



Mit Sicherheit ganz vorn dabei.

Sie denken bei dem Wort ‚Schutzbrille‘ an ein Einheitsmodell mit Taucherbrillen-Charme? Dann sind Sie nicht mehr ganz auf dem Laufenden: Moderne Arbeitsschutzprodukte von 3M vereinen Sicherheit mit modernem Design und optimalem Tragekomfort. Unbequem, unpraktisch, uncool? Das war mal! Heutzutage gibt es keinen Grund mehr, sich nicht zu schützen – im Gegenteil: Hier sind einige starke 3M Neuheiten, die auf ganzer Linie überzeugen!

Wer sich mit dem Thema ‚Persönliche Schutzausrüstung‘ (PSA) praktisch auseinandersetzt, der weiß: Arbeitsschutzprodukte müssen den Anforderungen der Anwender voll entsprechen, um tatsächlich zum Einsatz zu kommen. Nur, was sich leicht und angenehm tragen lässt, findet regelmäßig Anwendung und kann so Schutzwirkung erzielen. Ob Atemschutzmaske, Gehörschutzstöpsel, Schutzbrille oder Schutzanzug – der harmonische Dreiklang ‚optimaler Schutz‘, ‚Tragekomfort‘ und ‚Anwendbarkeit‘ ist Maxime für jede 3M Produktentwicklung in der Sparte Arbeitsschutz. **Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!**

Folgende neue Produkt-Highlights bieten besonderen Komfort und außerdem jede Menge hochinteressante Zusatznutzen:

3M™ Peltor™ ProTac™ III Kapselgehörschutz – mit Umgebungswahrnehmung

Auf Baustellen geht es fast immer laut zu. Mit diesem Kapselgehörschützer zum günstigen Einstiegspreis schützen Sie Ihre Ohren, können aber trotzdem noch mit den Kollegen kommunizieren: Gefährlicher Lärm wird sicher abgefangen, Stimmen hingegen verstärkt. Angeschlossen ans Handy können Sie mit dem Kapselgehörschützer Anrufe in jeder Lärmumgebung annehmen und führen. Auch wer beim Arbeiten gern eigene Musik hört, kann dies – ganz für sich – über den Kapselgehörschützer via Handy tun.



3M™ Solus 1000-Schutzbrillenserie – leicht, praktisch und chic

Augenschutz der neuesten Generation: Die kostengünstigen Schutzbrillen der 3M Solus 1000 Serie sehen nicht nur gut aus, sondern garantieren auch einen komfortablen, druckfreien Dichtsitz: Ihre Augen sind vor umherfliegenden Partikeln und Stäuben geschützt.



Dank hochwertiger Scotchgard Anti-Fog-Beschichtung behalten Sie in jeder Situation klaren Durchblick.

3M™ Maske für Farbspritz- arbeiten 6502QL PRO – mit praktischem Schnell- verschluss

Diese preisattraktive 3M Halbmaske ist ein idealer Atemschutz bei Farbspritz- und Lackierarbeiten sowie Schleifvorgängen (A2/P3 Schutz). Der stabile Maskenkörper verfügt über eine feste, aber weiche Gesichtsabdichtung. Besonderer Vorteil: Ein „Quick Release“ Mechanismus ermöglicht ein schnelles, einhändiges Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen – etwa um zu trinken oder sich auszutauschen. Ein Lösen der Kopfbänder ist dazu nicht notwendig.



Wer Arbeitsschutz-Produkte immer griffbereit haben möchte, wählt die 3M™ Safety Box für Maler.

Sie bietet für die Bereiche Gase/Dämpfe, Feinstaub, laute Geräusche und Partikelflug vernünftige Produktlösungen. Diese Grundausstattung sollte daher jeder jederzeit dabei haben ... und natürlich auch zum Einsatz bringen!

Mehr Details und Informationen zu allen genannten Produkten, finden Sie auf der 3M Webseite: www.3m.de/maler.

