



## Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

### Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™

### Sistema de Preparação de Pintura Série 2.0

#### 1) Números de Peças

3M Número de peça	3M Descritor da peça
26024	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Grande (850 ml) com filtro de 200u
26740	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Grande (850 ml) com filtro de 125u
26000	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Standard (650 ml) com filtro de 200u
26026	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Standard (650 ml) com filtro de 125u
26112	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Midi (400 ml) com filtro de 200u
26312	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Midi (400 ml) com filtro de 125u
26114	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Mini (200 ml) com filtro de 200u
26752	Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 Kit Mini (200 ml) com filtro de 125u
26001	Copos 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard 650 ml
26023	Copos 3M™ PPS™ Série 2.0, Grande 850 ml
26115	Copos 3M™ PPS™ Série 2.0, Mini 200 ml
26122	Copos 3M™ PPS™ Série 2.0, Midi 400 ml

#### 2) Descrição e utilizações

O Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 é composto por uma tampa descartável e um sistema de revestimento para a aplicação de uma grande variedade de revestimentos. O sistema foi concebido para uma utilização com revestimentos à base de solventes e/ou à base de água. É um sistema de pintura fechado que elimina a necessidade de copos de mistura e filtros separados. Os adaptadores especialmente concebidos permitem aos operadores utilizar o sistema PPS™ com praticamente qualquer pistola pulverizadora

### 3) Propriedades Físicas

Elemento	Material de construção
Revestimento	LDPE (Polietileno de baixa densidade)
Tampa	PP (Polipropileno)
Filtro	Nylon 6

### 4) Instruções de Utilização

- Insira um liner descartável no copo
- Faça a mistura dentro do copo e do liner 3M™ PPS™ Série 2.0
- Coloque a tampa sobre o copo, alinhe a zona preta do sistema de bloqueio da tampa com a janela de acesso ao copo e pressione a mesma para baixo - gire para travar
- Escolha o adaptador correto para a sua pistola pulverizadora - pressione para baixo e rode até o adaptador bloquear a tampa
- Quando terminar a pulverização, desligue a linha de ar, inverta a pistola e aperte o gatilho, para eliminar o excesso de tinta do copo
- Bata levemente na Tampa e Liner 3M™ PPS™ Série 2.0 sobre uma superfície, para ajudar a quebrar a tensão superficial do líquido e deixe-o escorrer de volta ao liner
- Retire a tampa e o liner do copo rígido, rode a tampa para desbloquear, coloque os dedos através do orifício no fundo do copo e empurre o liner para cima, soltando a tampa e o liner simultaneamente
- Utilize a tampa vedante do Copo Rígido 3M™ PPS™ Série 2.0 - ligue para fechar e proteger os revestimentos fora de utilização, em conformidade com os regulamentos ou autoridades locais
- Remoção do copo rígido

Consulte a ficha de segurança da tinta ou do solvente, para além dos regulamentos ou autoridades locais, quanto à utilização segura e eliminação adequada.



# Ficha de Dados Técnicos

Importante: 12/06/2020 Substituição: 01/01/2000

## 5) Armazenamento

- Utilize os dispensadores vermelhos 3M™ PPS™ - indicados para todas as tampas e liners 3M™ PPS™ Série 2.0
- Para informações relativas ao armazenamento de tintas e revestimentos, condições de armazenamento e prazo de validade, consulte a ficha de segurança da tinta ou solvente
- Se as tintas e os revestimentos forem armazenados na tampa 3M™ PPS™ Série 2.0 - utilize a base larga das tampas de vedação do Copo 3M™ PPS™ Série 2.0 para que os copos permaneçam invertidos quando não estiverem a ser utilizados, ajudando a manter o filtro sempre húmido.

## 6) Segurança

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ajudam a reduzir a exposição a determinados riscos no ambiente de trabalho. É da responsabilidade do empregador selecionar os EPI's mais adequados e de acordo com uma avaliação completa de todos os riscos possíveis no ambiente de trabalho. Leia sempre com atenção toda a informação sobre as advertências e limitações do fabricante do produto antes da sua utilização.

**O Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™ foi concebido EXCLUSIVAMENTE PARA UMA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL.**

## 7) Exclusão de Responsabilidade

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis, mas a precisão ou completude das mesmas não é garantida. Antes de utilizar o nosso produto, certifique-se de que este é adequado para o uso pretendido. Todas as questões de fiabilidade relacionadas com este produto são regidas pelas condições de venda, sujeitas, quando aplicável, à lei aplicável.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

3M España, S.L., sucursal em Portugal.  
Edifício Office Oriente  
Rua do Mar da China N°3 - Piso 3 A  
1990-138 Lisboa  
[www.3m.com.pt/3M/pt\\_PT/empresa-pt/ajuda/](http://www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/)