

「効率化」「ムダ削減」「安全」に配慮した塗装システム  
**3M™ PPS™ 塗装用カップシステムに400mlシリーズを追加**  
 塗装時にカップを自由に回転できるアダプターも新発売

住友スリーエム株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長:ジェシー・ジー・シン)は2月21日より、**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**に、新たに**400mlシリーズ**を追加、販売を開始します。

さまざまな塗料、スプレーガンに利用できる**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**は、画期的な塗料密封ライナー(内カップ)を採用し、常に求められる作業の「効率化」と塗料の「ムダ削減」を実現しつつ、技術者の「安全」にも配慮した塗装システムです。


**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**は、調色・フィルタリング・塗装の3ステップを1つのライナー(内カップ)で行うことができるので、塗料の移し替えに費やす手間や時間がかからないうえ、調色カップに付着・残留してしまう塗料のムダも省けます。

リッドとライナー(内カップ)は使い切りタイプなので、洗浄作業が不要です。このため洗浄用溶剤を必要とせず、塗装技術者の溶剤暴露時間の短縮に貢献するうえ、塗装技術者は洗浄作業に煩わされずに塗装作業に集中できます。

また、空気穴がなく塗料が密閉されている構造なので、攪拌や塗装作業中におこりやすい塗料のこぼれ・噴き出しの心配がありません。

**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**には170ml、600ml、840mlの3シリーズがあります。新たに加わる**400mlシリーズ**は塗装カップとして一般的なサイズなので、初めて**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**を利用する塗装技術者でも違和感なく作業でき、スムーズな移行が可能となります。カップ部分一式とライナー(内カップ)10個で構成される**3M™ PPS™ トライアルキット**は、メーカー希望小売価格3,255円(税込)です。

また、サイドカップ式スプレーガンで利用する際のアダプターに、新たにスイベル式を追加、発売します。塗装時にカップを自由に回転できる新製品**3M™ PPS™ アダプター タイプ45**は、メーカー希望小売価格5,754円(税込)です。



塗料密封ライナー(内カップ)を採用した**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**。新発売の**400mlシリーズ**は、初めてでも違和感なく利用できる。

3M、は3M社の商標です。

**3M™ PPS™ 塗装用カップシステム**に関するお問い合わせは  
 住友スリーエム カスタマーコールセンター TEL: 0570-011-211