



Tampon 86 - 3M™ Scotch-Brite™

Tampon vert épais

Fiche Technique

FT 205

Date : Mars 2019

Description :

Ce tampon vert épais de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité forme une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules nettoyantes abrasives réparties de façon homogène et collées à l'aide d'une puissante résine.

Avantages :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récurve sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d'hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.

Utilisation :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)

Le tampon Scotch-Brite™ Réf. 86 est moyennement abrasif et n'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures.

Entretien :

Rincer à l'eau claire après chaque utilisation.

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans le tampon à l'aide d'une brosse en nylon ou le tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Caractéristiques :

Propriétés	Valeurs indicatives
Dimensions	158 * 224 mm
Poids	750 g/m ² - 27 g/unité
Epaisseur	12 mm
Libellé	Logo 3M blanc sur un côté
Couleur	Vert foncé
Agressivité schiefier *	3 g
Composition	Fibres nylon, résine polymères, abrasifs minéraux spécifiques

* Test de Schiefier sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

Conditionnement : 20 unités par carton.

Etiquetage :

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom, les dimensions et le nom du fabricant du produit qu'il contient.

Origine :

Fabriqué en Espagne dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 :2015.