



Liqui-Cel™  
Membrane Contactors

# 3M™ Liqui-Cel™ MM-1.7×8.75 シリーズ 分離膜モジュール

## 一般仕様

| 分離膜モジュール概要    |                     |
|---------------|---------------------|
| 構造            | 通液側：中空系内側、通気側：中空系外側 |
| 使用可能な流量範囲     | 3000 mL/min 以下      |
| 中空系の種類        | X50                 |
| 中空系 / ポッティング材 | ポリプロピレン / ポリウレタン    |
| 有効内容積 (概算)    |                     |
| 通気側 (中空系外側)   | 140 mL              |
| 通液側 (中空系内側)   | 70 mL               |

| 圧力ガイドライン*   |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| 推奨使用温度      | 5 - 40 °C |          |
| 中空系内側の液体の耐圧 | 5 - 20 °C | 0.41 MPa |
|             | 40 °C     | 0.21 MPa |


\* 注：液体側 (中空系の内側) の圧力は常にガス側 (中空系の外側) の圧力よりも高く設定してください。

| ハウジング     |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| ハウジング材料   | ポリカーボネート                              |
| 通気側の接続部形状 | メススアールロック<br>オプション：1/4 インチ ホースバルブアダプタ |
| 通液側の接続部形状 | 1/4 インチ NPT めねじ                       |

| シーリング    |                       |
|----------|-----------------------|
| 材質       | エチレンプロピレンジエンゴム (EPDM) |
| アプリケーション | 一般用                   |



| 重量 (概算値) |       |
|----------|-------|
| 乾燥重量     | 186 g |

| 法規制  |  |
|--|--|
| RoHS 指令 2011/65/EU Annex II に準拠<br>液体を接触する部位について、FDA CFR title 21 : 175-190 に規定される材料で構成。 |  |



注：寸法は公称値です。  
図面詳細は弊社ホームページ  
([tps://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/liquicel-jp/](https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/liquicel-jp/)) をご参照ください。

下記に示すグラフの結果は水を使用した公称値となります。異なる条件下では特性は異なります。



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、出荷時に予め合意された仕様に適合しないことが証明された製品を取り替えることまたは代金を返還することに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項、特定目的への適合性、若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、Liqui-Cellは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
 フィルター製品事業部

[https://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/liquicel-jp/](https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/liquicel-jp/)

Please Recycle. Printed in Japan.  
 © 3M 2020. All Rights Reserved.  
 MBU-DS30-B(0220)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)