



Новое поколение системы 3М™ PPS™ 2.0

6 ключевых изменений: от соединения до стакана



- Новый широкий переходник с 4 точками крепления к крышке.
 Обеспечивает максимальную стабильность во время распыления. Легко очищается.
- (2) Крышка со встроенной системой фиксации в четверть оборота. Гарантирует плотное соединение. Меньшее количество элементов для сборки.
- Фильтр по всей площади крышки. Дополнительное количество покрытия под фильтром улучшает поток и равномерность распыления.
- 4 Новый бачок в каждом наборе. Воэможность применять чистый бачок с каждой покраской. Наличие мерной шкалы и шкалы для смешивания позволяет сэкономить на смесительных емкостях.
- (5) Боковое отверстие. Обеспечивает возможность пополнять стакан, при этом крышка и стакан остаются чистыми. Позволяет визуально контролировать уровень материала.
- Колпачок большого диаметра. Обеспечивает устойчивость стакана в перевёрнутом состоянии. Фильтр остается влажным и не требует замены в процессе работы.



7 простых шагов к идеальной покраске!

- Вставьте одноразовый стакан в жесткий бачок.
- Смешайте краску внутри стакана, находящегося в бачке (нет необходимости дополнительно использовать ёмкость для смешивания)
- З Наденьте крышку с фильтром на бачок таким образом, чтобы фиксатор черного цвета был вровень с боковым отверстием. Нажмите и поверните для блокировки.
- Ф Выберите подходящий переходник для Вашего покрасочного пистолета. Установите переходник в посадочное отверстие на крышке, нажмите и поверните до полной фиксации.
- ⑤ После окончания работы, отсоедините подачу воздуха, переверните пистолет и выжмите курок, чтобы остатки покрытия попали в стакан.
- ⑥ Используйте колпачок 3M™ PPS™ 2.0 для хранения и защиты неиспользуемого покрытия.
- ⑦ Ознакомьтесь с паспортом безопасности лкм для получения дополнительной информации по использованию и утилизации в соответствии с локальными требованиями.





Перечень артикулов системы 3М™ РРЅ™

Короткий номер	Описание	Шт/ Набор	Набор/ Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0
	Одноразовые стаканы, крышки и фильтром, колпачки (жесткий бачок в каждой коробке)			
26024	26024 Набор PPS™ 2.0 Большой (стаканы - 850 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16024
26000	26000 Набор РРЅ™ 2.0 Стандарт (стаканы - 650 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16000
26026	26026 Набор РРЅ™ 2.0 Стандарт (стаканы - 650 мл - 50 шт, крышки - 125 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16026
26761	26761 Набор PPS™ 2.0 Стандарт (стаканы - 650 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 75 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50/75	1	16761
26112	26112 Haбop PPS™ 2.0 Миди (стаканы - 400 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16112
26114	26114 Набор РРЅ™ 2.0 Мини (стаканы - 200 мл - 50 шт, крышки - 200 мкм - 50 шт, колпачки - 32 шт, 1 бачок)	50	1	16114
Короткий номер	Описание	Шт/ Набор	Набор/ Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0

Короткий номер	Описание	Шт/ Набор	Набор/ Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0
	Жесткие бачки			
26023	26023 PPS™ 2.0 Бачок смесительный большой (850 мл)	1	4	16023
26001	26001 PPS™ 2.0 Бачок смесительный стандарт (650 мл)	1	4	16001
26122	26122 PPS™ 2.0 Бачок смесительный миди (400 мл)	1	4	16122
26115	26115 PPS™ 2.0 Бачок смесительный мини (200 мл)	1	4	16115

Короткий номер	Описание	Шт/ Набор	Набор/ Упаковка	Короткий номер аналога PPS 1.0
	Насадки для покрасочного пистолета 3M™ Accuspray™			
26614	26614 Насадки 3M™ Accuspray™ для PPS™ 2.0, оранжевые, 1.4 мм	4	6	16612
26618	26618 Насадки 3M™ Ассиspray™ для PPS™ 2.0, прозрачные, 1.8 мм	4	6	16611
26620	26620 Насадки 3M™ Accuspray™ для PPS™ 2.0, красные, 2.0 мм	4	6	16609

Короткий номер	Описание	Шт/ Набор	Набор/ Упаковка
	Переходники для системы PPS™ 2.0		
26032	26032 PPS™2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Anest Iwata, Pro-Tek, Sata -Tun 2	10	1
26033	26033 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: DeVilbiss - Tun 3	10	1
20634	20634 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: DeVilbiss - Тип 4	10	1
26035	26035 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Sata - Тип 5	10	1
26036	26036 PPS™ 2.0 Переходник к окрас.пист.: AirGanza, Anestlwata, Kremlin, Eminent, Optima, Pilot - Тип 6	10	1
26039	26039 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Sata - Тип 9	10	1
26044	26044 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: DeVilbiss Sri-Mini - Tun 14	10	1
20480	20480 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Iwata -Tun 31	10	1
20458	20458 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Sagola -Тип 32	10	1
20573A	20573A PPS™ 2.0 Переходник для окрасочного пистолета: Sata QCC 2000, 3000 - Тип 40	10	1
20587	20587 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочному пистолету: MiniSata - Tun 41	10	1
20677	20677 PPS™ 2.0 Переходник к окрасочным пистолетам: Iwata -Tun 43	10	1

3M

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1

Тел.: +7(495) 784 7474

Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)

Φaκc: +7 (495) 784 7475 www.3MRussia.ru www.3mrussia.ru/aad

3M, логотип 3M, 3M Perfect-it® III являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани».

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «ЗМ Компани».

©3M 2019. Все права защищены.









