

Augmenter la visibilité pour réduire les accidents.

Améliorez la sécurité routière grâce aux Marqueurs en relief pour chaussées 3M^{MC}.

Déjouez les routes sombres et pluvieuses grâce aux Marqueurs en relief pour chaussées 3M^{MC}. Ces indicateurs de voies robustes et résistants aux chocs sont dotés de lentilles microprismatiques résistantes à l'abrasion pour offrir une visibilité accrue durable.

Les marqueurs en relief pour chaussées peuvent aider à **réduire le nombre d'accidents**

jusqu'à

24 %

Safety Evaluation of Permanent Raised Pavement Markers, rapport 518 du NCHRP, Transportation Research Board, 2004.

Réflexivité et durabilité sur la route.

Améliorez la visibilité des lignes médianes, des lignes d'accotement, des bas-côtés, des bretelles et des applications spécialisées. De jour comme de nuit, sous la pluie ou par beau temps, les Marqueurs en relief pour chaussées 3M^{MC} durables sont conçus pour rester très visibles sur les routes, même pendant une journée pluvieuse. Lorsque les pneus roulent sur ces marqueurs, ceux-ci produisent un bruit pour avertir le conducteur qu'il a dévié de sa voie.

Jusqu'à
4,5 fois plus lumineux
que les coefficients de luminance
rétro réfléchies (R_L) minimums initiaux et jusqu'à

7 fois plus lumineux
que les coefficients de luminance réfléchies
(R_L) minimums après l'abrasion, comme le
décrivent les spécifications de la norme D4280
de l'ASTM pour les marqueurs pour chaussées
à 0 degré

Source : Rapport d'essai des marqueurs pour chaussées
rétroréfléchissantes 3M de Série 290, laboratoire d'essais
industriels Calcoast, rapport n° 160412-01H, 2016.



Série 290

Ces marqueurs durables de grande réflectivité sont dotés de la technologie de lentilles microprismatiques Diamond Grade^{MC} 3M^{MC} et d'un revêtement des lentilles en céramique pour fournir une résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la fissuration. Installez-les sur du béton ou de l'asphalte à l'aide du tampon autoadhésif fourni. La prise pour les doigts facilite la manipulation et simplifie l'installation.



Marqueurs en relief pour chaussées de Série 290		
N° de produit	Couleur du corps	Choix de couleurs de lentilles
Marqueurs pour voie à sens unique		
RPM-290	Blanc	Blanc, jaune, rouge, vert
RPM-291	Jaune	
RPM-292*	Rouge	
RPM-297*	Vert	
Marqueurs pour voie à double sens		
RPM-290	Blanc	Blanc, jaune, rouge, bleu, vert
RPM-291	Jaune	
RPM-292*	Rouge	
RPM-295*	Bleu	
RPM-297*	Vert	

Marqueurs en relief pour chaussées de Série 290-PSA		
N° de produit	Couleur du corps	Choix de couleurs de lentilles
Marqueurs pour voie à sens unique		
RPM PSA-290	Blanc	Blanc, jaune
RPM PSA-291	Jaune	
Marqueurs pour voie à double sens		
RPM PSA-290	Blanc	Blanc, jaune, rouge, bleu, vert
RPM PSA-291	Jaune	
RPM PSA-292*	Rouge	
RPM PSA-295*	Bleu	
RPM PSA-297*	Vert	

* Marqueurs spécialisés : fabriqués sur commande; nécessitent un plus grand délai de production.

** Certaines combinaisons ne sont pas offertes; consultez les tarifs pour obtenir plus de renseignements.



Rainures recommandées pour l'application des marqueurs en relief pour chaussées en hiver afin d'assurer la sécurité des véhicules de déneigement sur les routes.



Division des produits de sécurité routière de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Augmentez votre visibilité au
3M.ca/MarquagesPourChaussees.

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Diamond Grade sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2019, 3M. Tous droits réservés. 1902-14210 F