



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Hookit™ Finishingschuurschijf 260L

---

#### 1) Artikelnummers

Verkrijgbaar in verschillende formaten en conversies

#### 2) Beschrijving en gebruik

Krachtig product speciaal voor schijfschuurmachines met dubbele werking. Het product biedt een scherpe eerste snede en goede antivolloopeigenschappen, en wordt gebruikt voor het schuren van primerlagen, het voorbereiden van OEM-lakken voor blanke coatings en de correctie van pas aangebrachte blanke coatings.

#### 3) Fysieke eigenschappen

Rug : polyesterfolie van 3 mil met een rug van geborsteld nylon  
Mineraal : aluminiumoxide  
Coating : gesloten structuur  
Verbinding : in hars gelijmd  
Groftes : P600-P2000

#### 4) Gebruiksaanwijzing

Het product is vooral geschikt voor fijne primerfinishing in grofte P600, voor blandingvoorbereiding in groftes P800 en P1000 en voor correcties van lakfouten in groftes P1200 en P1500. Al deze toepassingen vallen onder toepassingen in de autobranche.

#### 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

## 6) Veiligheid

- Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.
- Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.
- De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch over de buitenrand van de steunschijf uitsteken.
- Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.
- Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.
- Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.
- Houd de machines bij gebruik zo dat de schijf een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk maakt.
- Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.
- Zorg er bij zelfklevende schijven voor dat de kleeflaag en de steunschijf vrij zijn van stof en ander vreemd materiaal voordat u ze bevestigt. Gebruik het product niet na een eventueel door de producent genoemde houdbaarheidsdatum.
- Wanneer u een pneumatische machine gebruikt met zelfklevende schijven, moet u die stevig vasthouden, starten en zo houden dat de schijf licht contact met het werkgebied maakt.
- Bewaar een schuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.

3M™ 260L Hookit™ Schijven zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

## 7) Disclaimer

Alle technische informatie, aanbevelingen en andere verklaringen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die wij betrouwbaar achten op het moment van testen. De nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt echter niet gegarandeerd. Controleer voordat u het product gebruikt of het geschikt is voor uw beoogd gebruik. Omdat 3M geen invloed heeft op de omstandigheden waarin en methoden waarmee het product wordt gebruikt, wijst 3M alle aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van het product of de productinformatie af, met uitzondering van aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van zaken.



# Technische gegevensblad

Ingangsdatum: 02/12/2019 Vervangt: 25/03/2016

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

<p>3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 15 78 22 333 auto-marine.nl@mmm.com <a href="http://www.3mauto.nl">www.3mauto.nl</a></p>	<p>3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 02 722 51 11 aadbelgium@mmm.com <a href="http://www.3mautocarrosserie.be">www.3mautocarrosserie.be</a></p>
---	--

© 3M 2019. 3M is een handelsmerk van 3M Company. Alle rechten voorbehouden