



Technische gegevensblad Automotive Aftermarket Division

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U (blauw)

1) Artikelnummers

Artikelnummer	Grofte	Formaat
51371	Blauwe schuurschijf, grofte 80	150 mm multihole schijf
51373	Blauwe schuurschijf, grofte 120	150 mm multihole schijf
51374	Blauwe schuurschijf, grofte 150	150 mm multihole schijf
51375	Blauwe schuurschijf, grofte 180	150 mm multihole schijf
51376	Blauwe schuurschijf, grofte 220	150 mm multihole schijf
51377	Blauwe schuurschijf, grofte 240	150 mm multihole schijf
51378	Blauwe schuurschijf, grofte 280	150 mm multihole schijf
51379	Blauwe schuurschijf, grofte 320	150 mm multihole schijf
51380	Blauwe schuurschijf, grofte 360	150 mm multihole schijf
51381	Blauwe schuurschijf, grofte 400	150 mm multihole schijf
51382	Blauwe schuurschijf, grofte 500	150 mm multihole schijf
51383	Blauwe schuurschijf, grofte 600	150 mm multihole schijf

2) Beschrijving en gebruik

Product met hoge prestaties, speciaal voor excentrische schuurmachines. Het product heeft een scherpe initiële en consistente snijkracht voor gebruik op metaal, verf en plamuur in de automobiel- en luchtvaartindustrie en andere algemene industriële toepassingen. Vooral goed in fijnere groftes door minimaal vollopen.

3) Fysieke eigenschappen

Rug : 'C'-gewicht met rug van geborsteld nylon
Mineraal : Precision Shaped Grain/alox-blend (grove korrels)
aluminiumoxide (fijne korrels)
Coating : gesloten structuur
Verbinding : in hars gelijmd



Groftes: 80-600

4) Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik op lak, verf, kunststoffen en polyester vulmiddelen/primers.

5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke.

Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken.

Gebruik schijven alleen op machines met een geschikte steunschijf die daar speciaal voor bedoeld is en die altijd goed wordt onderhouden.

De schuurschijven mogen maximaal 2 mm symmetrisch over de buitenrand van de steunschijf uitsteken.

Gebruik geen beschadigde of vervormde schuurschijven of steunschijven.

Schijven en pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

Gebruik de schijven bij voorkeur alleen op steunschijven waarop duidelijk de maximaal toegestane loopsnelheid is aangegeven. De vermelde snelheid mag niet worden overschreden.

Houd de machines bij gebruik zo dat de schijf een zo klein mogelijke hoek met het werkstuk maakt.

Let goed op dat u schijven zonder centreergat centraal op de steunschijf plaatst.

Zorg er bij zelfklevende schijven voor dat de kleeflaag en de steunschijf vrij zijn van stof en ander vreemd materiaal voordat u ze bevestigt. Gebruik het product niet na een eventueel door de producent genoemde houdbaarheidsdatum.

Wanneer u een pneumatische machine gebruikt met zelfklevende schijven, moet u die stevig vasthouden, starten en zo houden dat de schijf licht contact met het werkgebied maakt.

Bewaar een schuurmachine als u deze niet gebruikt op een speciaal daarvoor bedoelde houder of leg hem anders op zijn rug. Leg de machine niet met de voorkant van de schijf of steunschijf op de vloer of de werkbank.

3M™ Hookit™ Schuurschijven 325U zijn uitsluitend bedoeld VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.



7) Disclaimer

Alle technische informatie, aanbevelingen en andere verklaringen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die wij betrouwbaar achten op het moment van testen. De nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt echter niet gegarandeerd. Controleer voordat u het product gebruikt of het geschikt is voor uw beoogd gebruik. Omdat 3M geen invloed heeft op de omstandigheden waarin en methoden waarmee het product wordt gebruikt, wijst 3M alle aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van het product of de productinformatie af, met uitzondering van aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van zaken.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 15 78 22 333 auto-marine.nl@mmm.com www.3mauto.nl	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 02 722 51 11 aadbelgium@mmm.com www.3mautocarrosserie.be
---	--

© 3M 2019. 3M en Hookit zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden