

3M Science.
Applied to Life.™

FULL SPEED NO HEAT

mit 3M™ Cubitron™ II
Gewebeschleifband 784F



Das Profi-Schleifband für alle Anwendungen

- Leistungsstarkes Schleifband für nahezu alle Metalle in niedrigen und mittleren Druckbereichen
- Ideal für hohe Zerspanraten
- Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel, deutlich längere Lebensdauer
- Geringere Feinstaubbelastung
- Körnung 36+ bis 180+

- **Extremer Schnitt durch präzisionsgeformtes Keramik Korn**
 - Höherer, gleichmäßiger Abtrag
 - Potentiell 40 % Zeitersparnis
- **Längere Lebensdauer als andere Produkte**
 - 2- bis 4-fache Standzeit
- **Kürzere Rüstzeiten**
 - Weniger Bandwechsel
- **Niedriger Anpressdruck**
 - Mehr Anwenderkomfort
- **Geringere Schleiftemperatur**
- **Weniger Feinstaubbelastung**
- **Mehr Produktivität, geringere Stückkosten**


Die Revolution der Technologie der Schleifwerkzeuge

- Für alle stationären Bandschleifer geeignet
- Geeignet für Edelstahl, Baustahl und Nicht-Eisen-Metalle
- Gängigste Abmessungen*:
 - 75 × 2.000 mm
 - 150 × 2.000 mm
- Gängigste Körnungen*:
 - Körnungen 36+/60+

*Natürlich auch in anderen Abmessungen und Körnungen erhältlich




Konventionelles Keramikkorn




Schabt, reißt das Werkstück auf

Präzisionsgeformtes Keramikkorn



Schneidet durch das Werkstück



Wichtige Hinweise:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine Marke der 3M Company. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Stand: 11/2019. © 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss

Telefon: +49 (0) 2131 14-2710
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

3M Österreich GmbH
Schleifsysteme
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien

Telefon: +43 (0) 1 86 686 -287
E-Mail: schleifen-at@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Schleifsysteme
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

Telefon: +41 (0) 44 724-9121
E-Mail: internalsales.ch@mmm.com