



Ficha de Dados Técnicos

Efetiva: 25/06/2019 Substituição: 19/03/2019

Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

3M™ 51677 / 51678

Acabamento Famoso Perfect-it™ III

Números de peças:

3M™ 51677 (1 Kg) / 51678 (0,5Kg): Acabamento Famoso Perfect-it™ III

Descrição e utilizações

Acabamento Famoso Perfect-it™ III: Composto disponível em garrafas de 1 kg ou 0,5 kg

O Acabamento Famoso Perfect-it™ III é um composto de polimento fino concebido especificamente para retificação de pintura em modernos revestimentos 2K ou revestimentos transparentes difíceis de polir no setor de Produtos para a Reparação Automóvel. Utilizado para retificar defeitos de pintura, tais como salpicos em superfícies de pintura retocadas.

O Acabamento Famoso Perfect-it™ III foi concebido para ser utilizado com uma máquina de polimento pneumática ou elétrica (600-1500 rpm), equipada com as respetivas esponjas de polimento.

Propriedades Físicas

Recipiente:	Garrafa de 1 kg / 0,5 kg
Qtd. por caixa:	12 garrafas
Ponto de Inflamabilidade °C:	>100 °C
Cor:	Branco
Consistência:	Líquido Cremoso Espesso
Viscosidade:	35 000-45 000 cps
pH	8.4 – 9.2
Ponto de ebulição	100 °C
VOC's	<0,1 mg/l

As seguintes instruções foram determinadas com uma temperatura ambiente e uma temperatura do substrato de 20-25 °C/1,5 horas após o tempo recomendado de secagem forçada de revestimentos transparentes de retoque modernos e são consideradas valores típicos.

Instruções de utilização

1 – Preparação e passo de lixagem

As superfícies devem estar isentas de sujidade e poeira. Lixe a área danificada com um Produto 3M™ Trizact™ 3000 – 8000.

Use equipamento de proteção individual adequado ao trabalhar com o Acabamento Famoso Perfect-it™ III. Consulte a FDSM relevante e o manual de utilização da máquina de polimento.

2 - Método de aplicação

- Agite a garrafa vigorosamente antes da utilização
- Aplique uma pequena quantidade de produto na Esponja de polimento 3M™
- Coloque sobre a área a ser polida e ligue a máquina
- Polir num padrão de sobreposição
- Limpe o excesso de produto de polimento e inspecione a área
- Para riscos profundos ou persistentes, o processo deve ser repetido

3 - Armazenamento

36 meses a partir da data original de fabrico na embalagem original fechada entre os 10° e os 25 °C. Para determinar o prazo de validade, consulte a etiqueta.

4 - Segurança

O Acabamento Famoso 3M™ Perfect-it™ III foi concebido APENAS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFSSIONAL.

Antes de utilizar o produto leia as instruções e a ficha de dados de segurança dos materiais.

IMPORTANTE: Deve utilizar-se sempre equipamento de proteção individual adequado. Consulte o rótulo e a ficha de dados de segurança dos materiais para obter instruções completas de manuseamento do produto e informações de proteção pessoal. Estes encontram-se disponíveis através do seu distribuidor. O fornecedor exclui qualquer responsabilidade em situações em que o utilizador não use o equipamento de proteção individual recomendado.

5 - Exclusão de Responsabilidade

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que consideramos fidedignos, mas a precisão ou integralidade das mesmas não é garantida. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que este se adequa à utilização pretendida. Todas as perguntas sobre fiabilidade relacionadas com este produto são regidas pelas Condições de Venda e sujeitas, onde aplicável, à legislação vigente.

Nota: As informações e os dados técnicos referidos nesta Ficha de Dados Técnicos devem ser considerados apenas como representativos ou típicos e não devem ser utilizados para fins de especificação.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

3M España, S.L., sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China N°3 - Piso 3 A
1990-138 Lisboa
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/

© 3M 2019. 3M, Trizact e Perfect-It são marcas comerciais da empresa 3M. Todos os direitos reservados