

3M Science.
Applied to Life.™*

Décoration de vitrages Un choix inspirant

Collection 2020-2021
3M Marchés de l'Architecture

*3M Science. Au service de la Vie.



Les films 3M™ pour la décoration de vitrages sont des solutions avant-gardistes.

Leur design exclusif correspond aux dernières tendances du marché de l'Architecture.

Ici, élégance et fonctionnalité se marient avec qualité.

Reconnus pour leur durabilité, ces films de décoration se posent et s'entretiennent facilement.



Verre

Le verre est un élément essentiel dans la construction de nouveaux bâtiments : bureaux, showrooms, centres commerciaux,... Favorisant l'apport de lumière naturelle et de confort visuel, il est un facteur clé du bien-être et d'efficacité des collaborateurs.

Décoration de vitrages

Le verre n'est pas seulement fonctionnel, il est également synonyme de transparence, de clarté et d'élégance.

La gamme pour décoration de vitrages 3M™ propose un vaste choix de films créatifs, quel que soit votre projet.

Confidentialité

Des solutions développées pour répondre à vos exigences en matière d'intimité (totale ou partielle).

Sommaire

Les solutions 3M	4
Collections 3M™ Fasara™	6
Textures et papier japonais	8
Nature	10
Effets de reliefs	12
Lignes	14
Effets de dégradé	16
Motifs géométriques	18
Effets glacés	20
Trames horizontales	22
Motifs à pois	24
3M™ DI-NOC™ Glass	26
3M™ Scotchcal™ 7725	28
3M™ Scotchcal™ 5525 / 5525C	30
3M™ Dichroïques	32

Nos solutions

Grâce à l'étendue de la gamme des films 3M™ pour la décoration de vitrages, les clients peuvent personnaliser leurs espaces vitrés selon leurs exigences.

Durable

L'expertise 3M en adhésif vous assure une application réussie et durable sur de nombreux supports vitrés.

Conformable

Les films pour vitrages 3M™ sont parfaitement adaptés aux applications intérieures et extérieures. Les matériaux sont étonnamment conformables, faciles à appliquer et peuvent être retirés si besoin.

Esthétique

La créativité est seulement limitée par votre imagination, et non par votre budget.

Les décorations de vitrages 3M™ offrent un large choix de possibilités selon les tendances ; pour réaliser des projets à moindres coûts comparé aux verres gravés ou sérigraphiés.

Les films peuvent être appliqués sur place sans fermeture ni perte d'exploitation.



Pour chaque domaine, une solution

Les domaines d'application sont presque illimités :

- Bureaux et banques
- Centres commerciaux, showrooms, vitrines de magasins
- Hôtels, bars, restaurants...
- Espaces de bien-être, spas, salles de sport

En plus des vitres, ces solutions sont idéales pour la rénovation de couloirs, d'atriums ou de puits de lumière. Ces films peuvent également personnaliser, au bureau comme à la maison, les portes et les parois en verre, les miroirs et les fenêtres, les salles de conférences, les halls, les cages d'escalier...



Un choix infini
plus de 100 finitions

Collection 3M™ Fasara™

La collection 3M™ FASARA™ propose une gamme de films décoratifs en polyester de haute qualité, parfaitement adaptée pour combiner lumière et intimité. Celle-ci est disponible dans plus de 100 motifs exclusifs et raffinés permettant de transformer vos salles de réunion, de conférence ou d'attente pour les privatiser de manière simple et élégante. Ces films offrent également un avantage en matière de sécurité car ils évitent la dispersion des éclats de verre en cas de bris de glace et réduisent les rayons UV de plus de 99%.

Informations produit

- Film polyester hautement transparent et durable
- Adhésif Acrylique, sensible à la pression
- Épaisseur : 0,075 mm
- Garanti contre le jaunissement et le détachement.
- Classement feu M1
- Rouleaux de : 1,27 m x 30 m / 1,22 m x 30 m

Entretien

Aucun entretien n'est requis.

Si besoin, nettoyez simplement à l'eau sans produits abrasifs.

Garantie

Jusqu'à 10 ans

Retrouvez toutes les
informations, vidéos,
informations techniques
sur le site :
www.3M.fr/architecture




Famille	Nombre de références
Textures et papier japonais	19
Nature	4
Effets de relief	8
Lignes	14
Effets de dégradé	19
Motifs géométriques	6
Effets glacés	17
Trames horizontales	4
Motifs à pois	7

3M™ Fasara™ Textures et papier japonais

Trame de lin, papier de riz. Quand la tradition des motifs venus de l'Orient et le must de la technologie adhésive 3M se rencontrent.

Un parfum d'Orient



3M™ Fasara™ Nature

Des finitions inspirées de la nature.

L'essence de la nature



Pyrgos

Frost Walnut

Straight Washi

Frost Walnut smoke

NOUVEAU

3M™ Fasara™ Effets de relief

Finitions texturées allant du blanc chaud aux nuances plus froides de gris et de bleu.

Une structure
en relief



Cross Hairline Blue Gray



Cross Hairline Light Gray



Cross Hairline Matte




Cross Hairline Milky



Cross Hairline Sucre



Hairline Matte



Mosaic Matte



Wave Matte

Des lignes élégantes

3M™ Fasara™ Lignes

L'association de lignes verticales de largeurs différentes permet de donner une touche moderne.



Fusion pearl



Fine string



String



Wind



Safari



String reverse



Fine



Arpa Crystal



Shutie



Shutie Black




Arpa



Arpa Black



Seattle




Seattle Fine

Des nuances de style

3M™ Fasara™ Effets de dégradé

Des motifs dégradés allant du blanc opaque au transparent, du noir à l'effet miroir et des gris aux bleus. Réalisez des créations uniques tout en préservant l'intimité.



Cloud Narrow Blue Gray Cloud Narrow Dark Gray Cloud Narrow Light Gray Cloud Narrow White



Diamond Ghost reflect Diamond reflect Diamond Cloud



Illumina Black Sabrina Venetian Illumina



Illumina g Aerina Lontano Tsurugi




Illumina Silver Illumina Silky - w Illumina Silky - s

3M™ Fasara™ Motifs géométriques

L'interprétation contemporaine de mailles métalliques, grilles et formes géométriques.


Ambiance
contemporaine



Grid Reflect



Chain Mesh Reflect



Cut Glass pearl



Grid



Cut glass



Cut Glass silver



Une touche
satinée

3M™ Fasara™ Effets glacés

Une variété de finitions offrant des niveaux de confidentialité différents.

NOUVEAU 	NOUVEAU 	NOUVEAU 
Milky Milky Dark Gray	Milky Milky Light Gray	Milky Milky Blue Gray
		
Milky White	Milky Milky	Milky Crystal
		
Chamonix	Opaque White	Glace
		
Fine Crystal	Matte Crystal i/2	Opaque Black
		
Essen	Lausanne	Luce
		
Silver 1	Mare	

À géométrie
variable

3M™ Fasara™ Trames horizontales

Les bandes horizontales de dimensions différentes diffusent discrètement un jeu subtil d'ombre et de lumière.



Slat



Slat g



Paracell



Leise



Atmosphère
vintage

3M™ Fasara™ Motifs à pois

Différentes tailles de pois combinant la diffusion et la réflexion de la lumière.



Cielo



Luna 6



Vista



Luna 9



Aura 9



Shizuku



Kanon

NOUVEAU

3M™ DI-NOC™ Glass Finishes

Retrouvez l'esthétique des finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ dans cette nouvelle gamme spécialement créée pour les surfaces vitrées.

Disponible dans 18 références allant du bois, du métal, du tissu, de la pierre, au noir ou blanc absolu.

Beauté
cristalline



DG-1022



DG-1129




DG-1156



DG-1161




DG-1528



DG-1587



DG-1613




DG-1678



DG-1689




DG-1716



DG-1719



DG-1751



DG-1786



DG-1831



DG-379



DG-432



DG-503




DG-504

L'effet verre sablé

3M™ Scotchcal™ Série 7725

Une série de films translucides de haute qualité reproduisant l'effet du verre dépoli traditionnel.
Disponible dans différentes couleurs pour la personnalisation intérieure ou extérieure.



Informations produit

- Film coulé adhésif de haute qualité
- Épaisseur : 0,08 mm
- Peut être coupé avec un plotter de découpe
- Imprimable en numérique ou en sérigraphie
- Classement feu M1
- Rouleaux de : 1,22 m x 45,7 m / 1,52 m x 45,7 m

Garantie

Jusqu'à 15 ans

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement avec de l'eau et un chiffon doux sans produits abrasifs.

Produits	Finitions
7725-314	Sand-blasted
7725-323	Pink polished
7725-324	Neutral polished
7725-326	Green polished
7725-327	Blue polished
7725-331	Gold polished


Retrouvez toutes les informations sur le site : www.3M.fr/architecture

L'intemporel verre dépoli


3M™ Scotchcal™ Série 5525 / 5525C

Pour des effets artistiques sur le verre.

La série 5525C bénéficie des avantages de la technologie adhésive 3M™ Comply™, pour une pose rapide à sec, sans bulle ni pli.



Acid-etched (Dépoli mat)



Ice (Dépoli brillant)

Informations produit

- Film polymère calandré adhésif
- Épaisseur : 0,08 mm
- Utilisable avec plotter de découpe
- Pour applications intérieures et extérieures
- Imprimable en numérique ou en sérigraphie
- Classement feu M1
- Rouleaux de : 1,22 m x 50 m / 1,52 m x 50 m

Garantie

Jusqu'à 5 ans

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement avec de l'eau et un chiffon doux sans produits abrasifs.

Produits	Finitions
5525-314	Acid-etched (Dépoli mat)
5525-324	Ice (Dépoli brillant)
5525C-314*	Acid-etched (Dépoli mat)
5525C-324*	Ice (Dépoli brillant)

* 3M™ Comply™

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.3M.fr/architecture



Un effet iridescent

3M™ Dichroïques

Avec les films dichroïques, la beauté, la lumière et la couleur associées à la technologie 3M se combinent pour créer un effet visuel étonnant.


Utilisez l'aspect iridescent et arc-en-ciel de ces films pour réaliser une création originale en jouant sur les couleurs, l'angle de vision et le type d'éclairage.



Blaze



Chill



Informations produit

- Film Polyester de haute-qualité
- DF-PA Adhésif :
 - Épaisseur : 0,11 mm
 - Résistance aux UV
 - Rouleaux de : 1,22 m x 30 m
- DF Non-Adhésif :
 - Épaisseur : 0,035 mm
 - Résistance aux UV
 - Rouleaux de : 1,82 m x 10-100 m

Garantie

Jusqu'à 5 ans

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement avec de l'eau et un chiffon doux sans produits abrasifs.

Produits	Finitions
DF-PA Blaze	Or-bleu
DF-PA Chill	Bronze-Rose
DF Blaze	Or-bleu
DF Chill	Bronze-Rose

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.3M.fr/architecture



Le designer Hiroshi Nakayama a créé une surprise à l'occasion de la Paris Design Week 2019 avec sa scénographie de l'exposition Meet My Project. Il a rempli l'espace Commines de couleurs et de poésie en jouant harmonieusement avec la lumière et les solutions de décoration 3M :

- les films pour vitrages 3M™ Dichroïques
- les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™
- le film de covering 3M™ Série 1080 Gloss Silver Chrome



Pour plus d'informations, visitez le site
www.3M.fr/architecture
ou contactez votre représentant commercial



3M France
Solutions Commerciales
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise Cedex
www.3M.fr/architecture
3m.solutions-graphiques@mmm.com

3M (Suisse) S.à r.l.
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tél : +41 (0) 44 724 9121
www.3m.com/ch/amd
3M.PAS.ch@mmm.com

3M Belgium bvba/sprl
Commercial Solutions Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
www.3m.be/architecture

© 3M 2019. 3M, DI-NOC, Fasara et Scotchcal sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés.



Tous les papiers
se trient et se recyclent