



Speedglas™
Welding Safety



Wijzigingen in het 3M™ Speedglas™ productgamma

Betreft: 3M Speedglas complete sets met adembescherming

Vanaf heden zijn enkele, complete, startersets niet meer binnen het 3M Speedglas beschikbaar. Het betreft hier uitsluitend de complete systemen met laskap, adembeschermingsysteem en lasfilter.

Om in de toekomst deze combinaties te bestellen, dienen voortaan de producten zonder lasfilter te worden geselecteerd en moeten de gewenste lasfilters apart worden besteld.

Om de verandering voor u gemakkelijk te maken, hebben wij in onderstaande tabel de oude en nieuwe configuraties van de betreffende systemen naast elkaar opgesomd.



Wijzigingen in het 3M™ Speedglas™ productgamma

Uitgaande complete sets		Nieuwe combinaties	
Artikelbeschrijving	Onderdeelnummer	Artikelbeschrijving	Onderdeelnummer
3M Speedglas 9100 FX Air met 3M Adflo™, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	54 77 15	3M Speedglas 9100 FX Air met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	54 77 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 FX Air met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	54 77 25	3M Speedglas 9100 FX Air met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	54 77 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 FX Air met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	54 77 26	3M Speedglas 9100 FX Air met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	54 77 00 + 50 00 26
3M Speedglas 9100 FX Air met 3M Versaflo™ V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	54 88 15	3M Speedglas 9100 FX Air met Versaflo™ V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	54 88 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 FX Air met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	54 88 25	3M Speedglas 9100 FX Air met Versaflo™ V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	54 88 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 FX Air met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	54 88 26	3M Speedglas 9100 FX Air met Versaflo™ V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	54 88 00 + 50 00 26
3M Speedglas 9100 Air met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	56 77 15	3M Speedglas 9100 Air met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	56 77 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 Air met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	56 77 25	3M Speedglas 9100 Air met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	56 77 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 Air met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	56 77 26	3M Speedglas 9100 Air met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	56 77 00 + 50 01 26
3M Speedglas 9100 Air met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	56 85 15	3M Speedglas 9100 Air met Versaflo V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	56 85 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 Air met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	56 85 25	3M Speedglas 9100 Air met Versaflo V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	56 85 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 Air met Versaflo V-500E. Tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	56 85 26	3M Speedglas 9100 Air met Versaflo V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	56 85 00 + 50 01 26
3M Speedglas 9100 MP met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	57 77 15	3M Speedglas 9100 MP met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	57 77 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 MP met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	57 77 25	3M Speedglas 9100 MP met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	57 77 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 MP met 3M Adflo, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	57 77 26	3M Speedglas 9100 MP met Adflo en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	57 77 00 + 50 00 26
3M Speedglas 9100 MP met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	57 88 15	3M Speedglas 9100 MP met Versaflo V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100X	57 88 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 MP met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	57 88 25	3M Speedglas 9100 MP met Versaflo V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XX	57 88 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 MP met 3M Versaflo V-500E, tas en 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	57 88 26	3M Speedglas 9100 MP met Versaflo V-500E en tas + 3M Speedglas automatisch lasfilter 9100XXi	57 88 00 + 50 00 26

