



Speedglas™
Welding Safety



Modifications de la gamme de produits 3M™ Speedglas™

Objet : unités complètes 3M Speedglas avec protection respiratoire

Nous allons retirer de la gamme quelques unités complètes 3M Speedglas jusqu'à présent disponibles sous la forme de kits de démarrage. Ceci concerne exclusivement les systèmes complets composés d'un masque de soudage, d'un système de protection respiratoire et d'un filtre de soudage.

Pour commander les unités identiques aux articles en fin de série, il conviendra à l'avenir de sélectionner les unités complètes correspondantes **sans** filtre de soudage et de commander les filtres de soudage souhaités séparément, en plus.

Afin de vous faciliter le changement, nous avons mis en parallèle pour vous, sous forme de tableau, les anciennes et nouvelles configurations des systèmes concernés.



Modifications de la gamme de produits 3M™ Speedglas™

Ancienne unité complète		Combinaison alternative	
Description de l'article	N° de l'article	Description de l'article	N° de l'article
3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Adflo™, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	54 77 15	3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Adflo™ et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	54 77 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Adflo™, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	54 77 25	3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Adflo™ et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	54 77 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Adflo™, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	54 77 26	3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Adflo™ et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	54 77 00 + 50 00 26
3M Speedglas 9100 FX Air avec régulateur 3M Versaflo™ V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	54 88 15	3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	54 88 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	54 88 25	3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	54 88 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	54 88 26	3M Speedglas 9100 FX Air avec 3M Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	54 88 00 + 50 00 26
3M Speedglas 9100 Air avec 3M Adflo, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	56 77 15	3M Speedglas 9100 Air avec Adflo et sac de rangement + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	56 77 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 Air avec 3M Adflo, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	56 77 25	3M Speedglas 9100 Air avec Adflo et sac de rangement + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	56 77 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 Air avec 3M Adflo, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	56 77 26	3M Speedglas 9100 Air avec Adflo et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	56 77 00 + 50 01 26
3M Speedglas 9100 Air avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	56 85 15	3M Speedglas 9100 Air avec Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	56 85 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 Air avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	56 85 25	3M Speedglas 9100 Air avec Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	56 85 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 Air avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	56 85 26	3M Speedglas 9100 Air avec Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	56 85 00 + 50 01 26
3M Speedglas 9100 MP avec 3M Adflo, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	57 77 15	3M Speedglas 9100 MP avec Adflo et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	57 77 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 MP avec 3M Adflo, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	57 77 25	3M Speedglas 9100 MP avec Adflo et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	57 77 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 MP avec 3M Adflo, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	57 77 26	3M Speedglas 9100 MP avec Adflo et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	57 77 00 + 50 00 26
3M Speedglas 9100 MP avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	57 88 15	3M Speedglas 9100 MP avec Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100X	57 88 00 + 50 00 15
3M Speedglas 9100 MP avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	57 88 25	3M Speedglas 9100 MP avec Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XX	57 88 00 + 50 00 25
3M Speedglas 9100 MP avec 3M Versaflo V-500E, sac de rangement et filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	57 88 26	3M Speedglas 9100 MP avec Versaflo V-500E et sac + filtre de soudage automatique 3M Speedglas 9100XXi	57 88 00 + 50 00 26

