

**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Bewahren Sie einen kühlen Kopf.

**Mit dem 3M™ Cool Flow™ Fan  
1040 Belüftungszubehör für die  
3M™ Halbmasken 4000+ Serie.**

Volle Konzentration bei anstrengender Arbeit durch einen angenehm kühlenden Effekt! Durch die einfache und sichere Befestigung des 3M™ Cool Flow™ Fan an Ihrer wartungsfreien 3M™ Halbmaske werden Hitze und Feuchtigkeit schnell aus der Atemschutzmaske nach außen geleitet.



# 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 Belüftungszubehör

## Eine einfache und sichere Methode, um die Entstehung von Hitze und Feuchtigkeit in Ihrer Maske zu reduzieren.

Beim Tragen einer Atemschutzmaske über einen längeren Zeitraum bei gleichzeitig körperlicher Anstrengung lässt sich ein Anstieg von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske nicht vermeiden.

Das 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 Belüftungszubehör ist eine einfache, sichere und innovative Methode, um die durch Wärme- und Feuchtigkeit verursachten Unannehmlichkeiten zu minimieren. Es transportiert ausgeatmete Luft aus der Maske und erzeugt einen kühlenden Effekt auf Ihrem Gesicht. Der Atemschutz wird nicht beeinträchtigt und Sie bleiben während der gesamten Schicht trockener und kühler.\*

### 3M™ Wartungsfreie Halbmaske der Serie 4000+

- ▶ Sofort einsatzbereite, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen
- ▶ Passt nachweislich vielen unterschiedlichen Gesichtsformen und -größen
- ▶ Kombinierbar mit vielen 3M Augen- und Gehörschutzprodukten
- ▶ Wiederverschließbarer Beutel zur praktischen und sauberen Aufbewahrung nach dem Gebrauch



Der 3M™ Cool Flow™ Fan wird an der 3M Halbmaske der Serie 4000+ befestigt\*

\* Wird separat zur 3M Halbmaske verkauft

\*Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, bevor Sie das Cool Flow™ Fan Zubehör verwenden

### Kühlender Effekt

- ▶ Reduziert die Entstehung von Wärme und Feuchtigkeit, indem ausgeatmete Luft aus der Maske transportiert wird
- ▶ Spürbarer Kühleffekt im Gesicht ohne Beeinträchtigung des Atemschutzes
- ▶ Mit einer einzigen Taste können Sie einen von drei Luftströmen auswählen, um den Kühlkomfort zu steuern

### Einfache Handhabung

- ▶ Einfaches, sicheres Belüftungszubehör für die 3M™ Halbmasken der Serie 4000+
- ▶ Einfach mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät aufzuladen
- ▶ Design unter Berücksichtigung minimaler Beeinflussung des Sichtfeldes
- ▶ Wartungsfrei
- ▶ Einfach zu reinigen

### Zuverlässig

- ▶ Ohne Kompromisse beim Atemschutz
- ▶ Vorgesehen für den Betrieb von mindestens 8 Stunden nach vollständiger Batterieaufladung
- ▶ Leichtes Design, robuste Konstruktion
- ▶ Abhängig von der Nutzungsintensität für den Einsatz von 1-2 Jahren entwickelt

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

[www.3Marbeitsschutz.de/CoolComfort](http://www.3Marbeitsschutz.de/CoolComfort)

[www.3Marbeitsschutz.at/CoolComfort](http://www.3Marbeitsschutz.at/CoolComfort)

[www.3Marbeitsschutz.ch/CoolComfort](http://www.3Marbeitsschutz.ch/CoolComfort)

oder wenden Sie sich an Ihren 3M Ansprechpartner.

#### 3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon: +49 (0) 2131 14 26 04  
E-Mail: [arbeitsschutz.de@mmm.com](mailto:arbeitsschutz.de@mmm.com)  
Web: [www.3Marbeitsschutz.de](http://www.3Marbeitsschutz.de)

#### 3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 86 686 291  
E-Mail: [arbeitsschutz-at@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-at@mmm.com)  
Web: [www.3Marbeitsschutz.at](http://www.3Marbeitsschutz.at)

#### 3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon: +41 (0) 44 724 91 21  
E-Mail: [arbeitsschutz-ch@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-ch@mmm.com)  
Web: [www.3Marbeitsschutz.ch](http://www.3Marbeitsschutz.ch)

Please recycle. Printed in Germany. © 3M 2020. 3M ist eine Marke der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. EP31-0228

