

Flexibele uitharding met een duidelijk voordeel

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus

3M™ Scotch-Weld Epoxy Adhesive DP100 Plus is een zeer flexibele, snel uithardende, tweedelige epoxylijm

- Zeer flexibele lijm die zelfs bij trillingen en schokken een sterke, permanente hechting biedt
- Korte verwerkingstijd van 4 minuten, waarbij de verwerkingssterkte binnen 20 minuten op kamertemperatuur wordt bereikt
- Volledig uitgehard na 24 uur
- Hoge afschuif en- afpelsterkte
- Geen primer nodig op glas
- Flexibel wanneer uitgehard, waardoor het een goede keuze is voor het verlijmen van multimaterialen



Sizes	3M ID	UPC	Stock No.
48.5mL	62-3272-1436-7	00-638060-08976-7	7100148750
400mL	62-3272-3530-5	00-021200-87267-9	7000121255
5 gal pail A	62-3372-8530-8	00-021200-87198-6	7100046020
5 gal pail B	62-3272-8530-0	00-021200-87197-9	7100084539

Toepassingen



Applicaties waarbij uiterlijk en weerstand tegen impact belangrijk is

- Juwelen, uurwerken en decoratie
- Magneten in consumenten artikelen
- Materialen voor merkproducten
- Het verlijmen en herstellen van steen
- Montageplaten en bewegwijzering



Gebruikt met binnen- en buitentoepassingen

- Schakelaars voor auto's en ramen
- Decoratieve sierstrips voor auto's
- Zonnepanelen en elektronische dozen
- Koorden bij benzinstations
- Acculaders voor elektrische voertuigen



Algemeen

- Verlijmd vele kunststoffen
- Algemene bevestigingstoepassingen in een verscheidenheid van industrieën
- Montage van kleine onderdelen
- Glas of gespiegelde materialen op een metalen frame

Product Selectie en gebruik: Veel factoren buiten 3M's controle en uniek binnen de kennis en controle van de gebruiker kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product beïnvloeden in een bepaalde toepassing. Als gevolg hiervan is de klant als enige verantwoordelijk voor het evalueren van het product en het bepalen of het geschikt en geschikt is voor de toepassing van de klant, met inbegrip van het uitvoeren van een beoordeling van de gevaren op de werkplek en het herzien van alle van toepassing zijnde voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI, enz.). Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M product en de juiste veiligheidsproducten, of het niet voldoen aan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot letsel, ziekte, dood en/of schade aan eigendommen, garantie, beperkte verwijdering en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek is vermeld op de van toepassing zijnde 3M productverpakking of productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELSTRAJECT, GEWOONTE OF GEBRUIK VAN DE HANDEL. Indien een 3M-product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en exclusieve remedie, naar keuze van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs. Beperking van aansprakelijkheid: behalve de beperkte remedie hierboven vermeld, en behalve in de mate verboden door de wet, zal 3M niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M product, of het nu gaat om direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verloren profi ten of zakelijke kansen), ongeacht de wettelijke of bilijke theorie die wordt beweerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid, of strikte aansprakelijkheid.