

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Modulares Training Einseitige Spezialklebebänder

3M Industrie-Klebebänder 2020

# Modulares Training: IATD Einseitige Spezialklebebänder

## Übersicht

---

- **Interaktives Training**  
mit Fokus auf den IATD Einseitigen Spezialklebebändern & Masking Tapes
- **Für wen?** Händler und Converter (Außendienst, Technik, Marketing)
- **Wo?** Vorort beim Kunden
- **Inhalt?** 3M Produktübersicht  
Allgemeine und segmentspezifische Produktschulungen  
Demos & Hands-On Schulungen  
Anwendungen und Best Practices
- **Verfügbare Module?**  
Allgemeine Industrie, Automobil, Luftfahrt, Haushaltsgeräte, Metallverarbeitung
- **Trainer?** Advanced 3M Application Engineer

# Modulares Training: IATD Einseitige Spezialklebebänder

Modulinhalte: Allgemeine Industrie

---

- Fokusprodukte
- Produktdemonstrationen
- Demo-Kit
- Auswahlhilfen
- Anwendungsbeispiele

Produktbereiche:

- Metallklebebänder
- Geräuschkämpfende Klebebänder
- PVC- / PLA-Klebebänder
- Glasgewebeklebebänder
- Polyesterklebebänder
- Gleit- & Antihafklebebänder
- Adeckklebänder
- Gewebeklebebänder

# Modulares Training: IATD Einseitige Spezialklebebänder

Modulinhalte: Automobil

---

- Grundlagen
- Fokusprodukte
- Produktdemonstrationen
- Demo-Kit
- Anwendungsbeispiele
- Verkaufsargumentation

Themenbereiche:

- Reduzierung von Summ-, Quietsch- und Klappergeräuschen (Buzz, Squeak, & Rattle)
- Hitzeschutz & Lichtreflexion
- Lackiermaskierung für zweifarbige Fahrzeuge und Kunststoffteile
- Verstärkungen
- In-Prozess-Schutz
- Befestigung des Kabelbaums im Dachhimmel
- Sonstige

# Modulares Training: IATD Einseitige Spezialklebebänder

Modulinhalte: Luftfahrt

---

- Grundlagen
- Fokusprodukte
- Produktdemonstrationen
- Demo-Kit
- Anwendungsbeispiele
- Verkaufsargumentation

Themenbereiche:

- Maskierungen für Lackierungen und Beschichtungen
- Hitzeschutz & Lichtreflexion
- Lackiermaskierung für zweifarbige Fahrzeuge und Kunststoffteile
- Verstärkungen
- In-Prozess-Schutz
- Befestigung des Kabelbaums im Dachhimmel
- Sonstige

# Modulares Training: IATD Einseitige Spezialklebebänder

Modulinhalte: Haushaltsgeräte

---

- Grundlagen
- Fokusprodukte
- Produktdemonstrationen
- Demo-Kit
- Anwendungsbeispiele
- Verkaufsargumentation

Themenbereiche:

- Energieeffizienz
- Hitzeschutz
- Schäumen/ Dämmstoffverarbeitung
- Quietsch-/ Reibungsreduzierung
- Vibrationsschalldämpfung
- Strapping / Transportsicherung

# Modulares Training: IATD Einseitige Spezialklebebänder

Modulinhalte: Metallverarbeitung

---

- Grundlagen
- Metallverarbeitungsportfolio
- Fokusprodukte
- Anwendungsbeispiele
- Verkaufsargumentation
- Produktdemonstrationen
- Demo-Kit

Themenbereiche:

- Glavanik
- Eloxierung
- Composite-Klebungen
- Fertigung & Werkstatthandling
- Temporärer Schutz während der Lagerung & des Transports
- Sonstiges