



3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Dubbelzijdige tapes voor materialen met moeilijk te
lijmen ondergrond met 3M™ Acrylaatlijm 300MP

**De wereld is vol
uitdagingen.**

**Uw creativiteit is
vereist.**

3M.

Maak meer mogelijk.

Bevestigen. Afdichten. Dempen. Gebruik innovatieve materialen en nieuwe designmogelijkheden. De dubbelzijdige tapes met 3M™ Acrylaatlijm 300MP verbinden materialen met moeilijk te lijmen ondergrond en vele andere materialen zelfs bij storende invloeden uit de omgeving zoals UV-straling en vocht.

Prestatie bij volledige beheersing.


Houdbaarheid ook bij hoge belastingen.

Veelzijdigheid betekent luxe zonder compromissen.

Toepassingen voor speciale voertuigen

Sterk, wanneer het erop aankomt.

Laat uw ontwerpen nieuw creatief terrein betreden!
Onze progressieve lijmoplossingen houden
ook bij extreme omstandigheden.



Kussenmateriaal


3M™ Dubbelzijdig tape
99786

Schuimstof (HDF)

Toepassingen voor kantoorruimten

Bij rust ontstaat power.

Scheidingswanden voor kantoor
met geluiddempend materiaal. Lawaai blijft buiten.



Stof houdt op metaal met de
3M™ Transfer tape 9774WL



Toepassingen in de automobieliindustrie

Vrij als in de hemel.

Voor menige toepassing is een kleefstof nodig die op polystyreen (piepschuim) net zo goed hecht als op stofovertrekken – gelukkig bestaat hiervoor een ideale oplossing.



Stof houdt op kunststof.

Laat de zon binnen met de
3M™ Dubbelzijdige tape 99786
met Lijm 300MP.

Algemene industriële toepassingen

Sterk, wanneer het erop aankomt.

Ontwikkel betrouwbare ontwerpen voor iedere toepassing.




Hoogvast nylon houdt op kunststof met de 3M™ Transfer tape 9775WL

Toepassingen in de automobiellindustrie

Altijd lekker cool.

Modern comfort-design: Ademende zetelbekleding verbinden, op nagenoeg iedere kussenvorm. Zodat iedere rit als luxe aanvoelt.




Schuimkussens houden op polyurethaanfolie met de 3M™ Transfer tape 9775WL.

Toepassingen in de airco- en koelingstechniek

Extreem efficiënt

Optimaliseer klimaatregeling en uw design-opties met de betrouwbare, geluiddempende kleefoplossingen voor afdichtingen.




Schuimstof met gesloten cellen houdt op verzinkt staal met de 3M™ Dubbelzijdige tape 99786.

Toepassingen in de scheepvaart

Bij weer en wind.

De wereld verwacht u. Maak er het beste van: met kleefoplossingen voor decoratieve vloerbedekkingen.



EVA-schuimlaag houdt op van gelcoat voorziene glasvezelversterkte kunststof (GFK) met de 3M™ Transfer tape 9775WL

Toepassingen voor het interieur van auto's

Brommen, piepen en klapperen – storingen van gisteren.

Lijm EPDM-schuim heel simpel in verschillende vormen en diktes met metalen deurpanelen. Deze oplossing is ideaal voor toepassingen die vormstabiliteit bij het lamineren vereisen.



Schuimstof houdt op metaal.

Rust genieten met de
3M™ Transfer tape 9775WL


De optimale oplossing voor: Meer toepassingen. Meer materialen. Meer texturen.

- ▶ Veelzijdig en enorm sterk
- ▶ Uitstekende hechting op schuimstof, textiel, vilt, nylon, tapijt, leer, glasvezel en hout
- ▶ Vormstabiel en verbeterde hantering
- ▶ Hoge afschuifsterkte op getextureerde en ruwe oppervlakken en vele andere materialen
- ▶ Eenvoudig stansen en lamineren
- ▶ Hoge directe hechting
- ▶ Ideaal voor verscheidene branchen zoals industrie, automobiel, zeevaart, medische apparatuur, speciale voertuigen en binnenhuisafwerking.

Moeilijk te kleven texturen

- ▶ Polyurethaanschuim
- ▶ Microcellulair urethaanschuim
- ▶ Polyethyleenschuim
- ▶ EPDM-schuim
- ▶ Stoffen/weefsels
- ▶ Vilt
- ▶ Vinyl
- ▶ Hout
- ▶ Spaanderplaat
- ▶ Triplex
- ▶ Melamine
- ▶ Nylon
- ▶ Tapijt
- ▶ Leer
- ▶ Glasvezels

Sterktevergelijking bij schuimtoepassingen



De waarde op de Y-as heeft betrekking op het uitscheuren van het schuim bij het afpellen. Hoe hoger de waarde, des te meer schuim is uitgescheurd.

Productoverzicht: 3M™ Transfer tapes met acrylaatlijm 300MP

Dubbelzijdige transfer tapes met 300MP kleefstof

Productnummer	Liner	Type drager	Totale dikte
99786	PE-gecoat papier	Papiervlies	0,14 mm

Transfer tapes met 300MP kleefstof

Productnummer	Liner	Totale dikte
9773WL *	PE-gecoat papier	0,075 mm
9774WL *	PE-gecoat papier	0,100 mm
9775WL *	PE-gecoat papier	0,125 mm

* Ook als configureerbare rollen verkrijgbaar.

**Technologiezonderoplosmiddel:**

De 3M™ Acrylaatlijm 300MP wordt met een technologie zonder oplosmiddelen vervaardigd.

Belangrijke opmerkingen:

Alle bovenstaande gegevens geven onze ervaringswaarden weer en vormen geen specificaties. Controleer voordat u onze producten gebruikt zelf of ze voor de door u beoogde doeleinden geschikt zijn en houd daarbij rekening met alle mogelijke relevante invloeden. Neem bij het gebruik alle geldige veiligheids- en arbovoorschriften in acht. Alle vragen over garantie en aansprakelijkheid voor onze producten zijn aan de bepalingen in de koopovereenkomst onderworpen, voor zover wettelijke voorschriften niets anders voorschrijven.

3M en „3M Science. Applied to Life.“ zijn handelsmerken van 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
© 3M 2020 Alle rechten voorbehouden. Laatste aanpassing: 01/2020. AD36-0220



**Industriële tapes, lijmstoffen
en markeringsystemen**

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
NL-2629 JD Delft

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

Email: CustomerserviceBNL@mmm.com
Website: www.3M.nl/tapes

Email: CustomerserviceBNL@mmm.com
Website: www.3M.nl/tapes