



Fall Protection

墜落制止用器具の新規格適合品
フルハーネス用ランヤード



3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード

わずか740gの軽量を実現
2～5mの高さでも
使用が可能に※

※使用可能な高さの条件（アンカー位置・動く範囲）を、
ご購入・ご使用前に落下距離図等でご確認ください



3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード

作業中の負担を軽減する大幅な軽量化 [シングルで740g。弊社従来製品*1比較で約40%も軽量に]
落下検知時の非常に早いロック機能 [作業床2～5mでの使用を実現。*2 安心・安全な運用が可能に]

*1 3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ 巻取り式ランヤード 3101720との比較 *2 使用可能な高さの条件（アンカー位置・動く範囲）を、ご購入・ご使用前に落下距離図等でご確認ください。

巻取り機能

常に最短のランヤード長さを保つため、作業時に邪魔になりません。



落下時のロック機能

万一の落下時には、すばやくロックがかかり落下距離を短く抑えます。

衝撃吸収性

薄手のショックアブソーバなので、着用時も邪魔になりません。

軽量・高耐久フック

アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します。

シングル

スイベルループ

カラビナとの接続部にスイベルループを採用。作業時のランヤードのねじれを抑制します。



ツイン

	シングル	ツイン
品番	3101739	3101740
ランヤードタイプ	タイプ1	タイプ1
重量	740 g	1,400 g
ランヤード長さ（伸長時）	1.5 m	1.5 m
使用可能な質量	128 kg	128 kg

新規格適合 安全性と快適性を両立した3Mのフルハーネス

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット ネックス™ フルハーネス

身体の負担を
和らげる
充実の快適性能



サイズ	発注品番
S	1112971N
M	1112972N
L	1112984N

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライトフルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

回すだけで
ベルトが調整可能
しなやかなベルトで
快適フィット



サイズ	発注品番
S	1114080N
M	1114081N
L	1114101N

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス H型

激しい作業にも
ベルトが追従
作業時の快適さを維持



サイズ	発注品番
S	1114112N
M	1114113N
L	1114114N

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとし、売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、DBI-SALA、ExoFit NEX、ExoFit、DBI-サラ、エグゾフィットネックス、エグゾフィット、Nano-Lokは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
OHS-1180-C(0421)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

9:00～17:00/月～金（土日祝年末年始は除く）