

3M™ 切断砥石 51782



3M™ 切断砥石 51782

外径105mm x 内径15mm x 厚さ 1.3mm
粒硬度：60R
最高使用回転数：14,550 r.p.m. (80 m/s)

取り付け方向に注意

必ず印刷面をグラインダー側に向けて取り付けてください。

写真の作業風景はイメージです。

ブレないから入り込みが良く、弾かれないから安全！



3M™ 切断砥石 51782
弾かれず、狙い通りに切れる



市場従来品
弾かれて、左右にブレる




薄い板でもブレずに安定

入り込みが良いから弾かれることがなく、事故のリスクが軽減される。軽い力で安全に作業できます。

ハイスピード撮影で比較した実験結果が見られる！



市場従来品に比べ、高い切断能力！



3M™ 切断砥石 51782

市場従来品A
市場従来品B

製品名				
3M™ 切断砥石 51782				
外径	内径	厚さ	粒硬度	最高使用回転数
105 mm	15 mm	1.3 mm	60R	14,550 r.p.m.(80 m/s)
発注品番		JANコード		出荷単位
51782 COW 105X1.3(50)		5902658109294		50枚 (中箱25枚)



スリーエム ジャパン株式会社
研磨材製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/asd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに報告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとなります。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは報告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

ABR-175-B(1220)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211

9:00~17:00/月~金 (土日祝年末年始は除く)