

3M Science.
Applied to Life.™

NEU!

3M™ Finesse-it™ Politur Premium-Serie 300

**Erzielen Sie ein perfektes
Ergebnis – in kürzester Zeit und bei
jeder Anwendung.**



**Die neue Premium-Serie 300 mit
der Formel der nächsten Generation
für die schnelle und einfache
Schönheitsreparatur!**

- » Unser schnellstes einstufiges Polierverfahren für moderne Premium-Klarlacke
- » Schleierfreier Hochglanz
- » Hervorragende, berechenbare Ergebnisse



Optimiert zur Verwendung mit dem 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Lackreparatursystem.

Zwei neue Polituren – für schnelles Hochglanz-Finish, Mal für Mal!



3M™ Finesse-it™ Politur Premium-Serie 300

SAP Kennung	Bisherige Produkt-nummer	Artikelnr.	Beschreibung	Größe (metrisch)	Größe (englisch)	Verpackungseinheit
7100210638	UU010316360	52057	3M™ Finesse-it™ Politur Premium-Serie 320	3,785 l	1 US-Gallone	4 Flaschen
7100210639	UU010316378	52058	3M™ Finesse-it™ Politur Premium-Serie 315	3,785 l	1 US-Gallone	4 Flaschen
7100078852	UU003166525	65875	Rote genoppte Polierpads	80 mm	3 1/4"	200 Pads
7100088810	UU004774491	65878	Rote flache Polierpads	90 mm	3 1/2"	180 Pads
7100085536	UU004193833	65876	Rote genoppte Polierpads	133 mm	5 1/4"	50 Pads
7100078853	UU003166533	65879	Graue genoppte Polierpads	80 mm	3 1/4"	200 Pads
7100088811	UU004774509	65882	Graue flache Polierpads	90 mm	3 1/2"	180 Pads
7100085537	UU004194146	65880	Graue genoppte Polierpads	133 mm	5 1/4"	50 Pads
7100079034	UU003166541	65883	Weißer flache Polierpads	80 mm	3 1/4"	300 Pads
7100088773	UU004774517	65884	Weißer flache Polierpads	130 mm	5 1/8"	108 Pads
7100028629	UU001469483	28737	Mini-Schwingschleifer	32 mm	1 1/4"	1 Werkzeug
7000032165	DC272924135	63374	Mini-Exzenterschleifer	32 mm	1 1/4"	1 Werkzeug
7100036729	60440241960	28333	Poliermaschine	76 mm	3"	1 Werkzeug

In heutigen Produktionsunternehmen zählt jede Sekunde. Darum gibt es jetzt die zwei neuen Polituren 3M™ Finesse-it™ Premium-Serie 300, mit denen Sie in kürzester Zeit perfekten Hochglanz erzielen.

- » Von 3M entwickelte Kombination aus fortschrittlichen Schleifmitteln und Glanzverstärkern
- » Wählen Sie 3M™ Finesse-it™ Politur 315 für schnelle Ergebnisse – oder 3M™ Finesse-it™ Politur 320 für noch schnellere Ergebnisse
- » Erzielt ein schleierfreies, hochglänzendes Finish
- » Liefer schnelle Ergebnisse, die Ihren Erwartungen entsprechen
- » Ideal für hochwertige 2-Komponenten-Klarlacke

Fragen Sie Ihren 3M Vertreter nach einer Vorführung der neuen 3M™ Finesse-it™ Polituren Serie 300!

SAP Kennung	Bisherige Produkt-nummer	Produktreferenz	Beschreibung	Größe (metrisch)	Größe (englisch)
7100115358	XA006732581	3M™ Trizact™ Filmscheiben 468LA	A3 Runde	32 mm	1 1/4"
7100115361	XA006732599	3M™ Trizact™ Filmscheiben 468LA	A5 Runde	32 mm	1 1/4"
7100115360	XA006732607	3M™ Trizact™ Filmscheiben 468LA	A7 Runde	32 mm	1 1/4"
7100115357	XA006733852	3M™ Trizact™ Filmscheiben 468LA	A3 Blüte	35 mm	1 3/8"
7100115363	XA006733860	3M™ Trizact™ Filmscheiben 468LA	A5 Blüte	35 mm	1 3/8"
7100115345	XA006733878	3M™ Trizact™ Filmscheiben 468LA	A7 Blüte	35 mm	1 3/8"
7000008789	XA004192226	3M™ Trizact™ Filmscheiben 466LA	A3 Runde	32 mm	1 1/4"
7000008786	XA004192143	3M™ Trizact™ Filmscheiben 466LA	A5 Runde	32 mm	1 1/4"
7000037932	XA004192242	3M™ Trizact™ Filmscheiben 466LA	A7 Runde	32 mm	1 1/4"
7000100942	XA004192234	3M™ Trizact™ Filmscheiben 466LA	A3 Blüte	35 mm	1 3/8"
7000008787	XA004192184	3M™ Trizact™ Filmscheiben 466LA	A5 Blüte	35 mm	1 3/8"
7000008788	XA004192192	3M™ Trizact™ Filmscheiben 466LA	A7 Blüte	35 mm	1 3/8"
7000103646	XA006711320	3M™ Trizact™ Filmscheiben 464LA	A3 Runde	32 mm	1 1/4"
7000103644	XA006711304	3M™ Trizact™ Filmscheiben 464LA	A5 Runde	32 mm	1 1/4"
7000103645	XA006711312	3M™ Trizact™ Filmscheiben 464LA	A7 Runde	32 mm	1 1/4"
7000103642	XA006710249	3M™ Trizact™ Filmscheiben 464LA	A3 Blüte	35 mm	1 3/8"
7000103643	XA006710256	3M™ Trizact™ Filmscheiben 464LA	A5 Blüte	35 mm	1 3/8"
7000103641	XA006710231	3M™ Trizact™ Filmscheiben 464LA	A7 Blüte	35 mm	1 3/8"

Alle Schleifmittel werden im Karton mit 4 Rollen und 500 Filmscheiben je Rolle geliefert.

Unsere neuen 3M™ Finesse-it™ Polituren Premium-Serie 300 sind Teil des 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Lackreparatursystems bestehend aus:

- » 3M™ Trizact™ Schleifmittel
- » 3M™ Finesse-it™ Polituren und Polierpads
- » 3M™ Schleifmaschinen



Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die außerhalb des Einflusses von 3M liegen und einzig vom Wissen und der Kontrolle des Benutzers abhängig sind, können sich auf den Gebrauch und die Leistung eines 3M Produkts bei einer bestimmten Anwendung auswirken. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den von dem Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI, usw.). Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung vernachlässigt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
 Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss
 Tel: +49 2131 14-2710
 Fax: +49 2131 14-3200
 schleifen.de@3m.com
 www.3m.de/schleifen
 AB34-0149

Bitte recyceln. Gedruckt im Vereinigten Königreich. © 3M 2019.
 3M, Finesse-it und Trizact sind Marken der 3M Company.
 Alle Rechte vorbehalten. J470032. 61-5002-8476-7

Herausgegeben: 09/19 15099HB

