



E·A·R[™]

Hearing Protection

Wkładka przeciwhałasowa 3M[™]
E-A-R[™] Flexible Fit HA


Przedstawiamy wkładkę przeciwhałasową 3M[™] E-A-R[™] Flexible Fit HA

Pierwsza wkładka przeciwhałasowa

z określonym poziomem tłumienia metodą
wkładania jedną ręką.


Przełomowe innowacje w ochronie
słuchu nie zdarzają się każdego
dnia. Dlatego z przyjemnością
przedstawiamy wkładkę
przeciwhałasową 3M[™] E-A-R[™]
Flexible Fit HA.

To pierwsza piankowa wkładka
przeciwhałasowa, którą można myć
i która oferuje dwa poziomy
tłumienia w zależności od metody
wkładania jej do ucha: jedną ręką
(SNR 30 dB) lub dwoma rękami
(SNR 35 dB)*



Pierwsza pianka nadająca się do mycia.

Wkładka przeciwhałasowa 3M™ E-A-R™ Flexible Fit została wykonana z pianki o opatentowanym składzie, który sprawia, że można ją myć i nadaje się do wielokrotnego użytku (do dwóch tygodni). Miękka, piankowa końcówka i elastyczny pokryty pianką trzpień wkładki umożliwiają łatwe wkładanie do kanału słuchowego jedną ręką lub dwoma rękami.



Kształt końcówki wkładki przeciwhałasowej wraz z miękką dopasowującą się pianką zapewniają dokładne, a jednocześnie wygodne dopasowanie, które pomaga zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu.

Idealne rozwiązanie dla pracowników używających rękawic lub wykonujących pracę, która powoduje zabrudzenie dłoni, gdyż konstrukcja wkładki nie wymaga rolowania, a elastyczny trzpień umożliwia łatwe włożenie wkładki do ucha. Brak konieczności rolowania wkładki sprawia, że końcówka pozostaje czysta.

Istnieje możliwość sprawdzenia dopasowania wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ Flexible Fit za pomocą systemu 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation.*

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M (Legacy)	Numer magazynowy 3M (SAP)	Nazwa produktu	
328-1000	70-0717-3228-6	7100212747	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Earplug HA 328-1000, bez sznurka, żółte, w pudełeczku, 328-1000, 400 par w opakowaniu zbiorczym	
328-1001	70-0717-3229-4	7100212752	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1001, ze sznurkiem, żółto/niebieskie, w pudełeczku, 500 par w opakowaniu zbiorczym	
393-2026-50	70-0717-3269-0	7100216953	Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit 393-2026-50, 50 par w opakowaniu zbiorczym	



Dział Bezpieczeństwa Pracy

3M Poland. Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 739 60 00
fax.: +48 22 739 60 01
0870 60 800 60
www.3m.pl/bhp

Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami obsługi i postępować zgodnie z nimi.

Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M, E-A-R i wszystkie inne znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie.

*3M stanowczo rekomenduje przeprowadzenie testów dopasowania ochronników słuchu. Badania wskazują, że wielu użytkowników uzyskuje mniejszą redukcję hałasu niż wynika to z SNR, co jest spowodowane różnicami w dopasowaniu ochronników słuchu, umiejętnościach dopasowywania i motywacji użytkowników. Wskazówki dotyczące sposobów doboru ochronników słuchu i szacowania wartości tłumienia hałasu należy szukać w odpowiednich przepisach. System 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation może ułatwić testy dopasowania celu poprawy komfortu użytkownika i zapewnienia zgodności z przepisami. Jednoczynnikowy współczynnik tłumienia (SNR) 35 dB (przy wkładaniu wkładki dwoma rękami) 30 dB (przy wkładaniu wkładki jedną ręką).