

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Une légende renaît.

Des éléments optiques de précision.
Un ajustement confortable et mince.
Et une qualité supérieure à
prix avantageux.

Le Masque de soudeurs Speedglas^{MC} 3M^{MC} 9002NC.
Une conception innovante.

3M.ca/UneLégendeRenaît

Marque
Speedglas^{MC}

**Le Masque de soudeurs
Speedglas^{MC} 3M^{MC}
9002NC : conception
innovante pour une
meilleure vision et un
confort accru.**

Légende

Vous obtenez désormais des éléments d'optique améliorés, un poids inférieur et une nouvelle apparence remarquable.

Depuis plus de 20 ans, le Masque de soudeurs Speedglas^{MC} 3M^{MC} 9000 constitue la norme en matière de protection fiable et robuste. Nous avons maintenant intégré les meilleures caractéristiques de ce masque innovant au Masque de soudeurs Speedglas^{MC} 3M^{MC} 9002NC de manière à offrir à une nouvelle génération de soudeurs un rendement supérieur à un prix abordable.

Ce masque est un classique et il intègre désormais la plus récente technologie de la marque Speedglas de 3M. Les éléments d'optique photosensibles améliorés s'ajustent facilement pour répondre à vos conditions de travail afin d'obtenir une vision plus pâle, plus brillante et plus détaillée de vos soudures. Un poids plus léger, ainsi qu'un profil mince signifie moins de constriction dans des espaces clos.



Conception innovante avec les caractéristiques que vous voulez et dont vous avez besoin.

Éléments d'optique améliorés

Les éléments d'optique améliorés du Filtre de soudage Speedglas^{MC} 9002NC vous aident à mieux voir vos soudures sous un nouveau jour, offrant ainsi plus de contraste et des couleurs d'apparence plus naturelle, comme l'illustrent ces photos.



Verre photosensible
9002NC, teinte 3



Échantillon de
produit concurrent



Confort

Coiffe de conception ergonomique pour un ajustement précis et un mécanisme à cliquet fluide pour faciliter le serrage, même avec des gants!

Largeur de l'écran

23,6 cm/9,29 po



Liberté de mouvement

Masque mince – moins de 500 g (1,1 lb), avec un écran de seulement 23,6 cm (9,29 po) de largeur, qui protège même dans les espaces étroits.

Conception

Une apparence élégante, moderne et professionnelle.

Transparence

Les orifices d'aération intégrés contribuent à réduire la formation de buée.


Prix abordable.

Des éléments d'optique photosensibles à la fine pointe de la technologie sont à la portée de chaque soudeur, des apprentis aux vétérans chevronnés.



Personnalisez votre Masque de soudeurs Speedglas^{MC} 3M^{MC} 9002NC

Avec des accessoires tels que des verres de grossissement, des dispositifs de protection pour les oreilles et le cou, des cagoules ignifuges et des Respirateurs jetables 3M^{MC}.



N° de produit	Description
04-0100-20NC-CA	Masque de soudeurs Speedglas ^{MC} 3M ^{MC} 9002NC
04-0112-00NC	Masque de soudeurs Speedglas ^{MC} 3M ^{MC} 9000 sans filtre à verre photosensible
04-0000-21NC-CA	Filtre de soudage Speedglas ^{MC} 3M ^{MC}
04-0212-02NC	Panneau avant Speedglas ^{MC} 3M ^{MC}
04-0270-01	Plaque de protection extérieure, 10/caisse
04-0270-03	Plaque de protection extérieure antiégratignure, 10/caisse
04-0270-04	Plaque de protection extérieure thermo-résistante, 10/caisse
04-0280-00	Plaque de protection intérieure, 5/caisse
04-0320-00	Pile, 2/caisse
04-0380-00	Porte-piles bleu, 2/caisse
05-0655-00	Serre-tête et pièces de fixation
05-0660-00	Pièces de fixation pour serre-tête
06-0700-83	Cagoule complète, noire/grise
07-0024-02	Bandeau antisudation en molleton, 2/caisse
18-0099-68	Protecteur pour la gorge et les côtés en cuir
07-0014-00NR	Adaptateur de casque

Respirateurs jetables 3M^{MC} pour le soudage et le coulage des métaux

Modèle	Catégorie du NIOSH	Qté/boîte	Boîtes/caisse	Caisse Qté
8212	N95	10	8	80
8214	N95	10	8	80
8512	N95	10	8	80
8514	N95	10	8	80
8515	N95	10	8	80

3M.ca/UneLégendeRenaît



Division des produits de protection individuelle de 3M

Compagnie 3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

Service technique 1 800 267-4414

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés uniquement à un usage en milieu de travail.



▲ MISE EN GARDE

Ces respirateurs réduisent l'exposition à certaines particules en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les *directives d'utilisation* fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ces produits, lire les directives d'utilisation, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 267-4414.

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Speedglas sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2017, 3M. Veuillez recycler. 170508705 F BA-17-23817