

Erhältlich bei Ihrem  
Fachhändler für  
reflektierende Folien.

# 3M™ Konturmarkierungen für Wohnwagen.

## Sicherheit im Verkehr und Werterhalt für Ihr Eigentum.

Als Freizeitcamper oder Weltenbummler kennen Sie das Problem: Ob im laufenden Verkehr oder beim Parken – Wohnwagen sind in der Dämmerung, bei Dunkelheit, Regen, Nebel oder Schnee schlecht oder gar nicht erkennbar.

Hier helfen 3M Konturmarkierungen, denn sie verbessern nicht nur die Sichtbarkeit Ihres Gespanns, sondern erleichtern anderen Verkehrsteilnehmern auch die Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit.

### 3M™ Konturmarkierungen Perfekter Schutz für Ihr mobiles Zuhause.

Für eine optimale Sichtbarkeit raten wir Ihnen, möglichst den gesamten Wohnwagen zu kennzeichnen – seitlich und hinten. Aber auch eine Teilmarkierung ist möglich. Folgende Vorgaben müssen bei der Wahl der Folie beachtet werden:

- ▶ Die Seite vom Wohnwagen muss mit weißer oder gelber Folie gekennzeichnet werden.
- ▶ Das Heck muss mit gelber oder roter Folie markiert werden.
- ▶ Die vordere Linienmarkierung muss mit weißer Folie erfolgen.

Erlaubt sind Konturmarkierungen für alle Wohnwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 0,75 Tonnen.



Beispiele für mögliche Konturmarkierungen

## 3M™ Konturmarkierungen Beste Folienqualität für Ihren Wohnwagen.

Zur Markierung dürfen ausschließlich geprüfte und zugelassene retroreflektierende Folien der Klasse C mit Prüfzeichen gemäß UN ECE Richtlinie 104 zum Einsatz kommen. Selbstverständlich erfüllen oder übertreffen alle 3M™ Folien zur Konturmarkierung die gesetzlichen Vorgaben bei Weitem. So auch unser Bestseller, die 3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 983 für durchgehende Markierungen mit hervorragender Reflexion und Leuchtkraft. Sie ist für alle lackierten Oberflächen geeignet und kann in Kombination mit der 3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 997S für Ecken und Rundungen auf dem gesamten Wohnwagen leicht und dauerhaft selbst verklebt werden.

### Kleiner Aufwand, große Wirkung.

Mit 3M™ Konturmarkierungen genießen Sie beste Folienqualität. Sie können die Folie selbst aufbringen. Eine Verklebeanleitung finden Sie unter [www.3M.de/verkehrssicherheit](http://www.3M.de/verkehrssicherheit). So können Sie die Sichtbarkeit Ihres Wohnwagens bei Tag, bei Nacht und bei kritischer Witterung mit einfachen Mitteln erhöhen.

### Hervorragende Reflexion und lange Haltbarkeit.



983	997S	957S	943
<b>3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot</li> <li>▶ Kantenversiegelt</li> <li>▶ Ohne Aluminiumbeschichtung, kein Korrodieren möglich</li> <li>▶ <b>Bis zu 10 Jahre Haltbarkeit</b></li> </ul>	<b>3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot</li> <li>▶ Ohne Aluminiumbeschichtung, kein Korrodieren möglich</li> <li>▶ <b>Bis zu 3 Jahre Haltbarkeit</b></li> </ul>	<b>3M™ Konturmarkierungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot</li> <li>▶ Keine Kantenversiegelung notwendig</li> <li>▶ Dünne Produktkonstruktion, daher sehr flexibel</li> <li>▶ <b>Bis zu 3 Jahre Haltbarkeit</b></li> </ul>	<b>3M™ Konturmarkierungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot</li> <li>▶ Keine Kantenversiegelung notwendig</li> <li>▶ Dünne Produktkonstruktion, daher sehr flexibel</li> <li>▶ <b>Bis zu 8 Jahre Haltbarkeit</b></li> </ul>

**Geeignete Oberflächen:** ▶ Alle lackierten Oberflächen ▶ Nicht auf grobstrukturierten Oberflächen verkleben  
▶ Bei pulverbeschichteten Oberflächen ist zu klären, ob die Klebkraft ausreicht

**Die Folien sind nicht wiederablösbar und nach dem Verkleben nicht repositionierbar. Bei der Verklebung auf grafischen Folien von 3M kann die Konturmarkierung mit der grafischen Folie wieder abgelöst werden.**



**3M Deutschland GmbH  
Abteilung Verkehrssicherheit**

Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss

Tel: 02131/14 74 75

Fax: 02131/143200

E-Mail: [Verkehrssicherheit@mmm.com](mailto:Verkehrssicherheit@mmm.com)

[www.3m.de/verkehrssicherheit](http://www.3m.de/verkehrssicherheit)

EN16-0014

3M ist eine Marke  
der 3M Company.