

▲ CAUTION: Failure to follow instructions may result in damage or injury. Do not hang valuable items or framed pictures. Do not hang over beds, on wallpaper or textured surfaces. Use indoors: 50-105°F.

▲ PRECAUCIÓN: Si no sigue las instrucciones se pueden producirse daños o lesión. No cuelgue artículos valiosos o imágenes con marco. No cuelgue sobre camas, utilice en papel tapiz o superficies con textura. Uso en interiores: 10° a 40°C

Great for seasonal décor, crafts & other lightweight items.

Ideal para la decoración de temporada, artesanías y otros artículos ligeros.

TIPS / CONSEJOS:

#1: Avoid touching the adhesive.

Evite tocar el adhesivo.

#2: Wait 7 days after painting before use.


Después de pintar espere 7 días antes de usar.

#3: Use on clean, dry & smooth surfaces.

For best results wipe wall with rubbing alcohol.

Úselo en superficies limpias, secas y lisas. Para obtener mejores resultados, limpie la pared con alcohol.

EASY ON FÁCIL DE COLOCAR



ATTACH strip to back of hook.
REMOVE purple liner.

PEGUE la tira a la parte posterior del gancho.

RETIRE el protector púrpura.



PLACE on wall.
ADJUST as needed,
up to 3 times in the
first 20 minutes.

COLOCAR en la pared.

AJUSTE según sea necesario, hasta 3 veces en los primeros 20 minutos.



PRESS FIRMLY
for 5 seconds.
You're done!

PRESIONE FIRMENTE
durante 5 segundos.
¡Listo!

EASY OFF FÁCIL DE RETIRAR

SLOWLY PEEL hook upwards
from the wall & Voila!
You're done!

RETIRE LENTAMENTE el gancho hacia
arriba desde la pared. ¡Y listo!

Limited Warranty/Limitation of Liability
(USA) Product is free from manufacturing defects. If defective, 3M will replace or refund at 3M's option. 3M is not liable for any loss or damage, whether direct, indirect, incidental or consequential.
Patent: 3M.com/Patents

Hooks can be reused with Command® Adjustables™
0.5 lb Refill Strips. Remove used strip before each new use.

Los ganchos se pueden reutilizar con tiras de repuesto
para 225 g Command® Adjustables™.

Retire la banda usada antes de cada nuevo uso.

command.com/howtouse

17850Q-4ES