

Produktbeschreibung

3M™ Ultra High Speed Maschinenpad ist für die Sprühreinigung und Politur versiegelter Hartböden in frequentierten Bereichen konzipiert. Das Maschinenpad besteht aus Polyesterfasern mit Harzen. Aufgrund der Vliesstruktur entfernt das Maschinenpad Flecken und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Jedes Maschinenpad hat ein vorgeschnittenes Zentrierloch.

Physikalische Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Wert	Eigenschaft
Material	Polyesterfaser
Farbe	Hellbraun
Dicke	25 mm
Durchmesser zentrales Loch	85 mm
Gewicht	1330 g/m ²
Abrasivität	Schiefer-Wert: 0 g
Anwendung	Polieren, Nassreinigung

Anwendung

3M™ Ultra High Speed Maschinenpad kann für die Sprühreinigung und Politur von geschützten Hartböden mit jedem geeigneten Reinigungsmittel verwendet werden. Mit einer automatischen Scheuersaugmaschine kann 3M™ Ultra High Speed Maschinenpad zur Politur und Reinigung von Vinyl, Vinylfliesen, Marmor, Terrazzo oder Beton eingesetzt werden.

- Staubwischen, feuchtes Wischen oder automatisches Schrubben des Fußbodens, falls erforderlich, um den Schmutz vor dem Polieren zu entfernen.
- Staubwischen mit Mopp nach dem Polieren, um Rückstände zu entfernen.
- Boden mit klarem Wasser spülen und trocknen lassen, bevor er für den Verkehr freigegeben wird.
- Zur Entfernung von Schmutz können die Pads mit einer Drucksprühdüse gereinigt werden.
- Die Pads können in Reinigungslösung getränkt werden, um verklumpte Rückstände aufzulösen.

Herkunft

Hergestellt in USA

ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifizierte Produktionsstätte

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

Wichtiger Hinweis: Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M-Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

3M ist eingetragene Marke der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions Division
Euro Plaza
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

© 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.