

3M™ Bump Cap FirstBase™ +

Scheda tecnica



Descrizione

La serie Bump Cap 3M™ FirstBase™ + è progettata per fornire protezione all'utilizzatore in diverse applicazioni a basso rischio.

La gamma è disponibile in diversi colori e diverse lunghezze di falda per soddisfare molte esigenze.

Il sistema di ritenzione comprende una cinghietta regolabile composta da due parti: un nastro in tessuto nero e una fascetta elastica nera.

La vestibilità dei bump cap può essere regolata utilizzando un passante in plastica nera che collega le due parti.

Caratteristiche

- ▶ Disponibili in colori assortiti e lunghezze di falda di 25 mm (falda micro), 55 mm (falda ridotta) o 70 mm (falda standard)
- ▶ Eleganti e leggeri, incontrano il gradimento di ogni utilizzatore
- ▶ Coppa flessibile, realizzata in materia plastica ABS resistente
- ▶ Il profilo sagomato sopra le orecchie consente una migliore compatibilità con altri DPI
- ▶ Copricapo in tessuto lavabili in lavatrice
- ▶ Omologazione CE in base alla norma EN 812:2012
- ▶ Proteggono la testa da colpi, urti e lacerazioni del cuoio capelluto
- ▶ Non devono essere utilizzati per applicazioni con obbligo di elmetti
- ▶ Dimensioni della testa 52-65 cm

Applicazioni

La gamma di bump cap FirstBase + è progettata per proteggere l'utilizzatore dagli effetti degli urti sulla testa causati da oggetti duri e fissi che possono causare lacerazioni o altre lesioni superficiali. I bump cap non sono concepiti per offrire protezione dagli effetti di caduta o lancio di oggetti o carichi sospesi e non offrono lo stesso livello di protezione di un elmetto di sicurezza industriale come specificato nella norma EN 397:2012.

Le applicazioni e gli ambienti tipici che utilizzano la protezione dagli urti tipica dei bump cap comprendono la produzione e la manutenzione nei settori aerospaziale, automobilistico e di manutenzione delle strutture, gli operatori del settore dei trasporti e della logistica, i commercianti che lavorano in ambienti senza il rischio di caduta di oggetti e istituzioni governative come la polizia di stato.

Disponibili in:

- ▶ Nero
- ▶ Blu royal
- ▶ Grigio



Specifiche tecniche

Peso	180 g/ABS
Materiale della coppa	70% cotone 30% nylon
Posizione della rete	Lato
Fascia antisudore	Tessuto traspirante: 56,5% poliestere, 43,5% minerale
Spugna	Etilene vinil acetato (EVA)
Cinghia di regolazione	Elastico
Fibbia di regolazione	POM (poliacetale)
Lunghezze di falda	25 mm (falda micro) 55 mm (falda ridotta) 70 mm (falda standard)

Manutenzione/pulizia

I tessuti di tutti i modelli FirstBase + sono lavabili in lavatrice. Durante la pulizia dei modelli FirstBase +, attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate di seguito.



Marcature e durata di un bump cap

Un bump cap deve essere sostituito ogni tre anni dalla data di produzione e l'imbracatura deve essere sostituita ogni 2 anni. Condizioni difficili e/o un utilizzo non corretto impongono che un bump cap debba essere sostituito prima.

Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale che tutte le parti del bump cap siano correttamente conservate, mantenute, pulite e prive di difetti. Se utilizzato quotidianamente e in particolare all'aperto, 3M consiglia di sostituire il bump cap dopo due anni di utilizzo.

In alcune circostanze estreme, il deterioramento può essere evidente in un periodo di tempo ancora più breve. Per uso interno o occasionale, si prevede una durata fino a 5 anni.

Le marcature sugli elmetti sono un requisito per la certificazione. Aiutano gli utilizzatori a identificare l'uso previsto. La coppa è realizzata mediante stampaggio con informazioni molto importanti stampate sulla falda e l'utilizzatore deve familiarizzare con il significato dell'etichettatura riportata.

Al centro dell'etichetta stampata è riportato l'anno, con una freccia che punta al mese dell'anno in cui è stato fabbricato il bump cap.

Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione	Codice modello
HC22NB FB+ NB (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu navy, falda standard (70 mm), 2014278	7100206561
HC22NB/RP FB+ NB (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu navy, falda ridotta (55 mm), 2014280	7100206582
HC22NB/MP FB+ MP NB (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu navy, falda micro (25 mm), 2018529	7100206581
HC22GY FB+ GREY (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + grigio, falda standard (70 mm), 2014298	7100206560
HC22GY/RP FB+ RP GRY (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + grigio, falda ridotta (55 mm), 20143003	7100206559
HC22GY/MP FB+ MP GRY (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + grigio, falda micro (25 mm), 2018550	7100207096
HC22BLK/RP FB+ BLK (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + nero, falda ridotta (55 mm), 2014284	7100206562
HC22BLK FB+ BLK (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + nero, falda standard (70 mm), 2014282	7100206586
HC22RB FB+ RYBL (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu royal, falda standard (70 mm), 2014286	7100206593
HC22RB/RP FB+ RP RYBL (20)	Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu royal, falda ridotta (55 mm), 2014288	7100208068

3M Prodotti per la sicurezza sul lavoro

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
20096, Pioltello (MI)
02 7035 1
www.3msicurezza.it

3M Ireland Limited
The Iveagh Building,
The Park, Carrickmines
Dublino 18
1 800 320 500

Si prega di riciclare. Stampato in Italia. © 3M 2019.
Tutti i diritti riservati. 3M e FirstBase sono marchi registrati di 3M Company. J467323

