



**PROTECTA**

Fall Protection



# 3M™ Protecta® Şok Emici Lanyardlar - 140 kg Kapasite.

Yükseklikte çalıştığınızda ekipmanınızın sizi yarı yolda bırakmayacağını bilmek için güvenmeniz gerekir.

Bu nedenle 3M™ Protecta® Şok Emici Lanyardlar titizlikle test edilir ve sadece en yenilikçi ve güvenilir şok emici teknolojiyi kullanır. İskele, direkler ve çatılardan çelik çerçevelere ve telekomünikasyon kulelerine kadar düşmelere karşı korunmanıza yardımcı olurlar. Yeni ürün serimiz güçlü ve hafiftir ve 140 kg ağırlığa kadar düşme önleme kapasitesi ile işinizi güvenle yapmanıza yardımcı olur.

## Daha yüksek kapasite için tasarlanmıştır.

İşverenler genellikle rahatlık, basitlik ve maliyet verimi için standart düşüş koruma donanımları ve lanyardları satın alır.

Ancak işçilerin boyları ve ağırlıkları çeşitli olduğunda, düşüş koruma ekipmanını test etmek ve onaylamak için kullanılan 100 kg test kütlesi her zaman yeterli olmayabilir. Örneğin, koruyucu kıyafetler giyen ve gerekli

ekipmanları taşıyan, ortalamadan daha uzun boylu ve ağır olan bir işçi kolayca 100 kg'dan daha ağır gelebilir.

İşte bu yüzden 3M™, 140 kg kapasiteye sahip yeni Protecta® Şok Emici Lanyard serisini tanıttı. İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde çeşitli uzunluklarda ve çeşitli bağlantı tiplerine ve bacak sayısına sahip olarak sunulur.

# 3M™ Protecta® Şok Emici Lanyardlar - 140 kg Kapasite.

EN355 standardına göre CE sertifikalı

**Esnek dokuma\* gerilim olmadığında lanyard uzunluğunu azaltır**

Takılma riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

**Maks. 140 kg ağırlık kapasitesi**

Daha yüksek ağırlık kapasitesi, daha çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılmasına olanak tanır.

**Küçük, kompakt şok emici paket**

Taşınacak daha düşük hacim.

**Tamamen kaplı etiketler**

Uzun süreli tanımlama ve inceleme.

**Kendiliğinden kilitlenen kapılı çelik iskele kancası**

50 mm açıklık, kendiliğinden kilitlenen bir kapının güvenliği ile yapılarla tırmanmanıza izin verir. (Diğer bağlantı seçenekleri mevcuttur - aşağıdaki tabloya bakınız).

**Hafif**

Ekipmanınızın taşıma ağırlığının azaltılmasına yardımcı olur.

**Çelik dönme kilitli karabina**

Kolay, güvenli gövde bağlantısı. (Diğer bağlantı seçenekleri mevcuttur - aşağıdaki tabloya bakınız)



**10,5 mm ip**  
Kolay ve esnek kullanım için.

**Çelik kanca veya vidalı karabina**

Kolay ve güvenli gövde bağlantısına olanak tanır.

	Malzeme	Bacak Sayısı	Donanım Bağlantısı	Sabitleme Bağlantısı	Uzunluk	Net Ağırlık
1260327	Esnek dokuma	İkiz	Kendiliğinden kilitlenen döner kilitli karabina, 18 mm açıklık, 25 kN kırılma dayanımı	Kendiliğinden kilitlenen iskele kancası, 50 mm açıklık, 23 kN kırılma dayanımı	2 m	1,4 kg
1260328	Esnek dokuma	Tek			2 m	1,1 kg
1260329	Esnek dokuma	İkiz			1,5 m	1,2 kg
1260330	Esnek dokuma	Tek			1,5 m	1,0 kg
1260331	İp	Tek	Kendiliğinden kilitlenen kanca, 19 mm açıklık, 22 kN kırılma dayanımı	Vidalı karabina, 17 mm açıklık, 25 kN kırılma dayanımı	2 m	0,8 kg
1260332	İp	İkiz	Vidalı karabina, 17 mm açıklık, 25 kN kırılma dayanımı		1,8 m	1,4 kg
1260333	İp	İkiz	Kendiliğinden kilitlenen kanca, 19 mm açıklık, 22 kN kırılma dayanımı		1,8 m	1,4 kg
1260334	İp	Tek	Vidalı karabina, 17 mm açıklık, 25 kN kırılma dayanımı	Vidalı karabina, 17 mm açıklık, 25 kN kırılma dayanımı	2 m'ye ayarlanabilir 1,3 m	0,8 kg

## 3M Düşüş Koruma

Capital Safety (Kuzey Avrupa) Limited Şirketi  
3M Merkezi, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, İngiltere

Capital Safety Grubu (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1.1re Bulvarı - BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANSA

Telefon: 00 800 999 55500 E-posta: informationfallprotection@mmm.com Web: 3M.com/FallProtection

3M, Protecta, 3M Şirketi'ne ve bağlı şirketlerine aittir. \*Sadece elastik modeller.