

**3M** Science.  
Applied to Life.™



**Sicurezza  
supportata  
dalla scienza.**

Occhiali di protezione  
3M™ SecureFit™



## Prestazioni. Stile. Comfort.

### Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Proteggere la vista sul luogo di lavoro è importante, ma non bisogna necessariamente rinunciare all'eleganza o al comfort. Puoi avere occhiali validi e gradevoli al tempo stesso. Con gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™, comodi da indossare e dal profilo elegante compatibile con altri dispositivi di protezione individuale, sarai protetto e a tuo agio sul luogo di lavoro.





## La scienza del comfort.

Abbiamo raccolto molti dati sulla forma della testa e del viso in tutto il mondo per sviluppare un design brevettato che consenta agli occhiali di modellarsi in base alle specifiche dimensioni e forma della testa. Questo design permette di offrire lo stesso livello di comfort ai componenti di una forza lavoro diversificata.

Indipendentemente dalle dimensioni della testa, piccola o grande, la nostra tecnologia 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple è progettata per una vestibilità affidabile e confortevole, a lungo.




## Progettati per distinguersi.



### Stanghette curve per una maggiore sicurezza

Il nostro design prevede l'applicazione della pressione sulla parte posteriore della testa, meno sensibile, anziché sui lati, per una vestibilità confortevole anche durante i movimenti rapidi della testa.



### Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple

L'innovativo design delle stanghette di 3M è caratterizzato da montanti scanalati che distribuiscono uniformemente la pressione per un maggiore comfort, permettendo alle stanghette di flettersi e autoregolarsi in base alle dimensioni e alla forma della testa dell'utilizzatore.

## I risultati sono evidenti.

Le lenti appannate possono risultare fastidiose e pericolose. Ma i modelli di occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ con rivestimento 3M™ Scotchgard™ Protector anti-appannamento/anti-graffio assicurano ai lavoratori una visione nitida più a lungo, grazie a un componente attivo che fissa il rivestimento alle lenti.



Senza trattamento



Microscopiche goccioline d'acqua si agglomerano, formando condensa e appannamento e offuscando, così, la vista.

Rivestimento anti-graffio/anti appannamento  
3M™ Scotchgard™ Protector



L'angolo di contatto ridotto appiattisce le gocce d'acqua in una pellicola sottile e trasparente che permette alla luce di attraversarla.



### Treatment anti-fog and anti-scratch 3M™ Scotchgard™ Protector

- ▶ Offre una maggiore resistenza rispetto ai trattamenti anti appannamento tradizionali, fino a 25 lavaggi con acqua\*
- ▶ Fornisce inoltre una protezione anti graffio in ambienti di lavoro difficili
- ▶ Progettato per situazioni difficili, come caldo e umidità, interventi all'interno o all'esterno, attività estenuanti e zone a temperatura controllata




# 3M™ SecureFit™

## Linea occhiali di protezione

100 Serie



200 Serie




400 Serie



400X Serie




500 Serie



600 Serie



3700 Serie



Sono disponibili numerose modelli della linea 3M™ SecureFit™. Tutti offrono il comfort, la sicurezza e l'eleganza che la forza lavoro richiede.

Trova la serie con la combinazione ideale di caratteristiche e vantaggi.

# 100 Serie

Protezione per gli occhi  
elegante e confortevole  
a un prezzo conveniente.



# 100 Serie

Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni della testa, garantendo stile e comfort per lunghi periodi di utilizzo.

Lenti dalla forma elegante e sportiva

Nasello sagomato

Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB


Disponibile in più opzioni di colore delle lenti

Design piatto e flessibile delle stanghette. Si combina perfettamente con le cuffie auricolari protettive 3M™

I lavoratori possono sentirsi al sicuro indossando occhiali di protezione 3M™ che soddisfano i requisiti della norma EN 166:2001 per la protezione da urti

Confezionamento all'ingrosso (confezione da 5)

Tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™





# 100 Serie



Codice prodotto: **SF101AF-BLK**  
Lenti: **Transparenti**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF101AS-BLK**  
Lenti: **Transparenti**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF101AF-BLU**  
Lenti: **Transparenti**  
Montatura: **Blu**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF101AS-BLU**  
Lenti: **Transparenti**  
Montatura: **Blu**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF102AF-BLU**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Blu**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF103AF-BLU**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Blu**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF107AF-BLU**  
Lenti: **Grigie per interno/esterno**  
Montatura: **Blu**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**

## Prodotti disponibili

## 100 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/ Confezione
SF101AF-BLU	7100244064	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, anti-graffio/anti-appannamento, lenti trasparenti	Blu	Trasparente	AS/AF	20
SF101AS-BLU	7100244047	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, anti-graffio, lenti trasparenti	Blu	Trasparente	AS	20
SF102AF-BLU	7100244048	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, anti-graffio/anti-appannamento, lenti grigio	Blu	Grigio	AS/AF	20
SF103AF-BLU	7100243969	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, anti-graffio/anti-appannamento, lenti ambra	Blu	Ambra	AS/AF	20
SF107AF-BLU	7100244061	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, anti-graffio/anti-appannamento, lenti grigie per interno/esterno	Blu	Grigie per interno/esterno	AS/AF	20
<b>Confezionamento all'ingrosso</b>						
SF101AF-BLK	7100244060	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura nero, anti-graffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, confezionamento all'ingrosso	Nero	Trasparente	AS/AF	100
SF101AS-BLK	7100244046	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura nero, anti-graffio, lenti trasparenti, confezionamento all'ingrosso	Nero	Trasparente	AS	100


# 200 Serie

Comfort e leggerezza  
a costi contenuti.



# 200 Serie

Una corretta vestibilità è fondamentale. Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ 200 sono dotati di stanghette che si autoregolano automaticamente per fornire sempre una vestibilità sicura e confortevole.



# 200 Serie



Codice prodotto: **SF201AS/AFP**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Trasparente**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF201AS**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Trasparente**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF202AS/AFP**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF203AS/AFP**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Ambra**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF201SGAF-BLU**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™  
Anti-appannamento/Anti-graffio**

## Prodotti disponibili

## 200 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/ Confezione
SF201AS/AFP	7100194736	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura trasparente, anti-graffio/anti-appannamento Plus, lenti trasparenti	Trasparente	Trasparente	AS/AF+	20
SF201AS	7100112180	3M™ SecureFit™ Occhiali di protezione, montatura trasparente, anti-graffio/anti-appannamento, lenti trasparenti	Trasparente	Trasparente	AS	20
SF202AS/AFP	7100194737	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura grigia, anti-graffio/anti-appannamento Plus, lenti grigie	Grigio	Grigio	AS/AF+	20
SF203AS/AFP	7100194738	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura ambra, anti-graffio/anti-appannamento Plus, lenti ambra	Ambra	Ambra	AS/AF+	20
SF201SGAF-BLU	7100185279	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura blu, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Blu	Trasparente	SGAF	20

# 400 Serie

Maggiore comfort e design  
elegante in una vasta gamma  
di colori attuali.



# 400 Serie

Fai il prossimo passo in tutta comodità con gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ 400, con tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale, un nasello morbido costituito da un unico pezzo, stanghette a doppia iniezione e una gamma di opzioni (colori delle lenti, rivestimenti di elevata qualità, lenti graduate).

Protezione sopraccigliare integrata sagomata nel modello SF400X che fornisce una protezione aggiuntiva dall'impatto di particelle

Struttura leggera

Disponibili diverse opzioni di colori della montatura e delle lenti

Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Inserto in schiuma opzionale disponibile per modelli senza protezione sopraccigliare

Possibilità di scelta tra i modelli con rivestimento anti-graffio, antiappannamento e anti-graffio o opzionale 3M™ Scotchgard™ (opzionale)

Nasello morbido costituito da un unico pezzo

Astine morbide

Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple





# 400 Serie



Codice prodotto: **SF401AS/AF**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio/**  
**Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF402AS/AF**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio/**  
**Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF403AS/AF**  
Lenti: **Giallo**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio/**  
**Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF408AS**  
Lenti: **Blu Specchiato**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF400FI**  
**Inserito in schiuma**



Codice prodotto: **SF410AS**  
Lenti: **Specchiate per**  
**interno/esterno**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF415AS/AF**  
Lenti: **Trasparenti graduate +1,5**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio/**  
**Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF420AS/AF**  
Lenti: **Trasparenti graduate +2,0**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio/**  
**Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF425AS/AF**  
Lenti: **Trasparenti graduate +2,5**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio/**  
**Anti-appannamento**



Codice prodotto: **RX-SF400 RX**  
**Inserito per lenti da vista**


# 400 Serie

con rivestimento anti-graffio/anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector


Tecnologia di rivestimento avanzata per prestazioni eccellenti.




Codice prodotto: **SF401SGAF-BLU**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF401SGAF-BLU-F**  
Lenti: **Trasparenti con inserto in schiuma**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF401SGAF-ROSSO**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Rosso/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF407SGAF-BLU**  
Lenti: **Grigie per interno/esterno**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF402SGAF-BLU**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF403SGAF-YEL**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Giallo/Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF405SGAF-BLA**  
Lenti: **Marrone**  
Montatura: **Nero/Marrone**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF406SGAF-BLA**  
Lenti: **Arancione**  
Montatura: **Nero/Marrone**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**

# 400X Serie

con protezione sopraccigliare


Assicura un'ulteriore protezione dalle particelle.



Codice prodotto: **SF401XSGAF-BLU**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF401XSGAF-GRN**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Alta visibilità Verde/Trasparente**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF402XSGAF-BLU**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF403XSGAF-YEL**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Giallo/Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF407XSGAF-BLU**  
Lenti: **Grigie per interno/esterno**  
Montatura: **Blu/Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF416XAS-BLK**  
Lenti: **Arancione specchiato**  
Montatura: **Grigio/Nero**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF422XSGAF-BLK**  
Lenti: **Rosso vermiglio**  
Montatura: **Nero/Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**

## Prodotti disponibili

## 400 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pazzi/ Confezione
SF400FI	7100102568	3M™ SecureFit™ 400 Inserto in schiuma	n/d	n/d	n/d	5
RX-SF400	7010528331	3M™ SecureFit™ 400 Inserto su prescrizione medica	n/d	n/d	n/d	10
SF401AS/AF	7010528331	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, anti-graffio/anti-appannamento, lenti trasparenti	Nero/Verde	Trasparente	AS/AF	20
SF402AS/AF	7100078987	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, anti-graffio/anti-appannamento, lenti grigie	Nero/Verde	Grigio	AS/AF	20
SF403AS/AF	7100078986	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, anti-graffio/anti-appannamento, lenti ambra	Nero/Verde	Ambra	AS/AF	20
SF408AS	7100078880	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, anti-graffio, lenti blu specchiate	Nero/Verde	Blu Specchiato	AS	20
SF410AS	7100078988	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, lenti specchiate per interno/esterno	Nero/Verde	Specchiate per interno/esterno	AS	20
SF415AS/AF	7100114612	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione graduati, montatura nero/verde, anti-graffio/antiappannamento, lenti trasparenti +1,5	Nero/Verde	Trasparente	AS/AF	20
SF420AS/AF	7100114948	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione graduati, montatura nero/verde, anti-graffio/antiappannamento, lenti trasparenti +2,0	Nero/Verde	Trasparente	AS/AF	20
SF425AS/AF	7100114613	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione graduati, montatura nero/verde, anti-graffio/antiappannamento, lenti trasparenti +2,5	Nero/Verde	Trasparente	AS/AF	20
SF401SGAF-BLU	7100148074	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Blu/Grigio	Trasparente	SGAF	20
SF401-GAF-BLU-F	7100148073	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, schiuma, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Blu/Grigio	Trasparente	SGAF	20
SF401SGAF-Rosso	7100148026	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura rosso/grigio, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Rosso/Grigio	Trasparente	SGAF	20
SF407SGAF-BLU	7100148072	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno	Blu/Grigio	Grigie per interno/esterno	SGAF	20
SF402SGAF-BLU	7100148052	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie	Blu/Grigio	Grigio	SGAF	20
SF403SGAF-YEL	7100148081	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura giallo/nero, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti ambra	Giallo/Nero	Ambra	SGAF	20
SF405SGAF-BLA	7100148082	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/marrone, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti marroni	Nero/Marrone	Marrone	SGAF	20
SF406SGAF-BLA	7100148075	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nero/marrone, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti arancioni	Nero/Marrone	Arancione	SGAF	20

## Prodotti disponibili

## 400X Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/Confezione
SF401XSGAF-GRN	7100185268	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura verde/trasparente, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Green/Trasparente	Trasparente	SGAF	20
SF401XSGAF-BLU	7100185269	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Blu/Grigio	Trasparente	SGAF	20
SF402XSGAF-BLU	7100185278	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie	Blu/Grigio	Grigio	SGAF	20
SF403XSGAF-YEL	7100185291	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura giallo/nero, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti ambra	Giallo/Nero	Ambra	SGAF	20
SF407XSGAF-BLU	7100185289	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura blu/grigio, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro	Blu/Grigio	Per interno/esterno Grigio chiaro	SGAF	20
SF416XAS-BLK	7100185292	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura nero/nero, anti-graffio, lenti arancione specchiato	Nero/Nero	Arancione specchiato	AS	20
SF422XSGAF-BLK	7100185109	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura nero/nero, rivestimento anti-appannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti rosso vermiglio	Nero/Nero	Rosso vermiglio	SGAF	20

# 500 Serie

Un design delle lenti moderno e sportivo, abbinato ad aste con cricchetto regolabile per fornire una vestibilità personalizzata.



## Compatibilità DPI

Design sportivo con forma della lente contemporanea e un profilo elegante di occhiali di sicurezza che possono combinarsi bene con altri personali attrezzatura di protezione.

Piatto e flessibile design del tempio si combina bene con 3M™ Protective Paraorecchie



Stanghette con angolatura regolabile della serie 3M™ SecureFit™ 500 sono progettate per aiutare a migliorare il posizionamento degli occhiali quando indossati respiratori a semimaschera.

# 500 Serie

La serie 3M™ SecureFit™ 500 presenta un design delle lenti moderno abbinato a un cricchetto regolabile aste e tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per fornire una vestibilità più personalizzata. Questo occhiale sportivo offre anche aste colorate autoregolanti, una varietà di tonalità di lenti e modelli con rivestimento antiappannamento 500 Scotchgard™ Protector.

Piatto e flessibile design del tempio si combina bene con 3M™ Protective Paraorecchie



Inserto in schiuma opzionale

Design delle lenti moderno e sportivo

Gli occhiali protettivi 3M™ UV 400 forniscono una protezione del 99,9% dai dannosi raggi di luce ultravioletta, bloccando le lunghezze d'onda tra 200-400 nanometri, inclusi i raggi UVA, UVB e alcuni raggi UVC

Scegli tra i modelli con antigraffio, antigraffio / antiappannamento o 3M™ Scotchgard™ opzionale. Rivestimenti antiappannamento/ antigraffio

Le stanghette con più livelli di regolazione consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali.

Stanghette con angolatura regolabile della serie 3M™ SecureFit™ 500 sono progettate per aiutare a migliorare il posizionamento degli occhiali quando indossati respiratori a semimaschera.

Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple



# 500 Serie

con rivestimento anti-graffio/anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector  
Tecnologia di rivestimento avanzata per prestazioni eccellenti.



Codice prodotto: **SF501SGAF-GRN**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF501SGAF-Rosso**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Rosso**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF501SGAF-BLK**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF501SGAF-BLK-FM**  
Lenti: **Trasparenti con inserto**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF502SGAF-BLK**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF503SGAF-BLK**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF505SGAF-DGR**  
Lenti: **Marrone**  
Montatura: **Verde oliva**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF507SGAF-BLK**  
Lenti: **Grigie per interno/esterno**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF528SGAF-DGR**  
Lenti: **Marrone chiaro**  
Montatura: **Verde oliva**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**

# 500 Serie



Codice prodotto: **SF501AF-BLK**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**




Codice prodotto: **SF501ASP-BLK**  
Lenti: **Trasparenti**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**



Codice prodotto: **SF509AF-BLK**  
Lenti: **Argento specchiato**  
Montatura: **Nero**  
Rivestimento: **Anti-graffio/  
Anti-appannamento**



Codice prodotto: **SF500-FOAM**  
**Inserto in schiuma**



Codice prodotto: **SF517ASP-GRN**  
Lenti: **Gradazione IR 1,7**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**



Codice prodotto: **SF530ASP-GRN**  
Lenti: **Gradazione IR 3,0**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**



Codice prodotto: **SF550ASP-GRN**  
Lenti: **Gradazione IR 5,0**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**

## Prodotti disponibili

500 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/Confezione
SF501SGAF-GRN	7100243971	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Nero/Verde	Trasparente	SGAF	20
SF501SGAF-RED	7100243934	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura rosso, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Rosso	Trasparente	SGAF	20
SF501SGAF-BLK	7100243142	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Nero	Trasparente	SGAF	20
SF501SGAF-BLK-FM	7100243964	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, schiuma	Nero	Trasparente	SGAF	20
SF502SGAF-BLK	7100244201	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigio	Nero	Grigio	SGAF	20
SF503SGAF-BLK	7100243980	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti ambra	Nero	Ambra	SGAF	20
SF505S-GAF-DGR	7100244022	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde oliva, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti marrone	Verde oliva	Marrone	SGAF	20
SF507SGAF-BLK	7100243995	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie per interno/esterno	Nero	Grigie per interno/esterno	SGAF	20
SF528SGAF-DGR	7100244062	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde oliva, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti marrone chiaro	Verde oliva	Marrone chiaro	SGAF	20
<b>Accessori</b>						
SF500-FOAM	7100243943	3M™ SecureFit™ 500 Inserto in schiuma	n/d	n/d	n/d	12

## Prodotti disponibili

500 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/Confezione
SF501AF-BLK	7100244045	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, anti-graffio/anti-appannamento, lenti trasparenti	Nero	Trasparente	AS/AF	20
SF501ASP-BLK	7100243979	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, antigraffio+ (K), lenti trasparenti	Nero	Trasparente	AS	20
SF509AF-BLK	7100243963	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero, anti-graffio/anti-appannamento, lenti argento specchiato	Nero	argento specchiato	AS/AF	20
SF517ASP-GRN	7100243977	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, antigraffio+ (K), lenti grigie IR 1,7	Nero/Verde	Grigio 1.7	AS+	20
SF530ASP-GRN	7100243989	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, antigraffio+ (K), lenti grigie IR 3,0	Nero/Verde	Grigio 3.0	AS+	20
SF550ASP-GRN	7100243978	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nero/verde, antigraffio+ (K), lenti grigie IR 5,0	Nero/Verde	Grigio 5.0	AS+	20

# 600 Serie

Elegante montatura a doppia lente con numerose opzioni di lente.



# 600 Serie

Qualità, robustezza e versatilità in un solo prodotto con gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ 600. Scegli tra numerose caratteristiche, come il rivestimento antigraffio, anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector, diversi colori delle lenti e l'inserito in schiuma rimovibile.

Montatura elegante  
e robusta al tempo stesso


Disponibilità di diversi colori delle  
lenti, comprese le lenti polarizzate

Le lenti in policarbonato assorbono  
il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Insero in schiuma  
opzionale

Possibilità di scelta tra i modelli  
con rivestimento anti-graffio,  
anti-appannamento/anti-graffio  
o anti-appannamento/anti-graffio  
3M™ Scotchgard™


Tecnologia 3M™ Pressure  
Diffusion Temple



# 600 Serie



Codice prodotto: **SF610AS**  
Lenti: **Lenti specchiate per interno/esterno**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF611AS**  
Lenti: **Grigio polarizzato**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF617AS**  
Lenti: **Da saldatura 1.7**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF630AS**  
Lenti: **Da saldatura 3.0**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF650AS**  
Lenti: **Da saldatura 5.0**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF601SGAF**  
Lenti: **Trasparente**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF601SGAF/FI**  
Lenti: **Trasparente con inserto in schiuma**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF602SGAF**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF603SGAF**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Grigio**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**

## Prodotti disponibili

## 600 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/Confezione
SF600FI	7100112725	3M™ SecureFit™ 600 Inserto in schiuma	n/d	n/d	n/d	5
SF610AS	7100112718	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, lenti specchiate per interno/esterno	Grigio	Specchiate per interno/esterno	AS	20
SF611AS	7100112713	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio/antiappannamento, lenti polarizzate grigie	Grigio	Grigio polarizzato	AS	20
SF617AS	7100112721	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 1,7	Grigio	Lenti da saldatura con gradazione 1,7	AS	20
SF630AS	7100112724	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 3,0	Grigio	Lenti da saldatura con gradazione 3,0	AS	20
SF650AS	7100112715	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 5,0	Grigio	Lenti da saldatura con gradazione 5,0	AS	20
SF601SGAF	7100112717	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura rosso/grigio, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Grigio	Trasparente	SGAF	20
SF601SGAF/FI	70071677713	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, schiuma, rivestimento anti-appannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Grigio	Trasparente	SGAF	20
SF602SGAF	7100112716	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie	Grigio	Grigio	SGAF	20
SF603SGAF	7100112712	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti ambra	Grigio	Ambra	SGAF	20



# 3700 Serie

Sovraocchiali di protezione progettati con tecnologia a stanghette autoregolanti per indossare gli occhiali tutto il giorno.



# 3700 Serie

I sovraocchiali di protezione 3M™ SecureFit™ 3700 sono progettati per offrire protezione oculare per tutto il giorno per i lavoratori con occhiali da vista. Poiché gli occhiali da vista non possono subire trattamenti anti-appannamento, è possibile scegliere tra rivestimento antigraffio + rivestimento o rivestimento 3M™ Scotchgard™ Protector anti-appannamento/anti-graffio.

Le stanghette con sistema pivottante regolabile consentono all'utilizzatore di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali

Nasello morbido costituito da un unico pezzo


Protezione sopraccigliare opzionale sagomata

Disponibili diverse opzioni di colore della montatura e delle lenti

Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Possibilità di scelta tra modelli con rivestimento anti-graffio + rivestimenti antiappannamento/anti-graffio 3M™ Scotchgard™ opzionali

Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple



# 3700 Serie



Codice prodotto: **SF370ASP-BLU**  
Lenti: **Trasparente**  
Montatura: **Blu/Blu**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**




Codice prodotto: **SF3701SGAF-BLU**  
Lenti: **Trasparente**  
Montatura: **Blu/Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF3701SGAF-GRN**  
Lenti: **Trasparente**  
Montatura: **Grigio/Verde lime**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF3701SGAF-ORG**  
Lenti: **Trasparente**  
Montatura: **Grigio/Arancione**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF3702SGAF-BLU**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Blu/Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF3703SGAF-GRN**  
Lenti: **Ambra**  
Montatura: **Grigio/Verde lime**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**




Codice prodotto: **SF3707SGAF-BLU**  
Lenti: **Grigie per interno/esterno**  
Montatura: **Blu/Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF3717ASP-BLK**  
Lenti: **Gradazione IR 1,7**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**




Codice prodotto: **SF3730ASP-BLK**  
Lenti: **Gradazione IR 3,0**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**




Codice prodotto: **SF3750ASP-BLK**  
Lenti: **Gradazione IR 5,0**  
Montatura: **Nero/Verde**  
Rivestimento: **Anti-graffio+**

# 3700X Serie


con protezione sopraccigliare



Codice prodotto: **SF3701XSGAF-BLU**  
Lenti: **Trasparente**  
Montatura: **Grigio/Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF3702XSGAF-BLU**  
Lenti: **Grigio**  
Montatura: **Grigio/Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**



Codice prodotto: **SF3707XSGAF-BLU**  
Lenti: **Grigie per interno/esterno**  
Montatura: **Grigio/Blu**  
Rivestimento: **Scotchgard™**  
**Anti-appannamento/Anti-graffio**

## Prodotti disponibili

## 3700 Serie

Codice prodotto	Codice 3M	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Rivestimento	Pezzi/ Confezione
SF3701ASP-BLU	7100209340	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu, anti-graffio+ (K), lenti trasparenti	Blu	Trasparente	ASP	20
SF3701SGAF-BLU	7100209252	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Blu	Trasparente	SGAF	20
SF3701SGAF-GRN	7100209413	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura verde lime, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Verde lime	Trasparente	SGAF	20
SF3702SGAF-BLU	7100209384	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie	Blu	Grigio	SGAF	20
SF3703SGAF-GRN	7100209426	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura verde lime, rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti ambra	Verde lime	Ambra	SGAF	20
SF3707SGAF-BLU	7100209427	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu/grigio, rivestimento antiappannamento/anti-graffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro	Blu	Per interno/esterno Grigio chiaro	SGAF	20
SF3701XSGAF-BLU	7100209425	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu, protezione sopraccigliare, rivestimento anti-appannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti	Blu	Trasparente	SGAF	20
SF3702XSGAF-BLU	7100209416	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu, protezione sopraccigliare, rivestimento anti-appannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie	Blu	Grigio	SGAF	20
SF3707XSGAF-BLU	7100209428	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali, montatura blu, protezione sopraccigliare, rivestimento anti-appannamento/antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro	Blu	Per interno/esterno Grigio chiaro	SGAF	20
SF3717ASP-BLK	7100217946	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, montatura nero/verde, antigraffio+ (K), lenti grigie IR 1,7	Nero/Verde	Grigio	ASP	20
SF3750ASP-BLK	7100218079	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, montatura nero/verde, antigraffio+ (K), lenti grigie IR 5,0	Nero/Verde	Grigio	ASP	20

## Tabella comparativa delle serie

Caratteristiche	Serie 100	Serie 200	Serie 400	Serie 400X	Serie 500	Serie 600	Serie 3700
Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple	X	X	X	X	X	X	X
Rivestimento anti-graffio/anti-appannamento 3M™ Scotchgard™		X	X	X	X	X	X
Astine morbide			X	X			
Rivestimento anti-graffio o anti-graffio+ (K) ultra-resistente				X	X	X	X
Nasello morbido			X	X		X	X
Protezione sopraccigliare				X			X
Insero in schiuma rimovibile		X	X		X	X	
Design a doppia lente						X	
Lenti graduate			X				
Lenti (specchiate) per interno/esterno	X		X	X	X	X	X
Lenti arancioni			X				
Lenti marrone anti-abbagliamento solare			X		X		
Lenti marrone chiaro					X		
Lenti IR					X	X	X
Lenti specchiate anti-abbagliamento solare			X	X	X		
Lenti rosso vermiglio				X			
Lenti polarizzate						X	
Protezione UV	X	X	X	X	X	X	X
Protezione UV 400 su tutte le lenti					X		
Protezione UV400 aggiuntiva disponibile su tutte le lenti non trasparenti	X	X	X	X		X	X

# Metodo in sei fasi

Come per tutti i dispositivi di protezione individuale, anche per i DPI occhi il comfort è strettamente legato alla conformità. Occhiali dall'anatomia imperfetta potrebbero non essere sufficienti per prevenire lesioni agli occhi; pertanto, la qualità e la sicurezza della compatibilità anatomica sono elementi estremamente importanti. Diversamente dalla protezione delle vie respiratorie in cui il Fit Test è obbligatorio, non vi sono requisiti normativi circa la compatibilità anatomica degli occhiali. Sebbene le norme attuali suggeriscano di dare molta importanza alla conformità anatomica degli occhiali, ad esempio BS 7029:1999, non vi sono linee guida specifiche su come valutare tale conformità per un individuo. Fare una valutazione in base alle dimensioni e alle caratteristiche regolabili non è sempre sufficiente per determinare la migliore indossabilità e sicurezza degli occhiali. L'innovativo sistema di misurazione occhiali 3M™ è un semplice metodo a 6 passaggi che consente di ottenere una valutazione misurata dell'indossabilità dei DPI occhi. Questo metodo, che utilizza gli strumenti di misurazione di copertura e spazio, consente di valutare 4 elementi dell'indossabilità degli occhiali.

[go.3M.com/it/eyewear-fit-system](https://go.3M.com/it/eyewear-fit-system)





## Una differenza che si vede e si sente.

Occhiali leggeri e confortevoli. Davvero. Contatta il tuo referente di vendita 3M per richiedere campioni degli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ e sentirai la differenza dall'istante in cui li indosserai. Provare per credere.

► Visit [3M.co.uk/SecureFit](https://www.3m.co.uk/SecureFit)

### Avviso importante

Scelta del prodotto e utilizzo: Molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative e norme nazionali e/o europee applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

**Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità:** ai prodotti 3M si applica una limitazione di responsabilità. Per la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità, fare riferimento al contratto di fornitura o ai termini e condizioni di vendita 3M.

Di prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro.