

**3M** Science.  
Applied to Life.™



**Nauka dla  
bezpieczeństwa.**

Okulary ochronne  
3M™ SecureFit™



## Trwałość. Styl. Komfort.

### Okulary ochronne 3M™ SecureFit™

Ochrona Twojego wzroku podczas pracy jest ważna. Nie musi ona oznaczać kompromisów w zakresie stylu lub wygody. Noś okulary, które chronią, a jednocześnie wyglądają atrakcyjnie. Odznaczające się wygodnym dopasowaniem oraz eleganckim wyglądem, kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej okulary ochronne 3M™ SecureFit™ zapewniają bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy.





## Nauka dla komfortu.

Zgromadziliśmy dane na temat kształtów głowy i twarzy z całego świata, aby opracować opatentowane rozwiązanie, które sprawia, że okulary same dostosowują się do indywidualnych rozmiarów i kształtów głowy. Nasza technologia zapewnia taki sam poziom komfortu pracownikom należącym do różnych grup zawodowych.

Technologia 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple zapewnia bezpieczne i wygodne dopasowanie podczas długotrwałego użytkowania.




## Zaprojektowane, by zapewnić skuteczną ochronę.



### Zakrzywione zauszniki zapewniają zwiększoną ochronę.

Unikalna konstrukcja zauszników sprawia, że nacisk jest kierowany na mniej wrażliwy tył czaszki zamiast jej boki, zapewniając wygodne dopasowanie nawet podczas szybkiego ruchu głowy.



### Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple

Innowacyjna konstrukcja zauszników 3M zapewnia wygodne wyrównanie nacisku na głowę oraz samoczynne dopasowanie się do wielkości i kształtu głowy użytkownika.

## Korzyści są oczywiste.

Zaparowane soczewki mogą być irytujące i niebezpieczne. Modele okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ z powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ pomagają widzieć wyraźniej przez dłuższy czas.



Bez powłoki



Mikroskopijne krople wody gromadzą się, tworząc skropliny i mgłę, które utrudniają widzenie.

Powłoka odporna na zaparowanie/  
zarysowanie 3M™ Scotchgard™ Protector



Zmniejszenie kąta zwilżania powoduje spłaszczenie kropelek wody do cienkiej, przezroczystej warstwy, która przepuszcza światło.



### Powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ Protector

- ▶ Lepsza ochrona przed zaparowaniem niż w przypadku tradycyjnych tego typu powłok, nawet do 25-krotnego umycia wodą\*
- ▶ Zapewnia większą odporność na zarysowanie w trudnych warunkach pracy
- ▶ Zaprojektowane do działania w trudnych sytuacjach, takich jak gorące i wilgotne warunki, praca wewnątrz/na zewnątrz, wymagające zadania fizyczne i obszary klimatyzowane



\* Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę 3M, zgodnie z metodą określoną w normie EN 168, w celu porównania z tradycyjnymi powłokami odpornymi na zaparowanie.

# 3M™ SecureFit™

## Okulary ochronne


Seria okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ obejmuje wiele różnych modeli. Wszystkie zapewniają pracownikom komfort, bezpieczeństwo i styl.

Znajdź model, który spełni Twoje wymagania.

100  
Seri



200  
Seri




400  
Seri



400X  
Seri




500  
Seri



600  
Seri




3700  
Seri



# 100 Serii

Smukły wzór.  
Komfortowa ochrona oczu  
w przystępnej cenie.



# 100

Serii

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 100 charakteryzują się smukłym, sportowym kształtem soczewek. Posiadają opatentowaną konstrukcję zauszników, które samoczynnie dostosowują się do różnych wielkości głowy. Zapewniają stylowy wygląd i komfort podczas noszenia przez dłuższy okres czasu.

Smukły, sportowy kształt soczewek

Wyprofilowana część nosowa

Soczewki poliwęglanowe pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB


Dostępne w wielu opcjach kolorystycznych soczewek

**Płaska i elastyczna konstrukcja zauszników**  
Zapewnia dobrą kompatybilność z nasznikami przeciwhałasowymi 3M™

Pracownicy mogą czuć się pewnie w okularach ochronnych 3M™, które spełniają wymagania normy EN 166:2001

Dostępna wersja w opakowaniu 5 sztukowym

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple





# 100 Serii



Referencja produktu: **SF101AF-BLK**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF101AS-BLK**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF101AF-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**




Referencja produktu: **SF101AS-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF102AF-BLU**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF103AF-BLU**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF107AF-BLU**  
Soczewki: **Szare, I/O**  
Oprawki: **Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**

## Dostępne produkty

100 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF101AF-BLU	7100244064	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, niebieskie oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki	Niebieskie	Przezroczyste	AS/AF	20
SF101AS-BLU	7100244047	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, niebieskie oprawki, odporne na zarysowanie, bezbarwne soczewki	Niebieskie	Przezroczyste	AS	20
SF102AF-BLU	7100244048	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, niebieskie oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki	Niebieskie	Szare	AS/AF	20
SF103AF-BLU	7100243969	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, niebieskie oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki	Niebieskie	Żółte	AS/AF	20
SF107AF-BLU	7100244061	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, niebieskie oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, szare I/O soczewki	Niebieskie	Szare, I/O	AS/AF	20
<b>Wersja bulk (opakowanie 5 szt.)</b>						
SF101AF-BLK	7100244060	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, czarne oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki	Czarne	Przezroczyste	AS/AF	100
SF101AS-BLK	7100244046	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, czarne oprawki, odporne na zarysowanie, przezroczyste soczewki	Czarne	Przezroczyste	AS	100

# 200 Serii

Lekka waga zapewnia komfort  
w przystępnej cenie.



# 200

## Serii

Właściwe dopasowanie zmienia wszystko. Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200 posiadają zauszniki które automatycznie dostosowują się do kształtu głowy użytkownika, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo i komfort.

Lekka konstrukcja


Profilowana część nosowa

Soczewki poliwęglanowe pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB

Wybierz spośród modeli odpornych na zarysowanie, odpornych na zaparowanie/ zarysowanie lub opcjonalnie z powłoką odporną na zaparowanie/ zarysowanie 3M™ Scotchgard

Model z niebieskimi zausznikami zapewnia lepszą widoczność okularów w obszarach przygotowywania/ przetwarzania żywności.

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple



# 200 Serii



Referencja produktu: **SF201AS/AF**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Przezroczyste**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF201AS**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Przezroczyste**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF202AS/AF**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF203AS/AF**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Żółte**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF201SGAF-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**

## Dostępne produkty

## 200 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF201AS/AF	7100111990	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200, przezroczyste oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki	Przezroczyste	Przezroczyste	AS/AF	20
SF201AS	7100112180	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200, przezroczyste oprawki, odporne na zarysowanie, przezroczyste soczewki	Przezroczyste	Przezroczyste	AS	20
SF202AS/AF	7100112010	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200, szare oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki	Szare	Szare	AS/AF	20
SF203AS/AF	7100112008	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200, żółte oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki	Żółte	Żółte	AS/AF	20
SF201SGAF-BLU	7100185279	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 200, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Niebieskie	Przezroczyste	SGAF	20

# 400 Serii



Większy komfort i elegancki wygląd, dzięki nowoczesnym kolorom oprawek.



# 400 Serii

Osiągnij nowy poziom komfortu dzięki okularom ochronnym 3M™ SecureFit™ 400 z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple. Posiadają miękki, jednoczęściowy nosek, podwójnie wtryskiwane zauszniki, szeroką gamę dostępnych soczewek z różnymi powłokami.

Profilowana osłona brwi w modelu SF400X zapewnia dodatkową ochronę przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu

Lekka konstrukcja

Dostępne w wielu kolorach/odcieniach soczewek

Soczewki poliwęglanowe pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB

Opcjonalna, piankowa wkładka dostępna dla modeli bez osłony brwi

Wybierz spośród modeli odpornych na zarysowanie, odpornych na zaparowanie/zarysowanie lub opcjonalnie z powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™

Miękki, jednoczęściowy nosek

Miękkie końcówki zauszników

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple





# 400 Serii



Referencja produktu: **SF401AS/AF**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF402AS/AF**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**




Referencja produktu: **SF403AS/AF**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF408AS**  
Soczewki: **Niebieskie, lustrzane**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF400FI**  
**Piankowa wkładka**



Referencja produktu: **SF410AS**  
Soczewki: **I/O lustrzane**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF415AS/AF**  
Soczewki: **Przezroczyste,  
do czytania +1.5**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF420AS/AF**  
Soczewki: **Przezroczyste,  
do czytania +2.0**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF425AS/AF**  
Soczewki: **Przezroczyste,  
do czytania +2.5**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **RX-SF400**  
**RX Wkładka korekcyjna**


# 400 Serii

Modele z powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ Protector


Zaawansowana technologia powłoki zapewnia większą wytrzymałość i komfort.



Referencja produktu: **SF401SGAF-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF401SGAF-BLU-F**  
Soczewki: **Przezroczyste z piankową  
wkładką**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF401SGAF-RED**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czerwono/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF407SGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare, I/O**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF402SGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF403SGAF-YEL**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Żółto/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF405SGAF-BLA**  
Soczewki: **Brązowe**  
Oprawki: **Brązowo/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF406SGAF-BLA**  
Soczewki: **Pomarańczowe**  
Oprawki: **Brązowo/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**

# 400X Serii

Modele z osłoną brwi

Osłona brwi zapewnia dodatkową ochronę przed cząstkami unoszącymi się w powietrzu.



Referencja produktu: **SF401XRAS-GRN**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Wytrzymała, odporna na zarysowanie**




Referencja produktu: **SF401XSGAF-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF401XSGAF-GRN**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Zielone o podwyższonej widzialności/Przezroczyste**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF402XSGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF403XSGAF-YEL**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Żółto/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF407XSGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare, I/O**  
Oprawki: **Niebiesko/Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF416XAS-BLK**  
Soczewki: **Pomarańczowe, lustrzane**  
Oprawki: **Szaro/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF422XSGAF-BLK**  
Soczewki: **Vermillion**  
Oprawki: **Czarno/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™**

# Dostępne produkty

# 400 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF400FI	7100102568	Wkładka piankowa do okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ 400	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100
RX-SF400	7010528331	Wkładka na soczewki korekcyjne do okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ 400	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	10
SF401AS/AF	7100078989	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki	Czarno/Zielone	Przezroczyste	AS/AF	20
SF402AS/AF	7100078987	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki	Czarno/Zielone	Szare	AS/AF	20
SF403AS/AF	7100078986	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki	Czarno/Zielone	Żółte	AS/AF	20
SF408AS	7100078880	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie, niebieskie, lustrzane soczewki	Czarno/Zielone	Niebieskie, lustrzane	AS	20
SF410AS	7100078988	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie, lustrzane soczewki I/O	Czarno/Zielone	Lustrzane, I/O	AS	20
SF415AS/AF	7100114612	Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki + 1,5	Czarno/Zielone	Przezroczyste	AS/AF	20
SF420AS/AF	7100114948	Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki + 2,0	Czarno/Zielone	Przezroczyste	AS/AF	20
SF425AS/AF	7100114613	Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ 400, czarno/zielone oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki + 2,5	Czarno/Zielone	Przezroczyste	AS/AF	20
SF401SGAF-BLU	7100148074	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Niebiesko/Szare	Przezroczyste	SGAF	20
SF401-GAF-BLU-F	7100148073	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, niebiesko/szare oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Niebiesko/Szare	Przezroczyste	SGAF	20
SF401SGAF-RED	7100148026	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, czerwono/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Czerwono/Szare	Przezroczyste	SGAF	20
SF407SGAF-BLU	7100148072	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki do użytku w pomieszczeniach/ma zewnątrz	Niebiesko/Szare	Szare, I/O	SGAF	20
SF402SGAF-BLU	7100148052	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki	Niebiesko/Szare	Szare	SGAF	20
SF403SGAF-YEL	7100148081	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, żółto/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki	Żółto/Czarne	Żółte	SGAF	20
SF405SGAF-BLA	7100148082	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, brązowo/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), brązowe soczewki	Czarno/Brązowe	Brązowe	SGAF	20
SF406SGAF-BLA	7100148075	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400, brązowo/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), pomarańczowe soczewki	Czarno/Brązowe	Pomarańczowe	SGAF	20

## Dostępne produkty

## 400X Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF401XRAS-GRN	7100185277	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, zielono/czarne oprawki, wytrzymała powłoka odporna na zarysowanie (K), przezroczyste soczewki	Zielono/ Czarne	Przezroczyste	RAS	20
SF401XSGAF-GRN	7100185268	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, zielono/przezroczyste oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Zielono/ Przezroczyste	Przezroczyste	SGAF	20
SF401XSGAF-BLU	7100185269	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Niebiesko/ Szare	Przezroczyste	SGAF	20
SF402XSGAF-BLU	7100185269	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki	Niebiesko/ Szare	Szare	SGAF	20
SF403XSGAF-YEL	7100185291	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, żółto/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki	Żółto/Czarne	Żółte	SGAF	20
SF407XSGAF-BLU	7100185289	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare, I/O soczewki	Niebiesko/ Szare	Jasnoszare, I/O	SGAF	20
SF416XAS-BLK	7100185292	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, czarno/czarne oprawki, odporne na zarysowanie, pomarańczowe, lustrzane soczewki	Czarno/ Czarne	Pomarańczowe, lustrzane	AS	20
SF422XSGAF-BLK	7100185109	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, czarno/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), Vermillion soczewki	Czarno/ Czarne	Vermillion	SGAF	20

# 500 Serii

Nowoczesny kształt  
soczewek i zauszniki  
z regulacją zapadkową.



## Wyjątkowa kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej

Okulary ochronne o sportowym wyglądzie, z nowoczesnym kształtem soczewek i profilem, który zapewnia kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej.

Płaska i elastyczna  
konstrukcja zauszników  
Zapewnia dobrą  
kompatybilność z nasznikami  
przeciwhałasowymi 3M™




Seria okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ 500 posiada płaskie i elastyczne zauszniki, dzięki czemu są dobrze kompatybilne z nasznikami przeciwhałasowymi 3M™.

# 500 Serii

Okulary ochronne serii 3M™ SecureFit™ 500 charakteryzują się nowoczesnym kształtem, posiadają zauszniki z regulacją zapadkową oraz technologią PDT (Pressure Diffusion Temple), dzięki czemu zapewniają idealne dopasowanie i wyjątkowy komfort użytkowania. Ten sportowy model okularów ochronnych oprócz nowoczesnego kształtu soczewek, samoregulujących się, kolorowych zauszników posiada różne opcje kolorystyczne soczewek, a niektóre modele posiadają soczewki z powłoką odporną na zaparowanie Scotchgard™ Protector.

## Płaska i elastyczna konstrukcja zauszników

Zapewnia dobrą kompatybilność z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™



Wymienna, piankowa wkładka

Smukła, elegancka konstrukcja

Soczewki z poliwęglanu zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV o długości do 400 nm

Wybierz spośród modeli odpornych na zarysowanie, odpornych na zaparowanie/zarysowanie lub opcjonalnie z powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™

## Regulowane zauszniki

Mechanizm z regulacją zapadkową umożliwia dopasowanie soczewek do twarzy i wyregulowanie położenia okularów

Seria okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ 500 posiada płaskie i elastyczne zauszniki, dzięki czemu są dobrze kompatybilne z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple



# 500 Serii

Modele z powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ Protector  
Zaawansowana technologia powłoki zapewnia większą wytrzymałość i komfort.



Referencja produktu: **SF501SGAF-GRN**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF501SGAF-RED**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czerwono/przezroczyste**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF501SGAF-BLK**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF501SGAF-BLK-FM**  
Soczewki: **Przezroczyste z piankową wkładką**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF502SGAF-BLK**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF503SGAF-BLK**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF505SGAF-DGR**  
Soczewki: **Brazowe**  
Oprawki: **Oliwkowo/zielone**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF507SGAF-BLK**  
Soczewki: **Szare, I/O**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF528SGAF-DGR**  
Soczewki: **Jasnobrazowe**  
Oprawki: **Oliwkowo/zielone**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**

# 500 Serii



Referencja produktu: **SF501AF-BLK**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**




Referencja produktu: **SF501ASP-BLK**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**



Referencja produktu: **SF509AF-BLK**  
Soczewki: **Srebrne, lustrzane**  
Oprawki: **Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie/  
odporna na zaparowanie**



Referencja produktu: **SF500-FOAM**  
**Piankowa wkładka**



Referencja produktu: **SF517ASP-GRN**  
Soczewki: **IR 1.7 szare**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**



Referencja produktu: **SF530ASP-GRN**  
Soczewki: **IR 3.0 szare**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**



Referencja produktu: **SF550ASP-GRN**  
Soczewki: **IR 5.0 szare**  
Oprawki: **Zielono/Czarne**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**

## Dostępne produkty

## 500 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF501SGAF-GRN	7100243971	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Zielono/ Czarne	Przezroczyste	SGAF	20
SF501SGAF-RED	7100243934	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czerwono/przezroczyste, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Czerwono/ przezroczyste	Przezroczyste	SGAF	20
SF501SGAF-BLK	7100243142	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Czarne	Przezroczyste	SGAF	20
SF501SGAF-BLK-FM	7100243964	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka	Czarne	Przezroczyste	SGAF	20
SF502SGAF-BLK	7100244201	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki	Czarne	Szare	SGAF	20
SF503SGAF-BLK	7100243980	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki	Czarne	Żółte	SGAF	20
SF505S-GAF-DGR	7100244022	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, oliwkowo-zielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), brązowe soczewki	Oliwkowo/ zielone	Brązowe	SGAF	20
SF507SGAF-BLK	7100243995	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare I/O soczewki	Czarne	Szare, I/O	SGAF	20
SF528SGAF-DGR	7100244062	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, oliwkowo-zielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnobrązowe soczewki	Oliwkowo/ zielone	Jasnobrązowe	SGAF	20
<b>Akcesoria</b>						
SF500-FOAM	7100243943	3M™ SecureFit™ 500 Piankowa wkładka	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100

## Dostępne produkty

500 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF501AF-BLK	7100244045	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki	Czarne	Przezroczyste	AS/AF	20
SF501ASP-BLK	7100243979	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, odporne na zarysowanie, przezroczyste soczewki	Czarne	Przezroczyste	AS+	20
SF509AF-BLK	7100243963	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, srebrne, lustrzane soczewki	Czarne	Srebrne, lustrzane	AS/AF	20
SF517ASP-GRN	7100243977	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), szare soczewki IR 1,7	Zielono/ Czarne	Szare IR 1,7	AS+	20
SF530ASP-GRN	7100243989	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), szare soczewki IR 3,0	Zielono/ Czarne	Szare IR 3,0	AS+	20
SF550ASP-GRN	7100243978	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), szare soczewki IR 5,0	Zielono/ Czarne	Szare IR 5,0	AS+	20

# 600 Serii

Stylowe oprawki z podwójnymi soczewkami, dostępnymi w różnych opcjach.



# 600 Serii

Zyskaj jakość, trwałość i wszechstronność zastosowania dzięki okularom ochronnym 3M™ SecureFit™ 600. Wybierz idealny dla siebie model z szerokiej gamy, dostępnych do wyboru, funkcji takich jak: odporna na zaparowanie/zarysowanie powłoka 3M™ Scotchgard™, wiele kolorów soczewek i zdejmowana, piankowa uszczelka.

Stylowe i solidne oprawki


Dostępne w wielu opcjach kolorystycznych soczewek, w tym z soczewkami polaryzacyjnymi

Soczewki poliwęglanowe pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB

Opcjonalna, piankowa wkładka

Wybierz spośród modeli odpornych na zarysowanie, odpornych na zaparowanie/zarysowanie lub opcjonalnie z powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple




# 600 Serii



Referencja produktu: **SF601RAS**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Wytrzymała, odporna na zarysowanie**




Referencja produktu: **SF610AS**  
Soczewki: **I/O lustrzane**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF611AS**  
Soczewki: **Szare, polaryzacyjne**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF617AS**  
Soczewki: **Spawalnicze, zaciemnienie 1,7**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF630AS**  
Soczewki: **Spawalnicze, zaciemnienie 3,0**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**



Referencja produktu: **SF650AS**  
Soczewki: **Spawalnicze, zaciemnienie 5,0**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie**




Referencja produktu: **SF601SGAF**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF601SGAF/FI**  
Soczewki: **Przezroczyste z piankową wkładką**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF602SGAF**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF603SGAF**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Szare**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™**

## Dostępne produkty

## 600 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF600FI	7100112725	Wkładka piankowa do okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ 600	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	100
SF601RAS	7100112720	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, wytrzymała powłoka odporna na zarysowanie (K), przezroczyste soczewki	Szare	Przezroczyste	RAS	20
SF610AS	7100112718	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, odporne na zarysowanie, lustrzane soczewki I/O	Szare	Lustrzane, I/O	AS	20
SF611AS	7100112713	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, odporne na zarysowanie, szare soczewki polaryzacyjne	Szare	Szare, polaryzacyjne	AS	20
SF617AS	7100112721	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, odporne na zarysowanie, soczewki spawalnicze, zaciemnienie 1,7	Szare	Spawalnicze, zaciemnienie 1,7	AS	20
SF630AS	7100112724	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, odporne na zarysowanie, soczewki spawalnicze, zaciemnienie 3,0	Szare	Spawalnicze, zaciemnienie 3,0	AS	20
SF650AS	7100112715	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, odporne na zarysowanie, spawalnicze soczewki, zaciemnienie 5,0	Szare	Spawalnicze, zaciemnienie 5,0	AS	20
SF601SGAF	7100112717	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Szare	Przezroczyste	SGAF	20
SF601SGAF/FI	7100134761	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Szare	Przezroczyste	SGAF	20
SF602SGAF	7100112716	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki	Szare	Szare	SGAF	20
SF603SGAF	7100112712	Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 600, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki	Szare	Żółte	SGAF	20



# 3700 Serii

Okulary ochronne nakładkowe posiadają regulowane zauszuki z mechanizmem zapadkowym, który umożliwia idealne dopasowanie i komfort, dzięki czemu można je używać przez cały dzień.



# 3700 Serii

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700 zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę oczu oraz umożliwiały noszenie ich przez cały dzień przez pracowników używających okularów korekcyjnych. Okulary korekcyjne nie posiadają powłoki odpornej na zaparowanie, więc możesz wybrać powłokę odporną na zarysowanie+ lub powłokę odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ .

Regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie pozycji okularów.

Miękki, jednoczęściowy nosek


Opcjonalna, profilowana osłona brwi

Dostępne w wielu kolorach i odcieniach soczewek

Soczewki poliwęglanowe pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB

Wybierz modele z powłoką odporną na zarysowanie+ lub opcjonalną powłoką odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™

Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple



# 3700 Serii



Referencja produktu: **SF370ASP-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebiesko/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**




Referencja produktu: **SF3701SGAF-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Niebiesko/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF3701SGAF-GRN**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Szare/Limonkowozielone**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF3701SGAF-ORG**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Szaro/Pomarańczowe**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF3702SGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Niebiesko/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF3703SGAF-GRN**  
Soczewki: **Żółte**  
Oprawki: **Szaro/Limonkowozielone**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**




Referencja produktu: **SF3707SGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare, I/O**  
Oprawki: **Niebiesko/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF3717ASP-BLK**  
Soczewki: **Szare, zaciemnienie IR 1.7**  
Oprawki: **Czarno/Zielone**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**




Referencja produktu: **SF3730ASP-BLK**  
Soczewki: **Szare, zaciemnienie IR 3.0**  
Oprawki: **Czarno/Zielone**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**




Referencja produktu: **SF3750ASP-BLK**  
Soczewki: **Szare, zaciemnienie IR 5.0**  
Oprawki: **Czarno/Zielone**  
Powłoka: **Odporna na zarysowanie+**

# 3700X Serii


z osłoną brwi



Referencja produktu: **SF3701XSGAF-BLU**  
Soczewki: **Przezroczyste**  
Oprawki: **Szaro/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF3702XSGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare**  
Oprawki: **Szaro/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**



Referencja produktu: **SF3707XSGAF-BLU**  
Soczewki: **Szare, I/O**  
Oprawki: **Szaro/Niebieskie**  
Powłoka: **Odporna na zaparowanie/  
zarysowanie Scotchgard™**

# Dostępne produkty 3700 Serii

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis produktu	Kolor oprawki	Kolor soczewek	Powłoka	szt./opakowanie
SF3701ASP-BLU	7100209340	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), przezroczyste soczewki	Niebieskie	Przezroczyste	ASP	20
SF3701SGAF-BLU	7100209252	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Niebieskie	Przezroczyste	SGAF	20
SF3701SGAF-GRN	7100209413	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, limonkowozielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Limonkowa	Przezroczyste	SGAF	20
SF3701SGAF-ORG	7100209430	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, pomarańczowe oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Pomarańczowe	Przezroczyste	SGAF	20
SF3702SGAF-BLU	7100209384	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki	Niebieskie	Szare	SGAF	20
SF3703SGAF-GRN	7100209426	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, limonkowozielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki	Limonkowa	Żółte	SGAF	20
SF3707SGAF-BLU	7100209427	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare soczewki, I/O	Niebieskie	Jasnoszare, I/O	SGAF	20
SF3701XSGAF-BLU	7100209425	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, osłona brwi, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki	Niebieskie	Przezroczyste	SGAF	20
SF3702XSGAF-BLU	7100209416	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, osłona brwi, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki	Niebieskie	Szare	SGAF	20
SF3707XSGAF-BLU	7100209428	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie oprawki, osłona brwi, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare soczewki do użytku w pomieszczeniach/na zewnątrz	Niebieskie	Jasnoszare, I/O	SGAF	20
SF3717ASP-BLK	7100217946	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), szare soczewki IR 1,7	Czarno/Zielone	Szare, IR 1.7	ASP	20
SF3730ASP-BLK	7100218078	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), szare soczewki IR 3,0	Czarno/Zielone	Szare, IR 3.0	ASP	20
SF3750ASP-BLK	7100218079	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie+ (K), szare soczewki IR 5,0	Czarno/Zielone	Szare, IR 5.0	ASP	20

## Tabela porównawcza serii

Główne cechy:	100	200	400	400X	500	600	3700
Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple	×	×	×	×	×	×	×
Powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™		×	×	×	×	×	×
Miękkie końcówki zauszników			×	×			
Powłoka, wytrzymała, odporna na zarysowanie lub odporna na zarysowanie + (K)				×	×	×	×
Miękki nosek			×	×		×	×
Osłona brwi				×			×
Wymienna, piankowa wkładka		×	×		×	×	
Konstrukcja z podwójną soczewką						×	
Soczewki do czytania			×				
Soczewki lustrzane I/O	×		×	×	×	×	×
Soczewki pomarańczowe			×				
Lustrzane soczewki brązowe			×		×		
Soczewki jasnobrązowe					×		
Soczewki spawalnicze, IR					×	×	×
Lustrzane soczewki przeciwsłoneczne			×	×	×		
Soczewki Vermillion				×			
Soczewki polaryzacyjne						×	
Ochrona przed promieniowaniem UV do długości 400 nm					×		

# Metoda sześciu kroków

Wielkość i stopień regulacji poszczególnych elementów nie zawsze wystarczają, aby określić właściwe dopasowanie okularów oraz zapewnić bezpieczeństwo.

Innowacyjny System Dopasowania Okularów 3M™ to prosta metoda 6-ciu kroków umożliwiająca ocenę dopasowania. Metoda ta przy użyciu wskaźnika pokrycia i odległości ocenia 4 elementy dopasowania okularów ochronnych.

[https://www.Mmpolska.pl/3M/pl\\_PL/bezpieczenstwo-pracy/ochrona-pracownikow/ochrona-wzroku/system-dopasowania-okularow-3M/](https://www.Mmpolska.pl/3M/pl_PL/bezpieczenstwo-pracy/ochrona-pracownikow/ochrona-wzroku/system-dopasowania-okularow-3M/)





## Różnica, którą możesz zobaczyć i poczuć.

Lekkie i wygodne okulary — uwierz w to. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 3M, aby zamówić testowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ i poczuć różnicę od razu po ich założeniu. Przekonaj się!

► **Odwiedź stronę**

[https://www.3Mpolska.pl/3M/pl\\_PL/bezpieczenstwo-pracy/srodki-ochrony-indywidualnej/secure-fit/](https://www.3Mpolska.pl/3M/pl_PL/bezpieczenstwo-pracy/srodki-ochrony-indywidualnej/secure-fit/)