

**3M** Science.  
Applied to Life.™



**Seguridad  
respaldada  
por la ciencia.**

**3M™ SecureFit™**  
Gafas de seguridad




## Rendimiento. Estilo. Comodidad.

### 3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad

Proteger su visión en el trabajo es importante. Pero no tiene por qué significar sacrificar en estilo o en comodidad. Hágase con unas gafas con un rendimiento extraordinario y con las que además tenga buen aspecto. Con un ajuste cómodo y un perfil elegante diseñado para trabajar con otros equipos de protección individual, las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ ayudan a mantener la seguridad de forma cómoda en el trabajo.





## La ciencia de la comodidad.

Hemos recopilado en todo el mundo datos sobre formas de cabezas y caras a fin de desarrollar un diseño patentado que se ajuste automáticamente a los tamaños y formas de cabeza de diferentes personas. Este diseño proporciona el mismo nivel de comodidad a miembros de una plantilla diversa.

Independientemente del tamaño de la cabeza, ya sea grande o pequeño, nuestra tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™ SecureFit™ está diseñada para proporcionar un ajuste seguro y cómodo cuando es preciso llevar las gafas durante un período prolongado.




## Diseñadas para rendir.



### Patillas curvadas para una mejor seguridad

Nuestro diseño aplica presión sobre la parte posterior de la cabeza, menos sensible, en lugar de sobre los laterales, logrando un ajuste cómodo incluso cuando se mueve la cabeza rápidamente.



### Tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™

El innovador diseño de las patillas de 3M presenta costillas ranuradas que ecualizan la presión de forma cómoda, y permiten a las patillas flexionarse y autoajustarse al tamaño y la forma de la cabeza del usuario.

## Los beneficios son claros.

Que se empañen las gafas puede resultar frustrante y peligroso. Pero los modelos de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con el recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ pueden ayudar a los trabajadores a ver con claridad durante más tiempo, gracias a un ingrediente activo que une el recubrimiento a la lente.



### Sin recubrimiento



Se forman gotas microscópicas de agua, que generan condensación y empañamiento y entorpecen la visión.

### Recubrimiento protector antiempañante/ antirrayaduras 3M™ Scotchgard™



El ángulo de contacto reducido aplana las gotas de agua en una película delgada y transparente que permite el paso de la luz.



## Recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™

- ▶ Resiste al empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de 25 ciclos de lavado con agua.
- ▶ Ayuda a proporcionar resistencia contra arañazos en entornos de trabajo exigentes.
- ▶ Diseñado para trabajar en situaciones difíciles, como condiciones de calor y humedad, trabajo en interior/ exterior, tareas físicamente exigentes y zonas con clima controlado.



# 3M™ SecureFit™

## Familia de Gafas de seguridad

En la familia 3M™ SecureFit™ hay muchos modelos para elegir, todos con la comodidad, la seguridad y el estilo que exigen sus trabajadores.

Encuentre la serie que le aporte la combinación adecuada de características y valor según sus necesidades.

200 Serie



400 Serie




400X Serie



600 Serie



3700 Serie



# 200 Serie




Comodidad ligera  
a un precio asequible.



# 200 Serie

El ajuste correcto lo cambia todo. Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ 200 tienen patillas que se autoajustan automáticamente y ayudan a proporcionar un ajuste seguro y cómodo en todo momento.



# 200 Serie



ID de producto: **SF201AS/AF**  
Lente: **incolora**  
Montura: **incolora**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF201AS**  
Lente: **incolora**  
Montura: **incolora**  
Recubrimiento: **antiempañante**



ID de producto: **SF202AS/AF**  
Lente: **gris**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF203AS/AF**  
Lente: **ámbar**  
Montura: **ámbar**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF201SGAF-BLU**  
Lente: **incolora**  
Montura: **azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**

## Productos disponibles

# 200

Serie

ID de producto	ID de 3M™	Descripción	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Unidades/caja
SF201AS/AF	70071695517	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura incolora, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora	Incolora	Incolora	AS/AF	20
SF201AS	70071695541	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura incolora, antirrayaduras, lente incolora	Incolora	Incolora	AS	20
SF202AS/AF	70071695525	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras/antiempañante, lente gris	Gris	Gris	AS/AF	20
SF203AS/AF	70071695533	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura ámbar, antirrayaduras/antiempañante, lente ámbar	Ámbar	Ámbar	AS/AF	20
SF201SGAF-BLU	XA006509021	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura azul, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Azul	Incolora	SGAF	20

# 400 Serie




Comodidad mejorada y diseño elegante disponible en toda una gama de modernos colores.



# 400 Serie


Dé un paso más en cuanto a comodidad con las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ 400, con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) 3M™, puente nasal blando de una sola pieza, patillas con doble inyección y toda una gama de opciones, entre las que se incluyen diversos colores de lente, recubrimientos de calidad superior, gafas de lectura, etc.



# 400 Serie



ID de producto: **SF401AS/AF**  
Lente: **Incolora**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF402AS/AF**  
Lente: **Gris**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF403AS/AF**  
Lente: **Amarilla**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF408AS**  
Lente: **Azul Espejo**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante**




ID de producto: **Inserto de  
espuma SF400FI**



ID de producto: **SF410AS**  
Lente: **espejo para interior/ exterior**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante**



ID de producto: **SF415AS/AF**  
Lente: **de lectura incolora +1,5**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF420AS/AF**  
Lente: **de lectura incolora +2,0**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante/  
pantirrayaduras**



ID de producto: **SF425AS/AF**  
Lente: **de lectura incolora +2,5**  
Montura: **Verde/negro**  
Recubrimiento: **Antiempañante/  
pantirrayaduras**




ID de producto: **RX-SF400 RX**  
**Inserto para lentes graduadas**

# 400 Serie

con recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™


Tecnología avanzada de recubrimiento para un rendimiento superior.




ID de producto: **SF401SGAF-BLU**  
Lente: **incolora**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF401SGAF-BLU-F**  
Lente: **incolora con junta de espuma**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF401SGAF-RED**  
Lente: **incolora**  
Montura: **rojo/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF407SGAF-BLU**  
Lente: **gris para interior/ exterior**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF402SGAF-BLU**  
Lente: **gris**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF403SGAF-YEL**  
Lente: **ámbar**  
Montura: **amarillo/negro**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF405SGAF-BLA**  
Lente: **marrón**  
Montura: **marrón/negro**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF406SGAF-BLA**  
Lente: **naranja**  
Montura: **marrón/negro**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**

# 400X Serie

con protección de cejas

Proporciona cobertura adicional frente a partículas.



ID de producto: **SF401XKRAS-GRN**  
Lente: **incolora**  
Montura: **verde/negro**  
Recubrimiento: **antirrayaduras superior**



ID de producto: **SF401XSGAF-BLU**  
Lente: **incolora**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**




ID de producto: **SF401XSGAF-GRN**  
Lente: **incolora**  
Montura: **verde/incoloro de alta visibilidad**  
Recubrimiento: **antiempañante/**



ID de producto: **SF402XSGAF-BLU**  
Lente: **gris**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF403XSGAF-YEL**  
Lente: **ámbar**  
Montura: **amarillo/negro**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF407XSGAF-BLU**  
Lente: **gris para interior/ exterior**  
Montura: **azul/gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF416XAS-BLK**  
Lente: **espejo naranja**  
Montura: **gris/negro**  
Recubrimiento: **antirrayaduras**



ID de producto: **SF422XSGAF-BLK**  
Lente: **bermellón**  
Montura: **negro/negro**  
Recubrimiento: **antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™**

## Productos disponibles

## 400 Serie

ID de producto	ID de 3M™	Descripción	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Unidades/caja
SF400FI	70071695343	3M™ SecureFit™ 400 Inserto de espuma	No procede	No procede	No procede	5
RX-SF400	70071731734	3M™ SecureFit™ 400 Inserto para lentes graduadas	No procede	No procede	No procede	10
SF401AS/AF	UU003704788	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora	Negro/Verde	Incolora	AS/AF	20
SF402AS/AF	UU003683420	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente gris	Negro/Verde	Gris	AS/AF	20
SF403AS/AF	UU003683412	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente ámbar	Negro/Verde	Ámbar	AS/AF	20
SF408AS	UU003683446	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras, lente de espejo azul	Negro/Verde	Espejo azul	AS	20
SF410AS	UU003683438	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, Bmontura negro/verde, antirrayaduras, lente de espejo para interior/ exterior	Negro/Verde	Espejo para interior/exterior	AS	20
SF415AS/AF	70071676277	3M™ SecureFit™ 400 Reader Gafas de seguridad de lectura, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora +1,5	Negro/Verde	Incolora	AS/AF	20
SF420AS/AF	70071695327	3M™ SecureFit™ 400 Reader Gafas de seguridad de lectura, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora +2,0	Negro/Verde	Incolora	AS/AF	20
SF425AS/AF	70071695335	3M™ SecureFit™ 400 Reader Gafas de seguridad de lectura, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora +2,5	Negro/Verde	Incolora	AS/AF	20
SF401SGAF-BLU	70071730330	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Azul/Gris	Incolora	SGAF	20
SF401-GAF-BLU-F	70071730348	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, espuma, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Azul/Gris	Incolora	SGAF	20
SF401SGAF-RED	70071730322	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura rojo/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Rojo/Gris	Incolora	SGAF	20
SF407SGAF-BLU	70071730355	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris para interior/exterior	Azul/Gris	Gris para interior/exterior	SGAF	20
SF402SGAF-BLU	70071730363	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris	Azul/Gris	Gris	SGAF	20
SF403SGAF-YEL	70071730371	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura amarillo/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar	Amarillo/Negro	Ámbar	SGAF	20
SF405SGAF-BLA	70071730389	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura amarillo/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente marrón	Marrón/Negro	Marrón	SGAF	20
SF406SGAF-BLA	70071730397	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura amarillo/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente naranja	Marrón/Negro	Naranja	SGAF	20

## Productos

## 400X Serie

ID de producto	ID de 3M™	Descripción	Color de la montura	Color de la lente	Recu-	Unidades/ caja
SF401XRAS-GRN	XA006509096	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura verde/negro, tratamiento antirrayaduras superior (K), lente incolora	Verde/Negro	Incolora	RAS	20
SF401XSGAF-GRN	XA006509039	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura verde/incoloro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Verde/Incoloro	Incolora	SGAF	20
SF401XSGAF-BLU	XA006509047	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Azul/Gris	Incolora	SGAF	20
SF402XSGAF-BLU	XA006509054	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris	Azul/Gris	Gris	SGAF	20
SF403XSGAF-YEL	XA006509070	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura amarillo/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar	Amarilla/Negro	Ámbar	SGAF	20
SF407XSGAF-BLU	XA006509062	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris claro para interior/exterior	Azul/Gris	Gris claro para interior/exterior	SGAF	20
SF416XAS-BLK	XA006509104	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura negra/negra, antirrayaduras, lente de espejo naranja	Negro/Negro	Espejo naranja	AS	20
SF422XSGAF-BLK	XA006509088	3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura negro/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente bermellón	Negro/Negro	Bermellón	SGAF	20

# 600 Serie

Elegante montura de doble lente con diversas opciones de lentes.



# 600 Serie

Consiga calidad, durabilidad y versatilidad, todo en uno con las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ 600. Elija entre una amplia gama de características, incluidos recubrimientos protectores antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™, múltiples colores de lente y una junta extraíble forrada de espuma.

Montura elegante a la par que resistente


Disponibles en múltiples opciones de color de lente, incluidas lentes polarizadas

Lentes de policarbonato que absorben el 99,9 % de los rayos UVA y UVB

Junta de espuma opcional

Elija entre modelos con recubrimiento antirrayaduras, antiempañante/antirrayaduras o antiempañante/antirrayaduras opcional 3M™ Scotchgard™ Recubrimientos

Tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™



# 600 Serie



ID de producto: **SF601RAS**  
Lente: **incolora resistente**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antirrayaduras superior**




ID de producto: **SF610AS**  
Lente: **de espejo para interior/ exterior**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antirrayaduras**



ID de producto: **SF611AS**  
Lente: **gris polarizado**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antirrayaduras**



ID de producto: **SF617AS**  
Lente: **tono para soldadura 1,7**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antirrayaduras**




ID de producto: **SF630AS**  
Lente: **tono para soldadura 3,0**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antirrayaduras**



ID de producto: **SF650AS**  
Lente: **tono para soldadura 5,0**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antirrayaduras**



ID de producto: **SF601SGAF**  
Lente: **incolora**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/ antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF601SGAF/FI**  
Lente: **incolora con junta de espuma**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/ antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF602SGAF**  
Lente: **gris**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/ antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF603SGAF**  
Lente: **ámbar**  
Montura: **gris**  
Recubrimiento: **antiempañante/ antirrayaduras Scotchgard™**

## Productos

## 600 Serie

ID de producto	ID de 3M™	Descripción	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Unidades/caja
SF600FI	70071695954	3M™ SecureFit™ 600 Inserto de espuma	No procede	No procede	No procede	5
SF601RAS	70071695939	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras superior (K), lente incolora	Gris	Incolora	RAS	20
SF610AS	70071695947	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente de espejo para interior/exterior	Gris	Espejo para interior/exterior	AS	20
SF611AS	70071695921	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente gris polarizada	Gris	Gris polarizado	AS	20
SF617AS	70071695897	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente con tono para soldadura 1,7	Gris	Tono para soldadura 1,7	AS	20
SF630AS	70071695905	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente con tono para soldadura 3,0	Gris	Tono para soldadura 3,0	AS	20
SF650AS	70071695913	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente con tono para soldadura 5,0	Gris	Tono para soldadura 5,0	AS	20
SF601SGAF	70071676830	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Gris	Incolora	SGAF	20
SF601SGAF/FI	70071677713	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, espuma, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Gris	Incolora	SGAF	20
SF602SGAF	70071695871	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris	Gris	Gris	SGAF	20
SF603SGAF	70071695889	3M™ SecureFit™ 600 Gafas de seguridad, montura gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar	Gris	Ámbar	SGAF	20

# 3700 Serie

Protección para usar sobre gafas graduadas diseñada con tecnología de patillas autoajustables para que resulten cómodas de llevar durante todo el día.



# 3700 Serie

Los cubregafas 3M™ SecureFit™ 3700 están diseñados para ofrecer protección ocular y resultan cómodos de llevar durante todo el día para trabajadores con gafas graduadas. Dado que es posible que las gafas graduadas no tengan recubrimiento antiempañante, puede elegir entre unas gafas con recubrimiento antirrayaduras+ o unas con recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™.

Las patillas con ruleta ajustable permiten al usuario ajustar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas

Puente nasal blando de una pieza


Protección en las cejas moldeada opcional

Disponibles en múltiples opciones de color/tinte de lente

Lentes de policarbonato que absorben el 99,9 % de los rayos UVA y UVB

Elija entre los modelos con recubrimiento antirrayaduras+ o con recubrimientos antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ opcionales

Tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™




# 3700 Series



ID de producto: **SF370ASP-BLU**  
Lente: **incolora**  
Montura: **azul/azul**  
Recubrimiento: **antirrayaduras+**



ID de producto: **SF3701SGAF-BLU**  
Lente: **incolora**  
Montura: **azul/azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3701SGAF-GRN**  
Lente: **incolora**  
Montura: **gris/verde lima**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3701SGAF-ORG**  
Lente: **incolora**  
Montura: **gris/naranja**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3702SGAF-BLU**  
Lente: **gGris**  
Montura: **azul/azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**




ID de producto: **SF3703SGAF-GRN**  
Lente: **ámbar**  
Montura: **gris/verde lima**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3707SGAF-BLU**  
Lente: **gris para interior/ exterior**  
Montura: **azul/azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3717ASP-BLK**  
Lente: **tono IR 1,7**  
Montura: **negro/verde**  
Recubrimiento: **antirrayaduras+**



ID de producto: **SF3730ASP-BLK**  
Lente: **tono IR 3,0**  
Montura: **negro/verde**  
Recubrimiento: **antirrayaduras+**




ID de producto: **SF3750ASP-BLK**  
Lente: **tono IR 5,0**  
Montura: **negro/verde**  
Recubrimiento: **antirrayaduras+**

# 3700X Serie

con protección de cejas



ID de producto: **SF3701XSGAF-BLU**  
Lente: **incolora**  
Montura: **gris/azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3702XSGAF-BLU**  
Lente: **gris**  
Montura: **gris/azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**



ID de producto: **SF3707XSGAF-BLU**  
Lente: **gris para interior/exterior**  
Montura: **gris/azul**  
Recubrimiento: **antiempañante/  
antirrayaduras Scotchgard™**

## Productos

## 3700 Serie

ID de producto	ID de 3M™	Descripción	Color de la montura	Color de la lente	Recubrimiento	Unidades/ caja
SF3701ASP-BLU	XA006510110	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, antirrayaduras+ (K), lente incolora	Azul	Incolora	ASP	20
SF3701SGAF-BLU	XA006510102	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Azul	Incolora	SGAF	20
SF3701SGAF-GRN	XA006510136	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura verde lima, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Verde lima	Incolora	SGAF	20
SF3701SGAF-ORG	XA006510177	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura naranja, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Naranja	Incolora	SGAF	20
SF3702SGAF-BLU	XA006510128	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris	Azul	Gris	SGAF	20
SF3703SGAF-GRN	XA006510193	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura verde lima, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar	Verde lima	Ámbar	SGAF	20
SF3707SGAF-BLU	XA006510169	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris clara para interior/exterior	Azul	Gris claro para interior/exterior	SGAF	20
SF3701XSGAF-BLU	XA006510847	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, protección para las cejas, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora	Azul	Incolora	SGAF	20
SF3702XSGAF-BLU	XA006510854	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, protección para las cejas, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris	Azul	Gris	SGAF	20
SF3707XSGAF-BLU	XA006510862	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, montura azul, protección para las cejas, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris clara para interior/exterior	Azul	Gris claro para interior/exterior	SGAF	20
SF3717ASP-BLK	XA006509823	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras+ (K), lente gris IR 1,7	Negro/Verde	Gris	ASP	20
SF3730ASP-BLK	XA006509831	3M™ SecureFit™ Cubregafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras+ (K), lente gris IR 3,0	Negro/Verde	Gris	ASP	20
SF3750ASP-BLK	XA006510227	3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras+ (K), lente gris IR 5,0	Negro/Verde	Gris	ASP	20

## Cuadro comparativo de series

Características	Serie 200	Serie 400	Serie 400X	Serie 600	Serie 3700
Tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™	×	×	×	×	×
Recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™	×	×	×	×	×
Patillas con suave acolchado en las puntas		×	×		
Recubrimiento resistente antirrayaduras o antirrayaduras+ (K)			×	×	×
Puente nasal blando		×	×	×	×
Protección de cejas			×		×
Junta de espuma extraíble		×		×	
Diseño con lentes duales				×	
Gafas de lectura		×			
Lente de espejo para interior/exterior		×	×	×	×
Lente naranja y marrón		×			
Lente IR				×	×
Lente de espejo con filtro antirreflejo		×	×		
Lente bermellón			×		
Lente polarizada				×	



## Una diferencia que puede ver y sentir.

Gafas ligeras y cómodas: créalo. Póngase en contacto con su representante de ventas de 3M para solicitar muestras de prueba de desgaste de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ y sienta la diferencia en el mismo momento en que se las pone. Compruébelo personalmente.

► Visite [3m.com.es/SecureFitEyewear](https://3m.com.es/SecureFitEyewear)