

3M Science.
Applied to Life.™



**Säkerhet
baserad
på vetenskap.**

**3M™ SecureFit™
Skyddsglasögon**

Prestanda. Stil. Komfort.

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon

Det är viktigt att skydda ögonen på arbetet. Men det innebär inte att du behöver försaka stil och komfort. Välj ögonskydd som skyddar – och ger ett snyggt intryck. Med sin bekväma passform och eleganta profil, designad för att fungera tillsammans med övrig personlig skyddsutrustning, ser 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon till att du kan känna dig skyddad och bekväm på arbetet.






Kunskap om komfort.

Vi samlade in data om huvud- och ansiktsformer från jordens alla hörn och tog fram en patenterad design som automatiskt anpassar sig efter användarens huvudstorlek och ansiktsform. Den här designen ger samma bekväma passform till alla användare i en brokig arbetsstyrka.

Oavsett om man har ett litet eller stort huvud ger 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknik säker och bekväm passform under långa arbetspass.



Utformade för att klara jobbet.



Fördelarna är uppenbara.

Igenimmade linser kan vara frustrerande och rentav farligt. 3M™ SecureFit™ skyddsglasögonmodeller med 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning kan dock hjälpa användare att se tydligare längre, tack vare en aktiv komponent som binder beläggningen vid linsen.



Utan beläggning



Mikroskopiska vattendroppar bildar större droppar och leder till kondens och imma som försämrar sikten.

3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning



En mindre kontaktvinkel plattar ut vattendropparna till en tunn och klar vattenfilm som släpper igenom ljus.



3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/ Anti-Scratch-beläggning

- ▶ Motstår imma längre än traditionella beläggningar av denna typ, upp till 25 tvättar med vatten.*
- ▶ Bidrar till reptålighet i krävande arbetsmiljöer.
- ▶ Designade för användning i tuffa miljöer, exempelvis under varma och fuktiga förhållanden, inom-/utomhusarbete, fysiskt ansträngande uppgifter och klimatkontrollerade utrymmen.



* Baserat på intern testning av 3M enligt testmetod i EN 168 jämfört med traditionella anti-fog-beläggningar.

3M™ SecureFit™

Produktfamilj med skyddsglasögon

Det finns ett brett utbud att välja på i 3M™ SecureFit™-familjen – alla med komforten, skyddet och stilen som användarna kräver.

Hitta serien som erbjuder rätt kombination av funktioner och värde för dig.


200
-serien



400
-serien




400X
-serien



600
-serien



3700
-serien




200 -serien

Lättviktig komfort
till överkomligt pris.



200-serien

Rätt passform förändrar allt. 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien med skalar som automatiskt anpassar sig för att ge säker och bekväm passform varje gång.



200 -serien



Produkt-ID: **SF201AS/AFP**

Lins: **Klar**

Båge: **Klar**

Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF201AS**

Lins: **Klar**

Båge: **Klar**

Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF202AS/AFP**

Lins: **Grå**

Båge: **Grå**

Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF203AS/AFP**

Lins: **Gul**

Båge: **Gul**

Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF201SGAF-BLU**

Lins: **Klar**

Båge: **Blå**

Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**

Tillgängliga produkter:

200-serien

Produkt-ID	3M-ID	Beskrivning	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	St/Förp
SF201AS/AFP	7100194736	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien, Klar båge, Anti-Fog/Scratch Plus, Klar lins	Klar	Klar	AS/AF+	20
SF201AS	7100112180	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien, Klar båge, Anti-Scratch, Klar lins	Klar	Klar	AS	20
SF202AS/AFP	7100194737	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien, Grå båge, Anti-Fog/Anti-Scratch Plus, Grå lins	Grå	Grå	AS/AF+	20
SF203AS/AFP	7100194738	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien, Gul båge, Anti-Fog/Anti-Scratch Plus, Gul lins	Gul	Gul	AS/AF+	20
SF201SGAF-BLU	7100185279	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien, Blå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Klar lins	Blå	Klar	SGAF	20

400 -serien

Förbättrad komfort och elegant design, finns i flera moderna färger.



400-serien

Ta nästa steg med bekväma 3M™ SecureFit™ 400 Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik, en mjuk näsbrygga, dubbelsprutade skalmar samt ett antal olika alternativ, bland annat när det gäller linsfärger, högklassiga beläggningar, slipade glas med mera.

Överliggeren på SF400X bidrar till extra skydd mot flygande partiklar

Lättviktig konstruktion

Mjuk näsbrygga

Mjuka skalmändar


Tillgänglig i flera linsfärger

Polykarbonatlinser absorberar 99,9 % av UVA- och UVB-strålning

Skumtätning kan väljas till på modeller utan överliggerare

Välj bland modeller som är reptåliga, anti-fog/reptåliga eller försedda med 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning

3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik



400-serien



Produkt-ID: **SF401AS/AF**
Lins: **Klar**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF402AS/AF**
Lins: **Grå**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF403AS/AF**
Lins: **Gul**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF408AS**
Lins: **Blå Spegellins**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF400FI Skuminlägg**



Produkt-ID: **SF410AS**
Lins: **Indoor/Outdoor Spegellins**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF415AS/AF**
Lins: **Klar läsglaslins +1,5**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF420AS/AF**
Lins: **Klar läsglaslins +2,0**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF425AS/AF**
Lins: **Klar läsglaslins +2,5**
Båge: **Grön/Svart**
Beläggning: **Anti-Fog/Anti-Scratch**



Produkt-ID: **RX-SF400 RX**
Insats för slipade glas

400


-serien

med 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning


Avancerad beläggningsteknik för förstklassig prestanda




Produkt-ID: SF401SGAF-BLU
Lins: **Klar**
Båge: **Blå/Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch




Produkt-ID: SF401SGAF-BLU-F
Lins: **Klar med skumtätning**
Båge: **Blå/Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: SF401SGAF-RED
Lins: **Klar**
Båge: **Röd/Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: SF407SGAF-BLU
Lins: **Indoor/Outdoor Grå**
Båge: **Blå/Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: SF402SGAF-BLU
Lins: **Grå**
Båge: **Blå/Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: SF403SGAF-YEL
Lins: **Gul**
Båge: **Gul/Svart**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: SF405SGAF-BLA
Lins: **Brun**
Båge: **Brun/Svart**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: SF406SGAF-BLA
Lins: **Orange**
Båge: **Brun/Svart**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch

400X^{-serien}

med överläggare

Bidrar till extra skydd mot partiklar.



Produkt-ID: **SF401XSGAF-BLU**

Lins: **Klar**

Båge: **Blå/Grå**

Beläggning: **Scotchgard™**

Anti-Fog/Anti-Scratch




Produkt-ID: **SF401XSGAF-GRN**

Lins: **Klar**

Båge: **Hi-Viz/Klar**

Beläggning: **Scotchgard™**

Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF402XSGAF-BLU**

Lins: **Grå**

Båge: **Blå/Grå**

Beläggning: **Scotchgard™**

Anti-Fog/Anti-Scratch




Produkt-ID: **SF403XSGAF-YEL**

Lins: **Gul**

Båge: **Gul/Svart**

Beläggning: **Scotchgard™**

Anti-Fog/Anti-Scratch




Produkt-ID: **SF407XSGAF-BLU**

Lins: **Indoor/Outdoor Grå**

Båge: **Blå/Grå**

Beläggning: **Scotchgard™**

Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF416XAS-BLK**

Lins: **Orange Spegellins**

Båge: **Grå/Svart**

Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF422XSGAF-BLK**

Lins: **Vermillion**

Båge: **Svart/Svart**

Beläggning: **Scotchgard™**

Anti-Fog/Anti-Scratch

Tillgängliga produkter:

400-serien

Produkt-ID	3M-ID	Beskrivning	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	St/Förp
SF400FI	7100102568	3M™ SecureFit™ Skuminlägg för 400-serien	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	5
RX-SF400	7010528331	3M™ SecureFit™ Insert för 400-serien	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	10
SF401AS/AF	7010528331	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Klar lins	Svart/Grön	Klar	AS/AF	20
SF402AS/AF	7100078987	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Grå lins	Svart/Grön	Grå	AS/AF	20
SF403AS/AF	7100078986	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Gul lins	Svart/Grön	Gul	AS/AF	20
SF408AS	7100078880	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/Grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Blå Spegellins	Svart/Grön	Blå Spegellins	AS	20
SF410AS	7100078988	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/Grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Indoor/Outdoor Spegellins	Svart/Grön	Indoor/Outdoor Spegellins	AS	20
SF415AS/AF	7100114612	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien med läsglaslins, Svart/grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Klar lins +1,5	Svart/Grön	Klar	AS/AF	20
SF420AS/AF	7100114948	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien med läsglaslins, Svart/grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Klar lins +2,0	Svart/Grön	Klar	AS/AF	20
SF425AS/AF	7100114613	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien med läsglaslins, Svart/grön båge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Klar lins +2,5	Svart/Grön	Klar	AS/AF	20
SF401SGAF-BLU	7100148074	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Blå/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Klar lins	Blå/Grå	Klar	SGAF	20
SF401-GAF-BLU-F	7100148073	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Blå/Grå båge, Skuminlägg, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Klar lins	Blå/Grå	Klar	SGAF	20
SF401SGAF-RED	7100148026	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Röd/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Klar lins	Röd/Grå	Klar	SGAF	20
SF407SGAF-BLU	7100148072	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Blå/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Indoor/Outdoor Grå lins	Blå/Grå	Indoor/Outdoor Grå	SGAF	20
SF402SGAF-BLU	7100148052	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Blå/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Grå lins	Blå/Grå	Grå	SGAF	20
SF403SGAF-YEL	7100148081	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Gul/svart båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Gul lins	Gul/Svart	Gul	SGAF	20
SF405SGAF-BLA	7100148082	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/Brun båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Brun lins	Svart/Brun	Brun	SGAF	20
SF406SGAF-BLA	7100148075	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien, Svart/Brun båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Orange lins	Svart/Brun	Orange	SGAF	20

Available products

400X^{-serien}

Produkt-ID	3M-ID	Beskrivning	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	St/Förp
SF401XSGAF-GRN	7100185268	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Grön/Klar båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Klar lins	Grön/Svart	Klar	SGAF	20
SF401XSGAF-BLU	7100185269	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Blå/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Klar lins	Blå/Grå	Klar	SGAF	20
SF402XSGAF-BLU	7100185278	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Blå/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Grå lins	Blå/Grå	Grå	SGAF	20
SF403XSGAF-YEL	7100185291	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Gul/Svart båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Gul lins	Gul/Svart	Gul	SGAF	20
SF407XSGAF-BLU	7100185289	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Blå/Grå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Indoor/Outdoor Ljusgrå lins	Blå/Grå	Indoor/Outdoor Ljusgrå	SGAF	20
SF416XAS-BLK	7100185292	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Svart/Svart båge, Anti-Scratch, Orange Spegellins	Svart/Svart	Orange Spegellins	AS	20
SF422XSGAF-BLK	7100185109	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400X-serien, Svart/Svart båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch (K och N), Vermillion lins	Svart/Svart	Vermillion	SGAF	20

600 -serien

Elegant båge med dubbla
linser och flera linsalternativ.



600 -serien

Få kvalitet, lång livslängd och mångsidighet allt i ett med 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien. Välj mellan en rad olika funktioner, inklusive 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch, flera linsfärger och löstagbart skuminlägg.

Elegant och robust båge


Tillgänglig i flera linsfärger,
även polariserade linser

Polykarbonatlinser absorberar
99,9 % av UVA- och UVB-strålning

Skumtätning (tillval)

Välj bland modeller som är reptåliga,
anti-fog/reptåliga eller försedda med
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-
Scratch-beläggningar

3M™ Pressure Diffusion
Temple-teknik




600

-serien



Produkt-ID: **SF610AS**
Lins: **Indoor/Outdoor Spegellins**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF611AS**
Lins: **Grå Polariserad**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF617AS**
Lins: **Täthetsgrad 1,7**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Anti-Scratch**



Produkt-ID: **SF630AS**
Lins: **Täthetsgrad 3,0**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Anti-Scratch**




Produkt-ID: **SF650AS**
Lins: **Täthetsgrad 5,0**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Anti-Scratch**




Produkt-ID: **SF601SGAF**
Lins: **Klar**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF601SGAF/FI**
Lins: **Klar med skumtätning**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF602SGAF**
Lins: **Grå**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF603SGAF**
Lins: **Gul**
Båge: **Grå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch

Tillgängliga produkter:

600-serien

Produkt-ID	3M-ID	Beskrivning	Färg på bäge	Linsfärg	Beläggning	St/Förp
SF600FI	7100112725	3M™ SecureFit™ Skuminlägg för 600-serien	ej tillämplig	ej tillämplig	ej tillämplig	5
SF610AS	7100112718	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Indoor/Outdoor Spegellins	Grå	Indoor/Outdoor Spegellins	AS	20
SF611AS	7100112713	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Anti-Fog/Anti-Scratch, Grå Polariserad lins	Grå	Grå Polariserad	AS	20
SF617AS	7100112721	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Anti-Scratch, Svetstonad lins 1,7	Grå	Täthetsgrad 1,7	AS	20
SF630AS	7100112724	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Anti-Scratch, Svetstonad lins 3,0	Grå	Täthetsgrad 3,0	AS	20
SF650AS	7100112715	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Anti-Scratch, Svetstonad lins 5,0	Grå	Täthetsgrad 5,0	AS	20
SF601SGAF	7100112717	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Klar lins	Grå	Klar	SGAF	20
SF601SGAF/FI	70071677713	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Skuminlägg, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Klar lins	Grå	Klar	SGAF	20
SF602SGAF	7100112716	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Grå lins	Grå	Grå	SGAF	20
SF603SGAF	7100112712	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 600-serien, Grå bäge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Gul lins	Grå	Gul	SGAF	20


3700 -serien

Ögonskydd som bärs över vanliga glasögon och som har självjusterande skalmteknik för bekväm passform alla dagar i veckan.



3700 -serien

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien är utformade för att erbjuda ögonskydd med bekväm passform alla dagar i veckan för dig som använder slipade glasögon. Alla slipade glasögon har inte en anti-fog-beläggning. Därför kan du välja mellan reptålig beläggning eller 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning.



3700 -serien



Produkt-ID: **SF370ASP-BLU**

Lins: **Klar**

Båge: **Blå/Blå**

Beläggning: **Anti-Scratch+**



Produkt-ID: **SF3701SGAF-BLU**

Lins: **Klar**

Båge: **Blå/Blå**

Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF3701SGAF-GRN**

Lins: **Klar**

Båge: **Grå/Limegrön**

Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch




Produkt-ID: **SF3701SGAF-ORG**

Lins: **Klar**

Båge: **Grå/Orange**

Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF3702SGAF-BLU**

Lins: **Grå**

Båge: **Blå/Blå**

Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF3703SGAF-GRN**

Lins: **Gul**

Båge: **Grå/Limegrön**

Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch




Produkt-ID: **SF3707SGAF-BLK**

Lins: **Indoor/Outdoor Grå**

Båge: **Blå/Blå**

Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF3717ASP-BLK**

Lins: **IR-färgton 1,7**

Båge: **Svart/Grön**

Beläggning: **Anti-Scratch+**



Produkt-ID: **SF3730ASP-BLK**

Lins: **IR-färgton 3,0**

Båge: **Svart/Grön**

Beläggning: **Anti-Scratch+**



Produkt-ID: **SF3750ASP-BLK**


Lins: **IR-färgton 5,0**

Båge: **Svart/Grön**


Beläggning: **Anti-Scratch+**

3700X^{-serien}

med överligger



Produkt-ID: **SF3701XSGAF-BLU**
Lins: **Klar**
Båge: **Grå/Blå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF3702XSGAF-BLU**
Lins: **Grå**
Båge: **Grå/Blå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch



Produkt-ID: **SF3707XSGAF-BLU**
Lins: **Indoor/Outdoor Grå**
Båge: **Grå/Blå**
Beläggning: **Scotchgard™**
Anti-Fog/Anti-Scratch

Tillgängliga produkter:

3700-serien

Produkt-ID	3M-ID	Beskrivning	Färg på båge	Linsfärg	Beläggning	St/Förp
SF3701ASP-BLU	7100209340	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Anti-Scratch+ (K), Klar lins	Blå	Klar	ASP	20
SF3701SGAF-BLU	7100209252	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Klar lins	Blå	Klar	SGAF	20
SF3701SGAF-GRN	7100209413	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Limegrön båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Klar lins	Limegrön	Klar	SGAF	20
SF3702SGAF-BLU	7100209384	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Grå lins	Blå	Grå	SGAF	20
SF3703SGAF-GRN	7100209426	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Limegrön båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Gul lins	Limegrön	Gul	SGAF	20
SF3707SGAF-BLU	7100209427	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Indoor/Outdoor Ljusgrå lins	Blå	Indoor/Outdoor Ljusgrå	SGAF	20
SF3701XSGAF-BLU	7100209425	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Brun överliggare, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Klar lins	Blå	Klar	SGAF	20
SF3702XSGAF-BLU	7100209416	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Brun överliggare, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), Grå lins	Blå	Grå	SGAF	20
SF3707XSGAF-BLU	7100209428	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Blå båge, Brun överliggare, Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning (K och N), I/O Ljusgrå lins	Blå	Indoor/Outdoor Ljusgrå	SGAF	20
SF3717ASP-BLK	7100217946	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Svart/Grön båge, Anti-Scratch+ (K), IR 1,7 Grå lins	Svart/Grön	Grå	ASP	20
SF3750ASP-BLK	7100218079	3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 3700-serien som bärs över vanliga glasögon, Svart/Grön båge, Anti-Scratch+ (K), IR 5,0 Grå lins	Svart/Grön	Grå	ASP	20

Jämförelsedigram

Egenskaper och funktioner	200-serien	400-serien	400X-serien	600-serien	3700-serien
3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik	×	×	×	×	×
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch-beläggning	×	×	×	×	×
Mjuka skalmändar		×	×		
Extra reptåliga eller Anti-Scratch+ (K)-beläggning			×	×	×
Mjuk näsbrygga		×	×	×	×
Överliggare			×		×
Avtagbar skumtätning		×		×	
Design med dubbla linser				×	
Läsglasögon		×			
Indoor/Outdoor (Spegel-)lins		×	×	×	×
Orange och brun lins		×			
IR-lins				×	×
Spegellins med bländfilter		×	×		
Vermillion lins			×		
Polariserad lins				×	
UV skydd	×	×	×	×	×
UV400 skydd på alla linsfärger					
UV400 skydd finns nu på alla färgade linser	×	×	×	×	×



Du ser och känner skillnaden.

Ögonskydd som är lätta och bekväma – tro oss. Kontakta din lokala 3M-säljare för att beställa prover av 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon och upplev skillnaden i samma ögonblick som du tar på dem. Se efter själv.

► Besök www.3Msverige.se/3M/sv_SE/safety-ndc/securefit-600/

Viktigt!

Produktval och användning: Många faktorer utanför 3M:s kontroll, unika inom användarens kunskap och kontroll, kan påverka användning och prestanda för en 3M-produkt i en viss tillämpning. Detta medför att användaren själv är ansvarig för att utvärdera produkten och fastställa om den är lämplig för och passar användarens tillämpning, samt för att utföra en riskbedömning på arbetsplatsen och granska alla gällande nationella och/eller europeiska bestämmelser och standarder. Underlåtenhet att korrekt utvärdera, välja och använda en 3M-produkt i enlighet med alla tillämpliga instruktioner och med lämplig säkerhetsutrustning, eller att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser, kan leda till skada, sjukdom, dödsfall och/eller skada på egendom.

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. En ansvarsbegränsning gäller för 3M-produkterna.

För garantiförklaring och begränsning av ansvar, se ditt leveransavtal eller 3M:s försäljningsvillkor.

3M industri- och yrkesprodukter är avsedda, märkta och förpackade för försäljning till utbildade industri- och yrkeskunder för användning på arbetsplatsen.