

**3M** Science.  
Applied to Life.™



**Sikkerhed,  
der bygger  
på videnskab.**

**3M™ SecureFit™  
beskyttelsesbriller**

## Ydeevne. Stil. Komfort.

### 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller

Det er vigtigt at beskytte dit syn under arbejdet. Men det betyder nødvendigvis ikke, at du skal gå på kompromis med stil eller komfort. Beskyttelsesbriller, der er effektive – og som samtidig ser godt ud. Med en behagelig pasform og en smal profil er brillerne designet til at kunne anvendes sammen med andre personlige værnemidler. 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller hjælper dig med sikkerhed og komfort på arbejdet.






**Videnskab-  
en bag  
komforten.**

Vi har indsamlet data om hoved- og ansigtsformer overalt i verden for at udvikle et patenteret design, der selv tilpasser sig individuelle hovedstørrelser og -former. Designet sikrer samme niveau af komfort for den enkelte person i et team.

Uanset hovedstørrelse, fra små hoveder til store hoveder, er vores 3M™ SecureFit™ Pressure Diffusion Temple-teknologi designet til at give en sikker og behagelig pasform, selv ved brug i længere tid.



## Design der holder.



## Tydelige fordele.

Duggede linser kan være irriterende og farligt. Men 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller, der er behandlet med 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-dug/anti-ridse coating, giver brugerne mulighed for at kunne se klart i længere tid takket være et aktivt stof, der får coatingen til at hæfte til linsen.



**Uden coating**



Mikroskopiske vanddråber samler sig som perler og danner derved kondens og dug, der generer synet.

**3M™ Scotchgard™ Protector  
Anti-dug/anti-ridse coating**



Vandperlerne flades ud til en tynd, transparent film, der giver lyset mulighed for at trænge igennem.



### 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-dug/anti-ridse coating

- ▶ Forhindrer dannelse af dug i længere tid end traditionelle anti-dug coatings – selv efter linsen er vasket med vand mere end 25 gange.\*
- ▶ Effektiv anti-ridsebeskyttelse under hårde arbejdsbetingelser.
- ▶ Designet til udfordrende arbejdsmiljøer, såsom varme og fugtige miljøer, indendørs/udendørs arbejde, fysisk krævende opgaver og områder med temperaturkontrol.



\* Baseret på 3M's interne test i overensstemmelse med EN168-testmetoden, hvor coatingen sammenlignes med traditionelle anti-dug coatings.

# 3M™ SecureFit™

## Serier af beskyttelsesbriller

Der er mange forskellige valgmuligheder i 3M™ SecureFit™ serien, og alle varianter lever op til den komfort, sikkerhed og stil, som dine medarbejdere kræver.

Find serien med den rigtige kombination af funktioner og værdi for dig.


200  
-serien



400  
-serien




400X  
-serien



600  
-serien



3700  
-serien




# 200 -serien

Let og komfortabel  
til en overkommelig pris.



# 200 -serien

Korrekt tilpasning er altafgørende. 3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller har brillestænger, der er automatisk selvjusterende, så du opnår en sikker og behagelig pasform hver gang.



# 200

## -serien



Produktnr.: **SF201AS/AF**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Klar**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF201AS**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Klar**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF202AS/AF**  
Linse: **Grå**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF203AS/AF**  
Linse: **Gul**  
Stel: **Gul**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF201SGAF-BLU**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Blå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**

## Tilgængelige produkter

200  
-serien

| Produkt nr.   | 3M bestillingsnr. | Beskrivelse                                                                                                  | Stel | Linse | Coating | Stk./<br>karton |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------------|
| SF201AS/AF    | 70071695517       | 3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, transparent stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse                    | Klar | Klar  | AS/AF   | 20              |
| SF201AS       | 70071695541       | 3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, transparent stel, anti-ridse, klar linse                             | Klar | Klar  | AS      | 20              |
| SF202AS/AF    | 70071695525       | 3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse/anti-dug, grå linse                            | Grå  | Grå   | AS/AF   | 20              |
| SF203AS/AF    | 70071695533       | 3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, gult stel, anti-ridse/anti-dug, gul linse                            | Gul  | Gul   | AS/AF   | 20              |
| SF201SGAF-BLU | 7100185279        | 3M™ SecureFit™ 200 beskyttelsesbriller, blåt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse | Blå  | Klar  | SGAF    | 20              |

# 400 -serien

Forbedret komfort og elegant design. Fås i forskellige moderne farver.



# 400-serien

Tag det næste trin op i komfort med 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi, blød næsepude i ét stykke, fleksible brillestænger, mange valgmuligheder, som f.eks. linsefarve, premium coatings, læsebriller mv.

Den afrundede tætningskant på SF400X giver yderligere beskyttelse mod partikler

Let design

Fås i flere forskellige farver/varianten af linser

Polykarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråler


Valgfri skumindsats fås til modeller uden tætningskant

Vælg mellem modeller med anti-ridse, anti-dug/anti-ridse eller valgfri 3M™ Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating

Blød næsebro i ét stykke

Bløde spidser på brillestængerne

3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi



# 400

## -serien



Produktnr.: **SF401AS/AF**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF402AS/AF**  
Linse: **Grå**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF403AS/AF**  
Linse: **Gul**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF408AS**  
Linse: **Blå spejlrefleks**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF400FI**  
**Tætningskant**



Produktnr.: **SF410AS**  
Linse: **Indoor/Outdoor spejlrefleks**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF415AS/AF**  
Linse: **Klare med læsefelt +1,5**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF420AS/AF**  
Linse: **Klare med læsefelt +2,0**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **SF425AS/AF**  
Linse: **Klare med læsefelt +2,5**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Anti-ridse/anti-dug**



Produktnr.: **RX-SF400 RX**  
**Indsats til glas med styrke**

# 400


-serien

med 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-dug/anti-ridse coating


Avanceret coatingteknologi giver høj ydeevne




Produktnr.: **SF401SGAF-BLU**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
Anti-ridse**



Produktnr.: **SF401SGAF-BLU-F**  
Linse: **Klar m/skumindsats**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
Anti-ridse**



Produktnr.: **SF401SGAF-RED**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Rød/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
Anti-ridse**



Produktnr.: **SF407SGAF-BLU**  
Linse: **Indoor/Outdoor grå**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
Anti-ridse**



Produktnr.: **SF402SGAF-BLU**  
Linse: **Grå**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF403SGAF-YEL**  
Linse: **Gul**  
Stel: **Gul/sort**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF405SGAF-BLA**  
Linse: **Brun**  
Stel: **Brun/sort**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF406SGAF-BLA**  
Linse: **Orange**  
Stel: **Brun/sort**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**

# 400X Series

med tætningskant

Giver yderligere beskyttelse mod partikler.



Produktnr.: **SF401XRAS-GRN**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Grøn/sort**  
Coating: **Robust anti-ridse**



Produktnr.: **SF401XSGAF-BLU**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**



Produktnr.: **SF401XSGAF-GRN**  
Linse: **Klar**  
Stel: **High Visibility Grøn/klar**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**




Produktnr.: **SF402XSGAF-BLU**  
Linse: **Grå**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**



Produktnr.: **SF403XSGAF-YEL**  
Linse: **Gul**  
Stel: **Gul/sort**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**



Produktnr.: **SF407XSGAF-BLU**  
Linse: **Indoor/Outdoor grå**  
Stel: **Blå/grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**



Produktnr.: **SF416XAS-BLK**  
Linse: **Orange spejlrefleks**  
Stel: **Grå/sort**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF422XSGAF-BLK**  
Linse: **Rød**  
Stel: **Sort/sort**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse**

## Tilgængelige produkter

## 400-serien

| Produkt nr.     | 3M bestillingsnr. | Beskrivelse                                                                                                                    | Stel          | Linse                       | Coating       | Stk./karton |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| SF400FI         | 7100102568        | 3M™ SecureFit™ 400 skumindsats                                                                                                 | ikke relevant | ikke relevant               | ikke relevant | 5           |
| RX-SF400        | 7010528331        | 3M™ SecureFit™ 400 indsats til glas med styrke                                                                                 | ikke relevant | ikke relevant               | ikke relevant | 10          |
| SF401AS/AF      | 7100078989        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar linse                                       | Sort/grøn     | Klar                        | AS/AF         | 20          |
| SF402AS/AF      | 7100078987        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, grå linse                                        | Sort/grøn     | Grå                         | AS/AF         | 20          |
| SF403AS/AF      | 7100078986        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, gul linse                                        | Sort/grøn     | Gul                         | AS/AF         | 20          |
| SF408AS         | 7100078880        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse, blå spejlreflekslinse                                     | Sort/grøn     | Blå spejlrefleks            | AS            | 20          |
| SF410AS         | 7100078988        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/grønt stel, anti-ridse, Indoor/Outdoor spejlreflekslinse                          | Sort/grøn     | Indoor/Outdoor spejlrefleks | AS            | 20          |
| SF415AS/AF      | 7100114612        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med læsefelt, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar +1,5 linse                     | Sort/grøn     | Klar                        | AS/AF         | 20          |
| SF420AS/AF      | 7100114948        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med læsefelt, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar +2,0 linse                     | Sort/grøn     | Klar                        | AS/AF         | 20          |
| SF425AS/AF      | 7100114613        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller med læsefelt, sort/grønt stel, anti-ridse/anti-dug, klar +2,5 linse                     | Sort/grøn     | Klar                        | AS/AF         | 20          |
| SF401SGAF-BLU   | 7100148074        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse               | Blå/grå       | Klar                        | SGAF          | 20          |
| SF401-GAF-BLU-F | 7100148073        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, skumindsats, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse  | Blå/grå       | Klar                        | SGAF          | 20          |
| SF401SGAF-RED   | 7100148026        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, rødt/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse              | Rød/grå       | Klar                        | SGAF          | 20          |
| SF407SGAF-BLU   | 7100148072        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse Coating (K&N), Indoor/Outdoor grå linse | Blå/grå       | Indoor/Outdoor grå          | SGAF          | 20          |
| SF402SGAF-BLU   | 7100148052        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse                | Blå/grå       | Grå                         | SGAF          | 20          |
| SF403SGAF-YEL   | 7100148081        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, gult/sort stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse               | Gul/sort      | Gul                         | SGAF          | 20          |
| SF405SGAF-BLA   | 7100148082        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/brunt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), brun linse             | Sort/brun     | Brun                        | SGAF          | 20          |
| SF406SGAF-BLA   | 7100148075        | 3M™ SecureFit™ 400 beskyttelsesbriller, sort/brunt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), orange linse           | Sort/brun     | Orange                      | SGAF          | 20          |

# Tilgængelige produkter

# 400X

## -serien

| Produkt nr.    | 3M bestillingsnr. | Beskrivelse                                                                                                                         | Stel      | Linse                  | Coating | Stk./karton |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| SF401XSRAS-GRN | 7100185277        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, grønt/sort stel, robust anti-ridse (K), klar linse                                         | Grøn/sort | Klar                   | RAS     | 20          |
| SF401XSGAF-GRN | 7100185268        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, grønt/klart stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse Coating (K&N), klar linse                | Grøn/sort | Klar                   | SGAF    | 20          |
| SF401XSGAF-BLU | 7100185269        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse                   | Blå/grå   | Klar                   | SGAF    | 20          |
| SF402XSGAF-BLU | 7100185278        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse                    | Blå/grå   | Grå                    | SGAF    | 20          |
| SF403XSGAF-YEL | 7100185291        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, gult/sort stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse                   | Gul/sort  | Gul                    | SGAF    | 20          |
| SF407XSGAF-BLU | 7100185289        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, blå/gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse Coating (K&N), Indoor/Outdoor lysegrå linse | Blå/grå   | Indoor/Outdoor Lysegrå | SGAF    | 20          |
| SF416XAS-BLK   | 7100185292        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, sort/sort stel, anti-ridse, orange spejlreflekslinse                                       | Sort/sort | Orange spejlrefleks    | AS      | 20          |
| SF422XSGAF-BLK | 7100185109        | 3M™ SecureFit™ 400X beskyttelsesbriller, sort/sort stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), rød linse                   | Sort/sort | Rød                    | SGAF    | 20          |

# 600 -serien

Smart stel med dobbelte linser  
med en række forskellige  
linsetyper.



# 600 -serien

Kvalitet, holdbarhed og alsidighed alt sammen med 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller. Vælg mellem forskellige funktioner, herunder 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-dug/anti-ridse coating, flere linsefarver og en aftagelig skumindsats.

Smart stel, der samtidig er robust


Fås med linser i forskellige farver, også polariserede linser

Linser af polykarbonat filtrerer 99,9 % af UVA- og UVB-strålerne

Valgfri skumindsats

Vælg mellem modeller med anti-ridse, anti-dug/anti-ridse eller valgfri 3M™ Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coatings

3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi




# 600 -serien



Produktnr.: **SF601RAS**  
Linse: **Klar robust**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Robust anti-ridse**




Produktnr.: **SF610AS**  
Linse: **Indoor/Outdoor spejlrefleks**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF611AS**  
Linse: **Grå polariseret**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF617AS**  
Linse: **Svejs DIN 1,7**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF630AS**  
Linse: **Svejs DIN 3**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF650AS**  
Linse: **Svejs DIN 5**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Anti-ridse**



Produktnr.: **SF601SGAF**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF601SGAF/FI**  
Linse: **Klar m/skumindsats**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF602SGAF**  
Linse: **Grå**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF603SGAF**  
Linse: **Gul**  
Stel: **Grå**  
Coating: **Scotchgard™  
Anti-dug/anti-ridse**

## Tilgængelige produkter

600  
-serien

| Produkt nr.  | 3M bestillingsnr. | Beskrivelse                                                                                                            | Stel          | Linse                       | Coating       | Stk./karton |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| SF600FI      | 7100112725        | 3M™ SecureFit™ 600 skumindsats                                                                                         | ikke relevant | ikke relevant               | ikke relevant | 5           |
| SF601RAS     | 7100112720        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, robust og anti-ridse (K), klar linse                                | Grå           | Klar                        | RAS           | 20          |
| SF610AS      | 7100112718        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, Indoor/Outdoor spejlreflekslinse                        | Grå           | Indoor/Outdoor spejlrefleks | AS            | 20          |
| SF611AS      | 7100112713        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse/anti-dug, grå polariseret linse                          | Grå           | Grå polariseret             | AS            | 20          |
| SF617AS      | 7100112721        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, svejs DIN 1,7 linse                                     | Grå           | Svejs DIN 1,7               | AS            | 20          |
| SF630AS      | 7100112724        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, svejs DIN 3 linse                                       | Grå           | Svejs DIN 3                 | AS            | 20          |
| SF650AS      | 7100112715        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, anti-ridse, svejs DIN 5 linse                                       | Grå           | Svejs DIN 5                 | AS            | 20          |
| SF601SGAF    | 7100112717        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse           | Grå           | Klar                        | SGAF          | 20          |
| SF601SGAF/FI | 7100134761        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, skumpude, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse | Grå           | Klar                        | SGAF          | 20          |
| SF602SGAF    | 7100112716        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse            | Grå           | Grå                         | SGAF          | 20          |
| SF603SGAF    | 7100112712        | 3M™ SecureFit™ 600 beskyttelsesbriller, gråt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse            | Grå           | Gul                         | SGAF          | 20          |

# 3700 -serien

Beskyttelsesbriller til brug over almindelige briller. Designet med selvjusterende brillestænger for behagelig komfort hele dagen.



# 3700 -serien

3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller kan bæres over almindelige briller. Designet til at kunne yde øjenbeskyttelse til brugere med almindelige briller med styrke. Da briller med styrke ikke nødvendigvis er med anti-dug coating, kan du vælge mellem en anti-ridse+ coating eller 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-dug/anti-ridse coating.

Vinkeljustering af brillestængerne giver brugeren mulighed for at indstille linsen til ansigtsformen og brillernes position

Blød næsebro i ét stykke


Valgfri afrundet tætningskant

Fås i flere forskellige farver/linsetyper

Linser af polykarbonat filtrerer 99,9 % af UVA- og UVB-strålerne

Vælg mellem modeller med anti-ridse+ eller valgfri 3M™ Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coatings

3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi



# 3700 Series



Produktnr.: **SF3700ASP-BLU**

Linse: **Klar**

Stel: **Blå/Blå**

Coating: **Anti-ridse+**



Produktnr.: **SF3701SGAF-BLU**

Linse: **Klar**

Stel: **Blå/Blå**

Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF3701SGAF-GRN**

Linse: **Klar**

Stel: **Grå/limegrøn**

Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**




Produktnr.: **SF3701SGAF-ORG**

Linse: **Klar**

Stel: **Grå/orange**

Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF3702SGAF-BLU**

Linse: **Grå**

Stel: **Blå/Blå**

Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF3703SGAF-GRN**

Linse: **Gul**

Stel: **Grå/limegrøn**

Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**




Produktnr.: **SF3707SGAF-BLU**

Linse: **Indoor/Outdoor grå**

Stel: **Blå/Blå**

Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF3717ASP-BLK**

Linse: **IR DIN 1,7**

Stel: **Sort/grøn**

Coating: **Anti-ridse+**



Produktnr.: **SF3730ASP-BLK**

Linse: **IR DIN 3**

Stel: **Sort/grøn**

Coating: **Anti-ridse+**



Produktnr.: **SF3750ASP-BLK**


Linse: **IR DIN 5**

Stel: **Sort/grøn**


Coating: **Anti-ridse+**

# 3700X Series

med tætningskant



Produktnr.: **SF3701XSGAF-BLU**  
Linse: **Klar**  
Stel: **Grå/blå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF3702XSGAF-BLU**  
Linse: **Grå**  
Stel: **Grå/blå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**



Produktnr.: **SF3707XSGAF-BLU**  
Linse: **Indoor/Outdoor grå**  
Stel: **Grå/blå**  
Coating: **Scotchgard™ Anti-dug/  
anti-ridse**

## Tilgængelige produkter

3700  
-serien

| Produkt nr.     | 3M bestillingsnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                           | Stel      | Linse                  | Coating | Stk./karton |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| SF3701ASP-BLU   | 7100209340        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, anti-ridse+ (K), klar linse                                                    | Blå       | Klar                   | ASP     | 20          |
| SF3701SGAF-BLU  | 7100209252        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse                      | Blå       | Klar                   | SGAF    | 20          |
| SF3701SGAF-GRN  | 7100209413        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, limegrønt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse                | Limegrøn  | Klar                   | SGAF    | 20          |
| SF3701SGAF-ORG  | 7100209430        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, orange stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse                   | Orange    | Klar                   | SGAF    | 20          |
| SF3702SGAF-BLU  | 7100209384        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse                       | Blå       | Grå                    | SGAF    | 20          |
| SF3703SGAF-GRN  | 7100209426        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, limegrønt stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), gul linse                 | Limegrøn  | Gul                    | SGAF    | 20          |
| SF3707SGAF-BLU  | 7100209427        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), Indoor/Outdoor lysegrå linse    | Blå       | Indoor/Outdoor lysegrå | SGAF    | 20          |
| SF3701XSGAF-BLU | 7100209425        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, tætningskant, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), klar linse        | Blå       | Klar                   | SGAF    | 20          |
| SF3702XSGAF-BLU | 7100209416        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, tætningskant, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), grå linse         | Blå       | Grå                    | SGAF    | 20          |
| SF3707XSGAF-BLU | 7100209428        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, blå stel, tætningskant, Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating (K&N), I/O lysegrå linse | Blå       | Indoor/Outdoor lysegrå | SGAF    | 20          |
| SF3717ASP-BLK   | 7100217946        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, sort/grønt stel, anti-ridse+ (K), IR 1,7 grå linse                                       | Sort/grøn | Grå                    | ASP     | 20          |
| SF3730ASP-BLK   | 7100218078        | 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, sort/grønt stel, anti-ridse+ (K), IR 3 grå linse                                              | Sort/grøn | Grå                    | ASP     | 20          |
| SF3750ASP-BLK   | 7100218079        | 3M™ SecureFit™ 3700 beskyttelsesbriller, kan bæres over almindelige briller, sort/grønt stel, anti-ridse+ (K), IR 5 grå linse                                         | Sort/grøn | Grå                    | ASP     | 20          |

## Sammenligning af serier

| Funktioner                                      | 200-serien | 400-serien | 400X-serien | 600-serien | 3700-serien |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknologi         | ×          | ×          | ×           | ×          | ×           |
| 3M™ Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridse coating     | ×          | ×          | ×           | ×          | ×           |
| Bløde spidser på brillestængerne                |            | ×          | ×           |            |             |
| Robust anti-ridse eller anti-ridse+ (K) coating |            |            | ×           | ×          | ×           |
| Blød næsebro                                    |            | ×          | ×           | ×          | ×           |
| Tætningskant                                    |            |            | ×           |            | ×           |
| Aftagelig skumindsats                           |            | ×          |             | ×          |             |
| Design med dobbelte linser                      |            |            |             | ×          |             |
| Læsebriller                                     |            | ×          |             |            |             |
| Indoor/Outdoor linse                            |            | ×          | ×           | ×          | ×           |
| Orange og brun linse                            |            | ×          |             |            |             |
| IR-linse                                        |            |            |             | ×          | ×           |
| Sollys spejlreflekslinse                        |            | ×          | ×           |            |             |
| Rød linse                                       |            |            | ×           |            |             |
| Polariseret linse                               |            |            |             | ×          |             |



## En forskel, du kan se og føle.

Beskyttelsesbriller, der er lette og behagelige – det skal prøves. Kontakt din 3M konsulent, for at høre om muligheden for at prøve 3M™ SecureFit™ beskyttelsesbriller. Du vil føle forskellen, lige så snart du tager dem på. Se det med dine egne øjne.

► **Besøg: [3Msikkerhed.dk](https://3Msikkerhed.dk) & [3M.co.uk/SecureFit](https://3M.co.uk/SecureFit)**