

**3M** Science.  
Applied to Life.™\*



**Votre sécurité  
grâce à la  
Science 3M.**

Lunettes de sécurité  
**3M™ SecureFit™**

\*3M Science. Au service de la Vie.




## Performance. Style. Comfort.

### Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™

Il est important de protéger votre vision sur le lieu de travail. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il faille sacrifier le style ou le confort. Procurez-vous des lunettes performantes et qui se montrent à la hauteur. Caractérisées par un ajustement confortable et un profil élancé conçu pour fonctionner avec d'autres équipements de protection individuelle, les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ contribuent à votre sécurité et à votre confort au travail.





## La science du confort.

Nous avons recueilli des données sur la forme des têtes et des visages dans le monde entier pour mettre au point un modèle breveté qui s'adapte automatiquement à la taille et à la forme de chaque tête. Cette conception offre le même niveau de confort aux individus dans une main-d'œuvre diversifiée.

Que la taille de la tête soit petite ou grande, notre technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT) est conçue pour fournir un ajustement sûr et confortable pendant une période de temps prolongée.




## Conçues pour la performance.



### Des branches incurvées pour une sécurité renforcée

Notre conception applique une pression sur l'arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur le côté de la tête, ce qui permet d'obtenir un ajustement confortable même lors de mouvements rapides de la tête.



### Technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT)

La conception innovante des branches de 3M comporte des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s'adapter automatiquement à la taille et à la forme de la tête du porteur.

## Les avantages sont évidents.

Des lunettes qui s'embuent peuvent être gênantes et dangereuses. Mais les modèles de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ dotés d'un revêtement antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™ peuvent aider les travailleurs à voir clairement plus longtemps, grâce à un ingrédient actif qui lie le revêtement au verre.



**Non recouvert**



Des gouttelettes d'eau microscopiques perlent, formant de la condensation et du brouillard, qui obscurcissent la vision.

**3M™ Scotchgard™ Protector  
Anti-Fog/Anti-Scratch Coating**



Les gouttelettes d'eau sont attirées par la surface pour former un fin et transparent film d'eau et ainsi laisse passer la lumière sans perturbations.



### Revêtement de protection antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™

- ▶ Résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu'à 25 lavages à l'eau.\*
- ▶ Contribue à fournir une résistance aux rayures durable dans les environnements de travail difficiles.
- ▶ Conçu pour le travail dans des situations difficiles, telles que la chaleur et l'humidité, le travail en intérieur/extérieur, les tâches physiquement exigeantes et les zones climatisées.



# 3M™ SecureFit™

## Famille de lunettes de sécurité

100 Série



200 Série




400 Série



400X Série




500 Série



600 Série



3700 Série




La gamme 3M™ SecureFit™ offre une grande variété de produits, tous dotés du confort, de la sécurité et du style que votre personnel exige.

Trouvez la gamme avec la meilleure combinaison de caractéristiques et de bénéfice pour vous.

# 100 Série

Une protection oculaire  
confortable et économique  
au profil élégant.



# 100 Série

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100 au profil élégant et sportif sont dotées de branches brevetées s'ajustant automatiquement quelle que soit la taille de la tête pour un confort élégant pendant une période prolongée.

Forme élégante et sportive

Arête nasale moulée


Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB

Disponibles en plusieurs options de teinte d'oculaire

Branches au design plat et flexible Les lunettes peuvent être utilisées avec des coquilles antibruit 3M™

Technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT)

Emballage en vrac disponible (5 boîtes)



# 100 Série



Référence du produit: **SF101AF-BLK**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF101AS-BLK**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF101AF-BLU**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Bleu**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF101AS-BLU**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Bleu**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF102AF-BLU**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Bleu**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF103AF-BLU**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Bleu**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF107AF-BLU**  
Oculaire: **Gris Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Bleu**  
Revêtement: **Antirayure/  
Antibuée**

## Produits disponibles

## 100 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF101AF-BLU	7100244064	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, oculaire transparent	Bleu	Transparent	AR/AB	20
SF101AS-BLU	7100244047	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure, oculaire transparent	Bleu	Transparent	AR	20
SF102AF-BLU	7100244048	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, oculaire gris	Bleu	Gris	AR/AB	20
SF103AF-BLU	7100243969	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, oculaire ambre	Bleu	Ambre	AR/AB	20
SF107AF-BLU	7100244061	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, oculaire gris intérieur/extérieur	Bleu	Gris intérieur/extérieur	AR/AB	20
<b>Emballage en vrac</b>						
SF101AF-BLK	7100244060	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture noire, antirayure/antibuée, oculaire transparent, emballage en vrac	Noir	Transparent	AR/AB	100
SF101AS-BLK	7100244046	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 100, monture noire, antirayure, oculaire transparent, emballage en vrac	Noir	Transparent	AR	100

# 200 Série


Conception légère pour un confort à un prix abordable.



# 200

## Série

Le bon ajustement change tout. Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200 comportent des branches qui s'adaptent automatiquement pour assurer un ajustement sûr et confortable à chaque fois.



# 200 Série



Référence du produit: **SF201AS/AF**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Transparente**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF201AS**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Transparente**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF202AS/AF**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF203AS/AF**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Ambre**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF201SGAF-BLU**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**

## Produits disponibles

## 200 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF201AS/AF	7100111990	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture incolore, antirayure/antibuée, oculaire transparent	Transparent	Transparent	AS/AF	20
SF201AS	7100112180	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture transparente, antirayure, oculaire incolore	Transparent	Transparent	AS	20
SF202AS/AF	7100112010	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture grise, antirayure/antibuée, oculaire gris	Gris	Gris	AS/AF	20
SF203AS/AF	7100112008	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture ambre, antirayure/antibuée, oculaire ambre	Ambre	Ambre	AS/AF	20
SF201SGAF-BLU	7100185279	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Bleu	Transparent	SGAF	20

# 400 Série



Un confort amélioré et un design épuré disponible dans une variété de couleurs contemporaines.

# 400

Série


Passez à l'étape suivante dans le confort avec les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, dotées de la technologie de branches à diffusion de pression 3M, une arête nasale souple d'une seule pièce, des branches à double injection et une gamme d'options, notamment couleurs d'oculaires, revêtements de qualité supérieure, lunettes de lecture et plus encore.

La protection frontale profilée sur le modèle SF400X assure une couverture supplémentaire en cas d'impact de particules

Disponible en plusieurs options de couleur/teinte d'oculaire

Design léger

Les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB



Joint mousse disponible en option pour les modèles sans protection frontale

Choisissez parmi les modèles avec revêtement antirayure, antibuée/antirayure ou revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ en option

Arête nasale souple en une seule pièce

Branches souples

Technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT)

# 400 Série



Référence du produit: **SF401AS/AF**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF402AS/AF**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF403AS/AF**  
Oculaire: **Jaune**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF408AS**  
Oculaire: **Bleu Miroité**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit:  
**Insert en mousse SF400FI**



Référence du produit: **SF410AS**  
Oculaire: **Miroité Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF415AS/AF**  
Oculaire: **Lunettes de lecture +1,5**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF420AS/AF**  
Oculaire: **Lunettes de lecture transparentes +2,0**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF425AS/AF**  
Oculaire: **Lunettes de lecture transparentes +2,5**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**




Référence du produit: **RX-SF400 RX**  
**Insert pour verres correcteurs**

# 400 Série


Avec revêtement de protection antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™  
Technologie de revêtement avancée pour des performances haut de gamme.




Référence du produit: **SF401SGAF-BLU**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**




Référence du produit: **SF401SGAF-BLU-F**  
Oculaire: **Incolore avec joint mousse**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Revêtement: **Scotchgard™**  
**Anti-Fog/Antirayure**




Référence du produit: **SF401SGAF-RED**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Rouge/Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF407SGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF402SGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Coating: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF403SGAF-YEL**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Jaune/Noir**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF405SGAF-BLA**  
Oculaire: **Marron**  
Monture: **Marron/Noir**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF406SGAF-BLA**  
Oculaire: **Orange**  
Monture: **Marron/Noir**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**

# 400X Série

Avec protection frontale

Aide à fournir une couverture supplémentaire contre les particules.



Référence du produit: **SF401XRAS-GRN**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure renforcé**



Référence du produit: **SF401XSGAF-BLU**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**




Référence du produit: **SF401XSGAF-GRN**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Vert haute visibilité/transparente**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF402XSGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF403XSGAF-YEL**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Jaune/Noir**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF407XSGAF-BLU**  
Oculaire: **Intérieur/Extérieur Gris**  
Monture: **Bleu/Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF416XAS-BLK**  
Oculaire: **Orange Miroité**  
Monture: **Gris/Noir**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF422XSGAF-BLK**  
Oculaire: **Rouge Vermillon**  
Monture: **Noir/Noir**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**

## Produits disponibles

## 400 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF400FI	7100102568	Insert en mousse 3M™ SecureFit™ 400	n/a	n/a	n.c.	5
RX-SF400	7010528331	Insert pour verres correcteurs 3M™ SecureFit™ 400	n.c.	n.c.	n.c.	10
SF401AF	7100078989	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure/antibuée, oculaire transparent	Noir/Vert	Transparent	AR/AB	20
SF402AF	7100078987	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure/antibuée, oculaire gris	Noir/Vert	Gris	AR/AB	20
SF403AF	7100078986	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure/antibuée, oculaire ambre	Noir/Vert	Ambre	AR/AB	20
SF408AS	7100078880	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, oculaire bleu miroité	Noir/Vert	Bleu miroité	AR	20
SF410AS	7100078988	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, oculaire miroité intérieur/extérieur	Noir/Vert	Miroité intérieur/extérieur	AR	20
SF415AF-EU	7100114612	Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure/antibuée, oculaire incolore +1,5	Noir/Vert	Transparent	AR/AB	20
SF420AF-EU	7100114948	Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure/antibuée, oculaire incolore +2,0	Noir/Vert	Transparent	AR/AB	20
SF425AF-EU	7100114613	Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure/antibuée, oculaire incolore +2,5	Noir/Vert	Transparent	AR/AB	20
SF401SGAF-BLU	70071730330	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Bleu/gris	Transparent	SGAF	20
SF401-GAF-BLU-F	7100148073	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Bleu/gris	Transparent	SGAF	20
SF401SGAF-RED	7100148026	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture Rouge/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Rouge/gris	Transparent	SGAF	20
SF407SGAF-BLU	7100148072	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris intérieur/extérieur	Bleu/gris	Gris intérieur/extérieur	SGAF	20
SF402SGAF-BLU	7100148052	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Bleu/gris	Gris	SGAF	20
SF403SGAF-YEL	7100148081	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture jaune/noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Jaune/noir	Ambre	SGAF	20
SF405SGAF-BLA	7100148082	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Noir/Marron	Marron	SGAF	20
SF406SGAF-BLA	7100148075	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire orange	Noir/Marron	Orange	SGAF	20

## Produits disponibles

## 400X Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF401XRAS-GRN	7100185277	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture verte/noire, antirayure renforcé (K), oculaire incolore	Vert/noir	Transparent	RAS	20
SF401XSGAF-GRN	7100185268	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture verte/transparente, revêtement antirayure/antibuée 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Vert/transparent	Transparent	SGAF	20
SF401XSGAF-BLU	7100185269	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Bleu/gris	Transparent	SGAF	20
SF402XSGAF-BLU	7100185278	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Bleu/gris	Gris	SGAF	20
SF403XSGAF-YEL	7100185291	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture jaune/noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Jaune/noir	Ambre	SGAF	20
SF407XSGAF-BLU	7100185291	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris clair intérieur/extérieur	Bleu/gris	Intérieur/extérieur Gris clair	SGAF	20
SF416XAS-BLK	7100185292	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture noire/noire, antirayure, oculaire orange miroité	Noir/noir	Orange miroité	AR	20
SF422XSGAF-BLK	7100185109	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture noire/noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire rouge vermillon	Noir/noir	Rouge vermillon	SGAF	20

# 500 Série

Conception de lentille  
contemporaine avec branches  
réglables à cliquet.




# 500

## Série

La série 3M™ SecureFit™ 500 présente une conception optique contemporaine, associée à des branches à cliquet réglables et à la technologie de branches à diffusion de pression (PDT), pour permettre un ajustement plus personnalisé. Utilisant une forme optique contemporaine, ce nouveau modèle sportif offre également des branches colorées à réglage automatique, une variété de teintes optiques, et des modèles avec revêtement antibuée Scotchgard™ Protector.

La série 3M™ SecureFit™ 500 a une conception plate et flexible sur les temps, qui se combine bien avec les coquilles antibruit de protection 3M™.



Joint amovible doublé de mousse

Style mince et design sportif

Les lunettes en polycarbonate offrent une protection contre les rayons UV jusqu'à 400 nm

Choisissez parmi les modèles avec revêtement antirayure, antibuée/antirayure ou revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ en option

Branches à cliquet réglables Permet à l'utilisateur d'ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes Les temps réglables à cliquet de la série 3M™ SecureFit™ 500 sont conçues pour aider à améliorer le positionnement des lunettes lorsqu'elles sont portées avec des demi-masques

Technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT)

# 500 Série

avec revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™

Technologie de revêtement avancée pour des performances haut de gamme.



Référence du produit: **SF501SGAF-GRN**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF501SGAF-RED**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Rouge**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF501SGAF-BLK**  
Oculaire: **Transparent**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF501SGAF-BLK-FM**  
Oculaire: **Transparent avec insert en mousse**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF502SGAF-BLK**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF503SGAF-BLK**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF505SGAF-DGR**  
Oculaire: **Marron**  
Monture: **Olive verte**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF507SGAF-BLK**  
Oculaire: **Gris Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF528SGAF-DGR**  
Oculaire: **Brun clair**  
Monture: **Olive verte**  
Revêtement: **3M™**  
**Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**

# 500 Série



Référence du produit: **SF501AF-BLK**  
Oculaire: **Transparente**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF501ASP-BLK**  
Oculaire: **Transparente**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **Antirayure+**



Référence du produit: **SF509AF-BLK**  
Oculaire: **Miroir argenté**  
Monture: **Noir**  
Revêtement: **Antirayure/Antibuée**



Référence du produit:  
**SF500-FOAM Insert**  
**en mousse**



Référence du produit: **SF517ASP-GRN**  
Oculaire: **Teinte IR 1,7**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure+**



Référence du produit: **SF530ASP-GRN**  
Oculaire: **Teinte IR 3,0**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure+**



Référence du produit: **SF550ASP-GRN**  
Oculaire: **Teinte IR 5,0**  
Monture: **Vert/Noir**  
Revêtement: **Antirayure+**

## Produits disponibles

## 500 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF501SGAF-GRN	7100243971	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire transparent	Vert/Noir	Transparent	SGAF	20
SF501SGAF-RED	7100243934	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture rouge, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire transparent	Rouge	Transparent	SGAF	20
SF501SGAF-BLK	7100243142	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire transparent	Noir	Transparent	SGAF	20
SF501SGAF-BLK-FM	7100243964	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire transparent, insert en mousse	Noir	Transparent	SGAF	20
SF502SGAF-BLK	7100244201	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Noir	Gris	SGAF	20
SF503SGAF-BLK	7100243980	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Noir	Ambre	SGAF	20
SF505S-GAF-DGR	7100244022	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture olive verte, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire marron	Olive Verte	Marron	SGAF	20
SF507SGAF-BLK	7100243995	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris intérieur/extérieur	Noir	Gris Intérieur/ Extérieur	SGAF	20
SF528SGAF-DGR	7100244062	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture olive verte, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire brun clair	Olive Verte	Brun Clair	SGAF	20
<b>Accessoires</b>						
SF500-FOAM	7100243943	Insert en mousse 3M™ SecureFit™ 500	n.c.	n.c.	n.c.	12

## Produits disponibles

500 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF501AF-BLK	7100244045	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure/antibuée, oculaire transparent	Noir	Transparent	AR/AB	20
SF501ASP-BLK	7100243979	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure+, oculaire transparent	Noir	Transparent	AR+	20
SF509AF-BLK	7100243963	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure/antibuée, oculaire argent miroité	Noir	Argent miroité	AR/AB	20
SF517ASP-GRN	7100243977	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, antirayure+, oculaire gris IR 1,7	Vert/Noir	Teinte IR 1,7	AR+	20
SF530ASP-GRN	7100243989	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, antirayure+, oculaire gris IR 3,0	Vert/Noir	Teinte IR 1,7	AR+	20
SF550ASP-GRN	7100243978	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture verte/noire, antirayure+, oculaire gris IR 5,0	Vert/Noir	Teinte IR 1,7	AR+	20
SF650AS-EU	7100112715	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, oculaire avec teinte pour soudage 5,0	Gris	Teinte pour soudage 5,0	AS	20
SF601SGAF-EU	7100112717	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Gris	Transparent	SGAF	20
SF601SGAF-EU/FI	7100134761	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Gris	Transparent	SGAF	20
SF602SGAF-EU	7100112716	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Gris	Gris	SGAF	20
SF603SGAF-EU	7100112712	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Gris	Ambre	SGAF	20

# 600 Série

Monture élégante à double  
oculaire avec une variété  
d'options d'oculaire.



# 600

Série

Obtenez la qualité, la durabilité et la polyvalence tout en un avec les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600.

Choisissez parmi une variété de fonctionnalités, dont le revêtement de protection antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™, plusieurs couleurs d'oculaire et un joint amovible doublé de mousse.

Monture élégante  
mais robuste


Disponible en plusieurs options de couleurs  
d'oculaire, y compris des verres polarisés

Les oculaires en polycarbonate absorbent  
99,9 % des rayons UVA et UVB

Joint mousse en option

Choisissez parmi les modèles avec  
revêtement antirayure, antibuée/  
antirayure ou revêtement antibuée/  
antirayure 3M™ Scotchgard™ en option

Technologie 3M de branches  
à diffusion de pression (PDT)



# 600 Série



Référence du produit: **SF601RAS**  
Oculaire: **Transparent Renforcé**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure Renforcé**




Référence du produit: **SF610AS**  
Oculaire: **Miroité Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF611AS**  
Oculaire: **Polarisé Gris**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure**




Référence du produit: **SF617AS**  
Oculaire: **Teinte pour soudage 1,7**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF630AS**  
Oculaire: **Teinte pour soudage 3,0**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF650AS**  
Oculaire: **Teinte pour soudage 5,0**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **Antirayure**



Référence du produit: **SF601SGAF**  
Oculaire: **Transparente**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF601SGAF/FI**  
Oculaire: **Incolore avec joint mousse**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF602SGAF**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF603SGAF**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Gris**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**

## Produits disponibles

## 600 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF600FI-EU	7100112725	Insert en mousse 3M™ SecureFit™ 600	n/a	n/a	n/a	5
SF601RAS-EU	7100112720	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure renforcé (K), oculaire incolore	Gris	Transparent	RAS	20
SF610AS-EU	7100112718	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, oculaire miroité intérieur/extérieur	Gris	Miroité intérieur/extérieur	AS	20
SF611AS-EU	7100112713	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure/antibuée, oculaire polarisé gris	Gris	Polarisé gris	AS	20
SF617AS-EU	7100112721	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, oculaire avec teinte pour soudage 1,7	Gris	Teinte pour soudage 1,7	AS	20
SF630AS-EU	7100112724	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, oculaire avec teinte pour soudage 3,0	Gris	Teinte pour soudage 3,0	AS	20
SF650AS-EU	7100112715	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, oculaire avec teinte pour soudage 5,0	Gris	Teinte pour soudage 5,0	AS	20
SF601SGAF-EU	7100112717	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Gris	Transparent	SGAF	20
SF601SGAF-EU/FI	7100134761	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, mousse, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Gris	Transparent	SGAF	20
SF602SGAF-EU	7100112716	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Gris	Gris	SGAF	20
SF603SGAF-EU	7100112712	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Gris	Ambre	SGAF	20

# 3700

Série


Surlunette de protection conçue avec une technologie de branches auto-ajustables pour un confort tout au long de la journée.



# 3700 Série

Les surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700 sont conçues pour fournir une protection et un confort tout au long de la journée pour les travailleurs portant des verres correcteurs. Comme les verres correcteurs peuvent ne pas être traités antibuée, vous pouvez choisir entre un revêtement antirayure+ ou un revêtement de protection antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™.

Les branches à cliquets réglables permettent à l'utilisateur de régler le verre pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes



# 3700 Série



Référence du produit: **SF370ASP-BLU**  
Oculaire: **Incolore**  
Monture: **Bleu/Bleu**  
Revêtement: **Antirayure+**




Référence du produit: **SF3701SGAF-BLU**  
Oculaire: **Incolore**  
Monture: **Bleu/Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3701SGAF-GRN**  
Oculaire: **Incolore**  
Monture: **Gris/Citron Vert**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3701SGAF-ORG**  
Oculaire: **Incolore**  
Monture: **Gris/Orange**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**




Référence du produit: **SF3702SGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Bleu/Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3703SGAF-GRN**  
Oculaire: **Ambre**  
Monture: **Gris/Citron Vert**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3707SGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Bleu/Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™ Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3717ASP-BLK**  
Oculaire: **Teinte IR 1,7**  
Monture: **Noir/Vert**  
Revêtement: **Antirayure+**




Référence du produit: **SF3730ASP-BLK**  
Oculaire: **Teinte IR 3,0**  
Monture: **Noir/Vert**  
Revêtement: **Antirayure+**




Référence du produit: **SF3750ASP-BLK**  
Oculaire: **Teinte IR 5,0**  
Monture: **Noir/Vert**  
Revêtement: **Antirayure+**

# 3700X Série

Avec protection frontale



Référence du produit: **SF3701XSGAF-BLU**  
Oculaire: **Incolore**  
Monture: **Gris/Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3702XSGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris**  
Monture: **Gris/Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**



Référence du produit: **SF3707XSGAF-BLU**  
Oculaire: **Gris Intérieur/Extérieur**  
Monture: **Gris/Bleu**  
Revêtement: **3M™ Scotchgard™**  
**Antirayure/Antibuée**

## Produits disponibles

## 3700 Série

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur de la monture	Couleur de l'oculaire	Revêtement	Quantité/boîte
SF3701ASP-BLU	7100209340	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, antirayure+ (K), oculaire incolore	Bleu	Transparent	ASP	20
SF3701SGAF-BLU	7100209252	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Bleu	Transparent	SGAF	20
SF3701SGAF-GRN	7100209413	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture citron vert, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Citron vert	Transparent	SGAF	20
SF3701SGAF-ORG	7100209430	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture orange, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Orange	Transparent	SGAF	20
SF3702SGAF-BLU	7100209384	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Bleu	Gris	SGAF	20
SF3703SGAF-GRN	7100209426	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture citron vert, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire ambre	Citron vert	Ambre	SGAF	20
SF3707SGAF-BLU	7100209427	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris clair intérieur/extérieur	Bleu	Gris clair intérieur/extérieur	SGAF	20
SF3701XSGAF-BLU	7100209425	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, protection frontale, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire incolore	Bleu	Transparent	SGAF	20
SF3702XSGAF-BLU	7100209416	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, protection frontale, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris	Bleu	Gris	SGAF	20
SF3707XSGAF-BLU	7100209428	Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, monture bleue, protection frontale, revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (K&N), oculaire gris clair extérieur/intérieur	Bleu	Gris clair intérieur/extérieur	SGAF	20
SF3717ASP-BLK	7100217946	Surlunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 3700, monture noire/verte, antirayure+ (K), oculaire gris IR 1,7	Noir/Vert	Gris	ASP	20
SF3730ASP-BLK	7100218078	Surlunettes de sécurité 3M™ SecureFit™, monture noire/verte, antirayure+ (K), oculaire gris IR 3,0	Noir/Vert	Gris	ASP	20
SF3750ASP-BLK	7100218078	Surlunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 3700, monture noire/verte, antirayure+ (K), oculaire gris IR 5,0	Noir/Vert	Gris	ASP	20

## Tableau de comparaison des séries

Caractéristiques	Série 200	Série 400	Série 400X	Série 600	Série 3700
Technologie 3M™ de branches à diffusion de pression (PDT)	×	×	×	×	×
Revêtement antibuée et antirayure 3M™ Scotchgard™	×	×	×	×	×
Extrémités de branche souples		×	×		
Revêtement renforcé antirayure ou antirayure+ (K)			×	×	×
Arête nasale souple		×	×	×	×
Protection frontale			×		×
Joint mousse amovible		×		×	
Conception à double oculaire				×	
Lunettes de lecture		×			
Oculaire (miroité) intérieur/extérieur		×	×	×	×
Oculaire orange et marron		×			
Oculaire IR				×	×
Oculaire miroité contre le rayonnement solaire		×	×		
Oculaire rouge vermillon			×		
Oculaire polarisé				×	

## Méthode en 6 étapes

Comme pour tous les équipements de protection individuelle, le confort est très étroitement lié à la question de la conformité et des protections oculaires mal ajustées peuvent ne pas suffire à éviter des lésions des yeux. La qualité et la sécurité de l'ajustement sont donc d'une extrême importance. Contrairement aux protections respiratoires pour lesquelles un test d'ajustement sur le visage est obligatoire, il n'existe aucune exigence réglementaire concernant l'ajustement des protections oculaires. Si les normes actuelles suggèrent de porter une attention particulière à l'ajustement des protections oculaires, par exemple la norme BS 7029:1999, aucune instruction spécifique n'est donnée sur la manière d'évaluer l'ajustement sur un utilisateur. Procéder à une évaluation basée sur la taille et les caractéristiques ajustables n'est pas toujours adaptée pour déterminer le meilleur niveau d'ajustement et de sécurité d'une protection oculaire. Le système innovant d'ajustement des protections oculaires 3M™ est une méthode simple en 6 étapes qui permet une évaluation mesurée de l'ajustement.





## **Une différence que vous pouvez voir et ressentir.**

Des lunettes légères et confortables - croyez-le. Contactez votre représentant commercial 3M pour demander des échantillons d'essai de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ et ressentez la différence dès que vous les mettez. Jugez-en par vous-même.

► **Visitez le site [www.3M.com/fr/securite](http://www.3M.com/fr/securite)**