

3M Science.
Applied to Life.™

¡NUEVOS!
P400
P600

3M Reparación del Automóvil

Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™


**Eficaces y flexibles
para un acabado
perfecto.**

Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™

Eficaces y flexibles para un acabado perfecto.

Los nuevos Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™ son el producto ideal para el lijado de revestimientos, difuminado y matizado. Destacan no solo por su gran capacidad de corte, sino también por tener una duración significativamente más larga en comparación con otros abrasivos de la competencia. Su diseño flexible se adapta a cualquier superficie permitiendo llegar a áreas de difícil acceso.

Ofrecen una gran versatilidad, ya que pueden usarse a máquina o a mano ,en seco o en húmedo.



Propiedades

Versiones disponibles

- Diámetro: 77 mm, 150 mm
- Granos: P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000

Calidad fiable

- Gran duración
- Gran capacidad de lijado
- Lijado uniforme

Varias posibilidades de aplicación

- Uso a mano y a máquina
- En húmedo y en seco

Gran control del proceso

- Su estructura de espuma flexible permite mantener el nivel de arañazo uniforme
- Control perfecto del proceso en el lijado en seco gracias a sus agujeros de aspiración

Ejemplos de uso



Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™

- Lijado a mano de bordes y aristas.
- Lijado a máquina de superficies con lijadoras Festool.



Lijado a mano

Lijado a máquina



Difuminado de color

(A mano/a máquina con un sólo producto, grano recomendado P1000)



Matizado

(A mano/a máquina con un sólo producto, granos recomendados P800 y P1000)



Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™

Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™ vs Discos de competencia

Descubre el rendimiento de los nuevos discos abrasivos flexibles 3M en comparación con un producto similar de la competencia.

3M

Disco
Abrasivo
Flexible de
Espuma 3M™

1



Disco de
competencia

3

00:45.280

01:21.680

Escanea este código con tu SmartPhone para ver el vídeo completo



Ventajas



Trabaja más rápido

Debido a su superior rendimiento de lijado, te permite hacer las reparaciones más rápido con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.



Gran capacidad de corte, especialmente en el lijado en seco

Gracias a su gran rendimiento en seco, puedes prescindir del uso del agua. De esta manera tendrás un mejor visibilidad de la zona reparada, facilitando un mejor control del proceso de lijado. Además, su capacidad de aspiración permite mantener más limpio el puesto de trabajo. Con todo ello se consigue un mayor ahorro de tiempo y dinero.



Dura más

Dura más que otros abrasivos convencionales, lo que conlleva una reducción de consumo y menos cambios de disco durante el trabajo. Todo ello te ayuda a reducir costes y ganar productividad.



Corte consistente

Como el lijado es más uniforme te ayuda a conseguir un acabado de gran calidad. Gracias a su versatilidad, la necesidad de diferentes tipos de abrasivos disminuye lo que supone también una reducción de costes.

Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™



| Referencia | Descripción | discos/caja | discos/embalaje |
|--|---|-------------|-----------------|
| Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™ 150mm | | | |
| PN33538 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P400 | 20 | 80 |
| PN33539 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P600 | 20 | 80 |
| PN33540 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P800 | 20 | 80 |
| PN33541 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P1000 | 20 | 80 |
| PN33542 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P1200 | 20 | 80 |
| PN33543 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P1500 | 20 | 80 |
| PN33544 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø150 mm, P2000 | 20 | 80 |
| Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™ 77mm | | | |
| PN33550 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø77 mm, P800 | 20 | 80 |
| PN33551 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø77 mm, P1000 | 20 | 80 |
| PN33552 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø77 mm, P1200 | 20 | 80 |
| PN33553 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø77 mm, P1500 | 20 | 80 |
| PN33554 | Disco abrasivo flexible 3M™ Hookit™, ø77 mm, P2000 | 20 | 80 |

Gran flexibilidad y rendimiento: con los nuevos Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™, obtienes los mejores resultados, con la tranquilidad de poder controlar la calidad del trabajo durante el proceso de lijado.

Con sus múltiples agujeros, el disco permite un control excelente del polvo y el agua cuando se utiliza en seco o húmedo, favoreciendo una mayor limpieza en el área de trabajo.

Nuevos Discos Abrasivos Flexibles de Espuma 3M™: versátiles, duraderos, eficaces.



Dpto. Reparación del Automóvil
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00
aad.es@mmm.com