

3M Science.
Applied to Life.™



Entspannt atmen trotz harter Bedingungen.

Die 3M™ Versaflo™ Verbindungsschläuche der Serie BT-60 verbinden 3M™ Versaflo™ Gebläse-Systeme mit dicht sitzenden Atemanschlüssen (Halb- und Vollmasken).

Mit BT-60 ist es erstmals möglich, die Halb- und Vollmasken der Serien 6000, 7907S und 7500 mit den 3M Versaflo-Systemen TR-600 und TR-800 zu verbinden und so Atemschutz der Klasse TM3 zu erreichen.



3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutz-Systeme schützen Arbeiter zuverlässig vor vielen luftgetragenen Schadstoffen im industriellen Umfeld. Mit der Einführung der Luftschläuche der 3M™ Versaflo™ Serie BT-60 ist es nun möglich, neben den Kopfteilen der M- und S-Serien auch 3M Halb- und Vollmasken mit den Gebläsen zu verbinden.

Mit Hilfe eng anliegender Atemanschlüsse kann ein Atemschutz bis hin zu TM3 gemäß EN 529:2005 erreicht werden. Außerdem eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in engen Räumen und können zusammen mit geeignetem Kopfschutz getragen werden.



	Halbmaske 7500	Halbmaske HF-800	Vollmaske 6000	Vollmaske 7907S
Versaflo™ TR-300+	X	X	X	X
Versaflo™ TR-600	✓	X	✓	✓
Versaflo™ TR-800	✓	X	✓	✓



Eng anliegende Atemanschlüsse

In Kombination mit den 3M Halb- und Vollmasken der Serien 6000, 7907S und 7500 erfüllen die 3M™ Versaflo™ Gebläsesysteme TR-600 und TR-800 die Anforderungen der Atemschutzklasse TM3 gemäß EN 529:2005.

Verbindungsschläuche

Die Schläuche der 3M™ Versaflo™ Serie BT-60 verbinden die Gebläsesysteme TR-600 und TR-800.

Ihr Y-Design bietet eine zuverlässige Bayonett-Verbindung zur Maske und verteilt die Luftstrommenge gleichmäßig auf beide Seiten.

Zwei Versionen sind erhältlich:

BT-63 – leichte Ausführung für Standardanwendungen, längenverstellbar

BT-64 – schwere Ausführung für Anwendungen in harten Umgebungen, feste Länge

Gebläse-System

Die 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsysteme der Serien TR-600 und TR-800 schützen vor Partikeln sowie einer Vielzahl an Gasen und Dämpfen, TR-800 sogar in explosionsgefährdeten Umgebungen bis Zone 0.

3M™ Versaflo™ Luftschlauch BT-63

BT-63 ist ein leichter, längenverstellbarer Luftschlauch, er ist vor allem für Standardanwendungen geeignet. Er verbindet die 3M™ Versaflo™ Gebläsesysteme TR-600 und TR-800 mit dicht sitzenden Atemanschlüssen (Halb- und Vollmasken).

In der Packung enthalten sind der Luftstromindikator TR-973 und das Reinigungs- und Aufbewahrungs-Set BT-953, dessen Verschlusskappen dafür sorgen, dass der Schlauch luftdicht verschlossen gelagert und wasserdicht verschlossen gereinigt werden kann.



3M™ Versaflo™ Luftschlauch BT-64

BT-64 ist ein schwerer und robuster Luftschlauch mit fester Länge, er eignet sich hervorragend für Anwendungen in harten Umgebungen, bei denen ein besonders strapazierfähiger Schlauch benötigt wird. Er verbindet die 3M™ Versaflo™ Gebläsesysteme TR-600 und TR-800 mit dicht sitzenden Atemanschlüssen (Halb- und Vollmasken).

In der Packung enthalten ist der Luftstromindikator TR-973. Das Reinigungs- und Aufbewahrungs-Set BT-953 ist separat erhältlich.



Personal Safety Division

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Deutschland
Email: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. 3M und Versaflo sind Marken der 3M Company. © 3M 2020.

