


# 工場の日常業務を、高機能でサポート。


建物や設備の管理・整備から補修まで、製造現場をバックアップする日常業務は、実に多岐にわたります。それらのさまざまな業務の改善や効率化にお役立ていただけるテープ・接着剤製品を、目的別にまとめました。工場内のいろいろな場所で、多用途にお使いいただけます。



## 対策用

### 片面テープ

- 滑り止めテープ (3M<sup>®</sup> 滑り止めテープ)
- 滑り助長テープ (3M<sup>®</sup> 超高分子量ポリエチレンテープ)



### 接着剤

- スプレーのり (3M<sup>®</sup> Super 77<sup>™</sup> マルチ用途スプレーのり)

## 補修・メンテナンス

### 片面テープ

- 高耐熱マスキングテープ (3M<sup>®</sup> ポリエステルテープ 8992) (3M<sup>®</sup> メッキ用マスキングテープ 470)
- 難燃/高耐熱テープ (3M<sup>®</sup> ガラスクロステープ Rシリーズ)
- 結束・固定用テープ (3M<sup>®</sup> フィラメントテープ)
- シーリングテープ (3M<sup>®</sup> スマートシールテープ 4422)

### 両面テープ

- 3M<sup>®</sup> VHB<sup>™</sup> テープ 5952
- 多目的両面テープ (3M<sup>®</sup> 不織布基材両面テープ)



### 接着剤

- ネジ緩み止め用 接着剤 (3M<sup>®</sup> Scotch-Weld<sup>™</sup> ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤)
- コンクリート補修材 (3M<sup>®</sup> コンクリート補修材 コンクリートリペア 600)

## きれい

### クリーナー

- フィルムはがしクリーナー (3M<sup>®</sup> フィルムはがしらくらく)
- 汚れ除去スプレークリーナー (3M<sup>®</sup> クリーナー 30)



## 安全確保

### 片面テープ

- 高耐久ラインテープ (3M<sup>®</sup> ラインマーカー 971)
- 注意喚起/危険表示テープ (3M<sup>®</sup> プラスチックフィルムテープ Rシリーズ) (3M<sup>®</sup> ストライプテープ Rシリーズ)



## 対策用

機能・目的	製品名	製品番号	特長	色	構成		サイズ			接着力 (N/cm)	引張力 (N/cm)	伸び (%)	
					基材/繊維	接着剤	幅 (mm)	長さ (m)	総厚 (mm)				
片面テープ	滑り止めテープ	3M <sup>®</sup> 滑り止めテープ	5401	高摩擦係数	黄褐色	シリコンゴム/ガラス繊維	シリコン	50.8	32.9	0.24	1.30	—	—
			5421	再剥離	白	超高分子量ポリエチレン	ゴム	25/50 100/510	15 30	0.18	2.63	51	300
	滑り助長テープ	3M <sup>®</sup> 超高分子量ポリエチレンテープ	5425	一般/強粘着	白	超高分子量ポリエチレン	アクリル	50.8/254	32.9	0.12	3.65	35	100
			5360T	薄出/強粘着	透明	超高分子量ポリエチレン	アクリル	350	50	0.05	2.30	57	97

機能・目的	製品名	製品番号	特長	色	主成分	サイズ	特長
傷つき防止の保護剤、クッションの固定	3M <sup>®</sup> Super 77 <sup>™</sup> マルチ用途スプレーのり	SUPER 77	多用途	透明	SBR ゴム	M-525ml L-654ml	塗布後すぐにタックが得るため効率的に貼り合わせが可能。飛び散りにくく素材に染み込みにくいミスト状のスプレーパターン。

## 補修・メンテナンス

機能・目的	製品名	製品番号	特長	色	構成		サイズ			接着力 (N/cm)	引張力 (N/cm)	伸び (%)	
					基材/繊維	粘着剤	幅 (mm)	長さ (m)	総厚 (mm)				
片面テープ	高耐熱マスキングテープ	3M <sup>®</sup> ポリエステルテープ 8992	8992	高耐熱性	緑	ポリエステルフィルム	シリコン系	12.7/19.0/25.4/38.1/50.8/1280	65.8	0.082	4.4	80	90
			470	耐薬品性良好	透明	ポリ塩化ビニール	ゴム系	12.7/25.4/50.8/76.2/101.6	32.9	0.18	4.23	35.3	225
	難燃/高耐熱テープ	3M <sup>®</sup> ガラスクロステープ Rシリーズ	361R	UL-510/高耐熱	白	ガラスクロス	シリコン	19/25/50	10	0.19	4.31	251	5
	結束・固定用テープ	3M <sup>®</sup> フィラメントテープ	880MSR	油面接着	透明	ポリエステル/ポリエステル	ゴム	12/15/18/24/36/48	55	0.20	6.80	472	19
シーリングテープ	3M <sup>®</sup> スマートシールテープ 4422	4422	高いシール性	白半透明 灰、黒	ペーパータープ、アイオノマーフィルム	アクリル系	50	12	0.8	9.6	—	600	

機能・目的	製品名	製品番号	特長	色	構成		ライナー			接着力 (N/cm)		
					基材	粘着剤	種類	色	幅 (mm)		長さ (m)	厚み (mm)
超強力両面テープ	3M <sup>®</sup> VHB <sup>™</sup> 5952	5952	裏面にも強力に接着	黒	アクリルフォーム	アクリル	フィルム	赤/白 VHB ロゴ入り	12/19	10	1.14	46
多目的両面テープ	3M <sup>®</sup> 不織布基材両面テープ	9660	不織布基材	無色 半透明	不織布	アクリル	平面紙	白/青 3M ロゴ入り	10/20/25/30/ 50/400/1000	50	0.16 (ライナー無し)	7.6

機能・目的	製品名	製品番号	容量 (ml)	色	主成分	使用方法	粘度 (mPa・s)		強度 (N・m)		固着時間 (min)		
							分類	数値	分類	脱出トルク 破壊トルク			
接着剤	ネジ緩み止め用接着剤	3M <sup>®</sup> Scotch-Weld <sup>™</sup> ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤	TL42J	10/50	青	変性メタクリレート	塗布後、締め付け	中粘度	900-1400	中強度	17	5	15以下

機能・目的	製品名	製品番号	容量 (ml)	色	主成分	特長	硬化物物性 (23°C)				機械物性			
							可視時間	タックフリー	立上り	完全硬化	圧縮時強度	引張強度	ShowD硬さ	
接着剤	コンクリート補修材	3M <sup>®</sup> コンクリート補修材 コンクリートリペア 600	CR600	250	グレー	ウレタン系	短時間で硬化し作業性UP /硬化後は強固・強接着 /市販コーキングガン使用可	70秒	4分	15分	1時間	30MPa	25MPa	70

## きれい

機能・目的	製品名	製品番号	容量 (ml)	色	主成分	用途・特長	
クリーナー	フィルムはがしクリーナー	3M <sup>®</sup> フィルムはがしらくらく	FILM	420	乳白色	メチルエチルケトン	塩ビフィルム/ラベル/ステッカーなどの剥がし
クリーナー	汚れ除去スプレークリーナー	3M <sup>®</sup> クリーナー 30	CLEANER30	330	透明	リモネン (石油系溶剤は含みません)	グリース/機械油/タバコのヤニ/糖残りなどの除去

## 安全確保

機能・目的	製品名	製品番号	特長	色	構成		サイズ			接着力 (N/cm)	引張力 (N/cm)	伸び (%)	
					基材/繊維	接着剤	幅 (mm)	長さ (m)	総厚 (mm)				
片面テープ	高耐久ラインテープ	3M <sup>®</sup> ラインマーカー 971	971	高耐久 貼りやすい	黄、白、赤、青、オレンジ	PLA (ポリ乳酸)	ゴム	50 / 100	32.9	0.9	17.5	145	—
			471R	凹凸面追従/曲線追従/色あせ少	白、黄、黒、赤、青、緑	塩化ビニール	ゴム	50	18.2	0.13	3.33	27	150
	注意喚起/危険表示テープ	3M <sup>®</sup> ストライプテープ Rシリーズ	5702R	凹凸面追従/曲線追従/色落ち少	黄、黒 (ストライプ)	塩化ビニール	ゴム	50	18.2	0.13	2.55	27	150

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不具合であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M, Scotch, Scotch-Weld は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
テープ・接着剤製品事業部  
<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2025. All Rights Reserved.  
IND-084-E

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-511**  
9:00~12:00/13:00~17:00 月~金 (土日祝年末年始は除く)

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## テープ・接着剤製品 MRO向け製品カタログ

# 工場向け 製品群

工場の日常業務をサポートできる  
推奨製品を集約しました。




# 対策用

## 滑り止めテープ

### 片面テープ

### 3M™ 滑り止めテープ

- 印刷・加工等のローラーで、搬送物を滑らせない。(摩擦係数が高い)
- 耐久性に優れている。




製品番号	色	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
5401	黄褐色	50.8	32.9

## 滑り助長テープ

### 片面テープ

### 3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ

- コンベアやスロープの引っ掛かり・擦れを防止し、製品がスムーズに流れるようにする。(摩擦係数が低い)
- 耐摩耗性に優れている。



製品番号	特長	サイズ		
		幅 (mm)	長さ (m)	テープ厚 (mm)
5421	再剥離	25/50	15	0.18
		100/610	300	
5425	一般/強接着	50.8/254	32.9	0.12
5360T	薄手/強接着	350	50	0.05

## スプレーのり

### 接着剤

### 3M™ Super 77™ マルチ用途スプレーのり

- ケースやパレットと、製品保護のクッション材の固定用途に。
- 幅広い被着体に対応し、速乾性があり作業性に優れている。



製品番号	色	サイズ
5490R	透明	M-525ml L-654ml

# 補修・メンテナンス

## 高耐熱マスキングテープ

### 片面テープ

### 3M™ ポリエステルテープ 8992 3M™ メッキ用マスキングテープ 470

- メッキ、アノダイズ、粉体塗装、エッチング、低温 PVD などの工程時のマスキングに。
- 糊残りが少ないので工程削減によるコストダウンが可能。



製品番号	色	特長	サイズ	
			幅 (mm)	長さ (m)
8992	緑	高耐熱性	12.7/19.0/25.4/ 38.1/50.8/1280	65.8
470	透明	耐薬品性良好	12.7/25.4/ 50.8/76.2/101.6	32.9

## 難燃/高耐熱テープ

### 片面テープ

### 3M™ ガラスクロステープ R シリーズ

- 高温中での部材の保護や固定に。(耐熱性/耐溶剤性/引張強度に優れる)
- UL-510 取得。



製品番号	特長	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
361R	UL-510 取得	19/25/50	10

## 結束・固定用テープ

### 片面テープ

### 3M™ フィラメントテープ 3M™ レインフォーストラッピングテープ

- 重量物等の部品固定や結束用途に。(補強繊維が入った高強度・強接着テープ)
- 引張強さと接着力の高い 893。



製品番号	特長	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
893	ガラス繊維	12/18/24/36/48	55

## コンクリート補修材

### 接着剤

### 3M™ コンクリート補修材 コンクリート リペア 600

- コンクリートのひび、欠けの補修に。(硬化が早く、簡易作業で高強度)



製品番号	色	容量 (ml)	付属品
CR600	グレー	250	ノズル 2本

## 粗面用両面テープ

### 両面テープ

### 3M™ VHB™ テープ 5952

- 部品・看板やフォーム材の固定に。(強い接着力となじみ性が特徴)



製品番号	サイズ		
	幅 (mm)	長さ (m)	テープ厚 (mm)
VT-10	12	10	1.14
VT-20	19	10	1.14

## 多目的両面テープ

### 両面テープ

### 3M™ 不織布基材両面テープ

- 部品・銘板やフォーム材の固定に。(低コストでサイズバリエーションが豊富)



製品番号	特長	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
9660	不織布基材	10/20/25/30/50/400/1000	50

## シーリングテープ

### 片面テープ

### 3M™ スマートシールテープ 4422

- 耐候性・耐摩耗性に優れ、高いシール性を発揮
- 屋外タンクの目地シール
- 屋根や外壁の簡易補修
- 各種構造物の防水シール



製品番号	色	特長	サイズ	
			幅 (mm)	長さ (m)
4422	白半透明 灰、グレー	高いシール性	50	12

## ネジ緩み止め用 接着剤

### 接着剤

### 3M™ Scotch-Weld™ ねじゆるみ止め用 嫌気性接着剤

- ネジの緩み止め用途に。
- 最大 40 ~ 30% のコストダウン!  
(2010年10月当社調べ他社メーカー希望小売価格との比較)  
※お見積りをご希望の方は、特約店までお気軽にお問い合わせください。



発注品番	色	容量 (ml)	特長
TL42J	青	10/50	中強度/塗布後、締め付け
TL62J	赤	10/50	高強度/塗布後、締め付け
TL90J	緑	10/50	中強度/締め付け後、浸透

# きれい

## フィルムはがしクリーナー

### クリーナー

### 3M™ フィルムはがしらくらく

- 塩ビフィルムやシールの除去に。(期間がたって剥がれにくくなったテープをキレイに剥がせる)



発注品番	色	容量 (ml)
FILM	乳白色	420



## 汚れ除去スプレークリーナー

### クリーナー

### 3M™ クリーナー 30

- テープの糊残り、機械油、グリース等を高い洗浄力で除去。(天然系で、石油系溶剤を含まず屋内でも安心)



発注品番	色	容量 (ml)
CLEANER30	透明	330



- 注意：臭いがきついため、換気を充分に行ってください。  
プラスチック、塗装面など材質によっては変質を起します。予め目立たない部分で確かめてからご使用ください。


# 安全確保

## 高耐久ラインテープ

### 片面テープ

### 3M™ ラインマーカー 971

- 切れにくく、めくれにくい。
- 切れずに剥がせる。
- 簡単施工。養生不要。



※PLAはポリ乳酸の略でトウモロコシなどの植物が原料。3MはこのPLAを使って、強靱な基材を開発しました。

市場従来品Aは1ヶ月の使用で破れ、剥がれができました。3M™ ラインマーカー 971は22ヶ月が経過しても破れ、剥がれはありません。\*



製品番号	色	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
971	黄、白、赤青、オレンジ	50 / 100	32.9

※自動車メーカー様組立工程2019年7月現在

## 注意喚起/危険表示テープ

### 片面テープ

### 3M™ プラスチックフィルムテープ R シリーズ

- 床面等の誘導・色分けに。(凹凸面、曲線もOK!色あせが少ない)


豊富な色から用途に合わせて選べます!



製品番号	色	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
471R	白、黄、黒、赤、青、緑	50	18.2

### 3M™ ストライプテープ R シリーズ

- 危険表示や注意喚起用の指示テープ (凹凸面、曲線もOK!色落ちしにくい)



製品番号	色	サイズ	
		幅 (mm)	長さ (m)
5702R	黒、黄 (ストライプ)	50	18.2