

3M Science.
Applied to Life.™*

Trouvez votre style. Gardez-les à portée de main.

Lunettes de sécurité
3M™ Solus™ série CCS

Gardez vos bouchons d'oreilles
attachés à vos lunettes, prêts
à l'emploi tout en bénéficiant
d'une protection antibuée.



*3M Science. Au service de la Vie.

Le système de contrôle du cordon permet de maintenir tout à sa place.

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS


Avec les branches dotées du système de contrôle du cordon (CCS), les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS vous aident à tout garder sous contrôle. Sa conception polyvalente permet de maintenir les lunettes et les bouchons d'oreilles en place, démêlés et prêts à l'emploi, pour permettre à votre équipe de disposer d'une protection pratique et confortable pour se consacrer aux tâches en cours.

Ces lunettes élégantes sont équipées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (hors modèle CCS de base) et d'un joint en mousse amovible en option sur tous les modèles pour une protection et un amortissement supplémentaires.



Joint amovible doublé de mousse

Permet de limiter l'exposition des yeux à la poussière et aux débris tout en procurant un confort et un amorti accrus. Facile à retirer pour le nettoyage ou pour changer de mode de port.



Système de contrôle de cordon (CCS)

Conçu pour que les lunettes et les bouchons d'oreilles restent attachés, démêlés et prêts à l'emploi. Le cordon des bouchons d'oreilles peut être porté autour du cou pour porter les lunettes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Compatible avec divers types de bouchons d'oreille à cordelettes en vinyle 3M™. (Bouchons d'oreille vendus séparément.)



Joint ventilé

De petits orifices dans le joint en option contribuent à réduire la buée.



Dotées d'un revêtement antibuée et antirayure résistant

Optiques en polycarbonate

- ▶ Absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
- ▶ Conformes aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.

- ▶ Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre une résistance contre la buée et l'abrasion.
- ▶ Résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu'à 25 lavages à l'eau*.
- ▶ Il contribue à fournir une résistance durable contre les rayures dans les environnements de travail difficiles.

Trouvez votre style.



SCCS01SGAF-GRN-F
optique : incolore



SCCS01SGAF-GRN
optique : incolore



SCCS02SGAF-GRN
optique : gris



SCCS07SGAF-GRN
optique : gris extérieur/intérieur



71511-00000
optique : incolore



71511-99999
Insert en mousse

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS

Référence du produit	Référence 3M	Description	Couleur des optiques	Couleur de la monture	Revêtement	Unités par boîte	Joint en mousse
SCCS01SGAF-GRN	XA006510466	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, revêtement antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™, SCCS01SGAF-GRN-EU	Incolore	Vert	SGAF antibuée/antirayure	20	
SCCS01SGAF-GRN-F	XA006510508	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, joint mousse, revêtement antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™, SCCS01SGAF-GRN-F-EU	Incolore	Vert	SGAF antibuée/antirayure	20	✓
SCCS02SGAF-GRN	XA006510474	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, revêtement antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™, SCCS02SGAF-GRN-EU	Gris	Vert	SGAF antibuée/antirayure	20	
SCCS07SGAF-GRN	XA006510490	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, revêtement antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™, SCCS07SGAF-GRN-EU	Gris extérieur/ intérieur	Vert	SGAF antibuée/antirayure	20	
7151-00000	DE272944732	Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, antirayure, antibuée, 7151-00000	Bleu	Incolore	antibuée/antirayure	20	
7151-99999	UU001467834	Insert en mousse 3M™ Solus™ CCS, 7151-99999				100	

AVERTISSEMENT IMPORTANT

L'utilisation du produit 3M telle que décrite dans le présent document suppose que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que ce produit sera utilisé par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit 3M contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits 3M sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la clause applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

Pour plus d'informations sur les produits et services 3M, contactez 3M.

