

3M™ First Base™ 3 Stootpet

Technische datasheet



Beschrijving

De serie 3M™ First Base™ 3 Stootpetten is ontworpen om de drager bescherming te bieden in tal van omstandigheden met een laag risico.

De First Base 3-serie bevat ontwerpen voor verschillende toepassingen, met een keuze aan kleuren en verschillende kleplengtes om aan veel eisen te kunnen voldoen.

Het bevestigingssysteem bestaat uit een tweedelige verstelbare band – het ene deel is een zwarte stoffen band en het andere een zwarte elastische lus.

De pasvorm van de petten wordt afgesteld met een zwarte verstelbare sluiting aan de achterzijde.

Kenmerken

- ▶ De serie omvat:
 - First Base 3 Classic
 - First Base 3 Elite
 - First Base 3 Winter
 - First Base 3 Extra
 - First Base 3 Beanie
 - First Base 3 Vlambestendig
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende kleuren en kleplengtes 25 mm (micro klep), 55 mm (korte klep), 70 mm (standaard klep)
- ▶ Modieus en lichtgewicht voor hoge acceptatie door de drager
- ▶ Flexibel schaalontwerp, vervaardigd van duurzame ABS-kunststof
- ▶ Loopt boven de oren langs voor een betere compatibiliteit met andere PBM
- ▶ Machinewasbare stoffen pet
- ▶ CE-goedgekeurd volgens EN 812:2012
- ▶ Bescherm het hoofd tegen klappen, stoten en snijwonden
- ▶ Mag niet worden gebruikt in omstandigheden waar veiligheidshelmen verplicht zijn
- ▶ 52-65 cm hoofdmaat

Toepassingen

De First Base 3 stootpetten zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen de effecten van het stoten van het hoofd tegen harde stilstaande voorwerpen, zoals snijwonden of andere oppervlakkige verwondingen. Stootpetten bieden geen bescherming tegen de effecten van vallende of geworpen voorwerpen of hangende lasten en bieden niet hetzelfde beschermingsniveau als een industriële veiligheidshelm zoals gespecificeerd in EN 397:2012.

Typische toepassingen en omgevingen waarin stootbescherming in de stijl van een honkbalpet wordt gebruikt, zijn de sectoren productie en onderhoud in de lucht- en ruimtevaart, automotive en faciliteitenonderhoud en de transport en logistiek, handelaren die in omgevingen werken zonder het risico van vallende voorwerpen en overheidsinstellingen zoals de politie.

Onderhoud/reiniging

De stof van de First Base 3-modellen is machinewasbaar. Let op, de onderstaande wasinstructies moeten worden gevolgd bij het reinigen van First Base 3-modellen. Wasinstructies zijn te vinden op de etiketten met wasvoorschriften in elke pet.



Technische specificaties

Classic

Schaaltype	Geventileerd
Gewicht*	200 g (SK), 190 g (KK), 180 g (MK), 230 g (Hi-vis SK), 220 g (Hi-vis KK)
Kleuren	Marineblauw, rood, koningsblauw, hi-vis geel, hi-vis oranje, donkergroen, wit, grijs, zwart
Stof	100% polyester
Gaas en positie	100% polyester, zijkant
Zweetband	Vochtregulerende stof - 56,5% polyester, 43,5% mineraal
Kleplengtes	SK = 70 mm, KK = 55 mm, MK = 25 mm
Waterbestendig	Hi-vis modellen

Extra

KK = 55 mm	Ongeventileerd
Gewicht*	220 g (KK)
Kleuren	Marineblauw, zwart, grijs
Stof	67% polyester; 33% katoen
Gaas en positie	100% polyester, zijkant
Zweetband	Vochtregulerende stof - 56,5% polyester, 43,5% mineraal
Kleplengtes	KK = 55 mm
Waterbestendig	N.v.t.

Elite

Schaaltype	Geventileerd
Gewicht*	215 g (SK), 205 g (KK), 195 g (MK)
Kleuren	Marineblauw/grijs, zwart/grijs, grijs/zwart, hi-vis oranje
Stof	100% polyester
Gaas en positie	100% polyester, zijkant en bovenkant
Zweetband	Vochtregulerende stof - 56,5% polyester, 43,5% mineraal
Kleplengtes	SK = 70 mm, KK = 55 mm, MK = 25 mm
Waterbestendig	N.v.t.

Beanie

Schaaltype	Geventileerd
Gewicht*	240 g (KK)
Kleuren	Marineblauw, zwart, grijs
Stof	Stof buitenkant: 100% gebreid acryl. Fleece: geborsteld elastisch tricot
Gaas en positie	N.v.t.
Zweetband	Vochtregulerende stof - 56,5% polyester, 43,5% mineraal
Kleplengtes	KK = 45 mm
Waterbestendig	N.v.t.

Winter

Schaaltype	Geventileerd
Gewicht*	240 g (KK)
Kleuren	Marineblauw, hi-vis geel, hi-vis oranje
Stof	Stof buitenkant: 100% polyester met polyurethaancoating. Fleece: geborsteld elastisch tricot
Gaas en positie	100% polyester, zijkant
Zweetband	Vochtregulerende stof - 56,5% polyester, 43,5% mineraal
Kleplengtes	KK = 55 mm
Waterbestendig	N.v.t.

VB (EN 812:2012 Bestendigheid tegen vlammen)

Schaaltype	Geventileerd
Gewicht*	235 g (KK), 222 g (MP)
Kleuren	Marineblauw
Stof	55% 'Protex' katoen, 44% katoen, 1% 'Negastat'
Gaas en positie	N.v.t.
Zweetband	Vochtregulerende stof - 56,5% polyester, 43,5% mineraal
Kleplengtes	KK = 55mm, MP = 25mm
Waterbestendig	N.v.t.

* SK = standaard klep, KK = korte klep, MP = micro klep

Markeringen en levensduur van een stootpet

Afhankelijk van gebruik en slijtage moet een pet om de 2-5 jaar na eerste gebruik worden vervangen. Zware omstandigheden en/of ruw gebruik kunnen ervoor zorgen dat een stootpet eerder moet worden vervangen.

Voor optimale prestaties is het essentieel dat alle onderdelen van de stootpet correct worden opgeslagen, onderhouden, gereinigd en vrij van defecten zijn. Bij dagelijks gebruik en met name buitenshuis, beveelt 3M aan de pet na twee jaar gebruik weg te gooien.

In sommige extreme omstandigheden kan slijtage zichtbaar zijn na een nog kortere periode. Bij gebruik binnenshuis of incidenteel gebruik verwachten we een levensduur tot 5 jaar.

Markeringen op stootpetten zijn een vereiste voor certificering. Het helpt gebruikers te herkennen waarvoor ze bedoeld zijn. Bij de productie van de pet wordt op de schaal zeer belangrijke informatie vermeld en u moet zich vertrouwd maken met de betekenis van deze informatie.

In het midden van de stempel staat het jaar met een richtingspijl die wijst naar de maand van het jaar waarin de stootpet is gemaakt.

Bestelinformatie

Code	Beschrijving	Modelnr.
HC23NB/RP FB3 XTR NB (20)	3M™ FB3 Stootpet Extra marineblauw KK 55 mm 2021101 20 st./verp.	7100217750
HC23BLK/RP FB3 XTR BLK (20)	3M™ FB3 Stootpet Extra zwart KK 55 mm 2021128 20 st./verp.	7100217751
HC23GY/RP FB3 XTR GY (20)	3M™ FB3 Stootpet Extra grijs KK 55 mm 2021155 20 st./verp.	7100217752
HC23NB/RP FB3 BEA NB (20)	3M™ FB3 Stootpet Beanie marineblauw KK 45 mm 2021173 20 st./verp.	7100217833
HC23BLK/RP FB3 BEA BLK (20)	3M™ FB3 Stootpet Beanie zwart KK 45 mm 2021182 20 st./verp.	7100217834
HC23GY/RP FB3 BEA GY (20)	3M™ FB3 Stootpet Beanie grijs KK 45 mm 2021191 20 st./verp.	7100217835
HC23NB/RP FB3 WIN NB (20)	3M™ FB3 Stootpet Winter marineblauw KK 55 mm 2021200 20 st.verp.	7100217836
HC23HY/RP FB3 WIN HY (20)	3M™ FB3 Stootpet Winter hi-vis geel KK 55 mm 2021209 20EA st./verp.	7100217837
HC23HO/RP FB3 WIN HO (20)	3M™ FB3 Stootpet Winter hi-vis oranje KK 55 mm 2021218 20 st./verp.	7100217838
HC23NB/RP FB3 FLAME R NAVY (20)	3M™ FB3 Stootpet Vlambestendig marineblauw KK 55 mm 2021254 20 st./verp.	7100217841
HC23 BELT CLIP ASSY INDUSTRIAL (20)	3M™ FB3 Stootpetaccessoire zwart 2021701 20 st./ver.	7100217842
HC23NB/MP FB3 FLAME R NAVY (20)	3M™ FB3 Stootpet Vlambestendig marineblauw MK 25 mm 2021726 20 st./verp.	7100217843
HC24HY/RP - FB3 CLA HY (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic hi-vis geel KK 55 mm 2021866 20 st./verp.	7100217844
HC24HY/RP/CAP - FB3 CLA HY (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic hi-vis geel KK 55 mm 2021868 50 st./verp.	7100217845
HC24HO/RP - FB3 CLA HO (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic hi-vis oranje KK 55 mm 2021874 20 st./verp.	7100217846
HC24HO/SP - FB3 CLA HO (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic hi-vis oranje SK 70 mm 2021875 20 st./verp.	7100217847
HC24HO/SP/CAP - FB3 CLA HO (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic hi-vis oranje SK 70 mm 2021877 50 st./verp.	7100217848
HC24HO/MP FBASE 3 ELT SNCF NO EMB (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite hi-vis oranje MK 25 mm 2021900 20 st./verp.	7100217849
HC24NB/RP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic marineblauw KK 55 mm 2030031 20 st./verp.	7100217850
HC24NB/RP/CAP FB3 CLA NB (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic marineblauw KK 55 mm 2030033 50 st./verp.	7100217851

Bestelinformatie (vervolg)

Code	Beschrijving	Modelnr.
HC24NB/MP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic marineblauw MK 25 mm 2030037 20 st./verp.	7100217852
HC24NB/MP/CAP FB3 CLA NB (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic marineblauw MK 25 mm 2030039 50 st./verp.	7100217853
HC24NB/SP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic marineblauw SK 70 mm 2030043 20 st./verp.	7100217854
HC24NB/SP/CAP FB3 CLA NB (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic marineblauw SK 70 mm 2030045 50 st./verp.	7100217855
HC24DG/MP FB3 CLA GREEN (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic donkergroen MP 25 mm 2030595 20 st./verp.	7100217856
HC24DG/RP FB3 CLA GREEN (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic donkergroen KK 55 mm 2030596 20 st./verp.	7100217857
HC24R/SP FB3 CLA RED (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic rood SK 70 mm 2030597 20 st./verp.	7100217858
HC24RB/SP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic koningsblauw SK 70 mm 2030599 20 st./verp.	7100217859
HC24RB/RP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic koningsblauw KK 55 mm 2030601 20 st./verp.	7100217860
HC24W/RP FB3 CLA WHITE (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic wit KK 55 mm 2030604 20 st./verp.	7100217861
HC24GY/SP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic grijs SK 70 mm 2030605 20 st./verp.	7100217862
HC24GY/MP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic grijs MK 25 mm 2030606 20 st./verp.	7100217863
HC24GY/RP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic grijs KK 55 mm 2030607 20 st./verp.	7100217864
HC24BLK/SP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic zwart SK 70 mm 2030608 20 st./verp.	7100217865
HC24BLK/MP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic zwart MK 25 mm 2030609 20 st./verp.	7100217866
HC24BLK/RP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic zwart KK 55 mm 2030610 20 st./verp.	7100217867
HC24R/RP FB3 CLA RED (20)	3M™ FB3 Stootpet Classic rood KK 55 mm 2030616 20 st./verp.	7100217868
HC24RB/RP/CAP FB3 CLA R/BLUE (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic koningsblauw KK 55 mm 2030655 50 st./verp.	7100217869
HC24W/RP/CAP FB3 CLA WHITE (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic wit KK 55 mm 2030661 50 st./verp.	7100217870
HC24GY/MP/CAP FB3 CLA GREY (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic grijs MK 25 mm 2030664 50 st./verp.	7100217871
HC24GY/RP/CAP FB3 CLA GREY (50)	3M™ FB3 Stootpet Classic grijs KK 55 mm 2030665 50 st./verp.	7100217872
HC24NG/SP FB3 ELT NG (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite marineblauw/grijs SK 70 mm 2031214 20 st./verp.	7100217873
HC24NG/MP FB3 ELT NG (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite marineblauw/grijs MK 25 mm 2031215 20 st./verp.	7100217874
HC24NG/RP FB3 ELT NG (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite marineblauw/grijs KK 55 mm 2031216 20 st./verp.	7100217875
HC24BG/SP FB3 ELT BG (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite zwart/grijs SK 70 mm 2031217 20 st./verp.	7100217876
HC24BG/RP FB3 ELT BG (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite zwart/grijs KK 55 mm 2031219 20 st./verp.	7100217877
HC24GB/RP FB3 ELT GB (20)	3M™ FB3 Stootpet Elite grijs/zwart KK 55 mm 2031222 20 st./verp.	7100217878
HC24NG/SP/CAP FB3 ELT NG (50)	3M™ FB3 Stootpet Elite marineblauw/grijs SK 70 mm 2031232 50 st./verp.	7100217879

3M Personal Safety Division

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Recyclen a.u.b. Gedrukt in het VK. © 3M 2020.
Alle rechten voorbehouden. 3M en First Base zijn
handelsmerken van 3M Company. J470220

