

Casquette anti heurt 3M™ First Base™ 3

Fiche technique



Description

La gamme de casquettes anti heurt 3M™ First Base™ 3 protège l'utilisateur pour une grande variété d'applications à faible risque.

La gamme First Base 3 comprend une gamme de modèles conçus pour répondre à différentes applications, avec plusieurs couleurs et longueurs de visière pour s'adapter à de nombreuses exigences.

Le système de rétention est composé d'une sangle réglable en deux parties : une bande de tissu noir et une boucle élastique noire.

L'ajustement de la casquette est réglable à l'aide d'une boucle en plastique noir qui relie les deux parties.

Caractéristiques

- ▶ La gamme comprend :
 - First Base 3 Classique
 - First Base 3 Élite
 - First Base 3 Hiver
 - First Base 3 Extra
 - First Base 3 Bonnet
 - First Base 3
- ▶ Résistant à la propagation de flamme
- ▶ Disponible en visières de 25 mm (visière micro), 55 mm (visière réduite) ou 70 mm (visière standard) avec couleurs assorties
- ▶ Moderne et légère, la casquette est très bien acceptée par les porteurs
- ▶ Coque flexible, fabriquée en plastique ABS durable
- ▶ Le profil à contour au-dessus des oreilles permet une meilleure compatibilité avec les autres EPI
- ▶ Casquettes avec un tissu lavable en machine
- ▶ Homologué CE conformément à la norme EN 812:2012
- ▶ Protège la tête contre les coups, les chocs et les lacérations du cuir chevelu
- ▶ Ne doit pas être utilisé pour les applications nécessitant le port obligatoire d'un casque de sécurité
- ▶ Tour de tête : 52 - 65 cm

Applications

La gamme de casquettes anti heurt First Base 3 est conçue pour offrir une protection contre les effets d'un choc à la tête par des objets durs fixes qui peuvent causer des lacérations ou autres blessures superficielles. Les casquettes anti heurt ne sont pas destinées à protéger contre les effets de chutes ou de projections d'objets ou de charges suspendues, et n'offrent pas le même niveau de protection qu'un casque de sécurité industriel, comme spécifié dans la norme EN 397:2012.

Les applications et les environnements typiques nécessitant le port d'une casquette anti heurt sont notamment les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de l'entretien des installations, le transport et la logistique, les artisans travaillant dans des environnements sans risque de chute d'objets et les institutions gouvernementales comme les forces de l'ordre.

Nettoyage et entretien

Les tissus de tous les modèles First Base 3 sont lavables en machine. Veuillez noter que les instructions de lavage ci-dessous doivent être respectées lors du nettoyage des produits de la gamme First Base 3. Les instructions de lavage figurent sur les étiquettes d'entretien présentes sur chaque casquette anti heurt.



Spécifications techniques

Classique

Style de coque	Ventilé
Poids*	200 g (VS), 190 g (VR), 180 g (VM), 230 g (VS haute vis.), 220 g (VR haute vis.)
Couleurs	Bleu marine, rouge, bleu roi, jaune haute visibilité, orange haute visibilité, vert foncé, blanc, gris, noir
Le tissu	100 % polyester
Maille et position	100 % polyester, côté
Bandeau anti sueur	Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Longueurs de visière disponibles	VS = 70 mm, VR = 55 mm, VM = 25 mm
Étanche	Modèles haute visibilité

Extra

VR = 55 mm	Non ventilé
Poids*	220 g (VR)
Couleurs	Bleu marine, noir, gris
Le tissu	67 % polyester, 33 % coton
Maille et position	100 % polyester, côté
Bandeau anti sueur	Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Longueurs de visière disponibles	VR = 55 mm
Étanche	N/A

Élite

Style de coque	Ventilé
Poids*	215 g (VS), 205 g (VR), 195 g (VM)
Couleurs	Bleu marine/gris, noir/gris, gris/noir, orange haute visibilité
Le tissu	100 % polyester
Maille et position	100 % polyester, côté et dessus
Bandeau anti sueur	Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Longueurs de visière disponibles	VS = 70 mm, VR = 55 mm, VM = 25 mm
Étanche	N/A

Bonnet

Style de coque	Ventilé
Poids*	240 g (VR)
Couleurs	Bleu marine, noir, gris
Le tissu	Tissu extérieur : 100 % mailles acrylique. Toile : tricot élastique brossé
Maille et position	N/A
Bandeau anti sueur	Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Longueurs de visière disponibles	VR = 45 mm
Étanche	N/A

Hiver

Style de coque	Ventilé
Poids*	240 g (VR)
Couleurs	Bleu marine, jaune haute visibilité, orange haute visibilité
Le tissu	Tissu extérieur : 100 % polyester enduit de polyuréthane. Toile : tricot élastique brossé
Maille et position	100 % polyester, côté
Bandeau anti sueur	Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Longueurs de visière disponibles	VR = 55 mm
Étanche	N/A

FR (EN 812:2012 Résistance à la flamme)

Style de coque	Ventilé
Poids*	235 g (VR), 222 g (VM)
Couleurs	Bleu marine
Le tissu	55 % coton « Protex », 44 % coton, 1 % « Negastat »
Maille et position	N/A
Bandeau anti sueur	Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral
Longueurs de visière disponibles	VR = 55 mm, VM = 25 mm
Étanche	N/A

* VS = visière standard, VR = visière réduite, VM = visière micro

Marquage et durabilité d'une casquette anti heurt

Une casquette anti heurt devrait être remplacée tous les 2 à 5 ans à partir de la date de fabrication, en fonction de son utilisation et de son niveau d'usure. Des conditions rigoureuses et/ou une utilisation intensive exigent un remplacement précoce.

Pour assurer des performances optimales, il est essentiel que toutes les pièces de la casquette anti heurt soient correctement stockées, entretenues, nettoyées et en parfait état. Si la casquette est utilisée quotidiennement et plus particulièrement en extérieur, 3M recommande de la remplacer après deux ans d'utilisation.

Dans certaines situations extrêmes, une détérioration peut apparaître dans un laps de temps encore plus court. Pour une utilisation intérieure ou occasionnelle, nous prévoyons une durabilité de 5 ans.

Le marquage imprimé sur les casquettes anti heurt est une exigence de la certification : Elle permet aux utilisateurs d'identifier l'usage auquel les casquettes sont destinées. La coque de la casquette est marquée avec des informations très importantes, et vous devez vous familiariser avec leur signification.

Au centre du marquage se trouve l'année de fabrication de la casquette, avec une flèche directionnelle indiquant le mois précis de fabrication.

Informations de commande

Référence	Description	N° de modèle
HC23NB/RP FB3 XTR NB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Extra Bleu marine VR 55 mm 2021101 20 pièces/boîte	7100217750
HC23BLK/RP FB3 XTR BLK (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Extra Noir VR 55 mm 2021128 20 pièces/boîte	7100217751
HC23GY/RP FB3 XTR GY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Extra Gris VR 55 mm 2021155 20 pièces/boîte	7100217752
HC23NB/RP FB3 BEA NB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Bonnet Bleu marine VR 45 mm 2021173 20 pièces/boîte	7100217833
HC23BLK/RP FB3 BEA BLK (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Bonnet Noir VR 45 mm 2021182 20 pièces/boîte	7100217834
HC23GY/RP FB3 BEA GY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Bonnet Grise VR 45 mm 2021191 20 pièces/boîte	7100217835
HC23NB/RP FB3 WIN NB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Hiver Bleu marine VR 55 mm 2021200 20 pièces/boîte	7100217836
HC23HY/RP FB3 WIN HY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Hiver Jaune haute visibilité VR 55 mm 2021209 20 pièces/boîte	7100217837
HC23HO/RP FB3 WIN HO (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Hiver Orange haute visibilité VR 55 mm 2021218 20 pièces/boîte	7100217838
HC23NB/RP FB3 FLAME R NAVY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Résistante aux flammes Bleu marine VR 55 mm 2021254 20 pièces/boîte	7100217841
HC23 BELT CLIP ASSY INDUSTRIAL (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Accessoire Noir 2021701 20 pièces/boîte	7100217842
HC23NB/MP FB3 FLAME R NAVY (20)	Casquette anti heurts 3M™ FB3 Résistant aux flammes Bleu marine MV 25 mm 2021726 20 pièces/boîte	7100217843
HC24HY/RP - FB3 CLA HY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Jaune haute visibilité VR 55 mm 2021866 20 pièces/boîte	7100217844
HC24HY/RP/CAP - FB3 CLA HY (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Jaune haute visibilité VR 55 mm 2021868 50 pièces/boîte	7100217845
HC24HO/RP - FB3 CLA HO (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Orange haute visibilité VR 55 mm 2021874 20 pièces/boîte	7100217846
HC24HO/SP - FB3 CLA HO (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Orange haute visibilité SP 70 mm 2021875 20 pièces/boîte	7100217847
HC24HO/SP/CAP - FB3 CLA HO (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Orange haute visibilité SP 70 mm 2021877 50 pièces/boîte	7100217848
HC24HO/MP FBASE 3 ELT SNCF NO EMB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Orange haute visibilité MV 25 mm 2021900 20 pièces/boîte	7100217849
HC24NB/RP FB3 CLA NB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Bleu marine VR 55 mm 2030031 20 pièces/boîte	7100217850
HC24NB/RP/CAP FB3 CLA NB (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Bleu marine VR 55 mm 2030033 50 pièces/boîte	7100217851
HC24NB/MP FB3 CLA NB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Bleu marine MV 25 mm 2030037 20 pièces/boîte	7100217852

Informations de commande (suite)

Référence	Description	N° de modèle
HC24NB/MP/CAP FB3 CLA NB (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Bleu marine MV 25 mm 2030039 50 pièces/boîte	7100217853
HC24NB/SP FB3 CLA NB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Bleu marine SP 70 mm 2030043 20 pièces/boîte	7100217854
HC24NB/SP/CAP FB3 CLA NB (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Bleu marine SP 70 mm 2030045 50 pièces/boîte	7100217855
HC24DG/MP FB3 CLA GREEN (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Vert foncé VM 25 mm 2030595 20 pièces/boîte	7100217856
HC24DG/SP FB3 CLA GREEN (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Vert foncé VR 55 mm 2030596 20 pièces/boîte	7100217857
HC24R/SP FB3 CLA RED (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Rouge VS 70 mm 2030597 20 pièces/boîte	7100217858
HC24RB/SP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Bleu roi VS 70 mm 2030599 20 pièces/boîte	7100217859
HC24RB/SP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Bleu roi VR 55 mm 2030601 20 pièces/boîte	7100217860
HC24W/SP FB3 CLA WHITE (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Blanc VR 55 mm 2030604 20 pièces/boîte	7100217861
HC24GY/SP FB3 CLA GREY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Gris VS 70 mm 2030605 20 pièces/boîte	7100217862
HC24GY/MP FB3 CLA GREY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Gris VM 25 mm 2030606 20 pièces/boîte	7100217863
HC24GY/SP FB3 CLA GREY (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Gris VR 55 mm 2030607 20 pièces/boîte	7100217864
HC24BLK/SP FB3 CLA BLACK (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Noir VS 70 mm 2030608 20 pièces/boîte	7100217865
HC24BLK/MP FB3 CLA BLACK (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Noir VM 25 mm 2030609 20 pièces/boîte	7100217866
HC24BLK/SP FB3 CLA BLACK (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Noir VR 55 mm 2030610 20 pièces/boîte	7100217867
HC24R/SP FB3 CLA RED (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Classique Rouge VR 55 mm 2030616 20 pièces/boîte	7100217868
HC24RB/SP/CAP FB3 CLA R/BLUE (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Bleu roi VR 55 mm 2030655 50 pièces/boîte	7100217869
HC24W/SP/CAP FB3 CLA WHITE (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Blanc VR 55 mm 2030661 50 pièces/boîte	7100217870
HC24GY/MP/CAP FB3 CLA GREY (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Gris VM 25 mm 2030664 50 pièces/boîte	7100217871
HC24GY/SP/CAP FB3 CLA GREY (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Classique Gris VR 55 mm 2030665 50 pièces/boîte	7100217872
HC24NG/SP FB3 ELT NG (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Bleu marine/Gris VS 70 mm 2031214 20 pièces/boîte	7100217873
HC24NG/MP FB3 ELT NG (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Bleu marine/Gris VM 25 mm 2031215 20 pièces/boîte	7100217874
HC24NG/SP FB3 ELT NG (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Bleu marine/Gris VR 55 mm 2031216 20 pièces/boîte	7100217875
HC24BG/SP FB3 ELT BG (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Noir/Gris VS 70 mm 2031217 20 pièces/boîte	7100217876
HC24BG/SP FB3 ELT BG (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Noir/Gris VR 55 mm 2031219 20 pièces/boîte	7100217877
HC24GB/SP FB3 ELT GB (20)	Casquette anti heurt 3M™ FB3 Élite Gris/Noir VR 55 mm 2031222 20 pièces/boîte	7100217878
HC24NG/SP/CAP FB3 ELT NG (50)	Tissu de rechange 3M™ FB3 Élite Bleu marine/Gris VS 70 mm 2031232 50 pièces/boîte	7100217879