

3M Science.
Applied to Life.™



Ontspannen ademen onder zware omstandigheden

De 3M™ Versaflo™ BT-60 Ademslang verbindt 3M™ Versaflo™ Ademhalingsystemen nu met nauwaansluitende ademhalingsmaskers (Half- en volgelaatsmaskers).

Met de BT-60 is het nu mogelijk om de 6000, 7907S en 7500 serie half- en volgelaatsmaskers aan te sluiten op de 3M Versaflo TR-600 en TR-800 ademhalingsystemen en daarmee kan zo een TM3 klasse adembescherming worden bereikt (Halfgelaatsmaskers alleen TM2).



3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsystemen zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen veel verschillende gevaren in industriële omgevingen. Met de introductie van de 3M™ Versaflo™ BT-60 Serie ademslangen is het nu ook mogelijk om naast de M & S-Serie hoofdkappen 3M Half- en volgelaatsmaskers aan te sluiten op de motorunits.

In combinatie met nauwaansluitende maskers kan een TM3 bescherming gehaald worden conform EN 12942. Daarnaast is deze combinatie door het lage profiel geschikt om te gebruiken in ruimten met beperkte bewegingsvrijheid en kan het gebruikt worden in combinatie met hoofdbescherming.



	7500 Halfgelaats- masker	HF-800 Halfgelaats- masker	6000 Volgelaats- masker	7907S Volgelaats- masker
Versaflo™ TR-300+	X	X	X	X
Versaflo™ TR-600	✓	X	✓	✓
Versaflo™ TR-800	✓	X	✓	✓



Nauwaansluitend gelaatstuk

In combinatie met 3M 7500 serie halfgelaatsmaskers bieden de 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800 Ademhalingsystemen een TM2 bescherming conform EN 12942. In combinatie met 6000 en 7907S volgelaatsmaskers een TM3 bescherming.

Ademslangen

De 3M™ Versaflo™ BT-60 sluit de TR-600 en TR-800 aan op de maskers.

Haar Y-ontwerp zorgt voor een verbinding op de bayonetaansluiting van het masker en verdeelt de luchtstroom gelijkmatig naar beide zijden.

Twee versies zijn beschikbaar:

BT-63 – Lichtgewicht versie voor standaard werkzaamheden, in lengte aanpasbaar

BT-64 – Heavy duty versie voor zware werkzaamheden, vaste lengte

Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem

De 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800 Ademhalingsystemen bieden bescherming tegen (stof) deeltjes en verschillende gassen/dampen, TR-800 is ook geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen tot zone 0.

3M™ Versaflo™ BT-63 Ademslang

BT-63 is een lichte, in lengte aanpasbare ademslang om te gebruiken voor standaard werkzaamheden. De ademslang verbindt de 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800 Ademhalingsystemen met half- en volgelaatsmaskers.

Compleet met de TR-973 Luchtstroomindicator en de BT-953 Reinigings- en opslagkit, kan de ademslang luchtdicht & waterdicht schoongemaakt en opgeborgen worden.



3M™ Versaflo™ BT-64 Ademslang

BT-64 is een zwaardere en robuustere ademslang met een vaste lengte om te gebruiken voor zware werkzaamheden. De ademslang verbindt de 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800 Ademhalingsystemen met half- en volgelaatsmaskers.

In de verpakking zit ook een TR-973 luchtstroomindicator.

De BT-953 Reinigings- en opslagkit is apart beschikbaar.

