


## 增加能见度有助提升行车安全

能见度对驾驶者来说非常重要。贴有反光标示贴纸的交通工具会更加显眼,让驾驶者更快察觉到并做出更准确的判断。3M交通工具反光标示贴纸现备有强韧的硬质产品,适用于平滑表面。产品采用优质材料,附有一层耐用薄膜能抵抗恶劣的交通环境,同时还提供卓越的技术支援与客户服务。反光标示贴纸不仅容易贴上,而且涂有压敏胶粘剂提供超强黏性,经得起各种严苛的路面情况。

## 保证持久耐用

反光标示贴在贴上车后的保用期为60个月。标示贴的正面呈垂直90°角,允差为正负10°角。

请向3M公司咨询相关保用期的详情。



## 使用方法

- 使用红外线测温仪器如3M™ Scotchtrak™ IR-500检测适当的温度。
- 请勿重叠标示贴。
- 不建议贴在安全带和扣环下。
- 联络您的3M公司代理以获知详细的处理和使用流程。

## 保养和清洗

使用海绵、抹布或软刷以温水和清洁剂进行手洗。清洁用品须潮湿、不粗糙、不含强效溶剂,而且pH值介于3和11(非强酸或强碱)之间。彻底冲洗干净。

使用加入庚烷、VM&P石脑油或矿物油精的湿布去除油污、油渍或焦油。使用清洁剂和水清洗干净。

采用高压清洗设备须按照以下处理方式:

- 最高水压为80巴
- 最高温度为60°C
- 高压喷射水枪须距离标示贴最少1米
- 手握的清洗杆与标示贴垂直面之间的角度不可超过15°角
- 宽幅喷洗方式



## Traffic Safety & Security Division

3M Malaysia Sdn Bhd (7251V)  
Level 8, Block F, Oasis Square,  
No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Ara Damansara,  
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.  
Tel: 603 7884 2888 • Fax: 603 7884 2902

[www.3M.com.my/trafficsafety](http://www.3M.com.my/trafficsafety)

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ Diamond Grade™  
Conspicuity Marking

# Be Seen Be Safe



SIRIM certified to MS 828: 2011  
and guaranteed to meet and  
exceed JPJ requirements

Excellent angularity in both  
horizontal and vertical

Aggressive adhesive

Non-corroding

Strong and durable for easy  
application to smooth surfaces

SIRIM Certification Security Label



Produk diakredetasi dengan  
MS 828: 2011 diperakui oleh SIRIM  
dan dijamin mematuhi piawaian JPJ

Jelas dari sudut penglihatan  
yang besar

Pelekat berkualiti tinggi

Tidak berkarat

Tahan lasak untuk aplikasi mudah  
dimana-mana permukaan rata

Label Sekuriti Akredetasi SIRIM



获得SIRIM标准反光贴纸 (MS 828:2011)  
认证, 同时保证符合并优于JPJ的要求

优越的广阔角度性能

超强黏胶

防腐蚀

坚韧耐用且易于贴在平滑表面

SIRIM防伪标签认证



## Increased visibility helps improve safety

Drivers rely on what they can see. Vehicles with reflective conspicuity markings provide better visual information to drivers for faster detection and more accurate decision-making. 3M vehicle conspicuity markings are now available in a strong rigid construction product for smooth and even surfaces. High quality materials provide a durable film to withstand harsh traffic environment, and are backed by 3M's superior technical support and customer service. They are easy to apply and comes with an aggressive, pressure sensitive adhesive that stands up to the rigors of the road.

## Warranted Durability

The sheeting is warranted for 60 months when used as vehicle marking and the exposure of the face is vertical at  $90^\circ \pm 10^\circ$ .

Further information about warranty can be obtained from 3M.

## Application

- Check the proper temperature using an Infrared-Thermometer like 3M™ Scotchtrak™ IR-500.
- Do not overlap sheeting.
- Application underneath belts or buckles is not recommended.
- Contact your 3M representative for detailed processing and application procedures.



## Maintenance and Cleaning

Hand wash with sponge, cloth, or soft brush using warm water and detergent. The cleaner must be wet, non-abrasive, without strong solvents and have a pH value between 3 and 11 (neither strongly acidic nor strongly alkaline). Rinse thoroughly.

To remove grease, oil or tar, use cloth moistened with heptane, VM&P naptha or mineral spirits. Wash with detergent and water and rinse thoroughly.

Using high pressure cleaning equipment, the following conditions should be applied / set up:

- Maximum pressure 80 bar
- Maximum temperature 60°C
- Minimum of 1 metre distance of cleaning jet from sheeting surface
- Cleaning wand to be held at no greater angle than 15 degree from perpendicular to the sheeting surface
- Wide spray pattern



## Penglihatan yang lebih jelas untuk pemanduan yang lebih selamat

Pemandu akan memberikan tindakbalas terhadap apa yang mereka lihat. Kenderaan yang mempunyai pelekat pemantul cahaya akan memberikan maklumat visual yang jelas kepada pamandu lain bagi membantu mereka mengenalpasti dengan pantas dan membuat keputusan yang tepat. Pelekat pemantul cahaya 3M kini boleh didapati dalam kemasan yang kukuh untuk penggunaan di atas permukaan keras dan rata. Lapisan filem tahan lasak yang diperbuat daripada bahan yang berkualiti tinggi akan memberikan perlindungan daripada keadaan trafik yang kasar, disokong oleh khidmat teknikal dan bantuan pelanggan 3M yang cekap. Aplikasinya cukup mudah dan bahan pelekat peka tekanannya yang sangat kuat akan memberikan ketahanan untuk digunakan bagi tempoh yang lama.

## Jaminan Ketahanan

Pelekat keselamatan dijamin selama 60 bulan apabila digunakan sebagai penanda kenderaan dan dilekatkan pada permukaan menegak  $90^\circ \pm 10^\circ$ .

Maklumat lanjut berkenaan jaminan boleh didapati dari 3M.

## Aplikasi

- Pastikan suhu permukaan sesuai dengan menggunakan Termometer-Inframerah seperti 3M™ Scotchtrak™ IR- 500.
- Elakkan dilekat secara bertindih.
- Penggunaan dibawah tali pengikat atau penyangkuk tidak digalakkkan.
- Hubungi wakil 3M untuk aplikasi dan cara pemasangan yang lebih terperinci.

## Penyelenggaraan dan Pembersihan

Cuci dengan span, kain atau berus lembut menggunakan air suam dan detergen. Alatan mencuci yang digunakan mestilah basah, tidak kasar, tidak mengakis dan mempunyai nilai pH antara 3 dan 11 (tidak terlalu berasid dan tidak terlalu berakali). Bilas hingga bersih.

Gunakan kain yang telah dilembabkan dengan heptana, VM&P Naptha atau spirit mineral untuk menanggalkan kesan gris, minyak atau tar. Cuci dengan menggunakan detergen serta air dan bilas hingga bersih.

Sila patuhi tetapan berikut sekiranya mencuci dengan menggunakan alat pencuci bertekanan tinggi:

- Tekanan maksimum 80 bar
- Suhu maksimum 60°C
- Jarak minimum 1 meter daripada muncung jet ke permukaan kepingan pelekat keselamatan
- Pegang batang penyembur pada sudut tidak lebih daripada 15° berserentang dengan permukaan kepingan pelekat keselamatan
- Gunakan corak semburan lebar

TYPE 3



TYPE 4



TYPE 5

