



Fall Protection

Gamme pour soudeurs  
3M™ Protection Antichute.

# Gamme de sécurité complète pour les travailleurs en hauteur dans des environnements à forte chaleur.



## Gamme pour soudeurs 3M™ Protection Antichute.

Le feu et les étincelles constituent une préoccupation majeure pour les travaux tels que le soudage, la découpe, la maintenance électrique et autres applications à température élevée. La sécurité exige des matériaux spéciaux résistant à ces dangers.

La gamme pour soudeurs 3M™ Protection Antichute est spécialement conçue pour résister aux dommages thermiques potentiels dans ces applications. Muni de sangles en modacrylique sur Kevlar® hautement durables qui résistent à la chaleur et aux flammes, il présente une conception légère procurant les solutions idéales pour les travaux de soudage en hauteur.



Pour les  
applications  
à haute  
température



## Notre gamme Protection Antichute pour soudeurs comprend :



Harnais antichute



Longes



enrouleur à rappel automatique

## Harnais pour soudeurs 3M™ Protecta®

Restez protégé et en sécurité lors des travaux en hauteur grâce aux harnais pour soudeurs 3M™ Protecta®.


Le harnais pour soudeurs est spécialement conçu pour résister aux dommages thermiques potentiels dans les applications de soudage. Les sangles en modacrylique hautement durables, combinées avec une conception légère, procurent la solution de soutien corporel idéale pour les travaux de soudage en hauteur.

### Spécifications

- Sangle : Modacrylique sur Kevlar®, 45 mm
- Couture : Filetage en Kevlar® hautement résistant
- Force de rupture : > 2 600 daN
- Boucles : Passage en acier zingué haute résistance
- Anneaux en D : Acier forgé zingué
- CE EN361

## Taille de harnais.

Tableau des tailles de harnais antichute Protecta®.



### 5 points d'ajustement

- S'adapte parfaitement à votre corps
- Plus de confort et de sécurité

### Systèmes de réglage du buste

- Le réglage simple en tirant vers le bas permet un meilleur ajustement
- Clips de stockage de l'excédent de sangle aux hanches

### Sangle en modacrylique sur Kevlar®

- Résistante aux flammes et à la chaleur
- Température de carbonisation de 370 °C

### Boucles en acier standard

- Connexion simple, sûre et rapide



### Grand D d'anneau dorsal

- Plus facile à raccorder
  - Risque réduit de détachement

### Témoins de chute

- Inspection facile, plus de sécurité

### Étiquettes protégées

- Protègent les informations importantes tout au long de la durée de vie du harnais

### Capacité en poids

- 140 kg



## Harnais pour soudeurs 3M™ Protecta®



Meilleure vente  
1161232

	↔	🔗	🔗	🏋️ kg
1161231	S	QC	QC	1,35
1161232	M/L	QC	QC	1,42
1161233	XL	QC	QC	1,50

## Harnais pour soudeurs 3M™ Protecta®



	↔	🔗	🔗	🏋️ kg
AB11312K	S	PT	PT	1,20
AB11313K	M/L	PT	PT	1,30
AB11314K	XL	PT	PT	1,40

## Harnais pour soudeurs 3M™ Protecta®



	↔	🔗	🔗	🏋️ kg
AB10213K	M/L	PT	PT	1,30
AB10214K	XL	PT	PT	1,40

## Sangles de sécurité anti-traumatisme en suspension - résistantes au feu



	🏋️ kg
9505712	0,14

Sangles de suspension antitraumatisme résistantes au feu pour harnais complet.

## Longes pour soudeurs 3M™ Protecta®

### Résistant

- La protection se glissant sur la bande antichoc est résistante à la carbonisation et à la chaleur jusqu'à 371 °C
- Sangle renforcée avec des fibres Nomex® /Kevlar® permettant de protéger la bande antichoc contre les brûlures

### Sûr

- Capacité en poids : 100 kg
- Mousqueton grande ouverture : 23 kN
- Mousqueton ovale : 25 kN
- Conforme à la norme CE EN355:2002

### Ergonomique

- Différentes configurations, longe simple et longe Y qui peuvent être connectées au niveau du sol pour répondre à vos besoins particuliers
- Conception légère pour un confort optimal

### Longe de sangle de jambe simple à absorbeur d'énergie pour soudeurs 3M™ Protecta® avec crochet pour échafaudage

	↔	🔗	🔗			🔗			CE
			🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	kg
AE5215KBF	1,5 m		🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,05
AE5220KBF	2,0 m		🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,15

Sangle de jambe simple avec sanglage Kevlar® et mousqueton 1/4 de tour AJ514 (ouverture 17 mm) et crochet pour échafaudage grande ouverture AJ595 (ouverture 50 mm)



### Longe de sangle de jambe double à absorbeur d'énergie pour soudeurs 3M™ Protecta® avec crochet pour échafaudage

	↔	🔗	🔗			🔗			CE
			🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	kg
AE5315KBF	1,5 m	■	🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,05
AE5320KBF	2,0 m	■	🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,85

Sangle de jambe double avec sanglage Kevlar® et mousqueton acier 1/4 de tour AJ514 (ouverture 17 mm) et 2 crochets pour échafaudage grande ouverture AJ595 (ouverture 50 mm).



Enrouleur à rappel automatique conçu pour la soudure, le meulage et les applications à haute température.

## Durable

Sangles renforcées avec la fibre Nomex®/Kevlar® résistante aux étincelles, aux projections de soudures et à d'autres sources de température élevée.

## Polyvalent

Différentes configurations DBI-SALA® Nano-Lok™, enrouleur simple et double qui peuvent être connectées au niveau du sol pour répondre à vos besoins particuliers.

## Sûr

Arc électrique jusqu'à 8 calories (8 cal/cm²), pour les applications à haute température, telles que la soudure, le meulage et l'utilisation d'un chalumeau. Respecte ou dépasse les normes de l'industrie. CE EN360:2002.

## Spécifications

- Sangle renforcée avec fibre Nomex® / Kevlar®\*. Résiste aux étincelles et aux éclaboussures de soudure
- Résistant aux arcs électriques jusqu'à 8 cal / cm²
- Certification : CE EN360 : 2002
- Capacité : 140 kg
- Niveau de connexion : Peut être connecté au niveau du sol
- Longueur : 2 m

Enrouleur à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ pour les applications à haute température



3101522

3101525

3101523

CE  
EN360

	←→	🔗	🔗	🔗	🔗	📏
3101522	2 m	□	🔗	Ⓐ	57 mm	1,50
3101525	2 m	■	🔗	Ⓐ	57 mm	3,20
3101523	2 m	□	🔗	Ⓢ	19 mm	1,66

## Ancrage pivotant

Connecteur d'ancrage à sangle direct au harnais

Boîtier résistant aux impacts

Témoin de chute

Icône de travail à haute température pour identifier rapidement et facilement ce type de produits



Blocage antichute automatique à activation rapide

Sanglage renforcé en Kevlar®

Crochet d'ouverture 16 kN (3 600 lb)



# Icônes Harnais.



# Icônes Longe.

## Général :



Dimension



Kilogrammes



Certification

## Type :



Type de matériau



Matériau : aluminium



Matériau : Acier

## Longes :



Longe double



Mousqueton à vis



Ouverture du doigt



Connecteur : Extrémité de la longe



Connecteur : Extrémité utilisateur



Manucroche



Mousqueton

# Icônes Enrouleur à rappel automatique.



Matériel de connexion



Matériel de raccordement



Mousqueton



Manucroche



Mousqueton



Longe double

**3M Belgium BVBA / SPRL**

Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
België / Belgique  
E-mail : 3Msafety.be@mmm.com  
www.3Msafety.be

**3M Česko, spol. s r. o.**

Divize ochrany zdraví  
a bezpečnosti při práci  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
Tél. : +420 228 885 175  
www.3M.cz/OOPP

**3M Danmark**

Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Danmark  
E-mail :  
3M.CustomerCare.DK@mmm.com  
www.3Msikkerhed.dk

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
D - 41453 Neuss  
Deutschland  
E-mail : arbeitsschutz.de@mmm.com  
www.3Marbeitsschutz.de

**3M Eesti**

Pärnu mnt. 158  
11317 Tallinn, Eesti  
Tel. +372 611 5911  
E-mail :  
3M.customerservice.EE@mmm.com  
www.3M.ee

**3M Espana, S.A.**

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
Espana  
E-mail : ohes.es@3M.com  
www.3M.com/es/seguridad

**3M France**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
France  
E-mail : 3M-France-epi@mmm.com  
www.3M.com/fr/securite

**3M Greece**

20 Kifissias Ave.  
151 25 Maroussi  
Athens, Greece  
www.3M.com/gr/occsafety

**3M Gulf Ltd**

PO Box 20191, Dubai Internet City  
Building @ 11  
Dubai  
United Arab Emirates  
Tél. : +971 4 3670 777  
www.3Mae.ae

**3M Hungária Kft.**

Munkavédelmi üzletág  
1117 Budapest, Neumann János u. 1/E  
Hungária  
Tél. : +36 1 270 7777  
www.3M.hu/munkabiztonsag

**3M Israel**

91 Medinat Ha'Yehudim St.  
Herzeliya 4676673  
Israel  
Tél. : 09-9615000  
www.3Misrael.co.il

**3M Ireland Limited**

The Iveagh Building  
The Park, Carrickmines  
Dublin 18  
Ireland  
E-mail : ohes.helpline.uk@mmm.com  
www.3M.co.uk/safety

**3M Italia srl**

Via Norberto Bobbio, 41  
20096 Pioltello MI  
Italia  
E-mail : 3Msicurezza@mmm.com  
www.3Msicurezza.it

**3M Latvija**

Kārļa Ulmaņa gatve 5,  
Zemgales priekšpilsēta  
Rīga, LV-1004  
Lettland  
E-mail :  
3M.customerservice.LV@mmm.com  
www.3M.lv

**3M Lietuva**

A. Goštauto g. 40A  
LT-03163 Vilnius  
Lietuva  
E-mail :  
3M.customerservice.LT@mmm.com  
www.3M.lt

**3M Nederland B.V.**

Molengraaffsingel 29  
2629 JD Delft  
Nederland  
E-mail : 3Msafety.nl@mmm.com  
www.3Msafety.nl

**3M Norge A/S**

Taerudgata 16  
2004 Lilestrøm  
Norge  
E-mail :  
3M.CustomerCare.NO@mmm.com  
www.3M.no/vern

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Österreich  
www.3M.com/at/arbeitschutz

**3M Poland Sp. z o.o.**

Aleja Katowicka 117  
05-830 Nadarzyn  
Poland  
Tél. : +48 22 739 60 00  
www.3Mpolaska.pl

**3M Portugal**

Rua do Conde Redondo, 98  
1169-009 Lisboa  
Portugal  
www.3M.com/pt/seguranca

**3M Russia**

108811, Moscow, p. Moskovskiy  
Kievskoe shosse, 22km, 6, bld.1  
Tél. : 8 800 250 84 74  
www.3MRussia.ru

**3M Saudi Arabia**

Business Gate Building # 24 & 25  
Zone C2 Cordoba District  
P.O.Box 21840, Riyadh 11485  
Saudi Arabia  
Tél. : 966 50 4494143  
www.3M.com.sa

**3M Slovensko s.r.o.**

Polus Tower 2, Vajnorská 100/B  
83104 Bratislava  
Slovak Republic  
Tél. : +421 2 4910 5211  
E-mail : innovation.sk@mmm.com  
www.3M.sk/OOPP

**3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
Suisse / Schweiz  
www.3M.com/ch/safety

**Suomen 3M Oy**

Keilaranta 6  
02150 Espoo  
Suomi  
E-mail : tilaukset@mmm.com  
www.3M.fi/suojaimet

**3M Svenska AB**

Bollstanäsvägen 3  
191 89 Sollentuna  
Sverige  
E-mail :  
3M.CustomerCare.SE@mmm.com  
www.3M.se/personskydd

**3M Türkiye**

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.  
No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir  
Güney 34746 Ataşehir/İstanbul  
Türkiye  
Tél. : (90) 216 538 07 77  
www.3M.com.tr

**3M United Kingdom PLC**

3M Centre  
Cain Road, Bracknell  
RG12 8HT  
United Kingdom  
E-mail : ohes.helpline.uk@mmm.com  
www.3M.co.uk/safety

**3M Ukraine LLC,**

Horizon Park Business Center  
12, M.Amosova str.  
Kyiv, 03038  
Ukraine  
Tél. : +38 044 490 57 77  
www.3M.com.ua

**Fall Protection****Bureaux enregistrés :**

**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

**Capital Safety Group (EMEA)**

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue  
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Numéro de téléphone : +33 (0)4 83 58 08 08  
E-mail : informationfallprotection@mmm.com  
Web : 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, Nano-Lok, Protecta sont des marques commerciales de  
3M Company. Kevlar est une marque commerciale ou une marque déposée  
de DuPont de Nemours, Inc ou de ses affiliés.

Adresse enregistrée : 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° 1918922.

Veillez recycler.  
© 3M 2020.  
Tous droits réservés.  
CC21600