

3M™ First Base™ 3 kolhulakki



**Patentoitu kuori tarjoaa
miellyttävää suojausta.**

3M™ First Base™ 3 kolhulakkimalliston kolhulakkeja on saatavana erivärisinä, erilaisilla lippojen pituuksilla sekä erityyppisinä, mukaan lukien Classic, Extra ja Elite.

Sisältö

Yleiskatsaus	4
Ominaisuuudet	5
3M™ First Base™ 3 Classic kolhulakki	6
3M™ First Base™ 3 Classic HV kolhulakki	6
3M™ First Base™ 3 Elite kolhulakki	7
3M™ First Base™ 3 Extra kolhulakki	7
3M™ First Base™ 3 Flame Resistant kolhulakki	8
3M™ First Base™ 3 Beanie kolhulakki	8
3M™ First Base™ 3 Winter kolhulakki	9
Tilaustiedot	10–11



3M™ First Base™ 3 kolhulakki

3M™ First Base™ 3 kolhulakin ydin on patentoitu kuorirakenne, joka on suunniteltu tarjoamaan miellyttävää suojasta. Kuoria on saatavana useisiin eri käyttökohteisiin soveltuvilla erilaisilla tyylikkäillä ja kestäville tekstiileillä.

Käyttömukavuutta

Sisältää patentoidun, hengittävän ja rei'itetyn kuoren epäsuoralla yläosan ilmanvaihdolla ja imukykyisellä tekstiilihikinauhalla, joka poistaa kosteutta.

Vakaus

Mukautuva kuorirakenne muotoutuu päähän mukavasti. Takaraivon alapuolelle asettuva joustava säätönauha parantaa vakautta.

Suojaus

Kuorirakenne suojaa käyttäjän päätä kovien paikoillaan olevien esineiden iskuilta, jotka saattaisivat aiheuttaa viiltoja tai muita pinnallisia vammoja teollisuus- ja työkäytössä.

Asiakaskohtaisesti räätälöity

Asiakaskohtainen logo.



3M™ First Base™ 3 Classic kolhulakki

Kevyt lakki mikrokuitutekstiilillä ja joustavalla kuorirakenteella.



3M™ First Base™ 3 Elite kolhulakki

Kaksivärinen mikrokuitulakki heijastavilla nauhoilla ja joustavalla kuorirakenteella.



3M™ First Base™ 3 Extra kolhulakki

Kestävä polyesteristä ja tekstiilistä valmistettu lakki ja täyskuorirakenne.

Patentoitu kuori tarjoaa miellyttävää suojausta.

Epäsuora päälaen ilmanvaihto

Rei'itetyt sivut

Iskua
absorboiva
runko

Mukautuva joustava
kanava

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Patentoitu rei'itetty kuori, jossa on epäsuora ilmankierron mahdollistava ja kosteutta poistava päälaen ilmanvaihto
- ▶ Patentoitu joustava täyskuorirakenne istuu useisiin erikokoisiin päihin
- ▶ Useita väri vaihtoehtoja
- ▶ Vaihtoehtoina standardi, lyhennetty tai mikrolippa
- ▶ Kosteutta imevä tekstiilihikinauha siirtää kosteuden iholta ja parantaa käyttömukavuutta
- ▶ Konepestävä tekstiili
- ▶ CE-merkitty standardin EN 812 mukaisesti

Täyskuorivaihtoehto tarjoaa lisää peittävyttä



Kosteutta imevä hikinauha



Hikinauhan välikappale



Joustava säätö



Leveä ilmanvaihtopaneeli



3M™ First Base™ 3 Classic kolhulakki

3M™ First Base™ 3 Classic kolhulakki on kehitetty vastaamaan teollisuuden päivittäisiin vaatimuksiin. Classic-kolhulakin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- ▶ Yksivärinen rakenne on saatavilla yhdeksällä vaihtoehdolla
- ▶ Ilmastoitua tekstiilipaneeli auttaa poistamaan kosteutta
- ▶ Sivuverkon ilmanvaihto
- ▶ Hyödyntää patentoitua joustavaa kuorirakennetta, joka sopii useille erikokoisille päille



3M™ First Base™ 3 Classic HV kolhulakki

3M™ First Base™ 3 Classic huomiovärisessä kolhulakissa on näkyvyyttä parantava fluoresoiva väri, ja suunnittelussa on käytetty ISO 20471 -standardia noudattavia heijastavia materiaaleja.

- ▶ Heijastinnauhat
- ▶ Huomiovärinen materiaali – ISO 20471 -standardin mukaiset tekstiilit
- ▶ Ilmastoitua polyuretaanista ja polyesteristä valmistettu tekstiili
- ▶ Hyödyntää joustavaa kuorirakennetta
- ▶ Vaihtoehtoina standardi ja lyhennetty lippa



3M™ First Base™ 3 Elite kolhulakki

3M™ First Base™ 3 Elite kolhulakki tarjoaa nykyaikaisen ja miellyttävän tyylin heijastavilla nauhoilla. Elite-kolhulakin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- ▶ Nykyaikainen tyyli ja ulkoasu
- ▶ Tyylikäs kaksivärinen ja kolme standardia väriyhdistelmää
- ▶ Ilmastoitu tekstiilipaneeli auttaa poistamaan kosteutta
- ▶ Sivu- ja päällysverkon ilmanvaihto tehostaa hengittävyyttä
- ▶ Suunniteltu heijastavilla nauhoilla
- ▶ Hyödyntää patentoitua joustavaa kuorirakennetta, joka istuu useisiin erikokoisiin päihin
- ▶ Valinnainen fluoresoiva oranssi väri tehostaa näkyvyyttä



3M™ First Base™ 3 Extra kolhulakki

3M™ First Base™ 3 Extra kolhulakki yhdistää kestävät työasun tekstiilit täyskuorirakenteen tarjoamalla tehostetulla peittävyydellä. Extra-kolhulakin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- ▶ Perinteinen tyyli ja ulkoasu
- ▶ Yksivärinen, saatavana kolme väri vaihtoehtoa
- ▶ Kestävä polyesteri- ja puuvillasekoitustekstiili
- ▶ Sivuverkon ilmanvaihto tehostaa hengittävyyttä
- ▶ Lyhyempi lippa parantaa näkyvyyttä ylöspäin
- ▶ Hyödyntää patentoitua täyskuorirakennetta, joka tarjoaa tehostetun peittävyyden useille erikokoisille päille



3M™ First Base™ 3 Flame Resistant kolhulakki

3M™ First Base™ 3 Flame Resistant kolhulakki on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä ympäristöissä, joissa on kuumia kipinöitä. Kolhulakin takaosaan on kirjailtu molemmille puolille selkeästi palovaarallisilla alueilla näkyvä liekkisymboli.

- ▶ Kolhulakissa ei ole suoria ilmanvaihtaukkoja mahdollisten palovaarojen vähentämiseksi
- ▶ Täysin kipinänkestävä (pinnoitettu puuvilla) ulkokuori
- ▶ Ulko-osan ylittävät tekstiilit suojaavat sisäiseltä syttymiseltä
- ▶ CE-sertifioitu standardin EN 812 mukaisesti
- ▶ Joustava ABS-suojakuori suojaa päätä kolhuilta ja viilloilta



3M™ First Base™ 3 Beanie kolhulakki

- ▶ Joustava ommeltu akryylilakki sopii useisiin erikokoisiin päihin
 - ▶ Tyylikäs lakkimuotoilu
 - ▶ Suunniteltu kylmiin lämpötiloihin
 - ▶ Joustava ABS-suojakuori suojaa päätä kolhuilta ja viilloilta
- *ABS – (akryyliniiriili, butadieeni ja styreeni)



3M™ First Base™ 3 Winter kolhulakki

3M™ First Base™ 3 Winter kolhulakki on suunniteltu heijastavista materiaaleista, jotka noudattavat standardia ISO 20471.

- ▶ ISO 20471 -standardin mukaiset heijastavat materiaalit
- ▶ Vedenkestävä hengittävä ulkotekstiili pitää ihon kuivana
- ▶ Joustava kuori suojaa päätä kolhuilta ja viilloilta
- ▶ Korvien yli ulottuvat tekstiilipaneelit kylmiin ympäristöihin
- ▶ Valinnaiset fluoresoivat värit tehostavat näkyvyyttä



3M™ First Base™ 3 kolhulakki

Tuotenro	3M-tunnistenumero	EAN	Kuvaus	Väri	Lipan pituus	Määrä per pakkaus
Classic						
2021866	7100217844	4054596712638	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Keltainen huomioväri	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2021868	7100217845	4054596712676	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Keltainen huomioväri	Lyhennetty lipa (55 mm)	50
2021874	7100217846	4054596712690	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Oranssi huomioväri	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2021875	7100217847	4054596713949	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Oranssi huomioväri	Standard-lippa (70 mm)	20
2021877	7100217848	4054596713987	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Oranssi huomioväri	Standard-lippa (70 mm)	50
2030031	7100217850	4054596714809	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Laivastonsininen	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030033	7100217851	4054596714847	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Laivastonsininen	Lyhennetty lipa (55 mm)	50
2030037	7100217852	4054596714861	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Laivastonsininen	Mikrolippa (25 mm)	20
2030039	7100217853	4054596714922	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Laivastonsininen	Mikrolippa (25 mm)	50
2030043	7100217854	4054596715172	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Laivastonsininen	Standard-lippa (70 mm)	20
2030045	7100217855	4054596715240	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Laivastonsininen	Standard-lippa (70 mm)	50
2030595	7100217856	4054596715264	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Tummanvihreä	Mikrolippa (25 mm)	20
2030596	7100217857	4054596715295	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Tummanvihreä	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030597	7100217858	4054596715325	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Punainen	Standard-lippa (70 mm)	20
2030599	7100217859	4054596715356	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Kirkkaansininen	Standard-lippa (70 mm)	20
2030601	7100217860	4054596715387	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Kirkkaansininen	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030604	7100217861	4054596715417	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Valkoinen	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030605	7100217862	4054596715448	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Harmaa	Standard-lippa (70 mm)	20
2030606	7100217863	4054596715516	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Harmaa	Mikrolippa (25 mm)	20
2030607	7100217864	4054596715547	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Harmaa	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030608	7100217865	4054596715592	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Musta	Standard-lippa (70 mm)	20
2030609	7100217866	4054596715622	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Musta	Mikrolippa (25 mm)	20
2030610	7100217867	4054596715660	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Musta	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030616	7100217868	4054596715691	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Punainen	Lyhennetty lipa (55 mm)	20
2030655	7100217869	4054596715738	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Kirkkaansininen	Lyhennetty lipa (55 mm)	50
2030661	7100217870	4054596715769	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Valkoinen	Lyhennetty lipa (55 mm)	50
2030664	7100217871	4054596715790	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Harmaa	Mikrolippa (25 mm)	50
2030665	7100217872	4054596715837	3M™ FB3 Classic kolhulakki	Harmaa	Lyhennetty lipa (55 mm)	50

3M™ First Base™ 3 kolhulakki (jatkuu)

Tuotenro	3M-tunnistenumero	EAN	Kuvaus	Väri	Lipan pituus	Määrä per pakkaus
Elite						
2021900	7100217849	4054596714694	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Oranssi huomioväri	Mikrolippa (25 mm)	20
2031214	7100217873	4054596712324	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Laivastonsininen/harmaa	Standard-lippa (70 mm)	20
2031215	7100217874	4054596712225	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Laivastonsininen/harmaa	Mikrolippa (25 mm)	20
2031216	7100217875	4054596712140	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Laivastonsininen/harmaa	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2031217	7100217876	4054596712119	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Musta/harmaa	Standard-lippa (70 mm)	20
2031219	7100217877	4054596712089	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Musta/harmaa	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2031222	7100217878	4054596712058	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Harmaa/musta	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2031232	7100217879	4054596712034	3M™ FB3 Elite kolhulakki	Laivastonsininen/harmaa	Standard-lippa (70 mm)	50
Extra						
2021101	7100217750	4054596705234	3M™ FB3 Extra kolhulakki	Laivastonsininen	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2021128	7100217751	4054596705630	3M™ FB3 Extra kolhulakki	Musta	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2021155	7100217752	4054596705661	3M™ FB3 Extra kolhulakki	Harmaa	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
Kipinänkestävä						
2021254	7100217841	4054596710481	3M™ FB3 Flame Resistant kolhulakki	Laivastonsininen	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2021726	7100217843	4054596711679	3M™ FB3 Flame Resistant kolhulakki	Laivastonsininen	Mikrolippa (25 mm)	20
Beanie						
2021173	7100217833	4054596705692	3M™ FB3 Beanie kolhulakki	Laivastonsininen	Lyhennetty lippa (45 mm)	20
2021182	7100217834	4054596705777	3M™ FB3 Beanie kolhulakki	Musta	Lyhennetty lippa (45 mm)	20
2021191	7100217835	4054596705821	3M™ FB3 Beanie kolhulakki	Harmaa	Lyhennetty lippa (45 mm)	20
Winter						
2021200	7100217836	4054596705852	3M™ FB3 Winter kolhulakki	Laivastonsininen	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2021209	7100217837	4054596705883	3M™ FB3 Winter kolhulakki	Keltainen huomioväri	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
2021218	7100217838	4054596705913	3M™ FB3 Winter kolhulakki	Oranssi huomioväri	Lyhennetty lippa (55 mm)	20
Tarvikkeet						
2021701	7100217842	4054596721845	3M™ FB3 kolhulakkien tarvikkeet	Musta	-	20

3M™First Base™ 3 kolhulakit tarjoavat vain rajoitetun suojan. Virheellinen käyttö tai varoitusten ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattavat johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Pyydä ohjeet oikeanlaisesta käytöstä ja valikoimasta esimieheltäsi, katso käyttöohje tai soita 3M Työsuojelutuotteiden tekniseen tukeen. 3M henkilönsuojaimet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Suomen 3M Oy
Työsuojelutuotteet
Keilaranta 6
02150 Espoo
Phone: +358 9 42413045
E-mail: 3M.CustomerCare.FI@mmm.com
Web: www.3M.fi/suojaimet
Webinars: <https://engage.3m.com/PSD-we-SOS-Home>
YouTube: www.YouTube.com/3MpsdNordic

**Lue ja noudata aina
käyttöohjeita.**

Kierrätäthän paperin.
Painettu Isossa-Britanniassa.
© 3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.
3M ja First Base ovat 3M Companyn
tavaramerkkejä. J456040

