



Fall Protection

3M™ Valbeveiligingsuitrusting
voor lassers.

**Een complete serie aan
veiligheidsuitrusting voor
werknemers die op hoogte
werken in omgevingen
met hoge temperaturen**



3M™ Valbeveiligings- uitrusting voor lassers

Brand en vonken vormen een groot risico tijdens lassen, snijden, elektrisch onderhoud en andere toepassingen met hoge temperaturen. U hebt speciaal ontworpen materiaal nodig om deze gevaren het hoofd te kunnen bieden.

De 3M™ Valbeveiligingsuitrusting voor lassers is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen mogelijke schade door de hitte die optreedt bij deze toepassingen. De harnassen zijn voorzien van zeer sterk, hittebestendig en vlamvertragend modacryl met webbing van Kevlar® en hebben een lichtgewicht ontwerp voor de ideale ondersteuning bij lassen op hoogte.



Voor werk
met hoge
temperaturen



Onze valbeveiligingsuitrusting voor lassers omvat:



Valbeveiligingsharnassen



Vallijnen



Zelfintrekbare reddingslijnen
(SRL)

3M™ Protecta® Lassersharnassen

Werk veilig en beschermd op hoogte met het 3M™ Protecta® Lassersharnas.


Ons lassersharnas is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen mogelijke schade door de hitte die optreedt bij het lassen. Zeer sterke, hittebestendige en vlamvertragende webbing in combinatie met een lichtgewicht ontwerp zorgen voor de ideale lichaamsondersteuning bij lassen op hoogte.

Specificaties

- Webbing: modacryl met Kevlar®, 45 mm
- Stiksels: hoogwaardige Kevlar®-vezels
- Breekkracht: > 2600 daN
- Gespen: hoogwaardig verzinkt staal
- D-ringen: verzinkt smeedijzer
- CE EN 361

Harnasmaat

Matentabel voor Protecta® Valbeveiligingsharnassen



Vijf afstellingspunten

- Ideale pasvorm
- Extra comfort en optimale beveiliging

Torsoregelaars

- Eenvoudige trekregelaar voor een optimale pasvorm
- Extra webbing aan de draagriem

Webbing van Kevlar®-modacryl

- Hittebestendig en vlamvertragend
- Verkolingstemperatuur van 370 °C

Stalen doorvoergespen

- Eenvoudige, veilige en snelle verbinding



Grote D-ring aan achterzijde

- Gemakkelijk te koppelen
- Beperkt risico op uitrollen

Valindicatoren

- Gemakkelijke inspectie voor extra veiligheid

Bedekte etiketten

- Beschermt belangrijke informatie gedurende de levensduur van het harnas

Gewichtscapaciteit

- 140 kg



Voor werken
bij extreme
temperaturen

3M™ Protecta® Lassersharnas


	↔	🔒	🔗	📊
1161231	S	QC	QC	1,35
1161232	M/L	QC	QC	1,42
1161233	XL	QC	QC	1,50

3M™ Protecta® Lassersharnas


	↔	🔒	🔗	📊
AB11312K	S	PT	PT	1,20
AB11313K	M/L	PT	PT	1,30
AB11314K	XL	PT	PT	1,40

3M™ Protecta® Lassersharnas


	↔	🔒	🔗	📊
AB10213K	M/L	PT	PT	1,30
AB10214K	XL	PT	PT	1,40

Veiligheidsgordels tegen suspensietrauma – brandbestendig


	📊
9505712	0,14

Brandbestendige veiligheidsgordels tegen suspensietrauma voor valbeveiligingsharnas.

3M™ Protecta® Vallijnen voor lassers

Bestendigheid

- Hitte- en verkolingsbestendige afdekking voor de schokdemper die over de schokdemper kan worden aangebracht en hittebestendig is tot maximaal 371 °C
- Versterkte webbing met Nomex®/Kevlar®-vezel om de schokdemper te beschermen tegen brand

Veilig

- Gewichtscapaciteit: 100 kg
- Steigerhaak: 23 kN
- Ovale karabijnhaak: 25 kN
- Voldoet aan de CE-norm EN 355:2002


Ergonomisch

- Verschillende configuraties met enkele of dubbele lijn, verankering op voethoek om te voldoen aan uw specifieke behoeften
- Lichtgewicht ontwerp voor extra comfort

3M™ Protecta® Schokabsorberende enkele vallijn voor lassers, enkele lijn met steigerhaak

									CE
	↔	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	kg
AE5215KBF	1,5 m		🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,05
AE5220KBF	2,0 m		🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,15

Enkele lijn met webbing van Kevlar®, stalen karabijnhaak met draaisluiting en een opening van 17 mm (AJ514) en stalen steigerhaak met een opening van 50 mm (AJ595)



3M™ Protecta® Schokabsorberende dubbele vallijn voor lassers, dubbele lijn met steigerhaak

									CE
	↔	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	kg
AE5315KBF	1,5 m	■	🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,05
AE5320KBF	2,0 m	■	🔗	17 mm	🔗	🔗	50 mm	🔗	1,85

Dubbele lijn met webbing van Kevlar®, stalen karabijnhaak met draaisluiting en een opening van 17 mm (AJ514) en twee stalen steigerhaken met een opening van 50 mm (AJ595)



Zelfintrekbare lijnen (SRL) zijn ontworpen voor lassen, slijpen en toepassingen met hoge temperaturen.

Duurzaam

Versterkte webbing met Nomex®/Kevlar®-vezels voor bestendigheid tegen vonken, lasspatten en dergelijke gevaren op hoge temperaturen.

Veelzijdig

Verschillende DBI-SALA® Nano-Lok™-configuraties met enkele of dubbele lijn, die op voethniveau kunnen worden verankerd om te voldoen aan uw specifieke behoeften.

Veilig

Vlamboogbestendig tot wel 8 calorieën (8 cal/cm²), voor werken bij extreme temperaturen, zoals lassen, slijpen en tootsen. Voldoet aan of overtreft de industriernorm. CE EN 360:2002.

Specificaties

- Versterkte webbing met Nomex®/Kevlar®-vezel* en bestand tegen vonken en lasspatten
- Vlamboogbestendig tot wel 8 cal/cm²
- Certificering: CE EN 360: 2002
- Capaciteit: 140 kg
- Bevestigingshoogte: geschikt voor verankering op voethniveau
- Lengte: 2 m

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ SRL voor werken bij extreme temperaturen



3101522



3101525



3101523

CE
EN360

	←.....→					
3101522	2 m			(A)	57 mm	1,50
3101525	2 m	■		(A)	57 mm	3,20
3101523	2 m			(S)	19 mm	1,66

Instelbare verankeringslus

Aansluiting op verankeringsconnector aan het harnas

Schokbestendige behuizing

Valindicator

Pictogram voor werken bij extreme temperaturen, voor snelle en eenvoudige identificatie van gereedschap voor dergelijke werkzaamheden

Valbeveiliging met automatische, snelle activering

Versterkt met webbing van Kevlar®

16kN-sluitingshaak



Pictogrammen harnas



Borstband



Beenband



Schouderband



Verstelbare
borstband



Verstelbare
beenband



Verstelbare
schouderband



D-Ring borst



Dorsale D-Ring



Sternale D-Ring



Valindicator



Doorvoergesp



Snelsluitgesp

Pictogrammen vallijn

Algemeen:



Afmetingen



Kilogram



Certificering

Type:



Soort materiaal



Materiaal:
aluminium



Materiaal:
staal

Vallijnen:



Dubbele lijn



Schroefkar-
abinhaak



Afmetingen van
sluiting



Connector:
uiteinde vallijn



Connector:
gebruikerszijde



steigerhaak



Snap hook

Pictogrammen zelfintrekbare lijnen



Materiaal van
reddingslijn



Connector-
materiaal



Karabinhaak



Wapeningshaak



Snap hook



Dubbele lijn

3M Belgium BVBA/SPRL

Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

3M Česko, spol. s r. o.

Divize ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praag 4
Tel: +420 228 885 175
www.3M.cz/OOPP

3M Danmark

Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denemarken
E-mail:
3M.CustomerCare.DK@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Duitsland
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

3M Eesti

Pärnu mnt. 158
11317 Tallinn, Estland
Tel.: +372 611 5911
E-mail:
3M.customerservice.EE@mmm.com
www.3M.ee

3M Espana, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Spanje
E-mail: ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

3M Frankrijk

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Frankrijk
E-mail: 3M-France-epi@mmm.com
www.3M.com/fr/securite

3M Greece

20 Kifissias Ave.
151 25 Amarousio
Athene, Griekenland
www.3M.com/gr/occsafety

3M Gulf Ltd

Postbus 20191, Dubai Internet City
Building @ 11
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten
Tel: +971 4 3670 777
www.3Mae.ae

3M Hungária Kft.

Munkavédelmi üzletág
1117 Budapest, Neumann János u. 1/E
Hongarije
Tel: +36 1 270 7777
www.3M.hu/munkabiztonsag

3M Israel

91 Medinat Ha'Yehudim St.
Herzeliya 4676673
Israël
Tel: 09-9615000
www.3Misrael.co.il

3M Ireland Limited

The Iveagh Building
The Park, Carrickmines
Dublin 18
Ierland
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

3M Italia srl

Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italië
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Latvija

Kārļa Ulmaņa gatve 5,
Zemgales priekšpilsēta
Rīga, LV-1004
Letland
E-mail:
3M.customerservice.LV@mmm.com
www.3M.lv

3M Lietuva

A. Goštauto g. 40A
LT-03163 Vilnius
Litouwen
E-mail:
3M.customerservice.LT@mmm.com
www.3M.lt

3M Nederland B.V.

Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M Norge A/S

Taerudgata 16
2004 Lillestrøm
Noorwegen
E-mail:
3M.CustomerCare.NO@mmm.com
www.3M.no/vern

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wenen
Oostenrijk
www.3M.com/at/arbeitschutz

3M Poland Sp. z o.o.

Aleja Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Polen
Tel: +48 22 739 60 00
www.3Mpolska.pl

3M Portugal

Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lissabon
Portugal
www.3M.com/pt/seguranca

3M Russia

108811, Moskou, p. Moskovskiy
Kievskoe shosse, 22km, 6, bld.1
Tel: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

3M Saudi Arabia

Business Gate Building # 24 & 25
Zone C2 Cordoba District
Postbus 21840, Riyad 11485
Saudi-Arabië
Tel: 966 50 4494143
www.3M.com.sa

3M Slovensko s.r.o.

Polus Tower 2, Vajnorská 100/B
83104 Bratislava
Slowaakse Republiek
Tel.: +421 2 4910 5211
E-mail: innovation.sk@mmm.com
www.3M.sk/OOPP

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Zwitserland
www.3M.com/ch/safety

Suomen 3M Oy

Keilaranta 6
02150 Espoo
Finland
E-mail: tilaukset@mmm.com
www.3M.fi/suojaimet

3M Svenska AB

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Zweden
E-mail:
3M.CustomerCare.SE@mmm.com
www.3M.se/personskydd

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir
Güney 34746 Ataşehir/Istanbul
Turkije
Tel: (90) 216 538 07 77
www.3M.com.tr

3M United Kingdom PLC

3M Centre
Cain Road, Bracknell
RG12 8HT
Verenigd Koninkrijk
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

3M Ukraine LLC,

Horizon Park Business Center
12, M.Amosova str.
Kiev, 03038
Oekraïne
Tel: +38 044 490 57 77
www.3M.com.ua

**Fall Protection****Vestigingsplaats:**

3M Netherlands
Molengraaffsingel 29
2629 JD DELFT
NEDERLAND

Telefoon: +33 (0)4 83 58 08 08
E-mail: informationfallprotection@mmm.com
Internet: 3Msafety.nl/valbeveiliging

3M, DBI-SALA, Nano-Lok en Protecta zijn merken van 3M Company. Kevlar is een (geregistreerd) handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company.

Vestigingsadres: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Geregistreerd in Engeland en Wales, nr. 1918922.

Recyclen a.u.b.
©3M 2020.
Alle rechten voorbehouden.
CC21600