



Speedglas^{MC}

Produits de sécurité pour soudeurs

Personnalisez la configuration de votre masque.



Options de filtres à lentille photosensible	9002NC	9100X, 9100XX, 9100XXi						9100X, 9100XX, 9100XXi	G5-01TW, G5-01VC	G5-02
Pour les appareils de protection respiratoire à air propulsé ou à adduction d'air				●			●	●	●	
Poids approx. (filtre à lentille photosensible non inclus)	337 g (0,74 lb)	452 g (1 lb)	503 g (1,11 lb)*	731 g (1,61 lb)	570 g (1,26 lb)	841 g (1,85 lb)	1 029 g (2,27 lb)	M-407SG 1 540 g (3,40 lb) M-409SG 1 890 g (3,99 lb)	794 g (1,75 lb)	333 g (0,73 lb)
Lentilles latérales – filtres de teinte 5 qui procurent un vaste champ de vision		Facultatif	●	●	●	●	●	●		
Serre-tête très confortable Speedglas ^{MC} avec rochet fluide permettant un ajustement précis	●	●		●	●	●			●	●
Option relevable avec visière transparente					●	●	●	●	●	
Protection des yeux et du visage – masque de soudeur, filtre pour soudeur et plaques de protection	Z94.3 - 2015 de la CSA; Z87.1 - 2015 de l'ANSI	Z94.3 - 2015 de la CSA; Z87.1 - 2015 de l'ANSI						Z87.2010/2015 de l'ANSI	Conformes aux normes Z94.3-2015** de la CSA et Z87.1 - 2015 de l'ANSI	Z87.1 - 2015 de l'ANSI
Protection de la tête	Adaptateur de casque de protection (07-0014-00NR)	Adaptateur de casque de protection (06-0014-00NR)	Selon le casque de protection utilisé		Adaptateur de casque de protection (06-0614-00NR)		Z89.1 - 2009 type 1, classe G de l'ANSI	Z89.1 - 2009 type 1, classe G de l'ANSI		
Protection respiratoire – en option	Appareils de protection respiratoire jetables ou réutilisables 3M	Appareils de protection respiratoire jetables ou réutilisables 3M	Appareils de protection respiratoire jetables ou réutilisables 3M	FPC de 25	Appareils de protection respiratoire jetables ou réutilisables 3M	FPC de 25	FPC de 25/1 000****	FPC de 1 000	FPC 25/1 000***	Appareils de protection respiratoire jetables ou réutilisables 3M
Solutions à air propulsé et à adduction d'air										
Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé 3M ^{MC} Adflo ^{MC}				●		●	●	●	●	
Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé TR-300+ Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}				●		●	●	●	●	
Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé TR-600 Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}				●		●	●	●	●	
Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé TR-800 Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}								●		
Soupapes de régulation d'air Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} de Série V				●		●	●	●	●	
Appareils de protection respiratoire réutilisables										
Appareil de protection respiratoire réutilisable à demi-masque confort robuste avec attache rapide 6500QL/6500 3M ^{MC}	●	●	●		●					●
Filtre perfectionné contre les particules 2297 3M ^{MC} , P100	●	●	●		●					●
Filtre contre les particules 3M ^{MC} , 2097, P100	●	●	●		●					●
Cartouche contre le fluorure d'hydrogène avec filtre 3M ^{MC} , 7093C, P100	●	●	●		●					●
Appareils de protection respiratoire jetables										
Appareil de protection respiratoire contre les particules 3M ^{MC} , N95, 8214	●	●	●		●					●
Appareil de protection respiratoire contre les particules de soudage 3M ^{MC} , N95, 8212	●	●	●		●					●
Appareil de protection respiratoire contre les particules 3M ^{MC} , N95, 8514	●	●	●		●					●
Appareil de protection respiratoire contre les particules de soudage 3M ^{MC} , N95, 8515	●	●	●		●					●
Protecteurs d'oreilles										
Protecteur d'oreilles pour soudeurs PELTOR ^{MC} 3M ^{MC} , H505B	●	●	●	●	●			●	●	●
Ensemble de protecteur d'oreilles M-985 PELTOR ^{MC} 3M ^{MC}							●			
Bouchons d'oreilles										
Bouchons d'oreilles Classic E-A-R ^{MC} 3M ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bouchons d'oreilles E-A-R ^{MC} UltraFit ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Communications										
Bouchons d'oreilles électroniques EEP-100 PELTOR ^{MC} 3M ^{MC}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Sans casque de protection

** Conforme aux critères de rendement de la norme Z94.3-2015 de la CSA (selon des essais effectués dans un laboratoire indépendant autre que celui de la CSA)

*** Nécessite la trousse de filtre à lentille photosensible 1000 (46-1000-00)

**** Nécessite le Protecteur complet pour le cou 27-0099-87 Speedglas^{MC} 3M^{MC}