

3M DI-NOC™ Architectural Finishes

Color Samples

Premium Wood
Stucco
Suède
Solid Color
Wood Grain

Dry Wood
Terracotta
Leather
Smooth Metal
Metal

Mortar
Ceramic
Fabric
Metallic Wood
Concrete

Plaster
Textile
Metallic Palette
Chipboard
Tile

Stone
Oxidized Metal
Plaster Over Metallic Foil
Fine Wood
Abstract

Functional Products

AR Series
SR Series

EX Series
Acoustic G Series

NEO Series
Whiteboard Series

DR Series

DG Series

2021 - 2023



Functional Products
機能製品シリーズ



ME-433AR

3M™ ダイノック™ フィルム

ARシリーズ (キズ防止フィルム)



キズに強く、優れた耐久性

擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や爪、靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。

+11 New Patterns

AR限定デザイン+メタリックシリーズのデザインパターンの拡充

◀実際にコインで擦ってみてください。

鉛筆硬度9Hに耐えられます。擦ったあともフィルムに傷は付かず美観を維持します。ARシリーズは他にも色柄をご用意しています。P50をご覧ください。
※試験方法はJIS K5600-5-4に準拠し、鉛筆は9Hを使用。

ME-2293AR

材質：表面特殊加工 塩化ビニル樹脂

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-AR	W1,220mm × L25m	¥6,900/m ²
FW-AR, WG-AR, ME-AR, PA-AR, CH-AR, ST-AR, FA-AR, SE-AR, AE-AR, PT-AR	W1,220mm × L25m	¥10,500/m ²

※特殊掛率品です。



Webサイトはこちら



3M™ ダイノック™ フィルム

ホワイトボードシリーズ



限られた空間をコミュニケーションスペースに

壁やパーティションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。

書く

光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方におすすめです。

WH-200
ホワイトボード機能
(2次元曲面へ施工可)
材質：
表面特殊加工
塩化ビニル樹脂

WH-111
ホワイトボード機能
(平坦な銅板専用)
材質：
表面特殊加工
ポリエステルフィルム

書く + 映す

映す

書き消し機能に加え、プロジェクターの画像を投影できる ホワイトボードフィルムです。

室内を明るくする光拡散フィルムです。スクリーン用途としてもお使いいただけます。

PWF-500
ホワイトボード機能
+スクリーン機能
材質：
表面特殊加工
塩化ビニル樹脂

IL-1852
明るさ向上フィルム
+スクリーン機能
材質：
表面特殊加工
塩化ビニル樹脂

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WH-200	W1,220mm × L30m	¥11,000/m ² (※)
WH-111	W1,250mm × L30m	¥11,000/m ² (※)
PWF-500	W1,220mm × L30m	¥12,000/m ² (※)
IL-1852	W1,220mm × L50m	¥5,800/m ²

※特殊掛率品です。

Webサイトはこちら



WH-PWFシリーズ ILシリーズ

WH-111

3M™ ダイノック™ フィルム

EXシリーズ（屋外耐候性フィルム）



屋外で使える高耐候性フィルム

約10年*の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。
ビルの外装、ルーバーやサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

外装と内装のデザインをあわせ、統一感を演出

外装をEXシリーズ、内装を3M™ ダイノック™ フィルムの標準品と組み合わせることで、内外装のデザインの統一感を持たせることが可能です。



優れた耐候性

表面の特殊フッ素樹脂加工により、フィルムの劣化をおさえます。
当社独自の促進試験により、その性能を確認しています。

試験前



試験後



当社換算で10年相当時

屋外耐候性約10年*

*耐候性は下地や使用環境等の影響を受けます。
10年間の耐候性を保証するものではありません。

材質：表面フッ素加工 塩化ビニル樹脂

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX, ME-EX	W1,220mm x L50m	¥11,000/㎡
AE-EX, FA-EX, ST-EX	W1,220mm x L50m	¥9,300/㎡
PA-EX, WG-EX, LE-EX	W1,220mm x L50m	¥8,500/㎡
PS-EX	W1,220mm x L50m	¥7,900/㎡

※特殊掛率品です。



Webサイトはこちら

FW-1122EX

3M™ ダイノック™ フィルム

NEOシリーズ（水廻り用フィルム）




抗菌・防カビ加工でより清潔・快適に


抗菌・防カビ性能を施しているため、水廻りに加えて衛生面の気になる箇所にもお使いいただけます。タイル壁用や床用のラインアップもご用意しております。



水廻り



抗菌




防カビ

当社無加工品とNEOシリーズの比較写真（抗菌性試験 大腸菌24時間培養後）


常温で水に16時間浸漬後に試験を実施

サンシャイン耐候試験機で8時間照射後に試験を実施



当社無加工品

NEOシリーズ



当社無加工品

NEOシリーズ

材質：表面特殊加工 塩化ビニル樹脂（タイル壁用、床用は一部金属はくを含む）

カテゴリ	品番	ロールサイズ	材料設計価格
壁・天井用	PS-NEO	W1,220mm x L50m	¥4,900/m ²
	AE-NEO, FA-NEO, NU-NEO, PT-NEO, ST-NEO, WG-NEO	W1,220mm x L50m	¥8,800/m ²
	FW-NEO	W1,220mm x L50m	¥9,300/m ²
	PS-TIL	W1,220mm x L30m	¥11,000/m ²
タイル壁用	AE-TIL, FA-TIL, NU-TIL, PT-TIL, ST-TIL	W1,220mm x L30m	¥12,000/m ²

※特殊掛率品です。



Webサイトはこちら

PS-010TIL

3M™ ダイノック™ フィルム

DRシリーズ (玄関ドア用フィルム)


28
Patterns

お使いのドアに貼るだけでリフレッシュ


耐候性やドア表面への曲面追従性などドア特有の性能に対応した仕様になっています。施工期間はわずか1日、塗装と違って乾かす手間がかりません。

+7 New Patterns


墨黒やウォールナット、チークなどの使いやすい木目を拡充しました。



耐候性5年以上




曲面追従性




ドア専用粘着剤

利用シーン



Before



After

材質：表面フッ素加工 塩化ビニル樹脂

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-DR	W1,000mm x L30m	¥10,500/㎡
FA-DR, LE-DR	W1,000mm x L30m	¥11,500/㎡
FW-DR	W1,000mm x L30m	¥12,500/㎡

※特殊掛率品です。



Webサイトはこちら

FA-032DR

3M™ ダイノック™ フィルム

DGシリーズ (デザインガラスフィルム)


22
Patterns

ガラスにダイノックのデザインを

フィルムをガラスに貼ることで、ガラスを3M™ ダイノック™ フィルムの多彩なデザインにすることができます。

+4 New Patterns

化粧塩ビフィルムの柄面（印刷面）に粘着剤があります。剥離紙を剥がして、ガラスに貼り付けることでダイノック™ フィルムデザインのガラス完成します。



※当社からはフィルムのみ販売となります。ガラス貼付作業は専門の施工店で承ります。

材質：ガラス専用粘着剤付 塩化ビニル樹脂

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-DG	W1,220mm x L25m	¥6,900/㎡
AE-DG, FA-DG, NU-DG, ST-DG	W1,220mm x L25m	¥11,500/㎡
FW-DG, ME-DG, MW-DG, PA-DG, RT-DG, SI-DG	W1,220mm x L25m	¥12,500/㎡

※特殊掛率品です。



Webサイトはこちら


FA-1528DG

3M™ ダイノック™ フィルム

SRシリーズ (汚れ防止用フィルム)



汚れを落としやすいフィルムで長期のメンテナンスを
タバコのヤニ・靴のかかと汚れ（ゴム製）などを落としやすい、汚れに
強いフッ素樹脂加工フィルムです。



PS-976SR

材質：表面フッ素加工 塩化ビニル樹脂

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-SR	W1,220mm x L50m	¥5,800/m ²




Webサイトはこちら

3M™ ダイノック™ フィルム

Gシリーズ (吸音フィルム工法提案)



反響音を低減し、会話を快適に
声の主成分である500Hz前後の周波数で高い吸音効果があります。
会話が聞き取りやすくなり、会議の進行もスムーズになります。



GFW-7011 (特注品)

※当社からはフィルムのみ販売です。吸音素材と組み合わせたパネルにすることで吸音性能が発揮されます。

材質：塩化ビニル樹脂 ガラスクロス複合材料

品番	ロールサイズ	材料設計価格
GFE, GFW, GME, GPS, GWG	W1,200mm x L45m (厚さ0.3mm)	オープン価格




Webサイトはこちら



3M™ DI-NOC™

Architectural Finishes

2021-2023

本誌 掲載チップの見方



- ① — WG-960 アッシュ/タモ 板紙  ②
③ —  WG-960EX

WG-960EX






シリーズ名 番号 副番 (機能製品シリーズ名、補足情報等)

- ① スタンダード品番
② 補足説明アイコン
③ 機能製品アイコン、品番








スタンダード品番の下に、同柄・近似色*を併記しております。
機能については機能製品アイコンをご確認ください。

*柄はスタンダード品と同一ですが、色味が多少異なる場合がございます。
実際の見え方はサンプルにてご確認ください。

補足説明アイコン一覧

-  約3～5年の屋外耐候性*を有します。
-  約3～5年の屋外耐候性*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
-  ブラックボード用途として、チョークでかき消し可能な品番です。
-  三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
-  選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。
詳細は表紙裏の冊子のP11-12『シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意』を参照ください。

機能製品アイコン一覧

-  **ARシリーズ：**
耐キズ性に優れたフィルム。
-  **EXシリーズ：**
約10年の屋外耐候性のあるフィルム。※
-  **NEOシリーズ：**
抗菌・防カビ性能のあるフィルム。水まわりにも最適。
-  **DRシリーズ：**
5年以上の屋外耐候性のある、玄関ドアに適したフィルム。※
-  **DGシリーズ：**
ガラス越しに多彩なデザインを表現できるフィルム。
-  **SRシリーズ：**
汚れが付きにくく、落としやすいフィルム。
-  **Gシリーズ：**
反響音の低減に役立つフィルム。

*耐候性は使用環境などの影響を受けます。
耐候年数を保証するものではありません。

WHAT IS A MASTERPIECE?

A masterpiece improves the lives of all who experience it.

They are the objects of beauty inspired by nature and materials at hand — wood, textile, stone, leather, metal — and are limited only by the imagination of the master. 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes bring you the beauty of hundreds of natural elements with the additional new designs, Premium Wood, Metallic Palette, and Artisan, to inspire your masterpiece. We use advancements in science so you can capture the world's natural beauty without sacrificing a forest or your creative ideals. You can create a stunning new space quickly, easily, and sustainably or breathe new life into an existing space almost overnight. The non-porous surface of DI-NOC™ Architectural Finishes is not just beautiful but easy to clean and disinfect. There are no boundaries. No limits. Only your imagination. Create your masterpiece.

“マスターピース”はすべての人の生活を向上させます。

“マスターピース”は、木や石、金属などの自然物、そして、織物、レザーなどの手仕事に触発された美しさであり、作り手の想像力によって作り上げられた唯一無二のデザインです。3M™ ダイノック™ フィルムは、新シリーズであるプレミアムウッドやメタリックパレット、左官仕上げやフェルト、レンガなどの最新のトレンドを取り入れた新デザインを追加して、トータル1000を超えるデザインバリエーションをご用意しています。

作業性やメンテナンス性、養生期間、重量、防火性能等の様々な制約を受けることなく、“マスターピース”のデザインをあなたの生活に取り入れることができます。新しい空間をすばやく、簡単に作り上げることができ、耐久性に優れ、メンテナンスの容易なロングライフ製品です。また、既存の下地を取り壊すことなく、新しい命を吹き込むことも可能です。限界はありません。あなたの想像力のままに。もっとデザインを、自由に—ダイノック™ フィルム



Contents

Matte :

Premium Wood	8
Dry Wood	10
Mortar / Plaster	14
Plaster Over Metallic Foil	16
Stone	
Stucco / Terracotta / Ceramic	17
Textile	18
Fabric	
Suède / Leather	19
Oxidized Metal	
Metallic Palette	20
Smooth Metal	
Solid Color	21

Basic :

Metallic Wood	23
Chipboard	
Fine Wood	24
Wood Grain	32
Wood Grain Gloss	34
Metal	38
Stone / Concrete / Tile	42
Textile	44
Leather	45
Abstract	46
Solid Color	48
Functional Products	50







Do more with your designs

- 1 PS-504
- 2 ME-1781AR
- 3 AE-1632 / FW-1212 / PS-713
基本構想、基本計画、デザイン：株式会社丹青社
- 4 IL-1852
- 5 IL-1852
- 6 EXシリーズ 特注品
- 7 DW-1888MT
- 8 PS-504 / PA-045AR
- 9 PS-1870MT / PWF-500
- 10 FW-336 / PS-1869MT (現行品番：PS-3869MT)



Matte Series



GOOD
DESIGN
AWARD
2019

※Gマーク対象製品は品番末尾に
MTがついている製品です

- 1 PW-2315MT NEW
- 2 ST-2171MT NEW
- 3 ME-2262 NEW
- 4 ST-1831DG
- 5 ME-2265 NEW
- 6 AE-2152MT NEW

1

2

3

Matte Coating Technology :

We offer a new “Matte Series” utilizing the latest technology available. With a new state of the art coating on the film surface, our new “Matte Series” offers superior texture by converting incident light into diffused reflection and suppressing specular reflection. This series provides fingerprint and scratch resistance, improvement of weak points of conventional matte finishing materials. Please enjoy the new world of design possibilities with 3M’s “Matte Series”.

3M独自の特殊技術により実現された高機能マットシリーズ。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現する事が可能となりました。機能面では、一般的なマット仕上げと比較して“指紋”や“キズ”の付き易さも改善されており、より使いやすい性能となっております。

3Mのマットシリーズによる新しい世界観を是非お楽しみください。

マットシリーズと
従来品の質感の違いを
ご体感ください。

Matte Series
PS-1870MT

Existing
PS-999





5

6



Diffuse Reflection

低反射性

従来のフィルムに見られた光沢の原因となる鏡面反射を極力抑え、拡散反射させる事で、深みのある上質なマット質感を実現。



Fingerprint Resistant

耐指紋性

マット塗装などに代表される一般的な艶消し仕上げに比べ、指紋や傷がつき辛くメンテナンス性に優れている。



Tactile Feature

触感性

マットコーティング技術と高精細エンボス技術を掛け合わせる事で、マットな質感を維持しつつ材質ごとの異なる触感を表現。

Premium Wood

プレミアムウッド




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

Controlled Reflection Technology

The new "Premium Wood" Series expresses the realistic appearance and texture of natural wood. The controlled reflection of the matte coating technology is combined with both fine and deep wood grain embossing and high-quality printing. This unique technology creates the optimum tone and texture of each species of wood.

3M™ ダイノック™ フィルムの木目シリーズに最上位グレードの新シリーズが登場。マットコーティング技術と緻密で深みのある木目エンボスを組み合わせることにより、天然木の無垢な質感と触り心地を表現しています。さらに、表面のマット感を木目に同調する形でコントロールすることで、木種ごとに最適な抑揚と木肌感を生み出しています。



PW-2314MT ウォールナット 板紐

NEW 1

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

**3M™ダイノック™フィルム
マットシリーズ**

品番末尾に**MT**がついている製品は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。

※取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。「多」が表記されている品番については、特に取り扱いに注意が必要な品番です。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PW-MT	W1,220mm×L50m	¥12,000/㎡




PW-2305MT ヒッコリー 板証 NEW ①




PW-2306MT チェストナット/栗 板証 NEW ①



PW-2310MT オーク 板証 NEW ①



PW-2307MT オーク 板証 NEW ①



PW-2309MT オーク 板証 NEW ①



PW-2312MT ウォールナット 板証 NEW ①



PW-2313MT ウォールナット 板証 NEW ①



PW-2308MT オーク 板証 NEW ①



PW-2311MT オーク 板証 NEW ①



PW-2315MT ウォールナット 板証 NEW ①



PW-2316MT エルム 板証 NEW ①



PW-2317MT ウォールナット 板証 NEW ①



PW-2318MT ウォールナット 板証 NEW ①



PW-2319MT ウォールナット 板証 NEW ①

A

B

C

D

E

F

G

Dry Wood

ドライウッド




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

A



DW-2197MT ウォールナット 板証



DW-2199MT オーク 板証



DW-2200MT メイプル 板証




B


C




DW-1903MT アッシュ/タモ 板証



DW-1894MT アッシュ/タモ 板証



DW-1888MT オーク 板証



DW-1875MT チェスナット/栗 板証




D



DW-2198MT ビーチ/ブナ 板証



DW-2201MT アッシュ/タモ 板証



DW-2202MT チェリー 板証



DW-1902MT チーク 板証



E



DW-2198MT ビーチ/ブナ 板証



DW-2201MT アッシュ/タモ 板証



DW-2202MT チェリー 板証



DW-1993MT オーク 板証



F



DW-2203MT ウォールナット 板証




DW-2205MT オーク 板証




DW-2204MT オーク 板証



G



DW-2206MT オーク 板証



DW-1889MT ウォールナット 板証




■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。

①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。


MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です


品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡



DW-1883MT オーク 板証



DW-1901MT チェリー 楕目



DW-2207MT チェスナット/栗 楕目



DW-2209MT クスノキ 楕目




DW-1878MT オーク 板証




DW-1873MT メイプル 板目



DW-1876MT チェスナット/栗 楕目



DW-2208MT オーク 板証




DW-1897MT オーク 板目



DW-2210MT オーク ブロック




DW-1877MT オーク 板目




DW-2212MT ウォールナット 板証



DW-1874MT メイプル 板目




DW-2224MT オーク 板証



DW-1890MT ウォールナット 板証



DW-1891MT ウォールナット 板証



DW-1884MT オーク 板証



DW-2211MT ウォールナット 板目



A

B

C

D

E

F

G

Dry Wood

ドライウッド




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

A



DW-2218MT ウォールナット 板証 ⓘ



DW-1872MT エルム 証目 ⓘ



DW-2219MT パイン/ラーチ 板目 ⓘ

B



DW-1893MT オーク 板目 ⓘ

C



DW-1898MT アッシュ/タモ 板証 ⓘ



DW-2223MT オーク 板証 ⓘ




DW-2226MT オーク 板証 ⓘ



DW-2225MT オーク 板証 ⓘ

D


E



DW-2221MT ウォールナット 板証 ⓘ




DW-2220MT オーク 板証 ⓘ



DW-2222MT ウォールナット 板証 ⓘ

F


G




DW-1881MT ウォールナット 板目 ⓘ



DW-1886MT アッシュ/タモ 板証 ⓘ



DW-1871MT エルム 証目 ⓘ



DW-2227MT オーク 板証 ⓘ

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。

①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡



DW-1882MT ウォールナット 板目



DW-1879MT オーク 板目



DW-2214MT ウォールナット 柎目




DW-1899MT ウォールナット 板目



DW-2213MT ウォールナット 板目



DW-2217MT ウォールナット 板目



DW-1885MT アッシュ/タモ 板目



DW-1900HMT ウォールナット (横)板目



DW-2216MT クスノキ 柎目




DW-2215MT ウォールナット 板目



DW-1887MT オーク 板目



DW-2228MT メイプル 板目



DW-1992MT ウォールナット 板目



DW-1896MT オーク ブロック



DW-2229MT スギ 板目

A

B

C

D

E

F

G



1

2

3

2

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。

①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Mortar / Plaster

モルタル/左官



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡
AE-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡



AE-2149 左官(布目)

NEW




AE-2150 左官

NEW




AE-2160 左官

NEW



AE-1880MT 左官

①



AE-1959MT テクスチャードモルタル

①



AE-1917MT スムースモルタル

①




AE-1923MT テクスチャードモルタル

①



AE-1913MT スムースモルタル

①



AE-2161 左官

NEW



AE-2162MT コンクリート(洗い出し)

NEW ①



AE-2151 左官

NEW



AE-2152MT 左官

NEW ①



AE-1930MT サンドプaster

①



AE-2153MT 黒左官

NEW ①



AE-1921MT スムースモルタル

①



AE-1960MT テクスチャードモルタル

①



AE-1944MT テクスチャードモルタル

①

Plaster Over Metallic Foil

左官×箔



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, FE	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡

A



FE-1964



AE-2154

NEW



AE-2155

NEW

B

C

Stone

ストーン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡

D



ST-1914MT マーブル



ST-1919MT サンドストーン




ST-2171MT チェッポ (堆積岩)

NEW

E



ST-1918MT テラゾー



ST-1911MT サンドストーン



F



ST-2170MT ライムストーン

NEW



ST-1915MT サンドストーン



ST-1912MT テラゾー



ST-1920MT グリジオカルニコ



G

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。

①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

☑ DGシリーズ：ガラス用

GOOD DESIGN
AWARD 2019

※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Stucco / Terracotta / Ceramic


スタッコ/テラコッタ/セラミック



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます


品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡
AE-DG	W1,220mm×L25m	¥11,500/㎡※
AE-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡

※特殊掛率品



AE-2156 スムーススタッコ

NEW



AE-1637 スタッコ




AE-1638 スタッコ



AE-2158 スムーススタッコ

NEW



AE-2157 スムーススタッコ

NEW




AE-2163MT セラミック

NEW ①



AE-1717 スタッコ



AE-1639 スタッコ




AE-2164MT テラコッタ

NEW ①



AE-2165MT テラコッタ

NEW ①



AE-1926MT テラコッタ

①



AE-1718 スタッコ



AE-2164MT テラコッタ

NEW ①



AE-2165MT テラコッタ

NEW ①



AE-1929MT セラミック

①



AE-2159 スムーススタッコ

NEW



AE-1719 スタッコ

☑ AE-1719DG



AE-1640 スタッコ



AE-2167MT テラコッタ

NEW ①

Textile

テキスタイル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FE、NU	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡
NU-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡

A



NU-2177

NEW



FE-1966



NU-2178

NEW

B



NU-2175MT フェルト

NEW ⓘ



NU-2176MT フェルト


NEW ⓘ

C



NU-2179

NEW



FE-1967

D

Fabric

ファブリック



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NU-MT	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡

E



NU-1942MT

ⓘ



NU-1941MT

ⓘ



NU-1935MT


ⓘ

F



NU-1934MT

ⓘ




NU-1943MT

ⓘ



NU-1940MT

ⓘ



NU-1937MT

ⓘ

G



NU-1938MT

ⓘ



NU-1936MT

ⓘ



NU-1939MT

ⓘ

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。✂選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。
 MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。



※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Suède / Leather

スエード/レザー



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-MT, SU-MT	W1,220mm × L50m	¥11,000/㎡




SU-2233MT スエード



SU-2231MT スエード




SU-2234MT スエード



SU-2235MT スエード



AE-1931MT コルクレザー



SU-2232MT スエード



AE-1932MT コルクレザー



AE-1933MT コルクレザー



Oxidized Metal

オキシダイズドメタル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, ME	W1,220mm × L50m	¥8,800/㎡



ME-2172 溶融亜鉛メッキ

NEW




ME-2173 銅燻

NEW



AE-1954 オキシダイズド



ME-2024 真鍮



ME-2022 硫化イブシ



ME-2023 硫化イブシ



ME-2174 黒錆

NEW


Metallic Palette

メタリックパレット


品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm x L50m	¥8,800/㎡
ME-AR	W1,220mm x L25m	¥10,500/㎡※
ME-MT	W1,220mm x L50m	¥11,000/㎡

※特価標準品


A




ME-2251MT マット NEW ⓘ




ME-2252MT マット NEW ⓘ



ME-2253MT マット NEW ⓘ




ME-2254MT マット NEW ⓘ



ME-2255MT マット NEW ⓘ

B



ME-2261 セミマット NEW



ME-2262 セミマット NEW



ME-2263 セミマット NEW



ME-2264 セミマット NEW



ME-2265 セミマット NEW

C



ME-2271 ヘアライン NEW




ME-2272 ヘアライン NEW



ME-2273 ヘアライン NEW



ME-2274 ヘアライン NEW



ME-2275 ヘアライン NEW

D



ME-2281AR オキシダイズド NEW



ME-2282AR オキシダイズド NEW



ME-2283AR オキシダイズド NEW



ME-2284AR オキシダイズド NEW



ME-2285AR オキシダイズド NEW


E



ME-2291AR ランダムライン NEW



ME-2292AR ランダムライン NEW



ME-2293AR ランダムライン NEW



ME-2294AR ランダムライン NEW



ME-2295AR ランダムライン NEW


F

Smooth Metal

スムースメタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
VM-MT	W1,220mm x L25m	¥14,300/㎡


G




VM-1855MT ⓘ




VM-1990MT ⓘ



VM-1862MT ⓘ



ME-2251MT NEW



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。✂選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。MT品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

ARシリーズ：耐キズ性能

**GOOD DESIGN
AWARD 2019**

※Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Solid Color

※PS-3xxxMTは、これまでのPS-MTシリーズのマットな外観を維持したまま、耐キズ付き性、耐汚れ性をさらに向上させた製品です。本紙の貼付見本はPS-3870MT以外は旧品番です。濃色は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じてご確認ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-MT	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡

ソリッドカラー



PS-3094MT/PS-3101MT/PS-3100MT/PS-3099MT/PS-3093MT/PS-3092MT/PS-3989MT/PS-3095MT/PS-3098MT/PS-3096MT/PS-3097MT



1 2

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀️約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

☑️ DGシリーズ：ガラス用
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Metallic Wood


メタリックウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
MW	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡
MW-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※

※特殊掛率品



MW-1416 デザインウッド 縦目



MW-1242 エボニー/コクタン 縦目




MW-1833 オーク 板目



MW-1832 オーク 板目




MW-1418 レッドウッド 縦目




MW-1244 エボニー/コクタン 縦目



MW-1417 デザインウッド 縦目



MW-1834 オーク 板目




MW-1783 エルム 板目



MW-1177 デザインウッド 縦目



MW-1419 レッドウッド 縦目
☑️ MW-1419DG



MW-776 エボニー/コクタン 縦目



MW-777 エボニー/コクタン 縦目

Chipboard

チップボード



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡



AE-2168 チップボード

NEW



AE-2168 NEW

Fine Wood

ファインウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

A



FW-1761 デザインウッド デザイン



FW-1758 デザインウッド デザイン



FW-1683 ウォールナット 板証



FW-1765 オーク 板目

B



FW-1761 デザインウッド デザイン



FW-1209 ウォールナット 板目



FW-788 オーク 板目



FW-1261 メイプル 板証

C



FW-7017 オーク 板目
FW-7017AR



FW-1138 ホウノキ 板目
FW-1138AR GFW-1138



FW-1139H ホウノキ(横)板目
FW-1139HNEO



FW-336 アッシュ/タモ 板証

D



FW-1208 ウォールナット 板目



FW-7001 エルム 板証



FW-1980 ヒノキ 板目

E



FW-1255 オーク 板証



FW-1207 ウォールナット 板目

F



FW-1207 / ME-1434



FW-1271 チーク 板目



FW-1217 チェスナット/栗 板証

G



FW-1210 ウォールナット 板目

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子
またはwebを必ずご覧ください。☀️ 約3~5年の屋外耐候性※を有します。

🔲 ARシリーズ：耐キズ性能

🔲 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

🔲 Gシリーズ：吸音フィルム工法用

🔲 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※

🔲 DGシリーズ：ガラス用

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※
FW-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡※
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡※
GFW	W1,200mm×L45m	オープン価格

※特殊掛率品



FW-1981 ヒノキ 柾目



FW-1745 チーク 柾目



FW-1211 パーチ 板柾



FW-789 オーク 柾目



FW-1214 エルム 柾目
🔲 FW-1214EX



FW-1291 オーク 柾目



FW-1766 オーク 板目



FW-1258 アッシュ/タモ 板柾



FW-1129 オーク 柾目
🔲 FW-1129AR 🔲 FW-1129EX
🔲 FW-1129DG



FW-1130H オーク(横)柾目
🔲 FW-1130HAR 🔲 FW-1130HNEO




FW-1256 オーク 板柾
🔲 FW-1256NEO



FW-1988 チェスナット/栗 柾目



FW-1750 ヒノキ 柾目



FW-1285 オーク 板柾



FW-1289 オーク 板柾



FW-1681 エルム 板目



FW-1293 アッシュ/タモ 板柾
🔲 FW-1293AR



FW-1279 チェリー 柾目



FW-1972 アッシュ/タモ 板目



FW-1262 メイプル 板柾



FW-1269 オーク 柾目



FW-1810 チェスナット/栗 柾目



FW-1272 チーク 柾目

A

B

C

D

E

F

G

Fine Wood




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

ファインウッド

A




FW-1974 イベ 板柎



FW-1304 オーク 板柎



FW-1307 パイン/ラーチ 板柎



FW-1978 ヒッコリー 板柎


B



FW-1987 オーク 柎目




FW-1754 ウォールナット 柎目



FW-1976 チェスナット/栗 柎目


C




FW-1767 オーク 板柎



FW-1302 チーク 板柎




FW-1287 オーク 板柎



FW-1971 パイン/ラーチ 板柎


D




FW-1266 エルム 板柎



FW-1213 パーチ 板柎



FW-1215 エルム 柎目



FW-1294 アッシュ/タモ 板柎
FW-1294AR

E




FW-1259 アッシュ/タモ 板柎
FW-1259NEO



FW-337 アッシュ/タモ 板柎
FW-337AR FW-337NEO




FW-1977 チェスナット/栗 柎目




FW-1273 チーク 柎目


F



FW-1983 ウォールナット 板柎



FW-1218 チェスナット/栗 板柎



FW-1770

G



FW-1770 オーク 柎目

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子
またはwebを必ずご覧ください。☀️ 約3~5年の屋外耐候性※を有します。

🔧 ARシリーズ：耐キズ性能

🛡️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

🔊 Gシリーズ：吸音フィルム工法用

🚪 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※

🚪 DRシリーズ：玄関ドア用

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※
FW-DR	W1,000mm×L30m	¥12,500/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡※
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡※
GFW	W1,200mm×L45m	オープン価格

※特殊掛率品



FW-1265 エルム 板紐
🔧 FW-1265NEO




FW-1212 バーチ 板紐



FW-1257 オーク 板紐
🔧 FW-1257DR



FW-236 オーク 紐目
🔧 FW-236AR 🛡️ FW-236EX
🔊 GFW-236



FW-1122 ウォールナット 紐目
🔧 FW-1122AR 🛡️ FW-1122EX




FW-1023 ウォールナット 板紐
🛡️ FW-1023EX



FW-1286 オーク 板紐




FW-1296 アッシュ/タモ 板紐




FW-1805 チーク 紐目
🛡️ FW-1805EX



FW-1771H ウォールナット〈横〉紐目



FW-1306 オーク ブロック



FW-1755 ウォールナット 紐目




FW-1734H ウォールナット ブロック




FW-1278 オリーブ 紐目



FW-502 ウォールナット 紐目




FW-1021 ウォールナット 板目




FW-1735H ウォールナット ブロック
🔧 FW-1735HNEO



FW-7011 クスノキ 紐目
🔧 FW-7011AR 🛡️ FW-7011EX



FW-1763 ウエンジュ 板紐



FW-656 ゼブラウッド 紐目

A

B

C

D

E

F

G

Fine Wood

ファインウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます


A



FW-327 ビーチ/ブナ 板紐



FW-1283 チェリー 紐目




FW-237 オーク 紐目



B



FW-234 チェリー 紐目



FW-1123 ウォールナット 紐目
FW-1123EX



FW-608H ウォールナット (横)紐目



FW-1743 ウォールナット 板目

C




FW-1737 チェリー 紐目



FW-1276 ウォールナット 板紐



FW-795 ウォールナット 紐目



FW-1331 ウォールナット 板目



D



FW-501 ウォールナット 紐目



FW-1280 チェリー 紐目
FW-1280AR




FW-1125 チーク 紐目




E



FW-612 チェリー 紐目



FW-655 チェリー 板目



FW-1738 チェリー 紐目



FW-677 マホガニー 紐目



F



FW-888 アニグレ 紐目



G




FW-1281 チェリー 紐目



FW-233 ウォールナット 紐目
FW-233AR FW-233EX



FW-889 アニグレ 紐目
FW-889DR GFW-889



FW-7006 ウォールナット 板紐
FW-7006EX



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀️ 約3~5年の屋外耐候性※を有します。☀️ 約3~5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

🔧 ARシリーズ：耐キズ性能 🛡️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能 🏠 DGシリーズ：ガラス用
 🏠 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ 🚪 DRシリーズ：玄関ドア用 🏠 Gシリーズ：吸音フィルム工法用
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※
FW-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※
FW-DR	W1,000mm×L30m	¥12,500/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡※
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡※
GFW	W1,200mm×L45m	オープン価格

※特殊掛率あり



FW-7008 ウォールナット 板目
 🏠 FW-7008EX



FW-1022 ウォールナット 板紐
 🏠 FW-1022AR 🏠 FW-1022EX
 🏠 FW-1022DG



FW-1121H ウォールナット〈横〉板紐
 🏠 FW-1121HAR




FW-1113 ウォールナット 紐目
 🏠 FW-1113EX 🏠 FW-1113DR



FW-613 ウォールナット 板紐




FW-609H ウォールナット〈横〉紐目
 🏠 FW-609HEX 🏠 FW-609HNEO




FW-650 ウォールナット 紐目
 🏠 FW-650EX



FW-1277 ウォールナット 板紐
 🏠 FW-1277NEO




FW-1744 ウォールナット 板目



FW-1801 ウォールナット 板紐
 🏠 FW-1801EX




FW-232 アニグレ 紐目



FW-1124 チーク 紐目
 🏠 FW-1124EX 🏠 FW-1124DR



FW-1039H チーク〈横〉紐目



FW-332 ウォールナット 板目



FW-886 マホガニー 紐目



FW-510 ウォールナット 紐目



FW-1137 マホガニー 紐目



FW-1040H マホガニー〈横〉紐目



FW-240 カリン 板紐



FW-1020 ウォールナット 板目



FW-619 カリン 板紐



FW-7016 マホガニー 紐目



FW-887 マホガニー 紐目
 🏠 FW-887EX



FW-7013 ローズウッド 紐目

A

B

C

D

E

F

G


Fine Wood



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

ファインウッド


A



FW-1134 ゼブラウッド 縦目



FW-606H ゼブラウッド〈横〉縦目



FW-625 オーク 縦目
FW-625AR FW-625EX




FW-7015 チーク 板目

B



FW-1297 アッシュ/タモ 板縦



FW-651 ウォールナット 板目
FW-651EX



FW-1282 チェリー 縦目



FW-1037 マホガニー 板目

C




FW-338 ウォールナット 縦目
FW-338AR GFW-338



FW-7009 ウォールナット 板目




FW-1133 ゼブラウッド 縦目




FW-607H ゼブラウッド〈横〉縦目

D



FW-653 エボニー/コクタン 縦目



FW-643 エボニー/コクタン 縦目
FW-643EX



FW-7014 ローズウッド 縦目



FW-330 ウォールナット 板目
FW-330AR FW-330EX
FW-330DR

E



FW-1135 ローズウッド 縦目



FW-1136H ローズウッド〈横〉縦目
FW-1136HNEO



FW-1036 プラム 板縦



FW-1752H ウォールナット ブロック


F



FW-1746 エルム 縦目



FW-334 メイプル 板目



FW-522 スリムライン 縦目
FW-522EX



FW-1752H ウォールナット ブロック

G



FW-1126 ウエンジュ 縦目



FW-627 オーク 縦目
FW-627AR FW-627EX
FW-627DR



FW-1288 オーク 板縦



FW-618 ウエンジュ 縦目
FW-618EX

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀️ 約3~5年の屋外耐候性※を有します。☀️ 約3~5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

🔥 ARシリーズ：耐キズ性能 🦠 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能 🪟 DGシリーズ：ガラス用
 🪟 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ 🚪 DRシリーズ：玄関ドア用 🏠 Gシリーズ：吸音フィルム工法用
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※
FW-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※
FW-DR	W1,000mm×L30m	¥12,500/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡※
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,300/㎡※
GFW	W1,200mm×L45m	オープン価格


※特殊掛率品



FW-1736H ウォールナット ブロック
 🦠 FW-1736HNEO




FW-1216 エルム 楳目



FW-7007 チーク 楳目 ☀️




FW-1290 オーク 板楳 ☀️




FW-1986 オーク 楳目



FW-1275 ティネオ 楳目



FW-1301 オーク 板楳 ☀️



FW-640 桐 楳目 🦠
 🦠 FW-640EX



FW-1753H ウォールナット ブロック ☀️




FW-1975 イベ 板楳



FW-1127 オーク 板目 ☀️



FW-1762 デザインウッド デザイン ☀️



FW-1751 ウォールナット 板楳
 🦠 FW-1751AR 🪟 FW-1751DG



FW-641 バイン/ラーチ 楳目 ☀️



FW-1984 ウエンジュ 板目



FW-1979 ヒッコリー 板目



FW-1970 バイン/ラーチ 板目



FW-1985 ウエンジュ 板目



FW-1740 プビンガ 楳目



FW-1757 デザインウッド(焼杉) 楳目 ☀️

A

B

C

D

E

F

G

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

A




WG-657 デザインウッド デザイン
WG-657EX




WG-1365 ウォールナット 板証



WG-2078 バイン/ラーチ ブロック



WG-1067 プラム 板証



WG-1071 エボニー/コクタン 証目

B



WG-1709 ウォールナット 証目



WG-1846 チェリー 証目



WG-247 シカモア 証目



WG-1046 エルム 板証



WG-1339 オーク 証目

C



WG-1343 アッシュ/タモ 証目



WG-2049 オーク 証目



WG-1705 ウォールナット 証目



WG-2076 オーク ブロック



WG-467 アッシュ/タモ 板証

D



WG-1344 アッシュ/タモ 証目



WG-2083H ウォールナット (横) 証目



WG-376 オーク 証目




WG-1220 オーク 証目



WG-2070 チェスナット/栗 証目

E




WG-1340 オーク 証目



WG-1378 メイプル 証目



WG-960 アッシュ/タモ 板証
WG-960EX



WG-2073 アッシュ/タモ 板証



WG-964 オーク 板証


F




WG-1838 オーク 証目



WG-1141 チーク 板証



WG-166 オーク 板証



WG-2085 オーク 板証



WG-2860 ウォールナット 板証

G



WG-1143 アッシュ/タモ 証目
WG-1143EX




WG-2705 ゼブラウッド 証目



WG-1392H ゼブラウッド (横) 証目



WG-1710 オーク 証目



WG-696 オーク 板証

H



WG-1840 ウォールナット 証目




WG-1144 オーク 板証
WG-1144EX



WG-1837 ウォールナット 証目



WG-1337 ティネオ 証目



WG-947 アッシュ/タモ 板証

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀約3~5年の屋外耐候性※を有します。

EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
 Gシリーズ：吸音フィルム工法

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
GWG	W1,200mm×L45m	オープン価格
WG	W1,220mm×L50m	¥6,900/㎡
WG-EX	W1,220mm×L50m	¥8,500/㎡※

※特殊掛率品

					A
WG-248 シカモア 楳目	WG-946 ペア 板楳	WG-1812 シナ 楳目	WG-833 メイプル 楳目	WG-832 メイプル 楳目	
					B
WG-478 シカモア 板楳 GWG-478	WG-1219 オーク 楳目	WG-837 メイプル 楳目	WG-1221 オーク 楳目	WG-2246 ペア 板目	
					C
WG-835 メイプル 楳目	WG-453 ヒノキ 楳目	WG-256 オーク 楳目	WG-2944 オーク 楳目	WG-1380 シカモア 楳目	
					D
WG-243 ハードメイプル 板目	WG-2839 アッシュ/タモ 楳目	WG-250 シルバーハート 板楳	WG-2081H ウォールナット(横)楳目	WG-1814 メイプル 楳目	
					E
WG-1346 アッシュ/タモ 楳目	WG-877 チェリー 楳目	WG-2244 ペア 楳目	WG-845 ヒノキ 楳目	WG-846 スギ 楳目	
					F
WG-1845 チェリー 楳目	WG-699 ペア 板楳	WG-1358 オーク 板目	WG-1815 チェリー 楳目	WG-2115 オーク 楳目	
					G
WG-857 ビーチ/ブナ 板楳	WG-242 ハードメイプル 板目	WG-1382 ペア 楳目	WG-836 メイプル 楳目	WG-1058 チェリー 板目	
					H
WG-831 メイプル 楳目	WG-709 シカモア 板楳	WG-629 チェリー 楳目	WG-878 チェリー 楳目	WG-854 オーク 楳目	

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥6,900/㎡
WG-EX	W1,220mm×L50m	¥8,500/㎡※

※特殊掛率品

A



WG-2071 チェスナット/栗 縦目



WG-1360 チェリー 縦目



WG-2080H ウォールナット〈横〉縦目



WG-1142 チェリー 板目



WG-1140 チーク 板縦
WG-1140EX


B



WG-763 パーズアイメイプル 杓



WG-865 チェリー 板目



WG-943 オーク 板縦



WG-941 ゼブラウッド 縦目



WG-697 オーク 板縦

C



WG-841 アルダー 縦目



WG-1359 オーク 板目



WG-1375 チェリー 板目



WG-694 プリマベラ 縦目



WG-7022 チーク 板目

D



WG-879 メイプル 縦目



WG-2862 ウォールナット 板縦



WG-364 プピンガ 杓



WG-940 プラム 板縦



WG-417 デザインウッド デザイン

E

Wood Grain Gloss

ウッドグレイングロス



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG-GN	W1,220mm×L25m	¥7,900/㎡

F



WG-1711GN シカモア 縦目



WG-763GN パーズアイメイプル 杓



WG-765GN パーズアイメイプル 杓

H



WG-1712GN ホウノキ 縦目



WG-364GN プピンガ 杓



WG-763GN

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀️約3～5年の屋外耐候性※を有します。

🔥ARシリーズ：耐キズ性能
 🌿EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥6,900/㎡
WG-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※
WG-EX	W1,220mm×L50m	¥8,500/㎡※


※特殊掛率品




WG-1703 ウォールナット 柎目




WG-1353 アッシュ/タモ 柎目 ☀️



WG-2086 オーク 板目



WG-2088 オーク 板目



WG-2072 チェスナット/栗 柎目



WG-1336 ティネオ 柎目 ☀️



WG-1336



WG-2082H ウォールナット〈横〉柎目



WG-1342 オーク 柎目 ☀️



WG-2074 アッシュ/タモ 板柎



WG-2087 オーク 板目



WG-2075 アッシュ/タモ 板柎




WG-1368 ウォールナット 板柎



WG-1848 ウォールナット 柎目



WG-1708 ウォールナット 板柎




WG-1196 ブラックリンバ 柎目 ☀️



WG-695 オーク 板柎 ☀️

🔥 WG-695EX



WG-2042 ウォールナット 板柎 ☀️




WG-1706 ウォールナット 板柎 ☀️




WG-1369 ウォールナット 板柎 ☀️



WG-2084H ウォールナット〈横〉柎目



WG-1370 ウォールナット 板柎 ☀️




WG-1348 アッシュ/タモ 柎目 ☀️



WG-157 チーク 板柎



WG-1371 ウォールナット 板柎 ☀️



WG-1349 アッシュ/タモ 柎目 ☀️



WG-1372 ウォールナット 板柎 ☀️


🔥 WG-1372AR




WG-1057 チェリー 板目 ☀️



WG-2019 ウォールナット 板柎 ☀️



WG-1841 ウォールナット 柎目 ☀️



WG-2033 ウォールナット 板柎 ☀️



WG-1704 ウォールナット 柎目 ☀️

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
☀️約3～5年の屋外耐候性※を有します。

🔥 ARシリーズ：耐キズ性能

🔊 Gシリーズ：吸音フィルム工法用

🏠 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
GWG	W1,200mm×L45m	オープン価格
WG	W1,220mm×L50m	¥6,900/㎡


品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※
WG-EX	W1,220mm×L50m	¥8,500/㎡※

※特殊掛率品

A



WG-1146 マホガニー 楳目 ☀️



WG-1064 ヒッコリー 板楳 ☀️




WG-7024 カリン 板目 ☀️

🔥 WG-7024AR 🏠 WG-7024EX



WG-7023 チーク 板目 ☀️



WG-1390 ゼブラウッド 楳目 ☀️

B



WG-1816 マホガニー 楳目 ☀️




WG-693 プリマベラ 楳目 ☀️



WG-1147 カリン 楳目 ☀️



WG-159 ローズウッド 板楳 ☀️




WG-7029 エボニー/コクタン 板楳 ☀️

C




WG-1836 ウォールナット 楳目 ☀️




WG-1350 アッシュ/タモ 楳目 ☀️



WG-2048 オーク 楳目 ☀️



WG-1373 ウォールナット 板楳 ☀️




WG-1066 プラム 板楳 ☀️

D



WG-1818 タガヤサン 板楳 ☀️




WG-1364 チェリー 楳目 ☀️



WG-1063 ヒッコリー 板楳 ☀️




WG-664 エボニー/コクタン 楳目 ☀️




WG-156 アッシュ/タモ 板楳 ☀️

E




WG-2077 オーク ブロック




WG-1044 エルム 板楳 ☀️

🔥 WG-1044EX



WG-1374 ウォールナット 板楳 ☀️



WG-1351 アッシュ/タモ 楳目 ☀️



WG-1052 カヤ 楳目 ☀️


F



WG-1376



WG-1376 チーク 板楳 ☀️




WG-1391 ゼブラウッド 楳目 ☀️




WG-2707 ゼブラウッド 楳目 ☀️

🔥 GWG-2707

G



WG-1070 エボニー/コクタン 楳目 ☀️



WG-2041 ウォールナット 板楳 ☀️




WG-1835 オーク 板目 ☀️

H



WG-2047 オーク 楳目 ☀️



WG-1050 オーク 楳目 ☀️



WG-428 デザインウッド デザイン ☀️



4

2

1

2

3


Metal




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

メタル

A



ME-1466 ヘアライン
☒ ME-1466AR



ME-1467
☒ ME-1467AR



CH-2117 クロスヘアライン



CH-1627 クロスヘアライン



BW-1310 ビッグウェーブ ⓘ

B



ME-1716 ヘアライン
☒ ME-1716DG



ME-433
☒ ME-433AR



CH-1677 クロスヘアライン



AM-1722 メタルファブリック ⓘ



VM-1691 プラチナ箔 ⓘ

C



ME-432
☒ ME-432AR ☒ ME-432DG



BW-1311 ビッグウェーブ ⓘ ⓘ



CH-2120 クロスヘアライン



ME-904 ヘアライン ☀
☒ ME-904AR



ME-377 ヘアライン

D



ME-1435 ヘアライン



CH-1676 クロスヘアライン



PA-184



ME-388 バイブレーション ☀




PA-045
☒ PA-045AR ⓘ

E




CH-1628 クロスヘアライン
☒ CH-1628AR



LW-1085 リトルウェーブ ☀



ME-1434 ヘアライン ☀
☒ GME-1434 ☒ ME-1434DG



CH-2116 クロスヘアライン



ME-396 ヘアライン ⓘ
☒ ME-396AR


F




ME-391 バイブレーション ☀




ME-1781 ヘアライン ⓘ
☒ ME-1781AR



PA-185 ⓘ



PA-389 ⓘ
☒ PA-389AR ☒ PA-389EX




CH-2118 クロスヘアライン

G




ME-431 ⓘ
☒ ME-431AR



CH-1630 クロスヘアライン ⓘ
☒ CH-1630AR



AM-1700 メタルファブリック ⓘ



VM-2122 クロスヘアライン ⓘ




VM-1489 クロスヘアライン ⓘ


H



ME-379 ヘアライン ⓘ
☒ GME-379 ☒ ME-379DG




ME-1684 ヘアライン ⓘ
☒ ME-1684AR



ME-1685 ヘアライン ⓘ
☒ ME-1685AR



VM-800 バイブレーション ⓘ



CH-1631 クロスヘアライン ⓘ
☒ CH-1631AR

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。☀️約3～5年の屋外耐候性※を有します。
 ☀️約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
 ⚡️選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

🔥ARシリーズ：耐キズ性能
 🌫️DGシリーズ：ガラス用
 🏠EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
 🎧Gシリーズ：吸音フィルム工法用
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AM	W1,220mm×L50m	¥12,000/㎡
BW, LW	W1,220mm×L50m	¥7,900/㎡
CH, ME	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
CH-AR, ME-AR, PA-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
GME	W1,200mm×L45m	オープン価格
ME-DG, PA-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PA	W1,220mm×L50m	¥7,900/㎡
PA-EX	W1,220mm×L50m	¥8,500/㎡※
VM	W1,220mm×L25m	¥12,000/㎡

※特殊掛率品



PA-180
 🏠 PA-180AR 🎧 PA-180DG



CH-1629 クロスヘアライン
 🏠 CH-1629AR



PA-046



BW-1312 ビッグウェーブ



LW-1084 リトルウェーブ



VM-306 ヘアライン



VM-383 バイブレーション



AM-1696 メタルファブリック



ME-1223 ヘアライン



PA-039
 🏠 PA-039EX



ME-1997 ヘアライン



VM-1692 金箔



PA-683
 🏠 PA-683AR



ME-486 ヘアライン



AM-1701 メタルファブリック



VM-381 バイブレーション



VM-1487 クロスヘアライン



VM-2121 クロスヘアライン



VM-305 ヘアライン



ME-1225 ヘアライン



PA-038
 🏠 PA-038EX



PA-320




VM-1693 銅箔




ME-1224 ヘアライン



ME-380 ヘアライン



PA-187
 🏠 PA-187AR 🎧 PA-187EX



PA-183
 🏠 PA-183AR



VM-1695 クロスヘアライン




VM-1694 クロスヘアライン



ME-1174 ヘアライン



PA-390
 🏠 PA-390EX



PA-181
 🏠 PA-181AR 🎧 PA-181EX



LW-1083 リトルウェーブ



AM-1699 メタルファブリック



VM-1488 クロスヘアライン

Metal



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

メタル

A



VM-168 タペミラー



PA-175



ET-1773 偏光



ET-1775 偏光



ET-1772 偏光

B




PA-178



PA-177



PA-036



ME-1175 ヘアライン



C



FA-1963 ウェーブ



CA-419 カーボン(綾織り)



BW-1315 ビッグウェーブ




TE-1714



RS-1190 ランダムスクエア



D



TE-1650 カーボン(平織り)



CA-422 カーボン(綾織り)



TE-1652 カーボン(平織り)



FA-1161 ウェーブ




FA-1161DG

E



CA-418 カーボン(綾織り)




TE-1651 カーボン(平織り)



TE-1713




HG-1995 ハイグロス



BW-1316 ビッグウェーブ




F



CA-420 カーボン(綾織り)




RS-1189 ランダムスクエア



CA-421 カーボン(綾織り)



TE-1653 カーボン(平織り)



CA-1170 カーボン(綾織り)

G

H

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AM	W1,220mm×L50m	¥12,000/㎡
AE, FA, RS, RT	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
BW, LE	W1,220mm×L50m	¥7,900/㎡
CA, HG, TE	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ET	W1,220mm×L25m	¥14,300/㎡※
FA-DG	W1,220mm×L25m	¥11,500/㎡※
ME	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PA	W1,220mm×L50m	¥7,900/㎡
RT-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※
VM	W1,220mm×L25m	¥12,000/㎡


※特殊掛率品



ME-2026 オキシダイズド



ME-1961 オキシダイズド



AM-1720 ハンマード



AE-1957 メタリックレーザー



VM-2090 ピンテージュ箔



FA-1166



ME-2025 真鍮



VM-452 金和紙




ME-147



VM-2035 ピンテージュ箔



AM-1698 ハンマード




LE-1108 メタリックレーザー



ME-2020 オキシダイズド



AE-1643 ピンテージュ箔



FA-1164



VM-2038 オキシダイズド



VM-2037 オキシダイズド



ME-1778 ハイブレーション




FA-1163



ME-1469 リン酸亜鉛モック



RT-1111 硫化イブシ



RT-1827 黒皮鉄

☑️ RT-1827DG



RT-1112 硫化イブシ



VM-2039 黒皮鉄



ME-2027 オキシダイズド



AE-1956 メタリックレーザー



VM-2036 ピンテージュ箔



AE-1952 オキシダイズド

Stone / Concrete / Tile

ストーン/コンクリート/タイル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

A



ST-1831 マーブル
☑ ST-1831DG



FA-1678 モザイクタイル
☑ FA-1678AR ☑ FA-1678DG



AE-1632 スレート
☑ AE-1632AR ☑ AE-1632EX
☑ AE-1632NEO

B

C



AE-1634 セラミック
☑ AE-1634EX



ST-1828 石化木



ST-1588 アラベスカート



CN-1623 コンクリートウッド

D



FA-1527 モザイクタイル
☑ FA-1527AR ☑ FA-1527NEO



PC-1181 サンドプaster

E



CN-1958 コンクリート



FA-1680 モザイクタイル
☑ FA-1680NEO



PC-758 サンドプaster



CN-1621 コンクリート



CN-1622 コンクリート

F

G



PC-760 サンドプaster



AE-1635 セラミック
☑ AE-1635EX



FA-1962 ストーンブリック



FA-1528 モザイクタイル
☑ FA-1528NEO ☑ FA-1528DG

H



ST-1586 グリジオカルニコ

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀️ 約3~5年の屋外耐候性※を有します。☀️ 約3~5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

🔥 ARシリーズ：耐キズ性能

🦠 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

🏠 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※

🏠 DGシリーズ：ガラス用

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, FA	W1,220mm×L50m	¥8,800/m ²
AE-AR, FA-AR, ST-AR	W1,220mm×L25m	¥10,500/m ² ※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-EX, FA-EX, ST-EX	W1,220mm×L50m	¥9,300/m ² ※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-NEO, FA-NEO, ST-NEO	W1,220mm×L50m	¥8,800/m ² ※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
CN, PC, ST	W1,220mm×L50m	¥7,900/m ²
FA-DG, ST-DG	W1,220mm×L25m	¥11,500/m ² ※

※特殊掛率品



AE-1955



ST-736 マーブル
 🔥 ST-736AR 🏠 ST-736EX
 🦠 ST-736NEO



PC-672 サンドプaster ☀️



FA-1679 モザイクタイル



ST-737 マーブル
 🔥 ST-737NEO




FA-2169 NEW



ST-1195 ライムストーン
 🔥 ST-1195NEO



FA-1526 モザイクタイル
 🔥 FA-1526AR 🦠 FA-1526NEO



ST-1829 石化木



PC-491 サンドプaster



PC-1179 サンドプaster ☀️



PC-1178 サンドプaster ☀️



FA-2169 ブリック NEW



FA-592 鑄石 ☀️



ST-1587 グリジオカルク
 🔥 ST-1587DG



AE-1645 左官 ☀️



FA-1531 左官 ☀️



FA-1530 鑄石
 🔥 FA-1530AR 🦠 FA-1530EX



AE-1951



AE-1636 セラミック
 🔥 AE-1636AR ☀️




AE-1646 左官 ☀️



AE-1633 スレート
 🔥 AE-1633AR 🦠 AE-1633NEO ☀️



ST-442 グラニット
 🦠 ST-442EX ☀️



ST-1830 エメラルドパール

Textile

テキスタイル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

A



NU-2012



NU-1237



NU-1784



☑ NU-1784NEO

B



FE-804

☑ GFE-804



SI-1686 シルク



NU-2014


C



NU-1798



FE-805



FE-813



NU-1785



NU-1794



D



NU-1795 ウッドファブリック



NU-2013



FE-813



NU-1785



NU-1238



E



NU-1790




NU-1793



NU-2015



NU-1239



FE-801



F



NU-1791



NU-1792



NU-1240



NU-2010 麻



NU-2009 麻

G



NU-1786

☑ NU-1786NEO ☑ NU-1786DG



NU-1789



SI-1613 シルク

☑ SI-1613DG



NU-2017



NU-2009 麻

H



NU-1799



NU-1787

☑ NU-1787NEO



NU-1241



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ☀️ 約3~5年の屋外耐候性※を有します。☀️ 約3~5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 ① 三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ DRシリーズ：玄関ドア用 Gシリーズ：吸音フィルム工法用
 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能 DGシリーズ：ガラス用
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA, FE, NU	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA-DG, NU-DG	W1,220mm×L25m	¥11,500/㎡※
GFE	W1,200mm×L45m	オープン価格

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NU-NEO	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡※
SI	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡
SI-DG	W1,220mm×L25m	¥12,500/㎡※

※特殊掛率品



SI-1234 シルク



NU-2002 ウッドファブリック



NU-2006 メタルファブリック



SI-1232 シルク



NU-2011 メタルファブリック



NU-2003 メタルファブリック



SI-1689 シルク
 SI-1689DG



SI-1688 シルク



NU-2005 メタルファブリック



NU-2008 メタルファブリック



NU-2004 メタルファブリック



FA-1156 メタルファブリック ☀️
 FA-1156DG



NU-2007 メタルファブリック



SI-1235 シルク



NU-2001 ウッドファブリック

Leather

レザー



こちらのQRコードから
 大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE	W1,220mm×L50m	¥7,900/㎡
LE-EX	W1,220mm×L50m	¥8,500/㎡※
LE-DR	W1,000mm×L30m	¥11,500/㎡※

※特殊掛率品



LE-1105



LE-1552




LE-018



LE-2128




LE-2367



LE-2741



LE-2782




LE-517
 LE-517DR



LE-1555



LE-1106



LE-703
 LE-703EX LE-703DR



LE-783



LE-1104



LE-1171



LE-1551

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。
 ●約3~5年の屋外耐候性※を有します。①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
 ②選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。

ARシリーズ：耐キズ性能
 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Abstract

アブストラクト




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, FA, FE, HS, LZ, PT, SE	W1,220mm x L50m	¥8,800/㎡
BW, LE, LW, PG	W1,220mm x L50m	¥7,900/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PT-AR, SE-AR	W1,220mm x L25m	¥10,500/㎡※
PT-NEO	W1,220mm x L50m	¥8,800/㎡※

※特殊掛率品

A



LW-1081 リトルウェーブ



AE-1953 ペイント




LZ-461



FA-1153

B



HS-1655



AE-1953 ペイント



FA-1150

C



FE-1731 和紙



FA-1167



PT-735



FA-1099




SE-567
 ■ SE-567AR

D



FA-1521



PT-346
 ■ PT-346NEO



SE-570



PG-197



LZ-462

E



FA-1098



PT-347



PT-345
 ■ PT-345AR



PG-195



PG-190

F



LZ-587



SE-568
 ■ SE-568AR



PG-194



LE-1229




PG-189

G




AE-1642 スタッコ



FA-690



FE-1729 和紙



FA-688 和紙



FE-1730 和紙

H




BW-1314 ビッグウェーブ



AE-1641 スタッコ



LE-1228



LE-1231



HS-1656



1

1

2

3

Solid Color

ソリッドカラー

3M™ ダイノック™ フィルム
PS-MTシリーズ
(マットシリーズ)

品番末尾に「MT」がついている製品(品番白抜き記載)は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。

※取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。「※」が表記されている品番については、特に取り扱いに注意が必要な品番です。
※PS-3xxxMTは、これまでのPS-MTシリーズのマットな外観を維持したまま、耐キズ付き性、耐汚れ性をさらに向上させた製品です。本紙の貼付見本はPS-3870MT以外は旧品番です。濃色は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。
PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じてご確認ください。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

 HG-1205	 PS-3904MT (旧品番:PS-1904MT)	 PS-503 ☑ PS-503DG	 PS-959 ☒ PS-959EX ☒ PS-959SR	 PS-1188	 PS-3989MT (旧品番:PS-1989MT)
 ☒ PS-001AR	 PS-1187	 ☒ PS-003AR	 ☒ PS-002AR	 PS-957 ☒ PS-957SR	 PS-3865MT (旧品番:PS-1865MT)
 PS-976 ☒ PS-976EX ☒ PS-976SR	 PS-983	 PS-998	 PS-975	 HG-1994	 PS-955 ☒ PS-955NEO ☒ PS-955SR
 PS-1186	 PS-1185	 ☒ PS-004AR	 PS-1437	 ☒ PS-005AR	 PS-954 ☒ PS-954SR
 PS-090 ☒ PS-090EX	 PS-3864MT (旧品番:PS-1864MT)	 PS-1184	 PS-1438	 PS-3091MT (旧品番:PS-2091MT)	 PS-952
 PS-048	 PS-073	 PS-091 ☒ GPS-091	 PS-971	 PS-3866MT (旧品番:PS-1866MT)	 PS-3092MT (旧品番:PS-2092MT)
 PS-075	 PS-093	 PS-3863MT (旧品番:PS-1863MT)	 PS-3099MT (旧品番:PS-2099MT)	 PS-949	 PS-3093MT (旧品番:PS-2093MT 𐄂)
 PS-027	 PS-022	 PS-3095MT (旧品番:PS-2095MT)	 PS-950	 PS-3100MT (旧品番:PS-2100MT 𐄂)	 PS-3869MT (旧品番:PS-1869MT 𐄂)
 PS-3098MT (旧品番:PS-2098MT)	 PS-034	 PS-3096MT (旧品番:PS-2096MT 𐄂)	 ☒ PS-006AR	 PS-992	 PS-885
 PS-074	 PS-292	 PS-1005	 PS-1439	 PS-948	 PS-504 ☒ PS-504DG ☒ GPS-504
 PS-3867MT (旧品番:PS-1867MT 𐄂)	 PS-110	 PS-3101MT (旧品番:PS-2101MT 𐄂)	 PS-3094MT (旧品番:PS-2094MT 𐄂)	 PS-1183*1 (旧品番:PS-1183MT)	 PS-1870MT 𐄂
 PS-3097MT (旧品番:PS-2097MT 𐄂)	 PS-1440	 ☒ PS-007AR	 PS-999	 ☒ PS-008AR	 HG-1201

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。☀約3～5年の屋外耐候性※を有します。①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。☹選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP11-12を参照ください。
 ※1 PS-1183は、艶消しの風合いを出すために、表面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他の製品に比べて耐汚染性が劣ります。頻繁に人の手が触れる用途での採用はお控えください。また、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に筋状のムラが見える場合があります。

🔥ARシリーズ：耐キズ性能
 🌿EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
 🦠NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
 ※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

🛡SRシリーズ：汚れ防止性能
 🏠DGシリーズ：ガラス用
 🎧Gシリーズ：吸音フィルム工法用

品番	ロールサイズ	材料設計価格
GPS	W1,200mm×L45m	オープン価格
HG	W1,220mm×L50m	¥11,000/㎡
PS	W1,220mm×L50m	¥4,900/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-AR	W1,220mm×L25m	¥6,900/㎡※
PS-DG	W1,220mm×L25m	¥6,900/㎡※
PS-EX	W1,220mm×L50m	¥7,900/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-MT	W1,220mm×L50m	¥8,800/㎡
PS-NEO	W1,220mm×L50m	¥4,900/㎡※
PS-SR	W1,220mm×L50m	¥5,800/㎡

※特殊掛率品



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ

キズ防止フィルム

付属冊子

擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、
美しさが長持ちするフィルム。
台車や爪、靴などが触れる
キズつきやすい部分に適しています。













































































※製品の詳細に
ついてはこちら。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-AR, CH-AR, FA-AR, FW-AR, ME-AR, PA-AR, PT-AR, SE-AR, ST-AR, WG-AR	W1,220mm x L25m	¥10,500/㎡
PS-AR	W1,220mm x L25m	¥6,900/㎡

下記以外にも特注生産が可能です。

※特殊掛率品

 FW-1138AR	 FW-1293AR	 FW-236AR (廃番AR-1119と同柄・近似色)	 FW-1280AR	 FW-233AR	 WG-7024AR	 FW-330AR
 FW-7017AR (廃番AR-1664と同柄・近似色)	 FW-1122AR	 FW-7011AR	 FW-1022AR	 WG-1372AR	 FW-338AR	 FW-627AR
 FW-1129AR	 FW-1130HAR	 FW-337AR	 FW-1294AR	 FW-1121HAR	 FW-625AR (廃番AR-1120と同柄・近似色)	 FW-1751AR
 ME-1467AR	 ME-433AR	 ME-432AR	 PA-045AR (旧品番: AR-1117)	 PA-180AR NEW	 PA-183AR (旧品番: AR-1246)	 PA-187AR
 CH-1628AR	 CH-1629AR (旧品番: AR-1723)	 ME-009AR (旧品番: AR-1724)	 PA-683AR	 PA-181AR (旧品番: AR-1663)	 PA-389AR (旧品番: AR-1118)	 ME-431AR
 ME-1466AR (旧品番: AR-1725)	 ME-904AR	 ME-396AR	 ME-1781AR (旧品番: AR-1726)	 ME-1684AR	 CH-1630AR	 CH-1631AR
 ME-2281AR NEW	 ME-2282AR NEW	 ME-2283AR NEW	 ME-2285AR NEW	 ME-2284AR NEW	 FA-1530AR	 ME-1685AR
 ME-2291AR NEW	 ME-2292AR NEW	 ME-2293AR NEW	 ME-2295AR NEW	 ME-2294AR NEW	 AE-1633AR	 AE-1636AR
 PS-002AR	 PS-003AR (旧品番: AR-1115)	 PS-004AR (旧品番: AR-1661)	 PS-005AR	 PS-006AR B	 PS-007AR B (旧品番: AR-1662)	 PS-008AR B
 PS-001AR	 ST-011AR (旧品番: AR-1247)	 ST-736AR (旧品番: AR-1116)	 PT-345AR (旧品番: AR-1250)	 FA-1678AR	 FA-1527AR	 FA-1526AR
 AE-1632AR	 SE-567AR (旧品番: AR-1248)	 SE-010AR (旧品番: AR-1251)	 SE-568AR (旧品番: AR-1249)	<p>B PS-006AR、PS-007AR、PS-008ARは、ブラックボード用途として 黒板のようにチョークで書き消することも可能です。</p> <p>※チョークを消す際は、マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きをしてください。 ※チョークの書き消し専用です。マーカー(ペン)での書き消しはできません。</p>		

3M™ ダイノック™ フィルム EXシリーズ

屋外耐候性フィルム

付属冊子

約10年の屋外耐候性*と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバーやサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

*耐候性は下地や使用環境等の影響を受けます。10年間の耐候性を保証するものではありません。




※製品の詳細についてはこちら。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX, ME-EX	W1,220mm x L50m	¥11,000/㎡
AE-EX, FA-EX, ST-EX	W1,220mm x L50m	¥9,300/㎡
LE-EX, PA-EX, WG-EX	W1,220mm x L50m	¥8,500/㎡
PS-EX	W1,220mm x L50m	¥7,900/㎡

下記以外にも特注生産が可能です。

※特殊掛率あり



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Index

品番一覧表

この見本帳に表示している価格は、
全て「材料設計価格」です。
施工費および消費税は含まれておりません。

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
AE				
AE-1632	42	A	5	¥8,800
AE-1633	43	G	4	
AE-1634	42	C	1	
AE-1635	42	G	2	
AE-1636	43	G	2	
AE-1637	17	A	2	
AE-1638	17	A	3	
AE-1639	17	D	1	
AE-1640	17	G	2	
AE-1641	46	H	2	
AE-1642	46	G	1	
AE-1643	41	E	1	
AE-1645	43	F	2	
AE-1646	43	H	3	
AE-1717	17	C	4	
AE-1718	17	E	1	
AE-1719	17	F	2	
AE-1880MT	15	B	1	
AE-1913MT	15	C	3	
AE-1917MT	15	C	1	
AE-1921MT	15	F	4	
AE-1926MT	17	D	4	
AE-1928MT	15	C	2	
AE-1929MT	17	E	4	
AE-1930MT	15	F	1	
AE-1931MT	19	C	1	
AE-1932MT	19	C	3	
AE-1933MT	19	C	4	
AE-1944MT	15	G	4	
AE-1951	43	H	1	
AE-1952	41	G	5	
AE-1953	46	A	2	
AE-1954	19	E	4	
AE-1955	43	A	1	
AE-1956	41	H	3	
AE-1957	41	B	3	
AE-1959MT	15	B	2	
AE-1960MT	15	G	1	
AE-2149	15	A	1	
AE-2150	15	A	2	
AE-2151	15	D	3	
AE-2152MT	15	D	4	
AE-2153MT	15	F	2	
AE-2154	16	A	2	
AE-2155	16	A	4	
AE-2156	17	A	1	
AE-2157	17	B	1	
AE-2158	17	A	4	
AE-2159	17	F	1	
AE-2160	15	A	3	
AE-2161	15	C	4	
AE-2162MT	15	D	1	
AE-2163MT	17	B	2	
AE-2164MT	17	D	2	
AE-2165MT	17	D	3	
AE-2167MT	17	F	3	
AE-2168	23	F	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
AM				
AM-1696	39	B	3	¥12,000
AM-1698	41	C	4	
AM-1699	39	G	4	
AM-1700	38	G	3	
AM-1701	39	C	5	
AM-1720	41	A	3	
AM-1722	38	B	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
AR キズ防止フィルム				
AE-1632AR	50	K	1	¥10,500
AE-1633AR	50	H	6	
AE-1636AR	50	H	7	
CH-1628AR	50	E	1	
CH-1629AR	50	E	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
CH-1630AR	50	F	6	¥7,900
CH-1631AR	50	F	7	
FA-1526AR	50	J	7	
FA-1527AR	50	J	6	
FA-1530AR	50	G	6	
FA-1678AR	50	J	5	
FW-233AR	50	A	5	
FW-236AR	50	A	3	
FW-330AR	50	A	7	
FW-337AR	50	C	3	
FW-338AR	50	B	6	
FW-625AR	50	C	6	
FW-627AR	50	B	7	
FW-1022AR	50	B	4	
FW-1121HAR	50	C	5	
FW-1122AR	50	B	2	
FW-1129AR	50	C	1	
FW-1130HAR	50	C	2	
FW-1138AR	50	A	1	
FW-1280AR	50	A	4	
FW-1293AR	50	A	2	
FW-1294AR	50	C	4	
FW-1751AR	50	C	7	
FW-7011AR	50	B	3	
FW-7017AR	50	B	1	
ME-009AR	50	E	3	
ME-396AR	50	F	3	
ME-431AR	50	E	7	
ME-432AR	50	D	3	
ME-433AR	50	D	2	
ME-904AR	50	F	2	
ME-1466AR	50	F	1	
ME-1467AR	50	D	1	
ME-1684AR	50	F	5	
ME-1685AR	50	G	7	
ME-1781AR	50	F	4	
ME-2281AR	20	D	1	
	50	G	1	
ME-2282AR	20	D	2	
	50	G	2	
ME-2283AR	20	D	3	
	50	G	3	
ME-2284AR	20	D	4	
	50	G	5	
ME-2285AR	20	D	5	
	50	G	4	
ME-2291AR	20	E	1	
	50	H	1	
ME-2292AR	20	E	2	
	50	H	2	
ME-2293AR	20	E	3	
	50	H	3	
ME-2294AR	20	E	4	
	50	H	5	
ME-2295AR	20	E	5	
	50	H	4	
PA-045AR	50	D	4	
PA-180AR	50	D	5	
PA-181AR	50	E	5	
PA-183AR	50	D	6	
PA-187AR	50	D	7	
PA-389AR	50	E	6	
PA-683AR	50	E	4	
PS-001AR	48	B	1	
	50	J	1	
PS-002AR	48	B	4	
	50	I	1	
PS-003AR	48	B	3	
	50	I	2	
PS-004AR	48	D	3	
	50	I	3	
PS-005AR	48	D	5	
	50	I	4	
PS-006AR	48	I	4	
	50	I	5	
PS-007AR	48	L	3	
	50	I	6	
PS-008AR	48	L	5	
	50	I	7	
PT-345AR	50	J	4	
SE-010AR	50	K	3	
SE-567AR	50	K	2	
SE-568AR	50	K	4	
ST-011AR	50	J	2	
ST-736AR	50	J	3	
WG-1372AR	50	B	5	
WG-7024AR	50	A	6	

*特殊塗布製品です。

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
BW				
BW-1310	38	A	5	¥7,900
BW-1311	38	C	2	
BW-1312	39	A	4	
BW-1314	46	H	1	
BW-1315	40	C	3	
BW-1316	40	E	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
CA				
CA-418	40	E	1	¥11,000
CA-419	40	C	2	
CA-420	40	F	1	
CA-421	40	F	3	
CA-422	40	D	3	
CA-1170	40	F	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
CH				
CH-1627	38	A	4	¥8,800
CH-1628	38	E	1	
CH-1629	39	A	2	
CH-1630	38	G	2	
CH-1631	38	H	5	
CH-1676	38	D	2	
CH-1677	38	B	3	
CH-2116	38	E	4	
CH-2117	38	A	3	
CH-2118	38	F	5	
CH-2120	38	C	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
CN				
CN-1621	42	E	3	¥7,900
CN-1622	42	E	5	
CN-1623	42	C	5	
CN-1958	42	E	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
DW				
DW-1871MT	12	G	3	¥11,000
DW-1872MT	12	A	2	
DW-1873MT	11	B	2	
DW-1874MT	11	E	3	
DW-1875MT	10	C	4	
DW-1876MT	11	B	3	
DW-1877MT	11	E	1	
DW-1878MT	11	B	1	
DW-1879MT	13	A	2	
DW-1881MT	12	G	1	
DW-1882MT	13	A	1	
DW-1883MT	11	A	1	
DW-1884MT	11	G	3	
DW-1885MT	13	C	4	
DW-1886MT	12	G	2	
DW-1887MT	13	E	4	
DW-1888MT	10	C	3	
DW-1889MT	10	G	4	
DW-1890MT	11	G	1	
DW-1891MT	11	G	2	
DW-1893MT	12	B	1	
DW-1894MT	10	C	2	
DW-1896MT	13	G	2	
DW-1897MT	11	C	3	
DW-1898MT	12	C	1	
DW-1899MT	13	B	1	
DW-1900HMT	13	D	1	
DW-1901MT	11	A	2	
DW-1902MT	10	D	4	
DW-1903MT	10	C	1	
DW-1992MT	13	F	2	
DW-1993MT	10	E	4	
DW-2197MT	10	A	1	
DW-2198MT	10	D	1	
DW-2199MT	10	A	3	
DW-2200MT	10	A	4	
DW-2201MT	10	D	2	
DW-2202MT	10	D	3	
DW-2203MT	10	F	1	
DW-2204MT	10	F	4	
DW-2205MT	10	F	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
DW-2206MT	10	G	3	¥11,000
DW-2207MT	11	A	3	
DW-2208MT	11	C	1	
DW-2209MT	11	A	4	
DW-2210MT	11	C	4	
DW-2211MT	11	F	4	
DW-2212MT	11	E	2	
DW-2213MT	13	B	2	
DW-2214MT	13	A	3	
DW-2215MT	13	D	3	
DW-2216MT	13	D	2	
DW-2217MT	13	C	3	
DW-2218MT	12	A	1	
DW-2219MT	12	A	3	
DW-2220MT	12	E	3	
DW-2221MT	12	E	1	
DW-2222MT	12	E	4	
DW-2223MT	12	C	2	
DW-2224MT	11	E	4	
DW-2225MT	12	C	4	
DW-2226MT	12	C	3	
DW-2227MT	12	G	4	
DW-2228MT	13	F	1	
DW-2229MT	13	F	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
ET				
ET-1772	40	A	5	¥14,300
ET-1773	40	A	3	
ET-1775	40	A	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
EX 屋外耐候性フィルム				
AE-1632EX	51	I	2	¥9,300
AE-1634EX	51	I	3	
AE-1635EX	51	J	2	
FA-1530EX	51	G	7	
FW-233EX	51	A	6	
FW-236EX	51	C	1	
FW-324EX	51	E	4	
FW-330EX	51	E	5	
FW-522EX	51	E	1	
FW-609HEX	51	D	4	
FW-618EX	51	E	7	
FW-625EX	51	C	6	
FW-627EX	51	E	6	
FW-640EX	51	E	3	
FW-643EX	51	D	6	
FW-650EX	51	C	5	
FW-651EX	51	D	7	
FW-887EX	51	C	7	
FW-1022EX	51	C	3	
FW-1023EX	51	A	4	
FW-1113EX	51	D	3	
FW-1122EX	51	B	4	
FW-1123EX	51	A	5	
FW-1124EX	51	A	7	
FW-1129EX	51	B	1	
FW-1214EX	51	B	2	
FW-1801EX	51	D	5	
FW-1805EX	51	D	1	
FW-7006EX	51	B	6	
FW-7008EX	51	C	4	
FW-701HEX	51	B	5	
LE-703EX	51	J	2	
ME-001EX	51	G	3	
ME-002EX	51	G	6	
ME-003EX	51	F	6	
ME-004EX	51	G	1	
ME-005EX	51	F	1	
ME-006EX	51	F	2	
ME-007EX	51	K	2	
PA-038EX	51	F	3	
PA-039EX	51	G	3	
PA-181EX	51	G	5	
PA-187EX	51	F	5	
PA-389EX	51	F	7	
PA-390EX	51	G	4	
PA-1854EX	51	F	4	
PS-090EX	51	I	1	
PS-957EX	51	H	2	
PS-959EX	51	H	1	
PS-976EX	51	H	3	
ST-442EX	51	K	1	
ST-736EX	51	J	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
WG-657EX	51	A	1	¥8,500
WG-695EX	51	D	2	
WG-960EX	51	A	2	
WG-1044EX	51	E	2	
WG-1140EX	51	C	2	
WG-1143EX	51	B	3	
WG-1144EX	51	A	3	
WG-7024EX	51	B	7	

*特殊塗布製品です。

品番	座標		
----	----	--	--

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-651	30	B	2	¥7,900
FW-653	30	D	1	
FW-655	28	E	2	
FW-656	27	G	4	
FW-677	28	E	4	
FW-788	24	B	3	
FW-789	25	A	4	
FW-795	28	C	3	
FW-886	29	E	1	
FW-887	29	G	3	
FW-888	28	F	1	
FW-889	28	G	3	
FW-1020	29	F	3	
FW-1021	27	F	4	
FW-1022	29	A	2	
FW-1023	27	B	2	
FW-1036	30	E	3	
FW-1037	30	B	4	
FW-1039H	29	D	3	
FW-1040H	29	E	4	
FW-1113	29	A	4	
FW-1121H	29	A	3	
FW-1122	27	B	1	
FW-1123	28	B	2	
FW-1124	29	D	2	
FW-1125	28	D	4	
FW-1126	30	G	1	
FW-1127	31	D	3	
FW-1129	25	C	2	
FW-1130H	25	C	3	
FW-1133	30	C	3	
FW-1134	30	A	1	
FW-1135	30	E	1	
FW-1136H	30	E	2	
FW-1137	29	E	3	
FW-1138	24	C	2	
FW-1139H	24	C	3	
FW-1207	24	E	2	
FW-1208	24	D	1	
FW-1209	24	B	2	
FW-1210	24	G	3	
FW-1211	25	A	3	
FW-1212	27	A	2	
FW-1213	26	D	2	
FW-1214	25	B	2	
FW-1215	26	D	3	
FW-1216	31	A	2	
FW-1217	24	F	4	
FW-1218	26	F	2	
FW-1255	24	E	1	
FW-1256	25	D	1	
FW-1257	27	A	3	
FW-1258	25	C	1	
FW-1259	26	E	1	
FW-1261	24	B	4	
FW-1262	25	G	1	
FW-1265	27	A	1	
FW-1266	26	D	1	
FW-1269	25	G	2	
FW-1271	24	F	3	
FW-1272	25	G	4	
FW-1273	26	E	4	
FW-1275	31	B	2	
FW-1276	28	C	2	
FW-1277	29	C	2	
FW-1278	27	E	1	
FW-1279	25	F	3	
FW-1280	28	D	3	
FW-1281	28	G	1	
FW-1282	30	B	3	
FW-1283	28	A	2	
FW-1285	25	D	4	
FW-1286	27	B	3	
FW-1287	26	C	3	
FW-1288	30	G	3	
FW-1289	25	E	1	
FW-1290	31	A	4	
FW-1291	25	B	3	
FW-1293	25	F	2	
FW-1294	26	D	4	
FW-1296	27	C	2	
FW-1297	30	B	1	
FW-1301	31	B	3	
FW-1302	26	C	2	
FW-1304	26	A	2	
FW-1306	27	D	1	
FW-1307	26	A	3	
FW-1331	28	C	4	
FW-1681	25	F	1	
FW-1683	24	A	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-1734H	27	D	3	¥9,300
FW-1735H	27	F	1	
FW-1736H	31	A	1	
FW-1737	28	C	1	
FW-1738	28	E	3	
FW-1740	31	G	3	
FW-1743	28	A	4	
FW-1744	29	C	3	
FW-1745	25	A	2	
FW-1746	30	F	1	
FW-1750	25	D	3	
FW-1751	31	E	1	
FW-1752H	30	E	4	
FW-1753H	31	D	1	
FW-1754	26	B	2	
FW-1755	27	D	2	
FW-1757	31	G	4	
FW-1758	24	A	2	
FW-1761	24	A	1	
FW-1762	31	D	4	
FW-1763	27	F	3	
FW-1765	24	A	4	
FW-1766	25	B	4	
FW-1767	26	C	1	
FW-1770	26	G	2	
FW-1771H	27	B	4	
FW-1801	29	C	4	
FW-1805	27	C	3	
FW-1810	25	G	3	
FW-1970	31	F	1	
FW-1971	26	C	4	
FW-1972	25	E	4	
FW-1974	26	A	1	
FW-1975	31	C	2	
FW-1976	26	B	3	
FW-1977	26	E	3	
FW-1978	26	A	4	
FW-1979	31	E	4	
FW-1980	24	D	3	
FW-1981	25	A	1	
FW-1983	26	F	1	
FW-1984	31	E	3	
FW-1985	31	F	3	
FW-1986	31	B	1	
FW-1987	26	B	1	
FW-1988	25	D	2	
FW-7001	24	D	2	
FW-7006	28	G	4	
FW-7007	31	A	3	
FW-7008	29	A	1	
FW-7009	30	C	2	
FW-7011	27	G	2	
FW-7013	29	F	4	
FW-7014	30	D	3	
FW-7015	30	A	4	
FW-7016	29	F	2	
FW-7017	24	C	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
HG				
HG-1201	48	L	6	¥11,000
HG-1205	48	A	1	
HG-1511	49	G	6	
HG-1994	48	C	5	
HG-1995	40	E	4	
HG-1996	49	F	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
HS				
HS-1655	46	B	1	¥8,800
HS-1656	46	H	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
IL				
IL-1852	F3			¥5,800

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LE				
LE-018	45	F	3	¥7,900
LE-517	45	G	3	
LE-703	45	H	1	
LE-783	45	H	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LE-1104	45	H	3	¥7,900
LE-1105	45	F	1	
LE-1106	45	G	5	
LE-1108	41	D	4	
LE-1109	41	F	2	
LE-1171	45	H	4	
LE-1228	46	H	3	
LE-1229	46	F	4	
LE-1231	46	H	4	
LE-1551	45	H	5	
LE-1552	45	F	2	
LE-1555	45	G	4	
LE-2128	45	F	4	
LE-2367	45	F	5	
LE-2741	45	G	1	
LE-2782	45	G	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LW				
LW-1081	46	A	1	¥7,900
LW-1083	39	G	3	
LW-1084	39	A	5	
LW-1085	38	E	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LZ				
LZ-461	46	A	4	¥8,800
LZ-462	46	D	5	
LZ-587	46	F	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
ME				
ME-147	41	D	2	¥8,800
ME-377	38	C	5	
ME-379	38	H	1	
ME-380	39	E	5	
ME-388	38	D	4	
ME-391	38	F	1	
ME-396	38	E	5	
ME-431	38	G	1	
ME-432	38	C	1	
ME-433	38	B	2	
ME-486	39	C	4	
ME-904	38	C	4	
ME-1174	39	F	5	
ME-1175	40	B	5	
ME-1223	39	B	4	
ME-1224	39	E	4	
ME-1225	39	D	5	
ME-1434	38	E	3	
ME-1435	38	D	1	
ME-1466	38	A	1	
ME-1467	38	A	2	
ME-1469	41	G	2	
ME-1684	38	H	2	
ME-1685	38	H	3	
ME-1716	38	B	1	
ME-1778	41	E	5	
ME-1781	38	F	2	
ME-1961	41	A	2	
ME-1997	39	C	1	
ME-2020	41	C	5	
ME-2022	19	G	2	
ME-2023	19	G	3	
ME-2024	19	G	1	
ME-2025	41	C	1	
ME-2026	41	A	1	
ME-2027	41	H	2	
ME-2172	19	E	1	
ME-2173	19	E	2	
ME-2174	19	F	4	
ME-2251MT	20	A	1	
ME-2252MT	20	A	2	
ME-2253MT	20	A	3	
ME-2254MT	20	A	4	
ME-2255MT	20	A	5	
ME-2261	20	B	1	
ME-2262	20	B	2	
ME-2263	20	B	3	
ME-2264	20	B	4	
ME-2265	20	B	5	
ME-2271	20	C	1	
ME-2272	20	C	2	
ME-2273	20	C	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
ME-2274	20	C	4	¥8,800
ME-2275	20	C	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
MW				
MW-776	23	D	3	¥11,000
MW-777	23	D	4	
MW-1177	23	C	4	
MW-1242	23	A	2	
MW-1244	23	B	2	
MW-1416	23	A	1	
MW-1417	23	C	1	
MW-1418	23	B	1	
MW-1419	23	D	2	
MW-1783	23	C	3	
MW-1832	23	A	4	
MW-1833	23	A	3	
MW-1834	23	C	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
NU				
NU-1237	44	A	2	¥8,800
NU-1238	44	D	5	
NU-1239	44	E	4	
NU-1240	44	F	3	
NU-1241	44	H	5	
NU-1784	44	A	3	
NU-1785	44	C	4	
NU-1786	44	G	1	
NU-1787	44	H	4	
NU-1789	44	G	2	
NU-1790	44	E	1	
NU-1791	44	F	1	
NU-1792	44	F	2	
NU-1793	44	E	2	
NU-1794	44	C	5	
NU-1795	44	D	1	
NU-1798	44	C	1	
NU-1799	44	H	3	
NU-1934MT	18	F	1	
NU-1935MT	18	E	4	
NU-1936MT	18	G	3	
NU-1937MT	18	F	4	
NU-1938MT	18	G	2	
NU-1939MT	18	G	4	
NU-1940MT	18	E	3	
NU-1941MT	18	E	2	
NU-1942MT	18	E	1	
NU-1943MT	18	F	2	
NU-2001	45	C	5	
NU-2002	45	A	2	
NU-2003	45	B	1	
NU-2004	45	C	3	
NU-2005	45	B	5	
NU-2006	45	A	3	
NU-2007	45	D	3	
NU-2008	45	C	1	
NU-2009	44	F	5	
NU-2010	44	F	4	
NU-2011	45	A	5	
NU-2012	44	A	1	
NU-2013	44	D	2	
NU-2014	44	A	4	
NU-2015	44	E	3	
NU-2017	44	G	4	
NU-2175MT	18	B	2	
NU-2176MT	18	A	4	
NU-2177	18	A	1	
NU-2178	18	A	3	
NU-2179	18	C	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PS-999	48	L	4	¥4,900
PS-1005	48	J	3	
PS-1008	49	F	6	
PS-1009	49	H	5	
PS-1010	49	F	2	
PS-1183	48	K	5	
PS-1184	48	E	3	
PS-1185	48	D	2	
PS-1186	48	D	1	
PS-1187	48	B	2	
PS-1188	48	A	5	
PS-1436	49	A	4	
PS-1437	48	D	4	
PS-1438	48	E	4	
PS-1439	48	J	4	
PS-1440	48	L	2	
PS-1441	49	A	3	
PS-1442	49	C	1	
PS-1443	49	E	1	
PS-1444	49	G	1	
PS-1446	49	E	2	
PS-1447	49	K	2	
PS-1448	49	B	3	
PS-1450	49	E	3	
PS-1452	49	B	4	
PS-1454	49	E	4	
PS-1455	49	G	4	
PS-1457	49	J	4	
PS-1459	49	E	5	
PS-1820	49	C	5	
PS-1821	49	J	1	
PS-1822	49	K	1	
PS-1823	49	I	4	
PS-1824	49	K	4	
PS-1825	49	J	3	
PS-1826	49	K	3	
PS-1870MT	21	E	5	
	48	K	6	
	49	H	4	
	48	K	6	
	48	E	5	
	21	D	3	
	48	F	6	
	21	A	5	
	48	G	6	
	21	C	5	
	48	K	4	
	21	C	2	
	48	H	3	
	21	E	2	
	48	I	3	
	21	E	4	
	48	L	1	
	21	E	1	
	48	I	1	
	21	A	4	
	48	G	4	
	21	B	4	
	48	H	5	
	21	D	4	
	48	K	3	
	21	B	2	
	48	G	3	
	21	A	2	
	48	E	2	
	21	D	1	
	48	B	6	
	21	B	3	
	48	F	5	
	21	E	3	
	48	K	1	
	21	B	5	
	48	H	6	
	21	D	5	
	48	A	2	
	21	B	1	
	48	A	2	
	21	A	1	
	48	A	6	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PT				
PT-345	46	E	3	¥8,800
PT-346	46	D	2	
PT-347	46	E	2	
PT-735	46	C	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PW				
PW-2305MT	9	A	1	¥12,000
PW-2306MT	9	A	2	
PW-2307MT	9	C	1	
PW-2308MT	9	E	1	
PW-2309MT	9	C	2	
PW-2310MT	9	A	4	
PW-2311MT	9	D	2	
PW-2312MT	9	C	3	
PW-2313MT	9	B	4	
PW-2314MT	8	F	1	
PW-2315MT	9	D	3	
PW-2316MT	9	F	1	
PW-2317MT	9	F	3	
PW-2318MT	9	G	3	
PW-2319MT	9	F	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PWF ホワイトボードシリーズ				
PWF-500	F3			¥12,000
※特殊税率品です。				

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
RS				
RS-1189	40	F	2	¥8,800
RS-1190	40	C	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
RT				
RT-1111	41	G	3	¥8,800
RT-1112	41	F	5	
RT-1827	41	G	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
SE				
SE-567	46	C	5	¥8,800
SE-568	46	F	2	
SE-570	46	D	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
SI				
SI-1232	45	A	4	¥8,800
SI-1234	45	A	1	
SI-1235	45	D	4	
SI-1613	44	G	3	
SI-1686	44	B	3	
SI-1688	45	B	4	
SI-1689	45	B	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
ST				
ST-442	43	G	5	¥7,900
ST-736	43	A	2	
ST-737	43	B	2	
ST-1195	43	C	1	
ST-1586	42	H	1	
ST-1587	43	F	1	
ST-1588	42	C	4	
ST-1828	42	C	3	
ST-1829	43	C	3	
ST-1830	43	H	5	
ST-1831	42	A	1	
ST-1911MT	16	E	2	
ST-1912MT	16	F	3	
ST-1914MT	16	D	1	
ST-1915MT	16	F	2	
ST-1916MT	16	G	3	
ST-1918MT	16	E	1	
ST-1919MT	16	D	2	
ST-1920MT	16	F	4	
ST-1927MT	16	G	2	
ST-2170MT	16	F	1	
ST-2171MT	16	D	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
SU				
SU-2231MT	19	A	3	¥11,000
SU-2232MT	19	C	2	
SU-2233MT	19	A	1	
SU-2234MT	19	A	4	
SU-2235MT	19	B	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
TE				
TE-1650	40	D	2	¥11,000
TE-1651	40	E	2	
TE-1652	40	D	4	
TE-1653	40	F	4	
TE-1713	40	E	3	
TE-1714	40	C	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
VM				
VM-168	40	A	1	¥14,300
VM-305	39	D	4	
VM-306	39	B	1	
VM-381	39	D	1	
VM-383	39	B	2	
VM-452	41	C	2	
VM-800	38	H	4	
VM-1487	39	D	2	
VM-1488	39	G	5	
VM-1489	38	G	5	
VM-1691	38	B	5	
VM-1692	39	C	2	
VM-1693	39	E	3	
VM-1694	39	F	4	
VM-1695	39	F	3	
VM-1855MT	20	G	1	
VM-1862MT	20	H	2	
VM-1990MT	20	G	2	
VM-2034	41	F	4	
VM-2035	41	C	3	
VM-2036	41	H	4	
VM-2037	41	E	4	
VM-2038	41	E	3	
VM-2039	41	H	1	
VM-2090	41	A	4	
VM-2121	39	D	3	
VM-2122	38	G	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
WG				
WG-156	36	D	5	¥6,900
WG-157	35	G	2	
WG-159	36	B	4	
WG-166	32	F	3	
WG-242	33	G	2	
WG-243	33	D	1	
WG-247	32	B	3	
WG-248	33	A	1	
WG-250	33	D	3	
WG-256	33	C	3	
WG-364	34	D	3	
WG-364GN	34	H	2	
WG-376	32	D	3	
WG-417	34	D	5	
WG-428	36	H	5	
WG-453	33	C	2	
WG-467	32	C	5	
WG-478	33	B	1	
WG-629	33	H	3	
WG-657	32	A	1	
WG-664	36	D	4	
WG-693	36	B	2	
WG-694	34	C	4	
WG-695	35	E	5	
WG-696	32	G	5	
WG-697	34	B	5	
WG-699	33	F	2	
WG-709	33	H	2	
WG-763	34	B	1	
WG-763GN	34	F	2	
WG-765GN	34	G	2	
WG-831	33	H	1	
WG-832	33	A	5	
WG-833	33	A	4	
WG-835	33	C	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
WG				
WG-836	33	G	4	¥6,900
WG-837	33	B	3	
WG-841	34	C	1	
WG-845	33	E	4	
WG-846	33	E	5	
WG-854	33	H	5	
WG-857	33	G	1	
WG-865	34	B	2	
WG-877	33	E	2	
WG-878	33	H	4	
WG-879	34	D	1	
WG-940	34	D	4	
WG-941	34	B	4	
WG-943	34	B	3	
WG-946	33	A	2	
WG-947	32	H	5	
WG-960	32	E	3	
WG-964	32	E	5	
WG-1044	36	E	2	
WG-1046	32	B	4	
WG-1050	36	H	4	
WG-1052	36	E	5	
WG-1057	35	H	1	
WG-1058	33	G	5	
WG-1063	36	D	3	
WG-1064	36	A	2	
WG-1066	36	C	5	
WG-1067	32	A	4	
WG-1070	36	G	3	
WG-1071	32	A	5	
WG-1140	34	A	5	
WG-1141	32	F	2	
WG-1142	34	A	4	
WG-1143	32	G	1	
WG-1144	32	H	2	
WG-1146	36	A	1	
WG-1147	36	B	3	
WG-1196	35	E	4	
WG-1219	33	B	2	
WG-1220	32	D	4	
WG-1221	33	B	4	
WG-1336	35	C	2	
WG-1337	32	H	4	
WG-1339	32	B	5	
WG-1340	32	E	1	
WG-1342	35	D	2	
WG-1343	32	C	1	
WG-1344	32	D	1	
WG-1346	33	E	1	
WG-1348	35	G	1	
WG-1349	35	G	4	
WG-1350	36	C	2	
WG-1351	36	E	4	
WG-1353	35	A	2	
WG-1358	33	F	3	
WG-1359	34	C	2	
WG-1360	34	A	2	
WG-1364	36	D	2	
WG-1365	32	A	2	
WG-1368	35	E	1	
WG-1369	35	F	3	
WG-1370	35	F	5	
WG-1371	35	G	3	
WG-1372	35	G	5	
WG-1373	36	C	4	
WG-1374	36	E	3	
WG-1375	34	C	3	
WG-1376	36	F	3	
WG-1378	32	E	2	
WG-1380	33	C	5	
WG-1382	33	G	3	
WG-1390	36	A	5	
WG-1391	36	F	4	
WG-1392H	32	G	3	
WG-1703	35	A	1	
WG-1704	35	H	5	
WG-1705	32	C	3	
WG-1706	35	F	2	
WG-1708	35	E	3	
WG-1709	32	B	1	
WG-1710	32	G	4	
WG-1711GN	34	F	1	
WG-1712GN	34	H	1	
WG-1812	33	A	3	
WG-1814	33	D	5	
WG-1815	33	F	4	
WG-1816	36	B	1	
WG-1818	36	D	1	
WG-1835	36	G	5	
WG-1836	36	C	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
WG				
WG-1837	32	H	3	¥

Index

木種順 品番一覧表

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
アッシュ/タモ				
DW-1895MT	板柱	13	C	4
DW-1896MT	板柱	12	G	2
DW-1894MT	板柱	10	C	2
DW-1898MT	板柱	12	C	1
DW-1903MT	板柱	10	C	1
DW-2201MT	板柱	10	D	2
FW-336	板柱	24	C	4
FW-337	板柱	26	E	2
FW-1258	板柱	25	C	1
FW-1259	板柱	26	E	1
FW-1293	板柱	26	F	2
FW-1294	板柱	26	D	4
FW-1296	板柱	27	C	2
FW-1297	板柱	30	B	1
FW-1972	板柱	25	E	4
WG-156	板柱	36	D	5
WG-467	板柱	32	C	5
WG-947	板柱	32	H	5
WG-960	板柱	32	E	3
WG-1143	板柱	32	G	1
WG-1343	板柱	32	C	1
WG-1344	板柱	32	D	1
WG-1346	板柱	33	E	1
WG-1348	板柱	35	G	1
WG-1349	板柱	35	G	4
WG-1350	板柱	36	C	2
WG-1351	板柱	36	E	4
WG-1353	板柱	35	A	2
WG-2073	板柱	32	E	4
WG-2074	板柱	35	D	3
WG-2075	板柱	35	D	5
WG-2839	板柱	33	D	2
アニグレ				
FW-232	板柱	29	D	1
FW-888	板柱	28	F	1
FW-889	板柱	28	G	3
アルダー				
WG-841	板柱	34	C	1
イペ				
FW-1974	板柱	26	A	1
FW-1975	板柱	31	C	2
ウエンジユ				
FW-618	板柱	30	G	4
FW-1126	板柱	30	G	1
FW-1763	板柱	27	F	3
FW-1984	板柱	31	E	3
FW-1985	板柱	31	F	3
ウォールナット				
DW-1881MT	板柱	12	G	1
DW-1882MT	板柱	13	A	1
DW-1889MT	板柱	10	G	4
DW-1890MT	板柱	11	G	1
DW-1891MT	板柱	11	G	2
DW-1899MT	板柱	13	B	1
DW-1900HMT	板柱	13	D	1
DW-1992MT	板柱	13	F	2
DW-2197MT	板柱	10	A	1
DW-2203MT	板柱	10	F	1
DW-2211MT	板柱	11	F	4
DW-2212MT	板柱	11	E	2
DW-2213MT	板柱	13	B	2
DW-2214MT	板柱	13	A	3
DW-2215MT	板柱	13	D	3
DW-2217MT	板柱	13	C	3
DW-2218MT	板柱	12	A	1
DW-2221MT	板柱	12	E	1
DW-2222MT	板柱	12	E	4
FW-233	板柱	28	G	2
FW-330	板柱	30	D	4
FW-332	板柱	29	D	4
FW-338	板柱	30	C	1
FW-501	板柱	28	D	2
FW-502	板柱	27	E	2
FW-510	板柱	29	E	2
FW-608H	板柱	28	B	3
FW-609H	板柱	29	B	3
FW-613	板柱	29	B	1
FW-650	板柱	29	C	1
FW-651	板柱	30	B	2
FW-795	板柱	28	C	3
FW-1020	板柱	29	F	3
FW-1021	板柱	27	F	4
FW-1022	板柱	29	A	2
FW-1023	板柱	27	B	2
FW-1113	板柱	29	A	4
FW-1121H	板柱	29	A	3
FW-1122	板柱	27	B	1
FW-1123	板柱	28	B	2
FW-1207	板柱	24	E	2
FW-1208	板柱	24	D	1
FW-1209	板柱	24	B	2
FW-1210	板柱	24	G	3
FW-1276	板柱	28	C	2
FW-1277	板柱	29	C	2
FW-1331	板柱	28	C	4
FW-1683	板柱	24	A	3
FW-1734H	板柱	27	D	3
FW-1735H	板柱	27	F	1
FW-1736H	板柱	31	A	1
FW-1743	板柱	28	A	4
FW-1744	板柱	29	C	3
FW-1751	板柱	31	E	1
FW-1752H	板柱	30	E	4
FW-1753H	板柱	31	D	1
FW-1754	板柱	26	B	2
FW-1755	板柱	27	D	2
FW-1771H	板柱	27	B	4
FW-1801	板柱	29	C	4
FW-1983	板柱	26	F	1
FW-7006	板柱	28	G	4
FW-7008	板柱	29	A	1
FW-7009	板柱	30	C	2
PW-2312MT	板柱	9	C	3
PW-2313MT	板柱	9	B	4
PW-2314MT	板柱	8	F	1
PW-2315MT	板柱	9	D	3
PW-2317MT	板柱	9	F	3
PW-2318MT	板柱	9	G	3
PW-2319MT	板柱	9	F	4
WG-1365	板柱	32	A	2

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
WG-1368	板柱	35	E	1
WG-1369	板柱	35	F	3
WG-1370	板柱	35	F	5
WG-1371	板柱	35	G	3
WG-1372	板柱	35	G	5
WG-1373	板柱	36	C	4
WG-1374	板柱	36	E	3
WG-1703	板柱	35	A	1
WG-1704	板柱	35	H	5
WG-1705	板柱	32	C	3
WG-1706	板柱	35	F	2
WG-1708	板柱	35	E	3
WG-1709	板柱	32	B	1
WG-1836	板柱	36	C	1
WG-1837	板柱	32	H	3
WG-1840	板柱	32	H	1
WG-1841	板柱	35	H	3
WG-1848	板柱	35	E	2
WG-2019	板柱	35	H	2
WG-2033	板柱	35	H	4
WG-2041	板柱	36	G	4
WG-2042	板柱	35	F	1
WG-2080H	板柱	34	A	3
WG-2081H	板柱	33	D	4
WG-2082H	板柱	35	D	1
WG-2083H	板柱	32	D	2
WG-2084H	板柱	35	F	4
WG-2860	板柱	32	F	5
WG-2862	板柱	34	D	2
エボニー/コクタン				
FW-643	板柱	30	D	2
FW-653	板柱	30	D	1
MW-776	板柱	23	D	3
MW-777	板柱	23	D	4
MW-1242	板柱	23	A	2
MW-1244	板柱	23	B	2
WG-664	板柱	36	D	4
WG-1070	板柱	36	G	3
WG-1071	板柱	32	A	5
WG-7029	板柱	36	B	5
コルク				
DW-1871MT	板柱	12	G	3
DW-1872MT	板柱	12	A	2
FW-1214	板柱	25	B	2
FW-1215	板柱	26	D	3
FW-1216	板柱	31	A	2
FW-1265	板柱	27	A	1
FW-1266	板柱	26	D	1
FW-1681	板柱	25	F	1
FW-1746	板柱	30	F	1
FW-7001	板柱	24	D	2
MW-1783	板柱	23	C	3
MW-2316MT	板柱	9	F	1
WG-1044	板柱	36	E	2
WG-1046	板柱	32	B	4
オーク				
DW-1877MT	板柱	11	E	1
DW-1878MT	板柱	11	B	1
DW-1879MT	板柱	13	A	2
DW-1883MT	板柱	11	A	1
DW-1884MT	板柱	11	G	3
DW-1887MT	板柱	13	E	4
DW-1888MT	板柱	10	C	3
DW-1898MT	板柱	12	B	1
DW-1899MT	板柱	11	C	3
DW-1936MT	板柱	13	C	2
DW-1937MT	板柱	10	E	4
DW-1939MT	板柱	10	A	3
DW-2204MT	板柱	10	F	4
DW-2205MT	板柱	10	F	3
DW-2206MT	板柱	10	G	3
DW-2208MT	板柱	11	C	1
DW-2210MT	板柱	11	C	4
DW-2220MT	板柱	12	E	4
DW-2223MT	板柱	12	C	2
DW-2224MT	板柱	11	E	4
DW-2225MT	板柱	12	C	4
DW-2226MT	板柱	12	C	3
DW-2227MT	板柱	12	G	4
FW-236	板柱	27	A	4
FW-237	板柱	28	A	3
FW-625	板柱	30	A	3
FW-627	板柱	30	G	2
FW-798	板柱	24	B	3
FW-799	板柱	25	A	4
FW-1127	板柱	31	D	3
FW-1129	板柱	25	C	2
FW-1130H	板柱	25	C	3
FW-1255	板柱	24	E	1
FW-1256	板柱	25	D	1
FW-1257	板柱	27	A	3
FW-1269	板柱	25	G	2
FW-1285	板柱	25	D	4
FW-1286	板柱	27	B	3
FW-1287	板柱	26	C	3
FW-1288	板柱	30	G	3
FW-1289	板柱	25	E	1
FW-1290	板柱	31	A	4
FW-1291	板柱	25	B	3
FW-1301	板柱	31	B	3
FW-1304	板柱	26	A	2
FW-1306	板柱	27	D	1
FW-1765	板柱	24	A	4
FW-1766	板柱	25	B	4
FW-1767	板柱	26	C	1
FW-1770	板柱	26	G	2
FW-1986	板柱	31	B	1
FW-1987	板柱	26	B	1
FW-7017	板柱	24	C	1
MW-1832	板柱	23	A	4
MW-1833	板柱	23	A	3
MW-1834	板柱	23	C	2
PW-2307MT	板柱	9	C	1
PW-2308MT	板柱	9	E	1
PW-2309MT	板柱	9	C	2
PW-2310MT	板柱	9	A	4
PW-2311MT	板柱	9	D	2
WG-166	板柱	32	F	3
WG-256	板柱	33	C	3
WG-376	板柱	32	D	3
WG-695	板柱	35	E	5
WG-696	板柱	32	G	5
WG-697	板柱	34	B	5
WG-854	板柱	33	H	5
WG-943	板柱	34	B	3
WG-964	板柱	32	E	5
WG-1050	板柱	36	H	4
WG-1144	板柱	32	H	2
WG-1219	板柱	33	B	2

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
WG-1220	板柱	32	D	4
WG-1221	板柱	33	B	4
WG-1339	板柱	32	B	5
WG-1340	板柱	32	E	1
WG-1342	板柱	35	D	2
WG-1358	板柱	33	F	3
WG-1359	板柱	34	C	2
WG-1710	板柱	32	G	4
WG-1835	板柱	36	G	5
WG-1838	板柱	32	F	1
WG-2047	板柱	36	H	3
WG-2048	板柱	36	C	3
WG-2049	板柱	32	C	2
WG-2076	板柱	32	C	4
WG-2077	板柱	36	E	1
WG-2085	板柱	32	F	4
WG-2086	板柱	35	B	1
WG-2087	板柱	35	D	4
WG-2088	板柱	35	B	2
WG-2115	板柱	33	F	5
WG-2944	板柱	33	C	4
オリーブ				
FW-1278	板柱	27	E	1
カヤ				
WG-1052	板柱	36	E	5
カリソ				
FW-240	板柱	29	F	1
FW-619	板柱	29	G	1
FW-1147	板柱	36	B	3
WG-7024	板柱	36	A	3
桐				
FW-640	板柱	31	C	4
クスノキ				
DW-2209MT	板柱	11	A	4
DW-2216MT	板柱	13	D	2
FW-7011	板柱	27	G	2
シカモア				
WG-247	板柱	32	B	3
WG-248	板柱	33	A	1
WG-478	板柱	33	B	1
WG-709	板柱	33	H	2
WG-1380	板柱	33	C	5
WG-1711GN	板柱	34	F	1
シナ				
WG-1812	板柱	33	A	3
シルバーハート				
WG-250	板柱	33	D	3
スギ				
DW-2229MT	板柱	13	F	3
WG-846	板柱	33	E	5

カットサンプルのご請求は、WEBまたはアプリで。

WEB

<http://go.3m.com/dinoc/>
16時までのご依頼分は、当日出荷します。

APP

3M™ダイノック™フィルム /
ビジュアライザー for iPhone®

無償アプリです。ダウンロードはこちら▶
Apple, iPhoneは、米国およびその他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。



- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
- 本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
- 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
- 売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
- 本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、DI-NOC、ダイノック、ファサラ、スコッチテント、スコッチ、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。
2021年8月発行



3M Japan Limited
スリーエム ジャパン株式会社

<http://go.3m.com/dinoc/>

Ver.1

© 3M 2021. All Rights Reserved.
DIN-320-B (042145) SR



カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)