

3M™ PELTOR™ LiteCom Geräte können helfen, Arbeitskräfte durch Abstandshaltung während der Kommunikation zu schützen.

“3M™ PELTOR™ LiteCom Geräte helfen, die Kommunikation zwischen Arbeitern unter Einhaltung des Sicherheitsabstands in lauten Umgebungen aufrechtzuerhalten”



Zusätzliche Produktmerkmale :

- Die VOX Funktion ermöglicht die Kommunikation ohne eine Taste am Headset zu betätigen. Die Hände bleiben frei.
- Dank der Umgebungshörfunktion kann man Geräusche und Gespräche in der Nähe wahrnehmen, ohne das Headset abzunehmen



3M™ PELTOR™ LiteCom

- Gehörschutz
- Eingebautes Funkgerät
- Sprachaktivierung



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

- Gehörschutz
- Eingebautes Funkgerät
- Freihändige Kommunikation
- Bluetooth® Funktion
- Umgebungshörfunktion



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III

- Gehörschutz
- Eingebautes Funkgerät
- Freihändige Kommunikation
- Bluetooth® Funktion
- Umgebungshörfunktion
- Programmierbar auf Betriebsfunkfrequenzen

Zubehör zur hygienische Verwendung der Headsets: Mikrofonschutz, Hygienesets, Schweißabsorber



Kontaktieren sie uns für weitere Informationen.

3M Deutschland GmbH
www.3Marbeitsschutz.de
Telefon +49 (0) 2131 8819265
mail: arbeitsschutz.de@mmm.com



PELTOR™
Protection & Communication

3M™ PELTOR™ LiteCom Serie

“Produktion aufrechterhalten und auf Abstand kommunizieren”

Zusätzliche Produktmerkmale :

- Die VOX Funktion ermöglicht die Kommunikation ohne eine Taste am Headset zu betätigen. Die Hände bleiben frei.
- Dank der Umgebungshörfunktion kann man Geräusche und Gespräche in der Nähe wahrnehmen, ohne das Headset abzunehmen



3M™ PELTOR™
LiteCom



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Pro III



PELTOR™
Protection & Communication

3M™ PELTOR™ LiteCom Serie

“Produktion aufrechterhalten und auf Abstand kommunizieren”

Zusätzliche Produktmerkmale :

- Die VOX Funktion ermöglicht die Kommunikation ohne eine Taste am Headset zu betätigen. Die Hände bleiben frei.
- Dank der Umgebungshörfunktion kann man Geräusche und Gespräche in der Nähe wahrnehmen, ohne das Headset abzunehmen



3M™ PELTOR™
LiteCom



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Pro III