

Les casques de communication 3M™ PELTOR™ LiteCom permettant de communiquer à distance

Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom permettent de maintenir la communication entre travailleurs tout en maintenant une distance physique entre eux en milieu bruyant



Fonctionnalités :

- Microphone à déclenchement automatique pour une communication radio en mains-libres
- Microphones extérieurs pour entendre les sons environnants sans retirer le casque



3M™ PELTOR™ LiteCom

- Protection auditive
- Talkie-walkie intégré
- Communication mains-libres



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

- Protection auditive
- Talkie-walkie intégré
- Communication mains-libres
- Bluetooth®
- Ecoute de l'environnement



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III

- Protection auditive
- Talkie-walkie intégré
- Communication mains-libres
- Bluetooth®
- Ecoute de l'environnement
- Compatible avec les fréquences radio privées



Une gamme complète d'accessoires pour conserver votre équipement propre !



Contactez nous pour plus d'informations

3M Belgium bvba/sprl
 Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Département Solutions pour la protection individuelle
3M France
 1 Parvis de l'Innovation
 CS20203
 95006 Cergy Pontoise Cedex
3m-france-epi@mmm.com
www.3M.com/fr/securite
 RCS Pontoise 542 078 555
 SAS au capital de 10 572 672 euros
 *3M Au service de la vie



PELTOR™
Protection & Communication

Casques de communication 3M™ PELTOR™ LiteCom Protéger l'audition et communiquer au travail à distance

Fonctions :

- Microphone à déclenchement automatique pour une communication radio en mains-libres
- Microphones extérieurs pour entendre les sons environnants sans retirer le casque



3M™ PELTOR™
LiteCom



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Pro III



PELTOR™
Protection & Communication

Casques de communication 3M™ PELTOR™ LiteCom Protéger l'audition et communiquer au travail à distance

Fonctions :

- Microphone à déclenchement automatique pour une communication radio en mains-libres
- Microphones extérieurs pour entendre les sons environnants sans retirer le casque



3M™ PELTOR™
LiteCom



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Pro III

