

Ленты 3М[™] VHB[™]

С помощью лент ЗМ^{ТМ} VНВ^{ТМ} вы сможете упростить ваши процессы, от создания эскиза до сборки конструкции, а также уберёте отвлекающие внимание, видимые крепежи (винты, болты и т.д.). Эти прочные двусторонние ленты из вспененного акрила позволяют быстро и легко создать надежное соединение, которое со временем становится еще прочнее.

Узнайте о преимуществах лент VHB

> Возможные применения

Выберите подходящую ленту для вашего применения

СС Откройте мир новых воз-можностей. 99









Для небольших работ и изготовления прототипов.

Короткие рулоны лент 3М^{тм} VHВ^{тм}.

Попробуйте сейчас и убедитесь в качестве!

